

生産終了予定商品

小形スライドスイッチ



形A9S11-□□2□
形A9S□2-□□□□



推奨代替商品

小形スライドスイッチ

形A9S11-□□1□
形A9S□1-□□□□

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ ブーツ品はブーツなし品を検討願います。
- ・ ON-OFF-ON品は、ON-ON品を検討願います。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形A9S11-□□1□	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形A9S□1-□□□□	◎	◎	×	◎	◎	○	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形A9S11-0021（ブーツあり）	形A9S11-0011（ブーツなし）
形A9S11-0022（ブーツあり）	形A9S11-0012（ブーツなし）
形A9S12-0011（ON-OFF-ON）	形A9S11-0011（ON-ON）
形A9S12-0012（ON-OFF-ON）	形A9S11-0012（ON-ON）
形A9S22-0011（ON-OFF-ON）	形A9S21-0011（ON-ON）
形A9S22-0012（ON-OFF-ON）	形A9S21-0012（ON-ON）










本体の色

生産終了予定商品 形A9S11-□□2□ 形A9S□2-□□□□	推奨代替商品 形A9S11-□□1□ 形A9S□1-□□□□
本体：緑	本体：緑（同一）

外形寸法

生産終了予定商品 形A9S11-□□2□ 形A9S□2-□□□□	推奨代替商品 形A9S11-□□1□ 形A9S□1-□□□□
【形A9S11-□□2□】 ON-OFF-ON品とON-ON品の外形は同一です。	【形A9S11-□□1□】 ON-OFF-ON品とON-ON品の外形は同一です。

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形A9S11-□□2□ 形A9S□2-□□□□	推奨代替商品 形A9S11-□□1□ 形A9S□1-□□□□																																	
同一です。																																		
<table><tr><td></td><td colspan="3">スイッチ仕様</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">単極タイプ</td><td>ON</td><td>—</td><td>ON</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">双極タイプ</td><td>ON</td><td>—</td><td>ON</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ON-OFF-ON 品は生産終了 ON-OFF-ON 品は生産終了			スイッチ仕様						単極タイプ	ON	—	ON				ON	OFF	ON				双極タイプ	ON	—	ON				ON	OFF	ON			
	スイッチ仕様																																	
単極タイプ	ON	—	ON																															
	ON	OFF	ON																															
双極タイプ	ON	—	ON																															
	ON	OFF	ON																															

取付寸法

生産終了予定商品 形A9S11-□□2□ 形A9S□2-□□□□	推奨代替商品 形A9S11-□□1□ 形A9S□1-□□□□
同一です。	
プリント基板用端子 プリント基板加工寸法(TOP VIEW) 単極タイプ	ライトアングル端子 プリント基板加工寸法(TOP VIEW) 単極タイプ

定格性能

生産終了予定商品 形A9S11-□□2□ 形A9S□2-□□□□	推奨代替商品 形A9S11-□□1□ 形A9S□1-□□□□
AC/DC 60V 50mA・AC/DC 20mV 1 μ A	AC/DC 60V 50mA・AC/DC 20mV 1 μ A

動作特性

生産終了予定商品 形A9S11-□□2□ 形A9S□2-□□□□	推奨代替商品 形A9S11-□□1□ 形A9S□1-□□□□
操作力：0.39～3.92N 接触抵抗：50m Ω Max.	操作力：0.39～3.92N 接触抵抗：50m Ω Max.

操作方法

生産終了予定商品 形A9S11-□□2□ 形A9S□2-□□□□	推奨代替商品 形A9S11-□□1□ 形A9S□1-□□□□
操作ツマミを左右に水平操作	操作ツマミを左右に水平操作

2011年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。