

## 生産終了予定商品

I/Oリンクユニット



形DRT1-DRT21



## 推奨代替商品

コネクタターミナル(MILコネクタタイプ)

形DRT2-MD32ML

(置換えには2台必要となります)

### 2013年3月末生産終了予定

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了予定品は、保護構造IP54に対応しています。推奨代替品にて置換える場合には、保護構造を持ったケースに入れていただきますようお願い致します。

### 生産終了予定商品との相違点

| 形 式          | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 形DRT2-MD32ML | -    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    |

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更


×：変更大

-：該当する仕様がありません


### 生産終了予定商品と推奨代替商品

| 生産終了予定商品    | 推奨代替商品       | 標準価格(¥) |
|-------------|--------------|---------|
| 形DRT1-DRT21 | 形DRT2-MD32ML | 51,000  |

外形寸法



システム構成



仕様

| 生産終了予定商品<br>形DRT1-DRT21   | 推奨代替商品<br>形DRT2-MD32ML |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
|---|------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|------------|----|----|-----|---|-------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|------------|----|----|-----|
| <p>●通信</p> <p>DeviceNet対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通信速度：<br/>500kbps/250kbps/125kbps(SW切替)</li> <li>通信距離：</li> </ul> <table border="1" data-bbox="188 539 782 692"> <thead> <tr> <th>通信速度 (kbps)</th> <th>500</th> <th>250</th> <th>125</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ネットワーク最大長 (m)</td> <td>100</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>最大支線長 (m)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>最大総支線長 (m)</td> <td>39</td> <td>78</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>通信コネクタ：M12コネクタ(5極)</li> <li>I/Oコネクタ：M12コネクタ(4極)</li> <li>I/O点数：入力16点／出力16点</li> </ul> <p>●保護構造</p> <p>IP54</p> | 通信速度 (kbps)            | 500 | 250 | 125 | ネットワーク最大長 (m) | 100 | 250 | 500 | 最大支線長 (m) | 6 | 6 | 6 | 最大総支線長 (m) | 39 | 78 | 156 | <p>DeviceNet対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通信速度：<br/>500kbps/250kbps/125kbps(自動認識)</li> <li>通信距離：</li> </ul> <table border="1" data-bbox="873 539 1466 692"> <thead> <tr> <th>通信速度 (kbps)</th> <th>500</th> <th>250</th> <th>125</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ネットワーク最大長 (m)</td> <td>100</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>最大支線長 (m)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>最大総支線長 (m)</td> <td>39</td> <td>78</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>通信コネクタ：オープン型コネクタ(5ピン)</li> <li>I/Oコネクタ：MILコネクタ(40ピン)</li> <li>I/O点数：入力16点／出力16点</li> </ul> <p>IP20</p> | 通信速度 (kbps) | 500 | 250 | 125 | ネットワーク最大長 (m) | 100 | 250 | 500 | 最大支線長 (m) | 6 | 6 | 6 | 最大総支線長 (m) | 39 | 78 | 156 |
| 通信速度 (kbps)   | 500                    | 250 | 125 |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
| ネットワーク最大長 (m)   | 100                    | 250 | 500 |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
| 最大支線長 (m)   | 6                      | 6   | 6   |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
| 最大総支線長 (m)  | 39                     | 78  | 156 |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
| 通信速度 (kbps)   | 500                    | 250 | 125 |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
| ネットワーク最大長 (m)   | 100                    | 250 | 500 |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
| 最大支線長 (m)   | 6                      | 6   | 6   |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |
| 最大総支線長 (m)  | 39                     | 78  | 156 |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |   |             |     |     |     |               |     |     |     |           |   |   |   |            |    |    |     |

2011年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。