

生産終了予定商品

HF帯RFID用耐環境ラミネートタグ

形4S2VR-V720-D13P
シリーズ

推奨代替商品

オムロンにて推奨代替商品なし
ISO/IEC18000-3(15693)対応の
インレット／カードタイプタグ推奨

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了予定商品に搭載のICチップは、NXPセミコンダクター社製のI・CODE SLIです。代替商品として、同社の上記ICチップを搭載したインレットを推奨いたします。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
ISO/IEC18000-3 対応インレット／ カードタイプタグ	×	×	×	×	×	×	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形4S2VR-V720-D13P01S	オムロンにて推奨代替商品なし
形4S2VR-V720-D13P01ST	
形4S2VR-V720-D13P01STM4	
形4S2VR-V720-D13P02ST	
形4S2VR-V720-D13P02STM4	
形4S2VR-V720-D13P06ST	
形4S2VR-V720-D13P06STM2	

外形寸法／仕様

生産終了予定商品
形4S2VR-V720-D13Pシリーズ

耐環境 ラミネートタグ	汎用 形4S2VR-V720-D13P01S	86×54×3.2mm カードサイズ		・ユーザメモリ 112byte ・IP66(IEC規格60529) ・外装 PP(ポリオレフィン)樹脂 ・書き込み回数 100000回 ・データ書き込み後 10年間 ・動作温度 -10 ~ +55℃ ・保管温度 -30 ~ +70℃ +85℃(250時間放置)
耐環境 ラミネートタグ (薄型タイプ)	汎用 形4S2VR-V720-D13P01ST オンメタル 形4S2VR-V720-D13P01STM4	86×54×2mm カードサイズ 86×54×2.4mm カードサイズ		
	汎用 形4S2VR-V720-D13P02ST オンメタル 形4S2VR-V720-D13P02STM4	56×56×2mm ハーフカードサイズ 56×56×2.4mm ハーフカードサイズ		
	汎用 形4S2VR-V720-D13P06ST オンメタル 形4S2VR-V720-D13P06STM2	72×32×2mm クォーターカードサイズ 72×32×2.3mm クォーターカードサイズ		

* 取り付けは本体付属の両面テープにて

交信距離

生産終了予定商品
形4S2VR-V720-D13Pシリーズ

形4S2VR-V720-KR11C を使用した場合の交信距離 (参考値)

形 式	交信距離
形4S2VR-V720-D13P01S/ST	0~100mm
形4S2VR-V720-D13P02ST	0~80mm
形4S2VR-V720-D13P06ST	0~70mm

注1. 交信距離や交信領域は、RFタグの使用環境やばらつき、およびメーカーにより変化します。

注2. オンメタルタグ形4S2VR-V720-D13P0□STM□の場合は上記交信距離の約40%になります。

2011年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。