

生産終了商品のお知らせ

2021 年 4 月 1 日

サーボモータ / サーボドライバ

No. 2011098(4)

AC サーボドライバ/モータ SMARTSTEP A シリーズ 形 R7D-AP□、 形 R7M-A□ 生産終了のお知らせ

<<お断りとお願い>>

2012年7月発行のプロダクトニュースNo. 2011098(3)の生産終了形式に記載漏れがありました。
前回との変更点は、生産終了形式に、形R88A-CPU□、形R88A-CTU□を追加しました。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2011098(4)(2021年4月1日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

AC サーボドライバ
形R7D-AP□



AC サーボモータ
形R7M-A□



推奨代替商品

AC サーボドライバ
形R7D-BP□
形R88D-GT□
形R88D-KT□

AC サーボモータ
形R88M-G□
形R88M-K□

2012 年 3 月末生産終了

注) ケーブル類は 2019 年 3 月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ご使用のサーボシステムを SMARTSTEP A シリーズから SMARTSTEP 2 シリーズ、または G シリーズ、G5 シリーズに変更が必要となります。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形 R7D-BP□	○	×	×	×	○	×	×
形 R88D-GT□	○	×	×	×	○	×	×
形 R88D-KT□	×	×	×	×	○	×	×
形 R88M-G□	○	×	×	×	○	×	×
形 R88M-K□	○	×	×	×	○	×	×

◎: 完全互換

○: ほとんど変更ありません/相似性の高い変更

×: 変更大

—: 該当する仕様がありません



生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品と推奨代替商品は、末尾の「生産終了商品と推奨代替商品一覧」を参照ください。

本体の色

生産終了商品 形 R7D-AP□、形 R7M-A□	推奨代替商品 形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、 形 R88M-G□、形 R88M-K□
形 R7D-AP□： アイボリーホワイト 形 R7M-A□： ブラック	形 R7D-BP□： アイボリーホワイト 形 R88D-GT□： アイボリーホワイト 形 R88D-KT□： 黒 形 R88M-G□： メタリック 形 R88M-K□： メタリック


外形寸法

生産終了商品 形 R7D-AP□、形 R7M-A□	推奨代替商品 形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、 形 R88M-G□、形 R88M-K□
形 R7D-APA3L/-APA5L/-AP01L/ -APA3H/-APA5H/-AP01H 	形 R7D-BPA5L/-BP01L/-BP01H 


外形寸法

生産終了商品 形 R7D-AP□、形 R7M-A□

形 R7D-AP02L




形 R7D-AP04L




推奨代替商品

形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□


形 R7D-BP02L



形 R88D-GT04L




形 R88D-KT04L




外形寸法

生産終了商品 形 R7D-AP□、形 R7M-A□

形 R7D-AP02H




形 R7D-AP04H




推奨代替商品 形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、 形 R88M-G□、形 R88M-K□

形 R7D-BP02HH




形 R7D-BP04H



外形寸法


生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

形 R7D-AP08H




推奨代替商品
形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□

形 R88D-KT08H




形 R7M-A03030/-A05030/-A10030



形 式	寸 法 (mm)				
	LL	S	b	h	t1
形R7M—A03030—□	69.5	6h6	2	2	1.2
形R7M—A05030—□	77	6h6	2	2	1.2
形R7M—A10030—□	94.5	8h6	3	3	1.8

形 R88M-G05030H/-G10030□




形 式	寸 法 (mm)	
	LL	LN
形R88M-G05030□	72	26.5
形R88M-G10030□	92	46.5

外形寸法

生産終了商品 形 R7D-AP□、形 R7M-A□


形 R7M-A20030/-A40030/-A75030



形 式	寸 法 (mm)									
	LL	LR	C	D1	D2	G	Z	S	QK	
形 R7M-A20030-□	96.5	30	60	70	50h7	6	5.5	14h6	20	
形 R7M-A40030-□	124.5	30	60	70	50h7	6	5.5	14h6	20	
形 R7M-A75030-□	145	40	80	90	70h7	8	7	16h6	30	


推奨代替商品 形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、 形 R88M-G□、形 R88M-K□

形 R88M-G20030□/-G40030H




形 式	寸 法 (mm)													
	LL	LR	S	D1	D2	C	G	KL1	Z	QK	b	h	M	t1
形 R88M-G20030□	79.5	30	11	70	50	60	6.5	43	4.5	18	4h9	4	M4	2.5
形 R88M-G40030□	99	30	14	70	50	60	6.5	43	4.5	22.5	5h9	5	M5	3

形 R88M-K40030L



形 式	寸 法 (mm)		
	LL	LM	S
形 R88M-K40030 □	99	76	14


形 R88M-K75030H



外形寸法

生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□


形 R7M-AP10030/-AP20030/-AP40030




形 式	寸 法 (mm)																	
	モータ基本寸法										キー付き(軸端寸法)				ケーブル引出部寸法			
	LL	LR	C	D1	D2	F	G	Z	S	QK	b	h	t1	A1	A2	A3	A4	A5
形R7M-AP10030-□	62	25	60	70	50h7	3	6	5.5	8h6	14	3	3	1.8					
形R7M-AP20030-□	67																	
形R7M-AP30030-□	87	30	80	90	70h7	3	8	7	14h6	16	5	5	3	9	18	25	21	14

推奨代替商品
形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□

形 R88M-GP10030□/-GP20030□/-GP40030□


[illegible]

形 R88M-K40030L




形 式	寸 法 (mm)		
	LL	LM	S
形 R88M-K40030 □	99	76	14

形 R7M-AP75030



形 式	寸 法 (mm)																	
	モータ基本寸法										キー付き(軸端寸法)			ケーブル引出寸法				
形R7M-AP75030-□	86.5	40	120	145	110h7	3.5	10	10	16h6	22	5	5	3	9	28	25	38	19


形 R88M-K75030H



生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

●ドライバ、モータ周辺配線

形 R7D-APA3L/-APA5L/-AP01L/-AP02L/
-APA3H/-APA5H/-AP01H/-AP02H/-AP04H




推奨代替商品

形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□


●ドライバ、モータ周辺配線

形 R7D-BPA5L/-BP01L/-BP02L/-BP01H/
-BP02HH/-BP04H




生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

●ドライバ、モータ周辺配線
形 R7D-AP04L、形 R7D-AP08H
単相電源入力時



推奨代替商品
形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□


●ドライバ、モータ周辺配線
形 R88D-GT04L
単相電源入力時



生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

推奨代替商品
形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□

形 R88D-KT04L/-KT08H




生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

●ドライバ、モータ周辺配線

形 R7D-AP08H

3相電源入力時




推奨代替商品

形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□

●ドライバ、モータ周辺配線

形 R88D-KT08H


3相電源入力時



生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

●制御入出力

形 R7D-APA3L/-APA5L/-AP01L/-AP02L/
-APA3H/-APA5H/-AP01H/-AP02H/-A04H




推奨代替商品

形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□

●制御入出力


形 R7D-BPA5L/-BP01L/-BP02L/
-BP01H/-BP02HH/-BP04H



生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

●制御入出力

形 R7D-AP04L/-AP08H



最大使用電圧
: DC30V
最大出力電流
: DC50mA


推奨代替商品

形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□

●制御入出力

形 R88D-GT04L

パルス列入力(位置制御)時




最大使用電圧
: DC30V
最大出力電流
: DC50mA

ラインドライバ出力
EIA RS422A準拠
(負荷抵抗120Ω以上)

生産終了商品
形 R7D-AP□、形 R7M-A□

推奨代替商品
形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、
形 R88M-G□、形 R88M-K□

形 R88D-KT04L/-KT08H



*1. バックアップバッテリー接続時は、バッテリー付きケーブルは不要です。

定格性能

項目	生産終了商品 形 R7D-AP□	推奨代替商品 形 R7D-BP□/形 R88D-GT□/形 R88D-KT□
入力電源	形 R7D-AP□L 主回路: 単相 AC100/115V, 50/60Hz 制御 : 単相 AC100/115V, 50/60Hz 形 R7D-APA3H/-APA5H/-AP01H/ -AP02H/-AP04H 主回路: 単相 AC200/230V, 50/60Hz 制御 : 単相 AC200/230V, 50/60Hz 形 R7D-AP08H 主回路: 単相または 3 相 AC200/230V, 50/60Hz 制御 : 単相 AC200/230V, 50/60Hz	形 R7D-BPA5L-BP01L/-BP02L 入力電源: 単相 AC100~115V, 50/60Hz 形 R88D-GT04L 主回路 : 単相 AC100~115V, 50/60Hz 制御 : 単相 AC100~115V, 50/60Hz 形 R88D-KT04L 主回路 : 単相 AC100~120V, 50/60Hz 制御 : 単相 AC100~120V, 50/60Hz 形 R7D-BP01H/-BP02HH/-BP04H 入力電源: 単相 AC200~240V, 50/60Hz 形 R88D-KT08H 主回路: 単相または 3 相 AC200~240V, 50/60Hz 制御 : 単相 AC200~240V, 50/60Hz
使用周囲温度・湿度	0~+55℃ 90%RH 以下 (結露がないこと)	形 R7D-BP□、形 R88D-GT□ 0~+55℃ 90%RH 以下 (結露がないこと) 形 R88D-KT□ 0~+55℃ 20~85%RH 以下 (結露がないこと)
保存周囲温度・湿度	-20~+85℃ 90%RH 以下 (結露がないこと)	形 R7D-BP□、形 R88D-GT□ -20~+65℃ 90%RH 以下 (結露がないこと) 形 R88D-KT□ -20~+65℃ 20~85%RH 以下 (結露がないこと)
絶縁抵抗(電源部)	0.5MΩ 以上(DC500V メガ)	0.5MΩ 以上(DC500V メガ)
耐電圧(電源部)	AC1500V, 50/60Hz, 1 分間	AC1500V, 50/60Hz, 1 分間

定格性能

項目	生産終了商品 形 R7M-A□	推奨代替商品 形 R88M-G□、形 R88M-K□
使用周囲温度・湿度	0～+40℃ 20～80%RH(結露がないこと)	形 R88M-G□ 0～+40℃ 85%RH 以下(結露がないこと) 形 R88M-K□ 0～+40℃ 20～85%RH(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度	-20～+60℃ 20～80%RH(結露がないこと)	R88M-G□ -20～+65℃ 85%RH 以下(結露がないこと) 形 R88M-K□ -20～+65℃ 20～85%RH(結露がないこと)
絶縁階級	B種	B種
保護構造	IP55(軸貫通部除く)	形 R88M-G□ IP65(軸貫通部、ならびにリード線先端部を除く) 形 R88M-K□ IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)
速度・位置検出器	形 R7M-A03030/-A05030/-A10030/ -A20030/-A40030/-A75030 光学式エンコーダ(2000 パルス/回転) 形 R7M-AP10030/AP20030/-AP40030/ -AP75030 磁気式エンコーダ(2000 パルス/回転)	形 R88M-G□ 光学式エンコーダ(2500 パルス/回転) 形 R88M-K□ 光学式エンコーダ(20 ビット)

動作特性

項目	生産終了商品 形 R7D-AP□、形 R7M-A□	推奨代替商品 形 R7D-BP□、形 R88D-GT□、形 R88D-KT□、 形 R88M-G□、形 R88M-K□
最大応答周波数 (指令パルス応答)	250kpps	形 R7D-BP□ ラインドライバ : 500kpps オープンコレクタ : 200kpps 形 R88D-GT□ ラインドライバ : 2Mpps オープンコレクタ : 500kpps 形 R88D-KT□ ラインドライバ : 4Mpps オープンコレクタ : 200kpps

■生産終了商品と推奨代替商品一覧 ACサーボモータ/サーボドライバ/ケーブル/周辺機器

●モータ性能仕様比較

生産終了商品	推奨代替品	適用イナーシャ(kg・m ²)		定格トルク(N・m)		瞬間最大トルク(N・m)	
サーボモータ	サーボモータ	形 R7M-A	形 R88M-G 形 R88M-K	形 R7M-A	形 R88M-G 形 R88M-K	形 R7M-A	形 R88M-G 形 R88M-K
形 R7M-A03030	形 R88M-G05030H	5.10 E-05	1.90 E-04	0.095	0.16	0.29	0.48
形 R7M-A05030	形 R88M-G05030H	6.60 E-05	1.90 E-04	0.159	0.16	0.48	0.48
形 R7M-A10030	形 R88M-G10030□	1.08 E-04	1.53 E-04	0.318	0.32	0.96	0.95
形 R7M-A20030	形 R88M-G20030□	3.57 E-04	4.20 E-04	0.637	0.64	1.91	1.78
形 R7M-A40030	形 R88M-G40030H	5.61 E-04	7.80 E-04	1.27	1.3	3.82	3.60
	形 R88M-K40030L		7.80 E-04		1.3		3.80
	形 R88M-K40030L-B		8.40 E-04				
形 R7M-A75030	形 R88M-K75030H	1.33 E-03	1.74 E-03	2.39	2.4	7.1	7.1
	形 R88M-K75030H-B		1.94 E-03				
形 R7M-AP10030	形 R88M-GP10030L	1.63 E-04	1.80 E-04	0.318	0.32	0.96	0.85
形 R7M-AP20030	形 R88M-GP20030L	3.14 E-04	6.80 E-04	0.637	0.64	1.91	1.86
形 R7M-AP40030	形 R88M-GP40030□	5.21 E-04	1.28 E-03	1.27	1.3	3.82	3.60
	形 R88M-K40030L		7.80 E-04		1.3		3.80
	形 R88M-K40030L-B		8.40 E-04				
形 R7M-AP10030	形 R88M-GP10030H	1.63 E-04	1.80 E-04	0.318	0.32	0.96	0.90
形 R7M-AP20030	形 R88M-GP20030H	3.14 E-04	6.80 E-04	0.637	0.64	1.91	1.82
形 R7M-AP75030	形 R88M-K75030H	2.11 E-03	1.74 E-03	2.39	2.4	7.1	7.1
	形 R88M-K75030H-B		1.94 E-03				

●AC サーボモータ/サーボドライバ/ケーブル

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ										ケーブル	
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ				動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル	
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
形R7M-A03030		形R7A-CEA001S	-	-			形R88M-G05030H	63,000	形R88M-G05030H-O	64,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000
形R7M-A03030-S1		形R7A-CEA001S	-	-			形R88M-G05030H-S2	63,000	形R88M-G05030H-OS2	64,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000
形R7D-APA3L		形R7A-CEA001B	-	-	形R7D-BPA5L	61,000	形R88M-G05030H-B	85,000	形R88M-G05030H-BO	86,000	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000
形R7M-A03030-B1		形R7A-CEA001B	-	-			形R88M-G05030H-B1	85,000	形R88M-G05030H-B1S2	86,000	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル							
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル			
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)		
形R7M-A05030	形R7M-A05030	形R7A-CEA001S	-	-	形R7D-BPA5L	61,000	形R88M-G05030H	63,000	形R88M-G05030H-O	64,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000
	形R7M-A05030-S1	形R7A-CEA001S	-	-			形R88M-G05030H-S2	63,000	形R88M-G05030H-OS2	64,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000
形R7D-APA5L	形R7M-A05030-B	形R7A-CEA001B	-	-	形R88M-G05030H-B	85,000	形R88M-G05030H-BO	86,000	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
	形R7M-A05030-BS1	形R7A-CEA001B	-	-	形R88M-G05030H-BS2	85,000	形R88M-G05030H-BOS2	86,000	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		

生産終了商品			推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ		ケーブル	サーボモータ/サーボドライバ											
生産終了時期:2012年3月		生産終了時期:2019年3月	ケーブル											
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体式モータケーブル		形式	標準価格(¥)	サーボモータ		形式	標準価格(¥)	ケーブル		形式	標準価格(¥)
			動力ケーブル	エンコーダケーブル			オイルシールなし	オイルシール付き			動力ケーブル	ブレーキケーブル		エンコーダケーブル
							形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
形R7D-AP01L	形R7M-A10030	形R7A-CEA001S	-	形R7A-CRA003C	形R88M-G10030L	64,000	形R88M-G10030L-O	65,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000
	形R7M-A10030-S1	形R7A-CEA001S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C	形R88M-G10030L-S2	64,000	形R88M-G10030L-OS2	65,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000
	形R7M-A10030-B	形R7A-CEA001B	-	形R7A-CRA003C	形R88M-G10030L-B	90,500	形R88M-G10030L-BO	91,500	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000
	形R7M-A10030-BS1	形R7A-CEA001B	-	形R7A-CRA003C	形R88M-G10030L-BS2	90,500	形R88M-G10030L-BOS2	91,500	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル							
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル			
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)		
形R7M-AP10030	形R7M-AP10030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-GP10030L	70,500	形R88M-GP10030L-O	71,500	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
形R7M-AP10030-S1	形R7M-AP10030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-GP10030L-S2	70,500	形R88M-GP10030L-OS2	71,500	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001S	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
形R7D-AP01L	形R7D-AP01L	形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C	形R88M-GP10030L-B	107,000	形R88M-GP10030L-BO	108,000	形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020SR	-					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
形R7M-AP10030-BS1	形R7M-AP10030-BS1	-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR	形R88M-GP10030L-BS2	107,000	形R88M-GP10030L-BOS2	108,000	形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		

22

生産終了商品			推奨代替商品													
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル							
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル			
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)		
形R7D-AP02L	形R7M-AP20030	形R7A-CEA001S	-	-	形R7D-BP02L	70,500	形R88M-GP20030L	79,000	形R88M-GP20030L-O	80,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	形R88A-CRGB003C	9,450	
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	-	形R88A-CRGB003C	9,450	
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	-	形R88A-CRGB003CR	15,200	
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	-	形R88A-CRGB005C	11,000	
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	-	形R88A-CRGB005CR	19,300	
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	-	形R88A-CRGB010C	14,800	
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	-	形R88A-CRGB010CR	29,000	
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	-	形R88A-CRGB015C	18,600	
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	形R88A-CRGB015CR	39,000	
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	形R88A-CRGB020C	22,500	
	形R7M-AP20030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	-	形R88A-CRGB020CR	48,000	
		形R7A-CEA001S	-	-							形R7A-CAB003S	5,550	-	形R88A-CRGB003C	9,450	
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	-	形R88A-CRGB003C	9,450	
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	-	形R88A-CRGB003CR	15,200	
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	-	形R88A-CRGB005C	11,000	
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	-	形R88A-CRGB005CR	19,300	
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	-	形R88A-CRGB010C	14,800	
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	-	形R88A-CRGB010CR	29,000	
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	-	形R88A-CRGB015C	18,600	
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	形R88A-CRGB015CR	39,000	
	形R7M-AP20030-B	形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	形R88A-CRGB020C	22,500	
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	-	形R88A-CRGB020CR	48,000	
		形R7A-CEA001B	-	-							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600
	形R7M-AP20030-BS1	-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000
		形R7A-CEA001B	-	-							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000
	形R7M-AP20030-BS2	形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R88M-GP20030L-BS2	119,000	形R88M-GP20030L-BOS2	120,000	形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
	形R7M-AP20030-BS2	-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
	形R7M-AP20030-BS2	-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		

生産終了商品					推奨代替商品												
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル								
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体式モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル		
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	
形R7D-AP04L	形R7M-A40030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88D-KT04L	154,000	形R88M-K40030L	104,000	形R88M-K40030L-O	105,000	形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300	
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R88A-CRA003C							8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R88A-CRA003CR							16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R88A-CRA005C							10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R88A-CRA005CR							20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R88A-CRA010C							18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R88A-CRA010CR							37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R88A-CRA015C							20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R88A-CRA015CR							44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000		
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R88A-CRA020C							29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500		
		-	形R88A-CAWA020SR	形R88A-CRA020CR							59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000		
	形R7M-A40030-S1	形R7A-CEA001S	形R88A-CAWA003S	形R88A-CRA003C			形R88M-K40030L-S2	104,000	形R88M-K40030L-OS2	105,000		形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003SR	形R88A-CRA003CR								8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300	
		-	形R88A-CAWA003SR	形R88A-CRA003CR								16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500	
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R88A-CRA005C								10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500	
		-	形R88A-CAWA005SR	形R88A-CRA005CR								20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000	
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R88A-CRA010C								18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800	
		-	形R88A-CAWA010SR	形R88A-CRA010CR								37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500	
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R88A-CRA015C								20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000	
		-	形R88A-CAWA015SR	形R88A-CRA015CR								44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000	
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R88A-CRA020C								29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500	
		-	形R88A-CAWA020SR	形R88A-CRA020CR								59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000	
	形R7M-A40030-B	形R7A-CEA001B	-	-			形R88M-K40030L-B	157,000	形R88M-K40030L-BO	158,000		形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R88A-CRA003C								8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300	
		-	形R88A-CAWA003BR	形R88A-CRA003CR								16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500	
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R88A-CRA005C								10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500	
		-	形R88A-CAWA005BR	形R88A-CRA005CR								20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000	
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R88A-CRA010C								18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800	
		-	形R88A-CAWA010BR	形R88A-CRA010CR								37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500	
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R88A-CRA015C								20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000	
		-	形R88A-CAWA015BR	形R88A-CRA015CR								44,000	形R88A-CAKA015BR	33,000	形R88A-CRKA015CR	44,000	
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R88A-CRA020C								29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500	
		-	形R88A-CAWA020BR	形R88A-CRA020CR								59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000	
	形R7M-A40030-BS1	形R7A-CEA001B	-	-			形R88M-K40030L-BS2	157,000	形R88M-K40030L-BOS2	158,000		形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R88A-CRA003C								8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300	
		-	形R88A-CAWA003BR	形R88A-CRA003CR								16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500	
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R88A-CRA005C								10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500	
		-	形R88A-CAWA005BR	形R88A-CRA005CR								20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000	
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R88A-CRA010C								18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800	
		-	形R88A-CAWA010BR	形R88A-CRA010CR								37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500	
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R88A-CRA015C								20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000	
		-	形R88A-CAWA015BR	形R88A-CRA015CR								44,000	形R88A-CAKA015BR	33,000	形R88A-CRKA015CR	44,000	
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R88A-CRA020C								29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500	
		-	形R88A-CAWA020BR	形R88A-CRA020CR								59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000	

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ						ケーブル					
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル	ブレーキケーブル		エンコーダケーブル				
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	
形R7M-AP40030	形R7M-AP40030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88D-KT04L	154,000	形R88M-K40030L	104,000	形R88M-K40030L-O	105,000	形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAKA003SR	16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R88A-CAKA005S	10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAKA005SR	20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R88A-CAKA010S	18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAKA010SR	37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R88A-CAKA015S	20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAKA015SR	44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R88A-CAKA020S	29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAKA020SR	59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000
		形R7A-CEA001S	-	-	形R88D-GT04L	192,000	形R88M-GP40030L	94,000	形R88M-GP40030L-O	95,000	形R88A-CAGA003S	6,300	-	-	形R88A-CRGA003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R88A-CAGA003S	6,300	-	-	形R88A-CRGA003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAGA003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGA003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R88A-CAGA005S	7,550	-	-	形R88A-CRGA005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAGA005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGA005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R88A-CAGA010S	10,400	-	-	形R88A-CRGA010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAGA010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGA010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R88A-CAGA015S	13,200	-	-	形R88A-CRGA015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAGA015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGA015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R88A-CAGA020S	16,100	-	-	形R88A-CRGA020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAGA020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGA020CR	48,000
形R7D-AP04L	形R7M-AP40030-S1	形R7A-CEA001S	-	-	形R88D-KT04L	154,000	形R88M-K40030L-S2	104,000	形R88M-K40030L-OS2	105,000	形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAKA003SR	16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R88A-CAKA005S	10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAKA005SR	20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R88A-CAKA010S	18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAKA010SR	37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R88A-CAKA015S	20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAKA015SR	44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R88A-CAKA020S	29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAKA020SR	59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000
		形R7A-CEA001S	-	-	形R88D-GT04L	192,000	形R88M-GP40030L-S2	94,000	形R88M-GP40030L-OS2	95,000	形R88A-CAGA003S	6,300	-	-	形R88A-CRGA003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R88A-CAGA003S	6,300	-	-	形R88A-CRGA003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAGA003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGA003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R88A-CAGA005S	7,550	-	-	形R88A-CRGA005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAGA005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGA005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R88A-CAGA010S	10,400	-	-	形R88A-CRGA010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAGA010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGA010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R88A-CAGA015S	13,200	-	-	形R88A-CRGA015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAGA015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGA015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R88A-CAGA020S	16,100	-	-	形R88A-CRGA020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAGA020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGA020CR	48,000

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ		ケーブル			サーボモータ/サーボドライバ						ケーブル					
生産終了時期:2012年3月		生産終了時期:2019年3月			サーボドライバ		サーボモータ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル	
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体型モータケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
形R7D-AP04L	形R7M-AP40030-B	形R7A-CEA001B	-	形R7A-CRA003C	形R88D-KT04L	154,000	形R88M-K40030L-B	157,000	形R88M-K40030L-BO	158,000	形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAKA003SR	16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R88A-CAKA005S	10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAKA005SR	20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R88A-CAKA010S	18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAKA010SR	37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R88A-CAKA015S	20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAKA015SR	44,000	形R88A-CAKA015BR	33,000	形R88A-CRKA015CR	44,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R88A-CAKA020S	29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAKA020SR	59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000
		形R7A-CEA001B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C	形R88D-GT04L	192,000	形R88M-GP40030L-B	138,000	形R88M-GP40030L-BO	139,000	形R88A-CAGA003S	6,300	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGA003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAGA003S	6,300	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGA003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAGA003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGA003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R88A-CAGA005S	7,550	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGA005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAGA005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGA005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R88A-CAGA010S	10,400	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGA010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAGA010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGA010CR	29,000
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R88A-CAGA015S	13,200	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGA015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAGA015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGA015CR	39,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R88A-CAGA020S	16,100	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGA020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAGA020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGA020CR	48,000
	形R7M-AP40030-BS1	形R7A-CEA001B	-	形R7A-CRA003C	形R88D-KT04L	154,000	形R88M-K40030L-BS2	157,000	形R88M-K40030L-BOS2	158,000	形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAKA003SR	16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R88A-CAKA005S	10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAKA005SR	20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R88A-CAKA010S	18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAKA010SR	37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R88A-CAKA015S	20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAKA015SR	44,000	形R88A-CAKA015BR	33,000	形R88A-CRKA015CR	44,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R88A-CAKA020S	29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAKA020SR	59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000
		形R7A-CEA001B	-	形R7A-CRA003C	形R88D-GT04L	192,000	形R88M-GP40030L-BS2	138,000	形R88M-GP40030L-BOS2	139,000	形R88A-CAGA003S	6,300	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGA003C	9,450
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R88A-CAGA003S	6,300	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGA003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAGA003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGA003CR	15,200
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R88A-CAGA005S	7,550	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGA005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAGA005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGA005CR	19,300
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R88A-CAGA010S	10,400	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGA010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAGA010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGA010CR	29,000
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R88A-CAGA015S	13,200	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGA015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAGA015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGA015CR	39,000
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R88A-CAGA020S	16,100	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGA020C	22,500
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAGA020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGA020CR	48,000

生産終了商品					推奨代替商品														
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ					ケーブル									
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ			動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル					
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)			
形R7M-A03030	形R7M-A03030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-G05030H	63,000	形R88M-G05030H-O	64,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200					
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000					
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300					
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800					
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000					
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600					
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000					
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500					
形R7M-A03030-S1	形R7M-A03030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-G05030H-S2	63,000	形R88M-G05030H-OS2	64,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000					
		形R7A-CEA001S	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200					
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000					
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300					
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800					
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000					
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600					
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000					
形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500											
形R7D-APA3H	形R7M-A03030-B	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-G05030H-B	85,000	形R88M-G05030H-BO	86,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000					
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450					
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450					
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200					
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000					
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300					
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800					
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000					
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600					
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000					
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500											
形R7M-A03030-BS1	形R7M-A03030-BS1	-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R88M-G05030H-BS2	85,000	形R88M-G05030H-BOS2	86,000	形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000					
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450					
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450					
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200					
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000					
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300					
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800					
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000					
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600					
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000					
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500											
-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000											

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ										ケーブル	
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分極型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		オイルシール付き		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル	
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
形R7M-A05030	形R7M-A05030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-G05030H	63,000	形R88M-G05030H-O	64,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
形R7M-A05030-S1	形R7M-A05030-S1	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-G05030H-S2	63,000	形R88M-G05030H-OS2	64,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
形R7D-APA5H	形R7M-A05030-B	形R7A-CEA001B	-	-	形R88M-G05030H-B	85,000	形R88M-G05030H-O	86,000	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
形R7M-A05030-BS1	形R7M-A05030-BS1	形R7A-CEA001B	-	-	形R88M-G05030H-BS2	85,000	形R88M-G05030H-BOS2	86,000	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル							
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル			
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)		
形R7M-A10030	形R7M-A10030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-G10030H	64,000	形R88M-G10030H-O	65,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450			
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200			
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000			
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300			
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800			
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000			
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600			
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000			
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500			
形R7M-A10030-S1	形R7M-A10030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-G10030H-S2	64,000	形R88M-G10030H-OS2	65,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001S	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
形R7D-AP01H	形R7D-AP01H	形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C	形R88M-G10030H-B	90,500	形R88M-G10030H-BO	91,500	形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
形R7M-A10030-B	形R7M-A10030-B	形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R88M-G10030H-B2	90,500	形R88M-G10030H-BOS2	91,500	形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
形R7M-A10030-B51	形R7M-A10030-B51	形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R88M-G10030H-B2	90,500	形R88M-G10030H-BOS2	91,500	形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000								
形R7M-A10030-B51	形R7M-A10030-B51	形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R88M-G10030H-B2	90,500	形R88M-G10030H-BOS2	91,500	形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000								
形R7M-A10030-B51	形R7M-A10030-B51	形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R88M-G10030H-B2	90,500	形R88M-G10030H-BOS2	91,500	形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000								
形R7M-A10030-B51	形R7M-A10030-B51	形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R88M-G10030H-B2	90,500	形R88M-G10030H-BOS2	91,500	形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000								
形R7M-A10030-B51	形R7M-A10030-B51	形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R88M-G10030H-B2	90,500	形R88M-G10030H-BOS2	91,500	形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ											
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ				動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル	
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	オイルシール付き	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
形R7D-AP01H	形R7M-AP10030	形R7A-CEA001S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C	形R7D-BP01H	61,000	形R88M-GP10030H	70,500	形R88M-GP10030H-O	71,500	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450
		-	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000
		-	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800
		-	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500
形R7D-AP01H	形R7M-AP10030-B	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-GP10030H-B	107,000	形R88M-GP10030H-BO	108,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
形R7D-AP01H	形R7M-AP10030-B	形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R88M-GP10030H-BS2	107,000	形R88M-GP10030H-BOS2	108,000	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR	形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000								
形R7D-AP01H	形R7M-AP10030-B	形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R88M-GP10030H-BS2	107,000	形R88M-GP10030H-BOS2	108,000	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
形R7D-AP01H	形R7M-AP10030-B	-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR	形R88M-GP10030H-BS2	107,000	形R88M-GP10030H-BOS2	108,000	形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
形R7D-AP01H	形R7M-AP10030-B	-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR	形R88M-GP10030H-BS2	107,000	形R88M-GP10030H-BOS2	108,000	形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
形R7D-AP01H	形R7M-AP10030-B	-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R88M-GP10030H-BS2	107,000	形R88M-GP10030H-BOS2	108,000	形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		

生産終了商品					推奨代替商品														
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ					ケーブル									
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル				
			形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)			
形R7M-A20030	形R7M-A20030	形R7A-CEA001S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C	形R88M-G20030H	79,000	形R88M-G20030H-O	80,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		-	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200					
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000					
		-	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300					
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800					
		-	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000					
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600					
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000					
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500					
形R7M-A20030-S1	形R7M-A20030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-G20030H-S2	79,000	形R88M-G20030H-OS2	80,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000					
		形R7A-CEA001S	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450					
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200					
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000					
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300					
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800					
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000					
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600					
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000					
形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500											
形R7D-AP02H	形R7D-AP02H	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R7D-BP02HH	70,500	形R88M-G20030H-B	119,000	形R88M-G20030H-BO	120,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000			
		形R7A-CEA001B	-	-							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450			
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450			
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200			
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000			
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300			
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800			
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000			
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600			
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000			
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500											
形R7M-A20030-BS1	形R7M-A20030-BS1	-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R88M-G20030H-BS2	119,000	形R88M-G20030H-BOS2	120,000	形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000					
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450					
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450					
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200					
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000					
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300					
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800					
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000					
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600					
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000					
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500											
-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000											

生産終了商品				推奨代替商品												
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月		サーボドライバ		サーボモータ/サーボドライバ		サーボモータ		ケーブル		ケーブル		ケーブル		
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体型モータケーブル		形式	標準価格(¥)	オイルシールなし		オイルシール付き		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル	
			動力ケーブル	エンコーダケーブル			形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
形R7D-AP02H	形R7M-AP20030	形R7A-CEA001S	-	-	形R7D-BP02HH	70,500	形R88M-GP20030H	79,000	形R88M-GP20030H-O	80,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRG003C	9,450
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C							形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRG003C	9,450
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR							形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRG003CR	15,200
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C							形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRG005C	11,000
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR							形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRG005CR	19,300
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C							形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRG010C	14,800
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR							形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRG010CR	29,000
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C							形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRG015C	18,600
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR							形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRG015CR	39,000
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C							形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRG020C	22,500
形R7D-AP02H	形R7M-AP20030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-GP20030H-S2	79,000	形R88M-GP20030H-OS2	80,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRG020CR	48,000		
		形R7A-CEA001S	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRG003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRG003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRG003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRG005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRG005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRG010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRG010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRG015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRG015CR	39,000		
形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRG020C	22,500								
形R7D-AP02H	形R7M-AP20030-B	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-GP20030H-B	119,000	形R88M-GP20030H-BO	120,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRG020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRG003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRG003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRG003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRG005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRG005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRG010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRG010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRG015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRG015CR	39,000		
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRG020C	22,500								
形R7D-AP02H	形R7M-AP20030-B	-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R88M-GP20030H-HS2	119,000	形R88M-GP20030H-BOS2	120,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRG020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRG003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRG003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRG003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRG005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRG005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRG010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRG010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRG015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRG015CR	39,000		
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRG020C	22,500								
形R7D-AP02H	形R7M-AP20030-B	-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R88M-GP20030H-HS2	119,000	形R88M-GP20030H-BOS2	120,000	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRG020CR	48,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580				

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル							
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル			
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)		
形R7M-A40030	形R7M-A40030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-G40030H	79,500	形R88M-G40030H-O	80,500	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
形R7M-A40030-S1	形R7M-A40030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-G40030H-S2	79,500	形R88M-G40030H-OS2	80,500	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001S	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
形R7D-AP04H	形R7D-AP04H	形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C	形R88M-G40030H-B	107,000	形R88M-G40030H-BO	108,000	形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
形R7M-A40030-BS1	形R7M-A40030-BS1	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR	形R88M-G40030H-BS2	107,000	形R88M-G40030H-BOS2	108,000	形R88A-CAWA015BR	11,000	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000			
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B					形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR					形R7A-CRA020CR	形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		形R7A-CEA001B	-					-	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B					形R7A-CRA003C	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR					形R7A-CRA003CR	形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B					形R7A-CRA005C	形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR					形R7A-CRA005CR	形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B					形R7A-CRA010C	形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR					形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル							
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル			
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
R形7M-AP40030		形R7A-CEA001S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C	R形88M-GP40030H	94,000	R形88M-GP40030H-O	95,000	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600		
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	-	-					形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		R形7M-AP40030-S1		形R7A-CEA001S					-	-	R形88M-GP40030H-S2	94,000	R形88M-GP40030H-O-S2	95,000	形R7A-CAB003S	5,550
形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S			形R7A-CRA003C	形R7A-CAB003S	5,550	-	-	形R88A-CRGB003C	9,450						
-	形R88A-CAWA003SR			形R7A-CRA003CR	形R7A-CAB003SR	10,100	-	-	形R88A-CRGB003CR	15,200						
形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S			形R7A-CRA005C	形R7A-CAB005S	6,650	-	-	形R88A-CRGB005C	11,000						
-	形R88A-CAWA005SR			形R7A-CRA005CR	形R7A-CAB005SR	14,600	-	-	形R88A-CRGB005CR	19,300						
形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S			形R7A-CRA010C	形R7A-CAB010S	9,200	-	-	形R88A-CRGB010C	14,800						
-	形R88A-CAWA010SR			形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500	-	-	形R88A-CRGB010CR	29,000						
形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S			形R7A-CRA015C	形R7A-CAB015S	11,800	-	-	形R88A-CRGB015C	18,600						
-	形R88A-CAWA015SR			形R7A-CRA015CR	形R7A-CAB015SR	37,500	-	-	形R88A-CRGB015CR	39,000						
形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S			形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	-	-	形R88A-CRGB020C	22,500						
-	形R88A-CAWA020SR			形R7A-CRA020CR	形R7A-CAB020SR	47,500	-	-	形R88A-CRGB020CR	48,000						
R形7D-AP04H				形R7A-CEA001B	-	-	R形7D-BP04H	70,500	R形88M-GP40030H-B	138,000					R形88M-GP40030H-BO	139,000
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C	形R7A-CAB003S	5,550					形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR	形R7A-CAB003SR	10,100					形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C	形R7A-CAB005S	6,650					形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR	形R7A-CAB005SR	14,600					形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C	形R7A-CAB010S	9,200					形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500					形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C	形R7A-CAB015S	11,800					形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR	形R7A-CAB015SR	37,500					形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000		
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200					形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500		
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R7A-CAB020SR	47,500					形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000		
		R形7M-AP40030-BS1		形R7A-CEA001B	-	-					R形88M-GP40030H-BS2	138,000	R形88M-GP40030H-BOS2	139,000		
形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B			形R7A-CRA003C	形R7A-CAB003S	5,550	形R88A-CAGA003B	1,580	形R88A-CRGB003C	9,450						
-	形R88A-CAWA003BR			形R7A-CRA003CR	形R7A-CAB003SR	10,100	形R88A-CAGA003BR	4,200	形R88A-CRGB003CR	15,200						
形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B			形R7A-CRA005C	形R7A-CAB005S	6,650	形R88A-CAGA005B	2,100	形R88A-CRGB005C	11,000						
-	形R88A-CAWA005BR			形R7A-CRA005CR	形R7A-CAB005SR	14,600	形R88A-CAGA005BR	5,800	形R88A-CRGB005CR	19,300						
形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B			形R7A-CRA010C	形R7A-CAB010S	9,200	形R88A-CAGA010B	3,700	形R88A-CRGB010C	14,800						
-	形R88A-CAWA010BR			形R7A-CRA010CR	形R7A-CAB010SR	25,500	形R88A-CAGA010BR	8,400	形R88A-CRGB010CR	29,000						
形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B			形R7A-CRA015C	形R7A-CAB015S	11,800	形R88A-CAGA015B	5,250	形R88A-CRGB015C	18,600						
-	形R88A-CAWA015BR			形R7A-CRA015CR	形R7A-CAB015SR	37,500	形R88A-CAGA015BR	11,000	形R88A-CRGB015CR	39,000						
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B			形R7A-CRA020C	形R7A-CAB020S	14,200	形R88A-CAGA020B	6,850	形R88A-CRGB020C	22,500						
-	形R88A-CAWA020BR			形R7A-CRA020CR	形R7A-CAB020SR	47,500	形R88A-CAGA020BR	13,700	形R88A-CRGB020CR	48,000						

生産終了商品					推奨代替商品											
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ				ケーブル							
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分離型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル			
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)		
形R7M-A75030	形R7M-A75030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-K75030H	126,000	形R88M-K75030H-O	127,000	形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R88A-CAKA003SR	16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R88A-CAKA005S	10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R88A-CAKA005SR	20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R88A-CAKA010S	18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R88A-CAKA010SR	37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R88A-CAKA015S	20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R88A-CAKA015SR	44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000		
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R88A-CAKA020S	29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500		
形R7M-A75030-S1	形R7M-A75030-S1	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88M-K75030H-S2	126,000	形R88M-K75030H-OS2	127,000	形R88A-CAKA020SR	59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000		
		形R7A-CEA001S	-	-					形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300		
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300		
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R88A-CAKA003SR	16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500		
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R88A-CAKA005S	10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500		
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R88A-CAKA005SR	20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000		
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R88A-CAKA010S	18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800		
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R88A-CAKA010SR	37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500		
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R88A-CAKA015S	20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000		
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R88A-CAKA015SR	44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000		
形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C	形R88A-CAKA020S	29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500								
形R7D-AP08H	形R7D-AP08H	-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR	形R88D-KT08H	205,000	形R88M-K75030H-B	179,000	形R88A-CAKA020SR	59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R88A-CAKA003SR	16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R88A-CAKA005S	10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R88A-CAKA005SR	20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R88A-CAKA010S	18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R88A-CAKA010SR	37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R88A-CAKA015S	20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R88A-CAKA015SR	44,000	形R88A-CAKA015BR	33,000	形R88A-CRKA015CR	44,000		
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R88A-CAKA020S	29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500								
形R7M-A75030-BS1	形R7M-A75030-BS1	-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R88M-K75030H-BS2	179,000	形R88M-K75030H-BOS2	180,000	形R88A-CAKA020SR	59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000		
		形R7A-CEA001B	-	-					形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300		
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300		
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R88A-CAKA003SR	16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500		
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R88A-CAKA005S	10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500		
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R88A-CAKA005SR	20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000		
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R88A-CAKA010S	18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800		
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R88A-CAKA010SR	37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500		
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R88A-CAKA015S	20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000		
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R88A-CAKA015SR	44,000	形R88A-CAKA015BR	33,000	形R88A-CRKA015CR	44,000		
形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C	形R88A-CAKA020S	29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500								
-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR	形R88A-CAKA020SR	59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000								

生産終了商品					推奨代替商品														
サーボドライバ/サーボモータ 生産終了時期:2012年3月		ケーブル 生産終了時期:2019年3月			サーボモータ/サーボドライバ														
サーボドライバ	サーボモータ	一体型モータケーブル	分体型モータケーブル		サーボドライバ		サーボモータ		オイルシール付き		動力ケーブル		ブレーキケーブル		エンコーダケーブル				
			動力ケーブル	エンコーダケーブル	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)			
形R7M-AP75030	形R7M-AP75030	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-K75030H	126,000	形R88M-K75030H-O	127,000	形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300					
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300					
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R88A-CAKA003SR	16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500					
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R88A-CAKA005S	10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500					
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R88A-CAKA005SR	20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000					
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R88A-CAKA010S	18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800					
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R88A-CAKA010SR	37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500					
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R88A-CAKA015S	20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000					
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R88A-CAKA015SR	44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000					
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R88A-CAKA020S	29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500					
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R88A-CAKA020SR	59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000					
形R7M-AP75030-S1	形R7M-AP75030-S1	形R7A-CEA001S	-	-	形R88M-K75030H-S2	126,000	形R88M-K75030H-S2	127,000	形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300					
		形R7A-CEA003S	形R88A-CAWA003S	形R7A-CRA003C					形R88A-CAKA003S	8,200	-	-	形R88A-CRKA003C	10,300					
		-	形R88A-CAWA003SR	形R7A-CRA003CR					形R88A-CAKA003SR	16,400	-	-	形R88A-CRKA003CR	20,500					
		形R7A-CEA005S	形R88A-CAWA005S	形R7A-CRA005C					形R88A-CAKA005S	10,300	-	-	形R88A-CRKA005C	14,500					
		-	形R88A-CAWA005SR	形R7A-CRA005CR					形R88A-CAKA005SR	20,500	-	-	形R88A-CRKA005CR	29,000					
		形R7A-CEA010S	形R88A-CAWA010S	形R7A-CRA010C					形R88A-CAKA010S	18,400	-	-	形R88A-CRKA010C	20,800					
		-	形R88A-CAWA010SR	形R7A-CRA010CR					形R88A-CAKA010SR	37,000	-	-	形R88A-CRKA010CR	41,500					
		形R7A-CEA015S	形R88A-CAWA015S	形R7A-CRA015C					形R88A-CAKA015S	20,500	-	-	形R88A-CRKA015C	22,000					
		-	形R88A-CAWA015SR	形R7A-CRA015CR					形R88A-CAKA015SR	44,000	-	-	形R88A-CRKA015CR	44,000					
		形R7A-CEA020S	形R88A-CAWA020S	形R7A-CRA020C					形R88A-CAKA020S	29,500	-	-	形R88A-CRKA020C	29,500					
		-	形R88A-CAWA020SR	形R7A-CRA020CR					形R88A-CAKA020SR	59,000	-	-	形R88A-CRKA020CR	59,000					
形R7D-AP08H	形R7M-AP75030-B	形R7A-CEA001B	-	-	形R88D-KT08H	205,000	形R88M-K75030H-B	179,000	形R88M-K75030H-BO	180,000	形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300			
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C							形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300			
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR							形R88A-CAKA003SR	16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500			
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C							形R88A-CAKA005S	10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500			
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR							形R88A-CAKA005SR	20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000			
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C							形R88A-CAKA010S	18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800			
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR							形R88A-CAKA010SR	37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500			
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C							形R88A-CAKA015S	20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000			
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR							形R88A-CAKA015SR	44,000	形R88A-CAKA015BR	33,500	形R88A-CRKA015CR	44,000			
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C							形R88A-CAKA020S	29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500			
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR							形R88A-CAKA020SR	59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000			
形R7M-AP75030-BS1	形R7M-AP75030-BS1	形R7A-CEA001B	-	-	形R88M-K75030H-BS2	179,000	形R88M-K75030H-BS2	180,000	形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300					
		形R7A-CEA003B	形R88A-CAWA003B	形R7A-CRA003C					形R88A-CAKA003S	8,200	形R88A-CAKA003B	8,200	形R88A-CRKA003C	10,300					
		-	形R88A-CAWA003BR	形R7A-CRA003CR					形R88A-CAKA003SR	16,400	形R88A-CAKA003BR	12,600	形R88A-CRKA003CR	20,500					
		形R7A-CEA005B	形R88A-CAWA005B	形R7A-CRA005C					形R88A-CAKA005S	10,300	形R88A-CAKA005B	10,300	形R88A-CRKA005C	14,500					
		-	形R88A-CAWA005BR	形R7A-CRA005CR					形R88A-CAKA005SR	20,500	形R88A-CAKA005BR	17,300	形R88A-CRKA005CR	29,000					
		形R7A-CEA010B	形R88A-CAWA010B	形R7A-CRA010C					形R88A-CAKA010S	18,400	形R88A-CAKA010B	18,400	形R88A-CRKA010C	20,800					
		-	形R88A-CAWA010BR	形R7A-CRA010CR					形R88A-CAKA010SR	37,000	形R88A-CAKA010BR	25,000	形R88A-CRKA010CR	41,500					
		形R7A-CEA015B	形R88A-CAWA015B	形R7A-CRA015C					形R88A-CAKA015S	20,500	形R88A-CAKA015B	20,500	形R88A-CRKA015C	22,000					
		-	形R88A-CAWA015BR	形R7A-CRA015CR					形R88A-CAKA015SR	44,000	形R88A-CAKA015BR	33,000	形R88A-CRKA015CR	44,000					
		形R7A-CEA020B	形R88A-CAWA020B	形R7A-CRA020C					形R88A-CAKA020S	29,500	形R88A-CAKA020B	29,500	形R88A-CRKA020C	29,500					
		-	形R88A-CAWA020BR	形R7A-CRA020CR					形R88A-CAKA020SR	59,000	形R88A-CAKA020BR	41,000	形R88A-CRKA020CR	59,000					

●周辺機器

生産終了商品					推奨代替商品		
商品名称	仕様		形式	生産終了時期	代替サーボドライバ	形式	標準価格(¥)
汎用制御ケーブル	-	1m	形R88A-CPU001S	2019年3月	形R7D-BP□	形R7A-CPB001S	11,700
		2m	形R88A-CPU002S		形R88D-GT□/R88D-KT□	形R88A-CPG001S	11,700
					形R7D-BP□	形R7A-CPB002S	12,900
コネクタ端子台用ケーブル	-	1m	形R88A-CTU001N	2019年3月	形R88D-GT□/R88D-KT□	形R88A-CPG002S	12,900
		2m	形R88A-CTU002N		形R7D-BP□	形XW2Z-100J-B28	11,900
					形R88D-GT□/R88D-KT□	形XW2Z-100J-B24	13,600
					形R7D-BP□	形XW2Z-200J-B28	13,000
アナログモニタ用ケーブル	-	1m	形R88A-CMW001S	2020年3月	形R88D-GT□/R88D-KT□	形XW2Z-200J-B24	14,700
					形R7D-BP□/R88D-GT□	推奨代替商品はありません。	-
パソコンモニタ用ケーブル	DOS/V用	2m	形R7A-CCA002P2	2019年3月	形R88D-KT□	形R88A-CMK001S	3,100
	NEC PC98ノート用	2m	形R7A-CCA002P3	2019年3月	形R7D-BP□/R88D-GT□	形R88A-CCG002P2	14,200
	エンコーダ用コネクタ	サーボドライバ側(CN2)	形R7A-CNA01R	2020年3月	形R88D-KT□	推奨代替商品はありません。	-
パラメータユニット	ハンディタイプ	形R7A-CNA02R	2019年3月	形R7D-BP□/R88D-GT□	形R88A-CNW01R	5,650	
				形R88D-KT□	形R88A-CNG02R	1,260	
				形R7D-BP□/R88D-GT□	形R88A-CNK02R	3,350	
外部回生抵抗器	回生処理能力 70W 47Ω	形R88A-PR02A	2012年3月	形R88D-KT□	形R88A-PR02G	25,000	
				形R88D-KT□	推奨代替商品はありません。	-	
直流リアクトル	形R7D-APA3L/R7D-APA5L/R7D-AP01L用		形R88A-RR22047S	2012年3月	形R7D-BP□/R88D-GT□/R88D-KT□	形R88A-RR22047S1	4,200
	直流リアクトル	形R7D-AP02L用	形R88A-PX5063	2020年3月	形R7D-BPA5L	形3G3AX-DL2002	12,600
		形R7D-AP04L/R7D-AP08H用	形R88A-PX5062		形R7D-BP01L	形3G3AX-DL2004	13,700
		形R7D-APA3H/R7D-APA5H/R7D-AP01H用	形R88A-PX5061		形R7D-BP02L	形3G3AX-DL2007	15,200
		形R7D-AP02H用	形R88A-PX5071		形R88D-GT04L/R88D-KT04L/R88D-KT08H	形3G3AX-DL2015	16,800
		形R7D-AP04H用	形R88A-PX5070		形R7D-BP01H	形3G3AX-DL2004	13,700
		形R7D-AP04H用	形R88A-PX5069		形R7D-BP02HH	形3G3AX-DL2004	13,700
形R7D-AP04H用	形R88A-PX5069	形R7D-BP04H	形3G3AX-DL2007	15,200			
取付金具	-	形R88A-TK01W	2016年3月	形R7D-BP□	推奨代替商品はありません。	-	
				形R88D-GT□	形R88A-TK03G	2,100	
				形R88D-KT□	形R88A-TK03K	2,100	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。