

生産終了予定商品

セーフティライトカーテン

形F3SNシリーズ
形F3SHシリーズ

推奨代替商品

セーフティライトカーテン

形F3SJ-Eシリーズ
形F3SJ-Bシリーズ
形F3SJ-Aシリーズ

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

本体の色が異なります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形F3SJシリーズ	×	○	○	○	○	○	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

本体（対象商品の詳細はお問合せください）

●セーフティライトカーテン 形F3SN-A PNPタイプ（タイプ4）

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-A□□□□P14 シリーズ	形F3SJ-A□□□□P14 シリーズ
形F3SN-A□□□□P14-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P14-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P14-03 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P14-04 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P14-05 シリーズ	形F3SJ-E□□□□P25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□P25 シリーズ
形F3SN-A□□□□P25 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P25-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P25-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P25-03 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P25-04 シリーズ	形F3SJ-E□□□□P25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□P25 シリーズ
形F3SN-A□□□□P25-05 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P40 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P40-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P40-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P40-03 シリーズ	形F3SJ-E□□□□P25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□P25 シリーズ
形F3SN-A□□□□P40-04 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P40-05 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P70 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P70-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P70-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P70-04 シリーズ	

●セーフティライトカーテン 形F3SN-A NPNタイプ（タイプ4）

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-A□□□□N14 シリーズ	形F3SJ-A□□□□N14 シリーズ
形F3SN-A□□□□N14-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N14-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N25 シリーズ	形F3SJ-E□□□□N25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□N25 シリーズ
形F3SN-A□□□□N25-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N25-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N25-03 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N25-04 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N25-05 シリーズ	形F3SJ-E□□□□N25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□N25 シリーズ
形F3SN-A□□□□N40 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N40-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N40-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N40-04 シリーズ	
形F3SN-A□□□□N40-05 シリーズ	形F3SJ-A□□□□N55 シリーズ
形F3SN-A□□□□N70 シリーズ	

生産終了予定商品と推奨代替商品

● セーフティライトカーテン 形F3SN-B PNP タイプ (タイプ2)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-B□□□□P25 シリーズ	形F3SJ-E□□□□P25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□P25 シリーズ
形F3SN-B□□□□P25-01 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P25-02 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P25-04 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P25-05 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P40 シリーズ	形F3SJ-E□□□□P25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□P25 シリーズ
形F3SN-B□□□□P40-01 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P40-02 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P40-03 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P40-04 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P40-05 シリーズ	形F3SJ-A□□□□P55 シリーズ
形F3SN-B□□□□P70 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P70-01 シリーズ	
形F3SN-B□□□□P70-05 シリーズ	

● セーフティライトカーテン 形F3SN-B NPN タイプ (タイプ2)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-B□□□□N25 シリーズ	形F3SJ-E□□□□N25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□N25 シリーズ
形F3SN-B□□□□N25-01 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N25-02 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N25-04 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N25-05 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N40 シリーズ	形F3SJ-E□□□□N25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□N25 シリーズ
形F3SN-B□□□□N40-01 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N40-02 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N40-05 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N70 シリーズ	形F3SJ-A□□□□N55 シリーズ
形F3SN-B□□□□N70-01 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N70-02 シリーズ	
形F3SN-B□□□□N70-05 シリーズ	

● セーフティライトカーテン 形F3SN-□-L-□□ (片側)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-□□□□P□□-L-□□ シリーズ	—

● セーフティライトカーテン 形F3SN-□-D-□□ (片側)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-□□□□P□□-D-□□ シリーズ	—

生産終了予定商品と推奨代替商品

●セーフティライトカーテン 形F3SN-A□P25-TS PNP タイプ (タイプ4)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-A□□□□P25-□□TS シリーズ	形F3SJ-A□□□□P25-TS シリーズ

●セーフティライトカーテン 形F3SN-□-L-□□-TS (片側)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-□□□□P□□-L-□□TS シリーズ	—

●セーフティライトカーテン 形F3SN-□-D-□□-TS (片側)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-□□□□P□□-D-□□TS シリーズ	—

●ショートレンジセーフティライトカーテン 形F3SN-A□SS PNPタイプ (タイプ4)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-A□□□□P25SS シリーズ	形F3SJ-E□□□□P25 シリーズ 形F3SJ-B□□□□P25 シリーズ
形F3SN-A□□□□P25SS-01 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P25SS-02 シリーズ	
形F3SN-A□□□□P25SS-04 シリーズ	

●S-mark対応セーフティライトカーテン 形F3SN-A□SS-S PNP タイプ (タイプ4)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SN-A□□□□P25SS-S シリーズ	形F3SJ-A□□□□P□□-S シリーズ

●マルチビームセーフティセンサ 形F3SH-A PNPタイプ (タイプ4)

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F3SH-A09P03	形F3SJ-AM4P300
形F3SH-A09P03-01	
形F3SH-A09P03-02	
形F3SH-A09P03-03	
形F3SH-A09P03-04	
形F3SH-A09P03-05	

生産終了予定商品と推奨代替商品

アクセサリ（対象商品の詳細はお問合せください）

●スパッタ保護カバー

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-HN□□□□-14 シリーズ	形F39-HJ□□□□シリーズ（形F3SJ-A） 形F39-HB□□□□シリーズ（形F3SJ-E、-B）
形F39-HN□□□□-25 シリーズ	
形F39-HH09-03	

●スリット付きスパッタ保護カバー

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-HS□□□□A-14 シリーズ	—
形F39-HS□□□□B-14 シリーズ	
形F39-HS□□□□A-25 シリーズ	
形F39-HS□□□□B-25 シリーズ	
形F39-HSH09A-03	
形F39-HSH09B-03	
形F39-HT□□□□A-25 シリーズ	

●簡易防滴カバー

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-MN□□□□-14 シリーズ	形F39-MJ□□□□シリーズ（形F3SJ-A）
形F39-MN□□□□-25 シリーズ	

●耐環境対応ケース

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-HP□□□□-14 シリーズ	形F39-EJ□□□□シリーズ（形F3SJ-A）
形F39-HP□□□□-25 シリーズ	
形F39-HPH09-03	

●プロテクトバー

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-PN シリーズ	形F39-PJ□□□□シリーズ（形F3SJ-A） 形F39-PB□□□□シリーズ（形F3SJ-E、-B）

生産終了予定商品と推奨代替商品

● 大型表示灯

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-A01PG-D	—
形F39-A01PG-L	—
形F39-A01PR-D	—
形F39-A01PR-L	—

● センサ用取り付け金具

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-L18	—
形F39-L19	—
形F39-L20	—
形F39-L26	—
形F39-L27	—
形F39-L28	—
形F39-L29	—
形F39-L33	—
形F39-L34	—
形F39-L35	—
形F39-L36	—
形F39-L37	—

● マルチビームセンサ、反射ミラー取り付けスタンド

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F39-ST1	—
形F39-L22	—

2011年7月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。