

生産終了予定商品

RFIDシステム



形4S2VR-SH(付属品)
シリーズ



推奨代替商品

推奨代替商品なし

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点


形4S2VR-SH-RZ-N155S、-N156専用の付属品のため、代替推奨商品はありません。
形4S2VR-SH-RZ-N155S、-N156はすでに生産終了済みとなります。

生産終了予定商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	商品名
形4S2VR-SH-EA-BL08S	バッテリーパック
形4S2VR-SH-RZ-1CH8	置くだけ充電器
形4S2VR-SH-RZ-1CH9	バッテリーパック充電器
形4S2VR-SH-RZ-A15SRS (RS-232C)	通信ユニット
形4S2VR-SH-RZ-A15SUS (USB)	通信ユニット
形4S2VR-SH-RZ-AC01	本体カバー

商品概要

●形4S2VR-SH-EA-BL08S (シャープ形式 EA-BL08S)

外形イメージ	主な仕様
	サイズ 約53.1mm(幅)×約35.3mm(奥行)×約11.4mm(高さ) 質量 約42g 電池 リチウムイオン2次電池 電圧 3.7V 容量 1700mA 寿命 充放電500サイクル


●形4S2VR-SH-RZ-1CH8 (シャープ形式 RZ-1CH8)

外形イメージ	主な仕様
	サイズ 約90mm(幅)×約110mm(奥行)×約130mm(高さ) 質量 約157g 定格入力 AC100V±10%、50/60Hz 定格出力 DC5V/2A 充電時間 約3時間 (本体電源OFF時)

●形4S2VR-SH-RZ-1CH9 (シャープ形式 RZ-1CH9)


外形イメージ	主な仕様
	サイズ 約65mm(幅)×約80mm(奥行)×約26.5mm(高さ) 質量 約75g 対象電池 形4S2VR-SH-EA-BL08S (EA-BL08S) 専用 定格入力 AC100V±10%、50/60Hz 充電個数 1個 充電時間 約3時間

●形4S2VR-SH-RZ-A15SRS (RS-232C)


外形イメージ	備考
	PC接続用通信ユニット RS232C I/F ACアダプタ・専用ケーブル1.1m付き

商品概要

●形4S2VR-SH-RZ-A15SUS (USB)


外形イメージ	備考
	<p>PC接続用通信ユニット USB I/F 専用ケーブル1.1m付き</p>

●形4S2VR-SH-RZ-AC01


外形イメージ	備考
	<p>形4S2VR-SH-RZ-N155S/156専用本体保護カバー 材質 ポリウレタン</p>

参考資料：PDA本体概要資料（生産終了商品）

●形4S2VR-SH-RZ-N155S（シャープ形式 RZ-155S）*PDA単品形式

外形イメージ	備考
	<p>生産終了時期 2007年7月末 セット形式 形4S2VR-SH-S-RZN155S 付属品（本体／バッテリーパック×2／置くだけ充電器） その他 バーコードスキャナ内蔵</p>

●形4S2VR-SH-RZ-N156（シャープ形式 RZ-156）*PDA単品形式

外形イメージ	備考
	<p>生産終了時期 2010年3月末 セット形式 形4S2VR-SH-S-RZN156 付属品（本体／バッテリーパック×2／置くだけ充電器）</p>

2011年7月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。