

生産終了予定商品

アンプ内蔵光電センサ

形E3Zシリーズ特殊仕様

形E3Z-□□□-ECON(-C)

形E3Z-□□□-GO

形E3Z-□□□-F80H

形E3Z-□□□-#. #M

形E3Z-□□□-M5J 0.3M

形E3Z-□□□-GO

形E3Z-□□□-SO



形E3Zイージーオーダータイプ

形E3Z-□□□-GO□(投光停止機能)

形E3Z-□□□-G2□(光量切替機能)

形E3Z-□□□-JO□(自己診断機能)

形E3Z-□□□-SO□(特殊機能なし)

推奨代替商品

アンプ内蔵光電センサ

形E3Zシリーズ

形E3Z-□□□ 2m

(コード引き出しタイプ)

M8 直出しコネクタタイプ

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 注1) e-conコネクタは別途、e-conコネクタ (圧接) を購入して加工してください。
市販品：住友3M製：37104-3122-000FL
- 注2) ケーブル延長は別途ケーブルを購入して延長してください。
(φ4導体断面積0.2mm²以上(AWG24)を購入)
- 注3) イージーオーダーや自己診断などの特殊機能追加タイプについては、その追加機能がなくなります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E3Zシリーズ	◎	◎	○	◎	×	○	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-B61-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B61 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B61-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B61 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B61-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B61 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B61-S0SRW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B61 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B61-S0SRW-E3	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B61 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B62-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B62 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B62-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B62 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B62-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B62 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B62-S0SDW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-B62 2M	15,000
形E3Z-B62-S0SRW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B62 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-B62-S0SRW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-B62 2M 注1	15,000 + (300)
形E3Z-D61 #.#M (0.3M-0.4M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61 #.#M (0.6M-1.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61 #.#M (2.1M-4.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M 注2	9,300
形E3Z-D61 #.#M (5.1M-9.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M 注2	9,300
形E3Z-D61-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D61-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D61-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D61-ECON-C 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G0SHW-05	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D61-G0SHW-CN	投光停止機能付き	形E3Z-D66 注3	10,100
形E3Z-D61-G0SHW-E2	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G0SHW-E3	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G0SHW-E5	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G0SHW-M1	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0SHW-M3	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0SHW-P1	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0SHW-P2	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0SHW-P5	投光停止機能付き	形E3Z-D61 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D61-G0THW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0THW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D66 注3	10,100
形E3Z-D61-G0THW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G0THW-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G0THW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G0THW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0THW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0THW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0THW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G0THW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D61-G2SHW-05	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2SHW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-D66 注3	10,100
形E3Z-D61-G2SHW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G2SHW-E3	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G2SHW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G2SHW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2SHW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2SHW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-D61-G2SHW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2SHW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-D61 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D61-G2THW-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2THW-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D66 注3	10,100
形E3Z-D61-G2THW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G2THW-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G2THW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-G2THW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2THW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2THW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2THW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-G2THW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D61 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D61-J0SHW-05	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-J0SHW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-D66 注3	10,100
形E3Z-D61-J0SHW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-J0SHW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-J0SHW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-J0SHW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-J0SHW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-J0SHW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-J0SHW-P2	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-J0SHW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-D61 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D61-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61-S0SHW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61-S0SHW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D66	10,100
形E3Z-D61-S0SHW-E3	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D61-S0SHW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D61-S0SHW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61-S0SHW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61-S0SHW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61-S0SHW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M	9,300
形E3Z-D61-S0SHW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M 注2	9,300
形E3Z-D61-S0THW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-S0THW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D66 注3	10,100
形E3Z-D61-S0THW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-S0THW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-S0THW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D61-S0THW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-S0THW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-S0THW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-S0THW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-S0THW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M 注3	9,300
形E3Z-D61-S0THW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D61 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D62 #.#M (0.3M-0.4M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62 #.#M (0.6M-1.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62 #.#M (2.1M-4.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M 注2	9,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-D62 #.#M (5.1M-9.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M 注2	9,300
形E3Z-D62-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D62-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D62-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D62-ECON-C 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G0SHW-05	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0SHW-CN	投光停止機能付き	形E3Z-D67 注3	10,100
形E3Z-D62-G0SHW-E2	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G0SHW-E3	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G0SHW-E5	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G0SHW-M1	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0SHW-M3	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0SHW-P1	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0SHW-P2	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0SHW-P5	投光停止機能付き	形E3Z-D62 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D62-G0THW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0THW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D67 注3	10,100
形E3Z-D62-G0THW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G0THW-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G0THW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G0THW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0THW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0THW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0THW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G0THW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D62-G2SHW-05	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2SHW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-D67 注3	10,100
形E3Z-D62-G2SHW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G2SHW-E3	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G2SHW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-G2SHW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2SHW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2SHW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2SHW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2SHW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-D62 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D67 注3	10,100
形E3Z-D62-G2THW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-G2THW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D62 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D62-J0SHW-05	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-J0SHW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-D67 注3	10,100
形E3Z-D62-J0SHW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-J0SHW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-D62-J0SHW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-J0SHW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-J0SHW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-J0SHW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-J0SHW-P2	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-J0SHW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-D62 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D62-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SDW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D67	10,100
形E3Z-D62-S0SDW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D67	10,100
形E3Z-D62-S0SHW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1	9,300 + (300)
形E3Z-D62-S0SHW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P2-N	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M	9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M 注2	9,300
形E3Z-D62-S0THW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-S0THW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D67 注3	10,100
形E3Z-D62-S0THW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-S0THW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-S0THW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D62-S0THW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-S0THW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-S0THW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-S0THW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-S0THW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M 注3	9,300
形E3Z-D62-S0THW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D62 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D81-G0SHW-05	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0SHW-CN	投光停止機能付き	形E3Z-D86 注3	10,100
形E3Z-D81-G0SHW-E2	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G0SHW-E5	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G0SHW-M1	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0SHW-M3	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0SHW-P1	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0SHW-P2	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0SHW-P5	投光停止機能付き	形E3Z-D81 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D81-G0THW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0THW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D86 注3	10,100
形E3Z-D81-G0THW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G0THW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G0THW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0THW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0THW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0THW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G0THW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注2、注3	9,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-D81-G2SHW-05	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2SHW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-D86 注3	10,100
形E3Z-D81-G2SHW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G2SHW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G2SHW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2SHW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2SHW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2SHW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2SHW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-D81 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D81-G2THW-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2THW-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D86 注3	10,100
形E3Z-D81-G2THW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G2THW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-G2THW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2THW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2THW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2THW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-G2THW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D81 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D81-J0SHW-05	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-J0SHW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-D86 注3	10,100
形E3Z-D81-J0SHW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-J0SHW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-J0SHW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-J0SHW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-J0SHW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-J0SHW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-J0SHW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-D81 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D81-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M	9,300
形E3Z-D81-S0SHW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M	9,300
形E3Z-D81-S0SHW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D86	10,100
形E3Z-D81-S0SHW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M	9,300
形E3Z-D81-S0SHW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M	9,300
形E3Z-D81-S0SHW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M	9,300
形E3Z-D81-S0SHW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M	9,300
形E3Z-D81-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M	9,300
形E3Z-D81-S0SHW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M 注2	9,300
形E3Z-D81-S0THW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-S0THW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D86 注3	10,100
形E3Z-D81-S0THW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-S0THW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-S0THW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D81-S0THW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-S0THW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-S0THW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-S0THW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-S0THW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M 注3	9,300
形E3Z-D81-S0THW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D81 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D82-G0SHW-05	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0SHW-CN	投光停止機能付き	形E3Z-D87 注3	10,100

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-D82-G0SHW-E2	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G0SHW-E5	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G0SHW-M1	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0SHW-M3	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0SHW-P1	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0SHW-P2	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0SHW-P5	投光停止機能付き	形E3Z-D82 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D82-G0THW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0THW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D87 注3	10,100
形E3Z-D82-G0THW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G0THW-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G0THW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G0THW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0THW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0THW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0THW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G0THW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D82-G2SHW-05	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2SHW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-D87 注3	10,100
形E3Z-D82-G2SHW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G2SHW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G2SHW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2SHW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2SHW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2SHW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2SHW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-D82 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D82-G2THW-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2THW-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D87 注3	10,100
形E3Z-D82-G2THW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G2THW-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G2THW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-G2THW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2THW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2THW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2THW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-G2THW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-D82 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D82-J0SHW-05	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-J0SHW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-D87 注3	10,100
形E3Z-D82-J0SHW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-J0SHW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-J0SHW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-J0SHW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-J0SHW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-J0SHW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-J0SHW-P2	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-J0SHW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-D82 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-D82-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M	9,300
形E3Z-D82-S0SHW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M	9,300
形E3Z-D82-S0SHW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D87	10,100
形E3Z-D82-S0SHW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M	9,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-D82-S0SHW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M	9,300
形E3Z-D82-S0SHW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M	9,300
形E3Z-D82-S0SHW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M	9,300
形E3Z-D82-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M	9,300
形E3Z-D82-S0SHW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M 注2	9,300
形E3Z-D82-S0THW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-S0THW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-D87 注3	10,100
形E3Z-D82-S0THW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-S0THW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-S0THW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M 注1、注3	9,300 + (300)
形E3Z-D82-S0THW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-S0THW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-S0THW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-S0THW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-S0THW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M 注3	9,300
形E3Z-D82-S0THW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-D82 2M 注2、注3	9,300
形E3Z-G61-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G61 2M 注1	12,000 + (300)
形E3Z-G61-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G61 2M 注1	12,000 + (300)
形E3Z-G61-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G61 2M 注1	12,000 + (300)
形E3Z-G61-S0SHW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G61 2M 注1	12,000 + (300)
形E3Z-G61-S0SHW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G61 2M 注1	12,000 + (300)
形E3Z-G62-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G62 2M 注1	14,500 + (300)
形E3Z-G62-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G62 2M 注1	14,500 + (300)
形E3Z-G62-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G62 2M 注1	14,500 + (300)
形E3Z-G62-S0SHW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G62 2M 注1	14,500 + (300)
形E3Z-G62-S0SHW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-G62 2M 注1	14,500 + (300)
形E3Z-L61-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-L61 2M 注1	15,800 + (300)
形E3Z-L61-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-L61 2M 注1	15,800 + (300)
形E3Z-L61-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-L61 2M 注1	15,800 + (300)
形E3Z-L61-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-L61 2M	15,800
形E3Z-L61-S0SRW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-L61 2M 注1	15,800 + (300)
形E3Z-L61-S0SRW-E3	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-L61 2M 注1	15,800 + (300)
形E3Z-L81-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-L81 2M	15,800
形E3Z-LL61-F80H 5M	コード引き出しタイプ	形E3Z-LL61 2M	35,000
形E3Z-LL81-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-LL81 2M	35,000
形E3Z-LS61-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-LS61 2M 注1	9,950 + (300)
形E3Z-LS61-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-LS61 2M 注1	9,950 + (300)
形E3Z-LS61-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-LS61 2M 注1	9,950 + (300)
形E3Z-LS61P-S0SRW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-LS61 2M	9,950
形E3Z-LS61-S0SRW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-LS61 2M 注1	9,950 + (300)
形E3Z-LS61-S0SRW-E3	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-LS61 2M 注1	9,950 + (300)
形E3Z-LS61-S0SRW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-LS61 2M 注1	9,950 + (300)
形E3Z-LS61-S0SRW-P2-N	コード引き出しタイプ	形E3Z-LS61 2M	9,950
形E3Z-LS63-S0SMW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-LS63 2M	11,000
形E3Z-LS81-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-LS81 2M	9,950
形E3Z-LT81-D 10M	コード引き出しタイプ	形E3Z-LT81 2M 注2	30,000
形E3Z-LT81-L 10M	コード引き出しタイプ	形E3Z-LT81 2M 注2	30,000
形E3Z-LT81-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-LT81 2M	30,000
E3ZM-T81 10M	コード引き出しタイプ	E3ZM-T81 2M 注2	23,000

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-R61 #.#M (0.3M-0.4M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61 #.#M (0.6M-1.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61 #.#M (2.1M-4.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M 注2	8,870
形E3Z-R61 #.#M (5.1M-9.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M 注2	8,870
形E3Z-R61-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1	8,870 + (300)
形E3Z-R61-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1	8,870 + (300)
形E3Z-R61-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1	8,870 + (300)
形E3Z-R61-ECON-C 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G0SRW-CN	投光停止機能付き	形E3Z-R66 注3	10,100
形E3Z-R61-G0SRW-E2	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G0SRW-E3	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G0SRW-E5	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G0SRW-M1	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0SRW-M3	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0SRW-P1	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0SRW-P2	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0SRW-P5	投光停止機能付き	形E3Z-R61 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R61-G0TRW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0TRW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R66 注3	10,100
形E3Z-R61-G0TRW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G0TRW-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G0TRW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G0TRW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0TRW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0TRW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0TRW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G0TRW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R61-G2SRW-05	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2SRW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-R66 注3	10,100
形E3Z-R61-G2SRW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G2SRW-E3	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G2SRW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G2SRW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2SRW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2SRW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2SRW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2SRW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-R61 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R61-G2TRW-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2TRW-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R66 注3	10,100
形E3Z-R61-G2TRW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G2TRW-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G2TRW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-G2TRW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2TRW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2TRW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2TRW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-G2TRW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R61 2M 注2、注3	8,870

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-R61H-S0SRW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-J0SRW-05	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-J0SRW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-R66 注3	10,100
形E3Z-R61-J0SRW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-J0SRW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-J0SRW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-J0SRW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-J0SRW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-J0SRW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-J0SRW-P2	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-J0SRW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-R61 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-R66	10,100
形E3Z-R61-S0SRW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1	8,870 + (300)
形E3Z-R61-S0SRW-E3	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1	8,870 + (300)
形E3Z-R61-S0SRW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1	8,870 + (300)
形E3Z-R61-S0SRW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P2-N	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M 注2	8,870
形E3Z-R61-S0TRW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M	8,870
形E3Z-R61-S0TRW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-R66 注3	10,100
形E3Z-R61-S0TRW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-S0TRW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-S0TRW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R61-S0TRW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-S0TRW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-S0TRW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-S0TRW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-S0TRW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M 注3	8,870
形E3Z-R61-S0TRW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-R61 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R81-G0SRW-05	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0SRW-CN	投光停止機能付き	形E3Z-R86 注3	9,670
形E3Z-R81-G0SRW-E2	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G0SRW-E5	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G0SRW-M1	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0SRW-M3	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0SRW-P1	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0SRW-P2	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0SRW-P5	投光停止機能付き	形E3Z-R81 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R81-G0TRW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0TRW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R86 注3	9,670
形E3Z-R81-G0TRW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G0TRW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G0TRW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0TRW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-R81-G0TRW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0TRW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G0TRW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R81-G2SRW-05	光量切替機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2SRW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-R86 注3	9,670
形E3Z-R81-G2SRW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G2SRW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G2SRW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2SRW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2SRW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2SRW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-R81 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R81-G2TRW-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2TRW-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R86 注3	9,670
形E3Z-R81-G2TRW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G2TRW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-G2TRW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2TRW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2TRW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2TRW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-G2TRW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-R81 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R81-J0SRW-05	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-J0SRW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-R86 注3	9,670
形E3Z-R81-J0SRW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-J0SRW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-J0SRW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-J0SRW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-J0SRW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-J0SRW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-J0SRW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-R81 2M 注2、注3	8,870
形E3Z-R81-S0SRW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M	8,870
形E3Z-R81-S0SRW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-R86	9,670
形E3Z-R81-S0SRW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M	8,870
形E3Z-R81-S0SRW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M	8,870
形E3Z-R81-S0SRW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M	8,870
形E3Z-R81-S0SRW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M	8,870
形E3Z-R81-S0SRW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M	8,870
形E3Z-R81-S0SRW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M 注2	8,870
形E3Z-R81-S0TRW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-S0TRW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-R86 注3	9,670
形E3Z-R81-S0TRW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-S0TRW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-S0TRW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M 注1、注3	8,870 + (300)
形E3Z-R81-S0TRW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-S0TRW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-S0TRW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-S0TRW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-S0TRW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M 注3	8,870
形E3Z-R81-S0TRW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-R81 2M 注2、注3	8,870

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T61 #.#M (0.3M-0.4M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61 #.#M (0.6M-1.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61 #.#M (2.1M-4.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61 #.#M (5.1M-9.9M)	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61A-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61A 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61A-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61A 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61A-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61A 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61A-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61A 2M	9,800
形E3Z-T61C-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-ECON 0.3M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-ECON 0.5M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-ECON 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-ECON-C 2M	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHD-05	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHD-CN	投光停止機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G0SHD-E2	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHD-E3	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHD-E5	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHD-M1	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHD-M3	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHD-P1	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHD-P2	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHD-P5	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHL-05	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHL-CN	投光停止機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G0SHL-E2	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHL-E3	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHL-E5	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHL-M1	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHL-M3	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHL-P1	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHL-P2	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHL-P5	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHW-05	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHW-CN	投光停止機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G0SHW-E2	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHW-E3	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHW-E5	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SHW-M1	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHW-M3	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHW-P1	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHW-P2	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SHW-P5	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G0SRD-05	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0SRD-CN	投光停止機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G0SRD-E2	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0SRD-E3	投光停止機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T61-G0THW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0THW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0THW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0THW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0THW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0THW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRD-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRD-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G0TRD-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRD-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRD-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRD-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRD-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRD-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRD-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRD-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRL-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRL-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G0TRL-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRL-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRL-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRL-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRL-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRL-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRL-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRL-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G0TRW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRW-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G0TRW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G0TRW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHD-05	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHD-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G2SHD-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHD-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHD-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHD-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHD-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHD-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHD-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHD-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHL-05	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHL-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G2SHL-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHL-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T61-G2SHL-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHL-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHL-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHL-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHL-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHL-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHW-05	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G2SHW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHW-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SHW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SHW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRD-05	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRD-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G2SRD-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRD-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRD-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRD-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRD-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRD-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRD-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRD-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRL-05	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRL-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G2SRL-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRL-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRL-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRL-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRL-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRL-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRL-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRL-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRW-05	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G2SRW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRW-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2SRW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2SRW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-G2THD-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2THD-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-G2THD-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2THD-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T61-G2TRW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-G2TRW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2TRW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2TRW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2TRW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-G2TRW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61H-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-J0SHD-05	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHD-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-J0SHD-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHD-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHD-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHD-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHD-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHD-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHD-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHD-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHL-05	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHL-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-J0SHL-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHL-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHL-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHL-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHL-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHL-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHL-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHL-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHW-05	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-J0SHW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SHW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHW-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SHW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRD-05	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRD-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-J0SRD-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRD-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRD-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRD-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRD-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRD-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRD-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRD-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRL-05	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRL-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-J0SRL-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T61-J0SRL-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRL-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRL-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRL-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRL-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRL-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRL-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRW-05	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-J0SRW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-J0SRW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRW-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-J0SRW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHD-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHD-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66	11,300
形E3Z-T61-S0SHD-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHD-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHD-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHD-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHD-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHD-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61-S0SHL-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHL-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66	11,300
形E3Z-T61-S0SHL-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHL-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHL-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHL-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHL-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHL-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66	11,300
形E3Z-T61-S0SHW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0SHW-E3	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0SHW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P2-N	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61-S0SRD-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRD-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66	11,300
形E3Z-T61-S0SRD-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRD-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRD-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T61-S0SRD-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRD-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRD-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61-S0SRL-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRL-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66	11,300
形E3Z-T61-S0SRL-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRL-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRL-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRL-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRL-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61-S0SRW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66	11,300
形E3Z-T61-S0SRW-E2	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0SRW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0SRW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M	9,800
形E3Z-T61-S0SRW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2	9,800
形E3Z-T61-S0THD-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THD-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-S0THD-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THD-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THD-E5	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THD-M1	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THD-M3	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THD-M5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THD-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THD-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THD-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-S0THL-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THL-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-S0THL-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THL-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THL-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THL-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THL-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THL-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THL-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THL-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THL-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-S0THW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-S0THW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0THW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T61-S0THW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0THW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRD-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRD-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-S0TRD-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRD-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRD-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRD-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRD-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRD-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRD-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRD-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRD-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRL-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRL-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-S0TRL-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRL-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRL-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRL-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRL-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRL-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRL-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRL-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRL-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T66 注3	11,300
形E3Z-T61-S0TRW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T61-S0TRW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注3	9,800
形E3Z-T61-S0TRW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T61 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T62-G0 0.5M	投光停止機能付き	形E3Z-T62 2M 注3	11,800
形E3Z-T62-G0 2M	投光停止機能付き	形E3Z-T62 2M 注3	11,800
形E3Z-T62-S0SDW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T62 2M	11,800
形E3Z-T62-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T62 2M	11,800
形E3Z-T62-S0SHW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T62 2M 注2	11,800
形E3Z-T67-G0	投光停止機能付き	形E3Z-T67 注3	13,300
形E3Z-T81A-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81A 2M	9,800
形E3Z-T81-G0SHD-05	投光停止機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0SHD-CN	投光停止機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T81-G0TRL-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G0TRL-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G0TRL-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G0TRL-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRL-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRL-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRL-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRL-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRW-05	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRW-CN	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-G0TRW-E2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G0TRW-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G0TRW-E5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G0TRW-M1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRW-M3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRW-P1	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRW-P2	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G0TRW-P5	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHD-05	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHD-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-G2SHD-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHD-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHD-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHD-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHD-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHD-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHD-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHD-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHL-05	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHL-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-G2SHL-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHL-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHL-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHL-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHL-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHL-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHL-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHL-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHW-05	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHW-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-G2SHW-E2	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHW-E3	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHW-E5	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2SHW-M1	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHW-M3	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHW-P1	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHW-P2	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SHW-P5	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G2SRD-05	光量切替機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2SRD-CN	光量切替機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T81-G2THW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2THW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2THW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2THW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2THW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2THW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2THW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRD-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRD-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-G2TRD-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRD-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRD-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRD-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRD-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRD-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRD-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRD-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRL-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRL-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-G2TRL-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRL-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRL-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRL-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRL-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRL-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRL-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRL-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRW-05	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRW-CN	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-G2TRW-E2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRW-E3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRW-E5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-G2TRW-M1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRW-M3	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRW-P1	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRW-P2	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-G2TRW-P5	光量切替タイマー機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHD-05	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHD-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-J0SHD-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHD-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHD-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHD-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHD-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHD-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHD-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHD-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHL-05	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHL-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-J0SHL-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T81-J0SHL-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHL-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHL-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHL-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHL-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHL-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHL-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHW-05	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-J0SHW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SHW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SHW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRD-05	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRD-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-J0SRD-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRD-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRD-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRD-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRD-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRD-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRD-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRL-05	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRL-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-J0SRL-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRL-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRL-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRL-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRL-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRL-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRL-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRW-05	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRW-CN	自己診断機能付き	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-J0SRW-E2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRW-E3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRW-E5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-J0SRW-M1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRW-M3	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRW-P1	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRW-P2	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-J0SRW-P5	自己診断機能付き	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-M5J 0.3M	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHD-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHD-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86	11,300
形E3Z-T81-S0SHD-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHD-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHD-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T81-S0SHD-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHD-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHD-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2	9,800
形E3Z-T81-S0SHL-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHL-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86	11,300
形E3Z-T81-S0SHL-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHL-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHL-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHL-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHL-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHL-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2	9,800
形E3Z-T81-S0SHW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86	11,300
形E3Z-T81-S0SHW-E5	e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注1	9,800 + (300)
形E3Z-T81-S0SHW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SHW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2	9,800
形E3Z-T81-S0SRD-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRD-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86	11,300
形E3Z-T81-S0SRD-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRD-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRD-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRD-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRD-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRD-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2	9,800
形E3Z-T81-S0SRL-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRL-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86	11,300
形E3Z-T81-S0SRL-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRL-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRL-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRL-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRL-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRL-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2	9,800
形E3Z-T81-S0SRW-05	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRW-CN	M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86	11,300
形E3Z-T81-S0SRW-M1	M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRW-M5	M8 3pinコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRW-P1	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRW-P2	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M	9,800
形E3Z-T81-S0SRW-P5	コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2	9,800
形E3Z-T81-S0THD-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0THD-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-S0THD-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-S0THD-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-S0THD-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-S0THD-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800

生産終了予定商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	性能／仕様	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3Z-T81-S0TRL-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRL-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRL-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRW-05	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRW-CN	タイマー付M8コネクタ直出しタイプ	形E3Z-T86 注3	11,300
形E3Z-T81-S0TRW-E2	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-S0TRW-E3	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-S0TRW-E5	タイマー付e-conコネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注1、注3	9,800 + (300)
形E3Z-T81-S0TRW-M1	タイマー付M12コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRW-M3	タイマー付M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRW-M5	タイマー付M8 3pinコネクタ 中継タイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRW-P1	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRW-P2	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注3	9,800
形E3Z-T81-S0TRW-P5	タイマー付コード引き出しタイプ	形E3Z-T81 2M 注2、注3	9,800
形E3Z-T82-G0 0.5M	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T82 2M 注3	11,800
形E3Z-T82-G0 2M	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T82 2M 注3	11,800
形E3Z-T82-G0SHD-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T82 2M 注1、注3	11,800 + (300)
形E3Z-T82-G0SHW-E3	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T82 2M 注1、注3	11,800 + (300)
形E3Z-T82-S0SHW-M3	M8コネクタ中継タイプ	形E3Z-T82 2M 注3	11,800
形E3Z-T87-G0	投光停止タイマー機能付き	形E3Z-T87 注3	13,300

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品

形E3Z-□□□-ECON(-C)、-E2、-E3、-E5

e-CONコネクタ



ピン配置


区分	芯線 外被色	接続ピン No.	適用
DC用	茶	①	電源(+V)
	白	②	(投光停止入力)
	青	③	電源(0V)
	黒	④	出力

注. ②ピンは空き端子


- E2 : ECONケーブル2m
- E3 : ECONケーブル0.3m
- E5 : ECONケーブル0.5m

形E3Z-□□□-M1、-M3、-M5、-M5J

コネクタ中継タイプ (M12)
(E3Z-□□□-M1J)



コネクタ中継タイプ (M8)
(E3Z-T□□K-M3J)



形E3Z-□□□-05、-P1、-P2、-P5


- 05 : ケーブル0.5m
- P1 : ケーブル1m
- P2 : ケーブル2m
- P5 : ケーブル5m

形E3Z-□□□#. #M (○M-○M)

ケーブルの長さ : #.#m

形E3Z-□□□-G0-□□□

形E3Z-□□□-G2-□□□




- G0 : 投光停止機能
- G2 : 光量切替機能

推奨代替商品

形E3Z-□□□ 2m / 直出しコネクタタイプ

〈透過形の投光器〉




コネクタピン配置



注. ②④ピンは空き端子

【NPN】

〈透過形の受光器〉〈回歸反射形〉〈拡散反射形〉




コネクタピン配置



注. ②ピンは空き端子

【PNP】

〈透過形の受光器〉〈回歸反射形〉〈拡散反射形〉



コネクタピン配置



注. ②ピンは空き端子


端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品

推奨代替商品


形E3Z-□□□-J0

〈透過形の投光器〉




【NPN】

〈透過形の受光器〉 〈回帰反射形〉 〈拡散反射形〉



【PNP】

〈透過形の受光器〉 〈回帰反射形〉 〈拡散反射形〉



主な異なる性能

項目	生産終了予定商品 形E3Z-□□□-J0□□□	推奨代替商品 形E3Z-□□□
自己診断出力 (自己診断出力付のみ)	(自己診断出力付のみ) 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流 20mA以下(残留電圧1V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出 力は形式により異なります)	自己診断出力機能なし

項目	生産終了予定商品 形E3Z-□□□-G0□□□ 形E3Z-□□□-G2□□□	推奨代替商品 形E3Z-□□□
投光停止機能/ 光量切替機能 (投光停止機能付/ 光量切替機能付のみ)	<NPNタイプ> 投光OFF: 0Vに短絡または1.5V以下 (流出電流1mA以下) 投光ON: 開放(漏れ電流0.1mA以下) <PNPタイプ> 投光OFF: +DC(電源プラス側)に短絡 または +DC-1.5V以内(吸込電流3mA以下)、 投光ON: 開放(漏れ電流0.1mA以下)	投光停止機能/光量切替機能なし

項目	生産終了予定商品 形E3Z-□□□-□□T□	推奨代替商品 形E3Z-□□□
タイマ機能 (タイマ機能付のみ)	OFFディレイ(固定) 10~14ms	タイマ機能なし

項目	生産終了予定商品 形E3Z-LL61-F80H	推奨代替商品 形E3Z-LL61
投光スポット径 (形E3Z-LL61-F80Hのみ)	φ0.5mm(80mmにて)	φ0.5mm(300mmにて)

2011年8月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。