

生産終了予定商品



ワーク検出用エリアセンサ
形F3W-Cシリーズ



推奨代替商品

ピッキングセンサ
形F3W-D052A 2M
セーフティライトカーテン
形F3SJ-E□□□□N25
シリーズ

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形F3W-Dへの変更について

- ・ 本体の色、外形寸法、取付寸法、定格性能が異なります
 - ・ 配線接続、動作特性は相似性の高い変更です
- 形F3SJ-Eへの変更について
- ・ 外形寸法、配線接続、取付寸法、定格性能、動作特性が異なります
 - ・ 本体の色は相似性の高い変更です

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F3W-D052A	×	×	○	×	×	○	—
形F3SJ-E□□□□N25	○	×	×	×	×	×	—

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

本体（推奨代替商品の詳細はお問合せください）

●エリアセンサ 形F3W-C シリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3W-C044	形F3W-D052A 2M	32,000
形F3W-C084	形F3SJ-E□□□□N25 シリーズ	オープン価格
形F3W-C124		
形F3W-C164		
形F3W-C204		
形F3W-C244		
形F3W-C044-D	—	—
形F3W-C044-L	—	—

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3W-C084-D	—	—
形F3W-C084-L	—	—
形F3W-C124-D	—	—
形F3W-C124-L	—	—
形F3W-C164-D	—	—
形F3W-C164-L	—	—
形F3W-C204-D	—	—
形F3W-C204-L	—	—
形F3W-C244-D	—	—
形F3W-C244-L	—	—

アクセサリ

●取りつけ金具

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F39-L4	—	—
形F39-L5	—	—
形F39-Z1 1M	—	—
形F39-Z2 1M	—	—

●コネクタ

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F39-JN	—	—

●センサI/O コネクタ

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F39-J1 3M	—	—
形F39-J2 7M	—	—
形F39-J3 10M	—	—
形F39-J4 15M	—	—


●レンズカバー

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F39-H1	—	—
形F39-H2	—	—
形F39-H3	—	—
形F39-H4	—	—
形F39-H5	—	—
形F39-H6	—	—

端子配置／配線接続


生産終了予定商品
形F3W-C□□□

<形 F3W-C□□□の投光器>




*0Vに接続することにより、電源表示灯が
消灯し投光動作を停止します。
開放することにより電源表示灯が点灯し
投光動作を開始します。

<形 F3W-C□□□の受光器>



* 0Vに接続することにより、出力が保持されます。

生産終了予定商品
形F3W-D052A




注. ○内の数字は、コネクタ中継タイプのピンNo.を示します。

*1. 一点鎖線内は形F3W-D052AP-L/BP-Lのみ

*2. ○内の数字は外部ピッキング表示出力のピンNo.を示します。

端子配置／配線接続

生産終了予定商品
形F3SJ-E□□□□N25



2011年8月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。