

生産終了予定商品

フォト・マイクロセンサ



形EE-SA801R-ECON



推奨代替商品

フォト・マイクロセンサ

形EE-SA801R

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

センサ本体の性能、外形寸法は全く同じですので、たいへんお手数をおかけしますが、お客様にて中継コネクタへの加工をお願いいたします。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形EE-SA801R	◎	○	○	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形EE-SA801R-ECON 1M	形EE-SA801R 1M	オープン価格

外形寸法

生産終了予定商品 形EE-SA801R-ECON	推奨代替商品 形EE-SA801R

配線接続

生産終了予定商品 形EE-SA801R-ECON	推奨代替商品 形EE-SA801R																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>端子番号 PIN No.</th><th>接続 CONNECTION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>12 to 24 VDC</td></tr> <tr> <td>②</td><td>OUTPUT</td></tr> <tr> <td>③</td><td>投光停止端子 EMISSION STOP</td></tr> <tr> <td>④</td><td>GND</td></tr> </tbody> </table>	端子番号 PIN No.	接続 CONNECTION	①	12 to 24 VDC	②	OUTPUT	③	投光停止端子 EMISSION STOP	④	GND	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">端子配置</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>茶</td><td>12 to 24 V</td></tr> <tr> <td>黒</td><td>OUTPUT</td></tr> <tr> <td>白</td><td>投光停止端子</td></tr> <tr> <td>青</td><td>GND</td></tr> </tbody> </table> コード端末部: バラ線	端子配置		茶	12 to 24 V	黒	OUTPUT	白	投光停止端子	青	GND
端子番号 PIN No.	接続 CONNECTION																				
①	12 to 24 VDC																				
②	OUTPUT																				
③	投光停止端子 EMISSION STOP																				
④	GND																				
端子配置																					
茶	12 to 24 V																				
黒	OUTPUT																				
白	投光停止端子																				
青	GND																				

2011年8月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。