

生産終了予定商品

丸型防水コネクタ



形XS2□-Aシリーズ
 形XS2□-Rシリーズ
 形XS5□-Aシリーズ
 形XS5□-Rシリーズ
 形XS5□-CL3シリーズ



推奨代替商品

丸型防水コネクタ

形XS2□-Fシリーズ
 形XS5□-Fシリーズ

2012年9月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了予定商品の
 形XS2F/H/W-□□□□-□□□□-
 形XS2F/H/W-□□□□-□□□□-
 形XS5F/H/W-□□□□-□□□□-
 形XS5F/H/W-□□□□-□□□□-
 のオーバモールド部の色は黒ですが、
 推奨代替商品はワームグレーになります。
 (詳細はP10を参照下さい)

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形XS2□-Fシリーズ 形XS5□-Fシリーズ	×	○	○	○	○	○	○

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2F-A421-A90-A	形XS2F-A421-A90-F
形XS2F-A421-B90-A	形XS2F-A421-B90-F
形XS2F-A421-C90-A	形XS2F-A421-C90-F
形XS2F-A421-C90-R	形XS2F-A421-C90-F
形XS2F-A421-CB0-A	形XS2F-A421-CB0-F
形XS2F-A421-CB0-R	形XS2F-A421-CB0-F
形XS2F-A421-D90-A	形XS2F-A421-D90-F
形XS2F-A421-D90-R	形XS2F-A421-D90-F
形XS2F-A421-DB0-A	形XS2F-A421-DB0-F
形XS2F-A421-DB0-R	形XS2F-A421-DB0-F
形XS2F-A421-EB0-A	形XS2F-A421-EB0-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2F-A421-F90-A	形XS2F-A421-F90-F
形XS2F-A421-FB0-A	形XS2F-A421-FB0-F
形XS2F-A421-G90-A	形XS2F-A421-G90-F
形XS2F-A421-G90-R	形XS2F-A421-G90-F
形XS2F-A421-GB0-A	形XS2F-A421-GB0-F
形XS2F-A421-GB0-R	形XS2F-A421-GB0-F
形XS2F-A421-J90-A	形XS2F-A421-J90-F
形XS2F-A421-J90-R	形XS2F-A421-J90-F
形XS2F-A421-JB0-A	形XS2F-A421-JB0-F
形XS2F-A421-JB0-R	形XS2F-A421-JB0-F
形XS2F-A421-K90-A	形XS2F-A421-K90-F
形XS2F-A421-LB0-R	形XS2F-A421-LB0-F
形XS2F-A422-A90-A	形XS2F-A422-A90-F
形XS2F-A422-C90-A	形XS2F-A422-C90-F
形XS2F-A422-CB0-A	形XS2F-A422-CB0-F
形XS2F-A422-CB0-R	形XS2F-A422-CB0-F
形XS2F-A422-D90-A	形XS2F-A422-D90-F
形XS2F-A422-DB0-A	形XS2F-A422-DB0-F
形XS2F-A422-DB0-R	形XS2F-A422-DB0-F
形XS2F-A422-EB0-A	形XS2F-A422-EB0-F
形XS2F-A422-G90-A	形XS2F-A422-G90-F
形XS2F-A422-GB0-A	形XS2F-A422-GB0-F
形XS2F-A422-GB0-R	形XS2F-A422-GB0-F
形XS2F-A422-J90-A	形XS2F-A422-J90-F
形XS2F-A422-JB0-A	形XS2F-A422-JB0-F
形XS2F-A422-JB0-R	形XS2F-A422-JB0-F
形XS2F-A422-K90-A	形XS2F-A422-K90-F
形XS2F-D421-A80-A	形XS2F-D421-A80-F
形XS2F-D421-A80-R	形XS2F-D421-A80-F
形XS2F-D421-AA0-A	形XS2F-D421-AA0-F
形XS2F-D421-AA0-R	形XS2F-D421-AA0-F
形XS2F-D421-AC0-A	形XS2F-D421-AC0-F
形XS2F-D421-B80-A	形XS2F-D421-B80-F
形XS2F-D421-B80-R	形XS2F-D421-B80-F
形XS2F-D421-BA0-A	形XS2F-D421-BA0-F
形XS2F-D421-BA0-R	形XS2F-D421-BA0-F
形XS2F-D421-BC0-A	形XS2F-D421-BC0-F
形XS2F-D421-C80-A	形XS2F-D421-C80-F
形XS2F-D421-C80-R	形XS2F-D421-C80-F
形XS2F-D421-CA0-A	形XS2F-D421-CA0-F
形XS2F-D421-CA0-R	形XS2F-D421-CA0-F
形XS2F-D421-CC0-A	形XS2F-D421-CC0-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2F-D421-D80-A	形XS2F-D421-D80-F
形XS2F-D421-D80-R	形XS2F-D421-D80-F
形XS2F-D421-DA0-A	形XS2F-D421-DA0-F
形XS2F-D421-DA0-R	形XS2F-D421-DA0-F
形XS2F-D421-DC0-A	形XS2F-D421-DC0-F
形XS2F-D421-E80-A	形XS2F-D421-E80-F
形XS2F-D421-E80-R	形XS2F-D421-E80-F
形XS2F-D421-EA0-A	形XS2F-D421-EA0-F
形XS2F-D421-EA0-R	形XS2F-D421-EA0-F
形XS2F-D421-EC0-A	形XS2F-D421-EC0-F
形XS2F-D421-F80-A	形XS2F-D421-F80-F
形XS2F-D421-F80-R	形XS2F-D421-F80-F
形XS2F-D421-FA0-A	形XS2F-D421-FA0-F
形XS2F-D421-FA0-R	形XS2F-D421-FA0-F
形XS2F-D421-G80-A	形XS2F-D421-G80-F
形XS2F-D421-G80-R	形XS2F-D421-G80-F
形XS2F-D421-GA0-A	形XS2F-D421-GA0-F
形XS2F-D421-GA0-R	形XS2F-D421-GA0-F
形XS2F-D421-GC0-A	形XS2F-D421-GC0-F
形XS2F-D421-GD0-R	形XS2F-D421-GD0-F
形XS2F-D421-H80-A	形XS2F-D421-H80-F
形XS2F-D421-H80-A	形XS2F-D421-H80-F
形XS2F-D421-H80-R	形XS2F-D421-H80-F
形XS2F-D421-HA0-A	形XS2F-D421-HA0-F
形XS2F-D421-HA0-R	形XS2F-D421-HA0-F
形XS2F-D421-HC0-A	形XS2F-D421-HC0-F
形XS2F-D421-J80-A	形XS2F-D421-J80-F
形XS2F-D421-J80-R	形XS2F-D421-J80-F
形XS2F-D421-JA0-A	形XS2F-D421-JA0-F
形XS2F-D421-JA0-R	形XS2F-D421-JA0-F
形XS2F-D421-JC0-A	形XS2F-D421-JC0-F
形XS2F-D421-K80-A	形XS2F-D421-K80-F
形XS2F-D421-K80-R	形XS2F-D421-K80-F
形XS2F-D421-KA0-A	形XS2F-D421-KA0-F
形XS2F-D421-KA0-R	形XS2F-D421-KA0-F
形XS2F-D421-KC0-A	形XS2F-D421-KC0-F
形XS2F-D421-L80-A	形XS2F-D421-L80-F
形XS2F-D421-L80-R	形XS2F-D421-L80-F
形XS2F-D421-LA0-A	形XS2F-D421-LA0-F
形XS2F-D421-LA0-R	形XS2F-D421-LA0-F
形XS2F-D421-LC0-A	形XS2F-D421-LC0-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2F-D421-NA0-A	形XS2F-D421-NA0-F
形XS2F-D421-NC0-A	形XS2F-D421-NC0-F
形XS2F-D421-T80-A	形XS2F-D421-T80-F
形XS2F-D422-A80-A	形XS2F-D422-A80-F
形XS2F-D422-A80-R	形XS2F-D422-A80-F
形XS2F-D422-AA0-A	形XS2F-D422-AA0-F
形XS2F-D422-AA0-R	形XS2F-D422-AA0-F
形XS2F-D422-B80-A	形XS2F-D422-B80-F
形XS2F-D422-B80-R	形XS2F-D422-B80-F
形XS2F-D422-BA0-A	形XS2F-D422-BA0-F
形XS2F-D422-BA0-R	形XS2F-D422-BA0-F
形XS2F-D422-BC0-A	形XS2F-D422-BC0-F
形XS2F-D422-C80-A	形XS2F-D422-C80-F
形XS2F-D422-C80-R	形XS2F-D422-C80-F
形XS2F-D422-CA0-A	形XS2F-D422-CA0-F
形XS2F-D422-CA0-R	形XS2F-D422-CA0-F
形XS2F-D422-CC0-A	形XS2F-D422-CC0-F
形XS2F-D422-D80-A	形XS2F-D422-D80-F
形XS2F-D422-D80-R	形XS2F-D422-D80-F
形XS2F-D422-DA0-A	形XS2F-D422-DA0-F
形XS2F-D422-DA0-R	形XS2F-D422-DA0-F
形XS2F-D422-DC0-A	形XS2F-D422-DC0-F
形XS2F-D422-E80-A	形XS2F-D422-E80-F
形XS2F-D422-E80-R	形XS2F-D422-E80-F
形XS2F-D422-EA0-A	形XS2F-D422-EA0-F
形XS2F-D422-EA0-R	形XS2F-D422-EA0-F
形XS2F-D422-EC0-A	形XS2F-D422-EC0-F
形XS2F-D422-F80-A	形XS2F-D422-F80-F
形XS2F-D422-F80-R	形XS2F-D422-F80-F
形XS2F-D422-FA0-A	形XS2F-D422-FA0-F
形XS2F-D422-FA0-R	形XS2F-D422-FA0-F
形XS2F-D422-G80-A	形XS2F-D422-G80-F
形XS2F-D422-G80-R	形XS2F-D422-G80-F
形XS2F-D422-GA0-A	形XS2F-D422-GA0-F
形XS2F-D422-GA0-R	形XS2F-D422-GA0-F
形XS2F-D422-GC0-A	形XS2F-D422-GC0-F
形XS2F-D422-HA0-A	形XS2F-D422-HA0-F
形XS2F-D422-HC0-A	形XS2F-D422-HC0-F
形XS2F-D422-J80-A	形XS2F-D422-J80-F
形XS2F-D422-J80-R	形XS2F-D422-J80-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2F-D422-JA0-A	形XS2F-D422-JA0-F
形XS2F-D422-JA0-R	形XS2F-D422-JA0-F
形XS2F-D422-JC0-A	形XS2F-D422-JC0-F
形XS2F-D422-K80-A	形XS2F-D422-K80-F
形XS2F-D422-KA0-A	形XS2F-D422-KA0-F
形XS2F-D422-L80-A	形XS2F-D422-L80-F
形XS2F-D422-LA0-A	形XS2F-D422-LA0-F
形XS2F-D422-LC0-A	形XS2F-D422-LC0-F
形XS2F-G421-G80-CL3	形XS2F-G421-G80-F
形XS2F-G421-J80-CL3	形XS2F-G421-J80-F
形XS2F-G422-G80-CL3	形XS2F-G422-G80-F
形XS2F-G422-J80-CL3	形XS2F-G422-J80-F
形XS2F-H421-G90-CL3	形XS2F-H421-G90-F
形XS2F-H421-J90-CL3	形XS2F-H421-J90-F
形XS2F-H422-G90-CL3	形XS2F-H422-G90-F
形XS2F-H422-J90-CL3	形XS2F-H422-J90-F
形XS2H-A421-B90-A	形XS2H-A421-B90-F
形XS2H-A421-D90-A	形XS2H-A421-D90-F
形XS2H-A421-DB0-A	形XS2H-A421-DB0-F
形XS2H-A421-G90-A	形XS2H-A421-G90-F
形XS2H-A421-GB0-A	形XS2H-A421-GB0-F
形XS2H-D421-A80-A	形XS2H-D421-A80-F
形XS2H-D421-A80-R	形XS2H-D421-A80-F
形XS2H-D421-AA0-A	形XS2H-D421-AA0-F
形XS2H-D421-AC0-A	形XS2H-D421-AC0-F
形XS2H-D421-B80-A	形XS2H-D421-B80-F
形XS2H-D421-B80-R	形XS2H-D421-B80-F
形XS2H-D421-BA0-A	形XS2H-D421-BA0-F
形XS2H-D421-BC0-A	形XS2H-D421-BC0-F
形XS2H-D421-C80-A	形XS2H-D421-C80-F
形XS2H-D421-C80-R	形XS2H-D421-C80-F
形XS2H-D421-CA0-A	形XS2H-D421-CA0-F
形XS2H-D421-CC0-A	形XS2H-D421-CC0-F
形XS2H-D421-D80-A	形XS2H-D421-D80-F
形XS2H-D421-D80-R	形XS2H-D421-D80-F
形XS2H-D421-DCO-A	形XS2H-D421-DCO-F
形XS2H-D421-E80-A	形XS2H-D421-E80-F
形XS2H-D421-E80-R	形XS2H-D421-E80-F
形XS2H-D421-F80-A	形XS2H-D421-F80-F
形XS2H-D421-F80-R	形XS2H-D421-F80-F
形XS2H-D421-G80-A	形XS2H-D421-G80-F
形XS2H-D421-G80-R	形XS2H-D421-G80-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2H-D421-GA0-A	形XS2H-D421-GA0-F
形XS2H-D421-GC0-A	形XS2H-D421-GC0-F
形XS2H-D421-H80-A	形XS2H-D421-H80-F
形XS2H-D421-J80-A	形XS2H-D421-J80-F
形XS2H-D421-J80-R	形XS2H-D421-J80-F
形XS2H-D422-A80-A	形XS2H-D422-A80-F
形XS2H-D422-B80-A	形XS2H-D422-B80-F
形XS2H-D422-BA0-A	形XS2H-D422-BA0-F
形XS2H-D422-C80-A	形XS2H-D422-C80-F
形XS2H-D422-CA0-A	形XS2H-D422-CA0-F
形XS2H-D422-D80-A	形XS2H-D422-D80-F
形XS2H-D422-E80-A	形XS2H-D422-E80-F
形XS2H-D422-F80-A	形XS2H-D422-F80-F
形XS2H-D422-G80-A	形XS2H-D422-G80-F
形XS2H-D422-G80-R	形XS2H-D422-G80-F
形XS2H-D422-H80-A	形XS2H-D422-H80-F
形XS2H-D422-J80-A	形XS2H-D422-J80-F
形XS2H-D422-K80-A	形XS2H-D422-K80-F
形XS2H-D422-L80-A	形XS2H-D422-L80-F
形XS2W-A421-C91-R	形XS2W-A421-C91-F
形XS2W-A421-D91-A	形XS2W-A421-D91-F
形XS2W-A421-D91-R	形XS2W-A421-D91-F
形XS2W-A421-G91-A	形XS2W-A421-G91-F
形XS2W-A421-G91-R	形XS2W-A421-G91-F
形XS2W-A421-J91-A	形XS2W-A421-J91-F
形XS2W-A424-J91-R	形XS2W-A424-J91-F
形XS2W-D421-A81-A	形XS2W-D421-A81-F
形XS2W-D421-A81-R	形XS2W-D421-A81-F
形XS2W-D421-AC1-A	形XS2W-D421-AC1-F
形XS2W-D421-B81-A	形XS2W-D421-B81-F
形XS2W-D421-B81-R	形XS2W-D421-B81-F
形XS2W-D421-C81-A	形XS2W-D421-C81-F
形XS2W-D421-C81-R	形XS2W-D421-C81-F
形XS2W-D421-D81-A	形XS2W-D421-D81-F
形XS2W-D421-D81-R	形XS2W-D421-D81-F
形XS2W-D421-E81-A	形XS2W-D421-E81-F
形XS2W-D421-E81-R	形XS2W-D421-E81-F
形XS2W-D421-F81-A	形XS2W-D421-F81-F
形XS2W-D421-F81-R	形XS2W-D421-F81-F
形XS2W-D421-G81-A	形XS2W-D421-G81-F
形XS2W-D421-G81-R	形XS2W-D421-G81-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2W-D421-H81-A	形XS2W-D421-H81-F
形XS2W-D421-H81-R	形XS2W-D421-H81-F
形XS2W-D421-J81-A	形XS2W-D421-J81-F
形XS2W-D421-J81-R	形XS2W-D421-J81-F
形XS2W-D421-K81-A	形XS2W-D421-K81-F
形XS2W-D421-K81-R	形XS2W-D421-K81-F
形XS2W-D421-L81-A	形XS2W-D421-L81-F
形XS2W-D421-L81-R	形XS2W-D421-L81-F
形XS2W-D421-N81-R	形XS2W-D421-N81-F
形XS2W-D421-S81-R	形XS2W-D421-S81-F
形XS2W-D421-T81-R	形XS2W-D421-T81-F
形XS2W-D421-Y81-A	形XS2W-D421-Y81-F
形XS2W-D421-Y81-R	形XS2W-D421-Y81-F
形XS2W-D422-A81-A	形XS2W-D422-A81-F
形XS2W-D422-A81-R	形XS2W-D422-A81-F
形XS2W-D422-B81-A	形XS2W-D422-B81-F
形XS2W-D422-B81-R	形XS2W-D422-B81-F
形XS2W-D422-C81-A	形XS2W-D422-C81-F
形XS2W-D422-C81-R	形XS2W-D422-C81-F
形XS2W-D422-D81-A	形XS2W-D422-D81-F
形XS2W-D422-D81-R	形XS2W-D422-D81-F
形XS2W-D422-E81-A	形XS2W-D422-E81-F
形XS2W-D422-E81-R	形XS2W-D422-E81-F
形XS2W-D422-F81-A	形XS2W-D422-F81-F
形XS2W-D422-F81-R	形XS2W-D422-F81-F
形XS2W-D422-G81-A	形XS2W-D422-G81-F
形XS2W-D422-G81-R	形XS2W-D422-G81-F
形XS2W-D422-J81-A	形XS2W-D422-J81-F
形XS2W-D423-B81-A	形XS2W-D423-B81-F
形XS2W-D423-B81-R	形XS2W-D423-B81-F
形XS2W-D423-C81-A	形XS2W-D423-C81-F
形XS2W-D423-C81-R	形XS2W-D423-C81-F
形XS2W-D423-D81-A	形XS2W-D423-D81-F
形XS2W-D423-D81-R	形XS2W-D423-D81-F
形XS2W-D423-E81-A	形XS2W-D423-E81-F
形XS2W-D423-E81-R	形XS2W-D423-E81-F
形XS2W-D423-F81-A	形XS2W-D423-F81-F
形XS2W-D423-F81-R	形XS2W-D423-F81-F
形XS2W-D423-G81-A	形XS2W-D423-G81-F
形XS2W-D423-G81-R	形XS2W-D423-G81-F
形XS2W-D423-J81-A	形XS2W-D423-J81-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2W-D424-A81-A	形XS2W-D424-A81-F
形XS2W-D424-B81-A	形XS2W-D424-B81-F
形XS2W-D424-B81-R	形XS2W-D424-B81-F
形XS2W-D424-C81-A	形XS2W-D424-C81-F
形XS2W-D424-C81-R	形XS2W-D424-C81-F
形XS2W-D424-D81-A	形XS2W-D424-D81-F
形XS2W-D424-D81-R	形XS2W-D424-D81-F
形XS2W-D424-E81-A	形XS2W-D424-E81-F
形XS2W-D424-E81-R	形XS2W-D424-E81-F
形XS2W-D424-F81-A	形XS2W-D424-F81-F
形XS2W-D424-F81-R	形XS2W-D424-F81-F
形XS2W-D424-G81-A	形XS2W-D424-G81-F
形XS2W-D424-G81-R	形XS2W-D424-G81-F
形XS2W-D424-H81-A	形XS2W-D424-H81-F
形XS2W-D424-J81-A	形XS2W-D424-J81-F
形XS2W-D424-J81-R	形XS2W-D424-J81-F
形XS2W-D424-K81-A	形XS2W-D424-K81-F
形XS2W-D424-L81-A	形XS2W-D424-L81-F
形XS5F-D421-A80-A	形XS5F-D421-A80-F
形XS5F-D421-A80-CL3	形XS5F-D421-A80-F
形XS5F-D421-B80-A	形XS5F-D421-B80-F
形XS5F-D421-B80-CL3	形XS5F-D421-B80-F
形XS5F-D421-C80-A	形XS5F-D421-C80-F
形XS5F-D421-C80-CL3	形XS5F-D421-C80-F
形XS5F-D421-D80-A	形XS5F-D421-D80-F
形XS5F-D421-D80-CL3	形XS5F-D421-D80-F
形XS5F-D421-E80-A	形XS5F-D421-E80-F
形XS5F-D421-E80-CL3	形XS5F-D421-E80-F
形XS5F-D421-F80-A	形XS5F-D421-F80-F
形XS5F-D421-F80-CL3	形XS5F-D421-F80-F
形XS5F-D421-G80-A	形XS5F-D421-G80-F
形XS5F-D421-G80-CL3	形XS5F-D421-G80-F
形XS5F-D421-GA0-A	形XS5F-D421-GA0-F
形XS5F-D421-H80-A	形XS5F-D421-H80-F
形XS5F-D421-J80-A	形XS5F-D421-J80-F
形XS5F-D421-J80-CL3	形XS5F-D421-J80-F
形XS5F-D421-K80-A	形XS5F-D421-K80-F
形XS5F-D421-K80-CL3	形XS5F-D421-K80-F
形XS5F-D421-L80-A	形XS5F-D421-L80-F
形XS5F-D422-C80-A	形XS5F-D422-C80-F
形XS5F-D422-D80-A	形XS5F-D422-D80-F



生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS5F-D422-E80-A	形XS5F-D422-E80-F
形XS5F-D422-G80-A	形XS5F-D422-G80-F
形XS5F-D422-J80-A	形XS5F-D422-J80-F
形XS5H-D421-A80-A	形XS5H-D421-A80-F
形XS5H-D421-A80-CL3	形XS5H-D421-A80-F
形XS5H-D421-B80-A	形XS5H-D421-B80-F
形XS5H-D421-B80-CL3	形XS5H-D421-B80-F
形XS5H-D421-BA0-A	形XS5H-D421-BA0-F
形XS5H-D421-C80-A	形XS5H-D421-C80-F
形XS5H-D421-C80-CL3	形XS5H-D421-C80-F
形XS5H-D421-CA0-A	形XS5H-D421-CA0-F
形XS5H-D421-D80-A	形XS5H-D421-D80-F
形XS5H-D421-D80-CL3	形XS5H-D421-D80-F
形XS5H-D421-E80-A	形XS5H-D421-E80-F
形XS5H-D421-E80-CL3	形XS5H-D421-E80-F
形XS5H-D421-F80-A	形XS5H-D421-F80-F
形XS5H-D421-G80-A	形XS5H-D421-G80-F
形XS5H-D421-G80-CL3	形XS5H-D421-G80-F
形XS5H-D421-H80-A	形XS5H-D421-H80-F
形XS5H-D421-J80-A	形XS5H-D421-J80-F
形XS5H-D421-J80-CL3	形XS5H-D421-J80-F
形XS5H-D421-K80-A	形XS5H-D421-K80-F
形XS5H-D421-L80-A	形XS5H-D421-L80-F
形XS5H-D422-A80-A	形XS5H-D422-A80-F
形XS5H-D422-C80-A	形XS5H-D422-C80-F
形XS5H-D422-D80-A	形XS5H-D422-D80-F
形XS5H-D422-G80-A	形XS5H-D422-G80-F
形XS5W-D421-A81-A	形XS5W-D421-A81-F
形XS5W-D421-A81-CL3	形XS5W-D421-A81-F
形XS5W-D421-B81-A	形XS5W-D421-B81-F
形XS5W-D421-B81-CL3	形XS5W-D421-B81-F
形XS5W-D421-B82-CL3	形XS5W-D421-B82-F
形XS5W-D421-C81-A	形XS5W-D421-C81-F
形XS5W-D421-C81-CL3	形XS5W-D421-C81-F
形XS5W-D421-C82-CL3	形XS5W-D421-C82-F
形XS5W-D421-D81-A	形XS5W-D421-D81-F
形XS5W-D421-D81-CL3	形XS5W-D421-D81-F
形XS5W-D421-D82-CL3	形XS5W-D421-D82-F
形XS5W-D421-E81-A	形XS5W-D421-E81-F
形XS5W-D421-E81-CL3	形XS5W-D421-E81-F
形XS5W-D421-E82-CL3	形XS5W-D421-E82-F

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS5W-D421-F81-A	形XS5W-D421-F81-F
形XS5W-D421-G81-A	形XS5W-D421-G81-F
形XS5W-D421-G81-CL3	形XS5W-D421-G81-F
形XS5W-D421-G82-CL3	形XS5W-D421-G82-F
形XS5W-D421-H81-A	形XS5W-D421-H81-F
形XS5W-D421-J81-A	形XS5W-D421-J81-F
形XS5W-D421-J81-CL3	形XS5W-D421-J81-F
形XS5W-D421-K81-A	形XS5W-D421-K81-F
形XS5W-D421-L81-A	形XS5W-D421-L81-F
形XS5W-D421-L81-CL3	形XS5W-D421-L81-F
形XS5W-D422-D81-A	形XS5W-D422-D81-F
形XS5W-D422-G81-A	形XS5W-D422-G81-F
形XS5W-D423-D81-A	形XS5W-D423-D81-F
形XS5W-D423-G81-A	形XS5W-D423-G81-F
形XS5W-D424-C81-A	形XS5W-D424-C81-F
形XS5W-D424-D81-A	形XS5W-D424-D81-F
形XS5W-D424-G81-A	形XS5W-D424-G81-F

本体の色

生産終了予定商品 形XS2F/H/W-□□□□-□□□□-A 形XS2F/H/W-□□□□-□□□□-R 形XS5F/H/W-□□□□-□□□□-A 形XS5F/H/W-□□□□-□□□□-R	推奨代替商品 形XS2F/H/W-□□□□-□□□□-F 形XS5F/H/W-□□□□-□□□□-F
<p>オーバモールド部：黒</p> 	<p>オーバモールド部：ワームグレー</p>  <p>注)形XS5F/H/W-□□□□-□□□□-CL3の オーバモールド部色変更はありません。</p>

2011年9月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。