

生産終了予定商品

AC/DC電源フリータイプ
光電センサ



形E3JK-5M□-US



推奨代替商品

AC/DC電源フリータイプ
光電センサ

形E3JK-5M□-N-US

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 生産終了予定商品と推奨代替商品の投・受光器には互換性はありません。混用の場合は動作しないことがあります。
- ・ 推奨代替商品の投・受光器のどちらかの交換が必要になる場合は、投・受光器セットで交換してください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E3JK-5M□-N-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E3JK-5M1-US 2m	形E3JK-5M1-N-US 2m	価格変動はありません
形E3JK-5M2-US 2m	形E3JK-5M2-N-US 2m	価格変動はありません
形E3JK-5M1-US 5m	形E3JK-5M1-N-US 5m	価格変動はありません

本体の色

生産終了予定商品 形E3JK-5M□-US	推奨代替商品 形E3JK-5M□-N-US
変更なし	

外観変更点

生産終了予定商品
形E3JK-5M□-US

推奨代替商品
形E3JK-5M□-N-US

●コードの色

ダークグレー



グレー




●レンズ側面の加工

シボ加工




鏡面加工




●投受光面

レンズあり

(形E3JK-5□に使用していないレンズ部)



レンズなし



端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品 形E3JK-5M□-US	推奨代替商品 形E3JK-5M□-N-US	
変更なし		
形E3JK リレー		
形式	タイムチャート	出力回路
形E3JK-5M1 形E3JK-5M2	<p>入光時 シャ光時</p> <p>入光表示灯 (赤) 点灯 消灯</p> <p>L-ON (Ta) (形E3JK-□□M1) ON OFF</p> <p>D-ON (Ta) (形E3JK-□□M2) ON OFF</p>	<p>AC24 ~ 240V DC12 ~ 240V</p> <p>電源 (無極性)</p> <p>茶 青 白 黒 灰</p> <p>Tc Tb Ta</p> <p>接点出力</p> <p>(内蔵リレー形G6C)</p>

取付寸法

生産終了予定商品 形E3JK-5M□-US	推奨代替商品 形E3JK-5M□-N-US
変更なし	
<p>2-M6</p> <p>42</p>	

定格性能



生産終了予定商品 形E3JK-5M□-US	推奨代替商品 形E3JK-5M□-N-US
変更なし	

動作特性



生産終了予定商品
形E3JK-5M□-US

推奨代替商品
形E3JK-5M□-N-US

● 平行移動特性



● 受光出力-距離特性



2011年10月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。