

生産終了予定商品

0.4mmピッチ
基板対FPC用コネクタ



形XB4Aシリーズ
形XB4Bシリーズ



推奨代替商品

弊社の代替商品はありません。

パナソニック電気株式会社様製
F4：形AXK 7L、8Lシリーズ

2013年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品についてはお取引商社様にお問い合わせください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形AXK 7L、8Lシリーズ	○	○	-	×	○	-	-

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

●形XB4Aシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XB4A-2435-D	形AXK8L24124BG	お取引商社様にお問い合わせください。
形XB4A-4035-D	形AXK8L40124BG	
形XB4A-5035-D	形AXK8L50124BG	
形XB4A-6035-D	形AXK8L60124BG	
形XB4A-8035-D	形AXK8L80124BG	

●形XB4Bシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XB4B-2435-D	形AXK7L24223G	お取引商社様にお問い合わせください。
形XB4B-4035-D	形AXK7L40223G	
形XB4B-5035-D	形AXK7L50223G	
形XB4B-6035-D	形AXK7L60223G	
形XB4B-8035-D	形AXK7L80223G	

本体の色

生産終了予定商品 形XB4A、形XB4B シリーズ	推奨代替商品 形AXK 7L、8Lシリーズ
黒色 (ハウジング)	お取引商社様に お問い合わせください。

外形寸法

生産終了予定商品 形XB4A、形XB4B シリーズ	推奨代替商品 形AXK 7L、8Lシリーズ
ピッチ : 0.4mm 嵌合高さ : 0.9mm 嵌合幅 : 5.0mm ●形XB4A	お取引商社様に お問い合わせください。

極数表示

プラグハウジング

プラグコンタクト

寸法表


極数*1	形式仕様	A	B
24	形XB4A-2435-D	4.4	6.1
40	形XB4A-4035-D	7.6	9.3
50	形XB4A-5035-D	9.6	11.3
60	形XB4A-6035-D	11.6	13.3
80	形XB4A-8035-D	15.6	17.3

外形寸法


生産終了予定商品
形XB4A、形XB4B シリーズ

推奨代替商品
形AXK 7L、8Lシリーズ


お取引商社様に
お問い合わせください。



プリント基板加工寸法 (TOP VIEW)



●形XB4B



外形寸法

生産終了予定商品 形XB4A、形XB4Bシリーズ				推奨代替商品 形AXK 7L、8Lシリーズ																									
<p>寸法表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>極数*1</th> <th>形式仕様</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>形XB4B-2435-D</td> <td>4.4</td> <td>7.2</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>形XB4B-4035-D</td> <td>7.6</td> <td>10.4</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>形XB4B-5035-D</td> <td>9.6</td> <td>12.4</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>形XB4B-6035-D</td> <td>11.6</td> <td>14.4</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>形XB4B-8035-D</td> <td>15.6</td> <td>18.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>プリント基板加工寸法 (TOP VIEW)</p>				極数*1	形式仕様	A	B	24	形XB4B-2435-D	4.4	7.2	40	形XB4B-4035-D	7.6	10.4	50	形XB4B-5035-D	9.6	12.4	60	形XB4B-6035-D	11.6	14.4	80	形XB4B-8035-D	15.6	18.4	<p>お取引商社様に お問い合わせください。</p>	
極数*1	形式仕様	A	B																										
24	形XB4B-2435-D	4.4	7.2																										
40	形XB4B-4035-D	7.6	10.4																										
50	形XB4B-5035-D	9.6	12.4																										
60	形XB4B-6035-D	11.6	14.4																										
80	形XB4B-8035-D	15.6	18.4																										

定格/性能

生産終了予定商品 形XB4A、形XB4Bシリーズ		推奨代替商品 形AXK 7L、8Lシリーズ	
<p>定格電流：AC/DC 0.3A 定格電圧：AC/DC 50V</p>		<p>お取引商社様に お問い合わせください。</p>	

2012年2月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。