

生産終了予定商品

次世代LED照明システム

形3Z4S-LTシリーズ
形3Z4S-LEシリーズ

推奨代替商品


推奨代替商品なし


2012年12月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品



生産終了予定商品		推奨代替商品
ライン型照明	形3Z4S-LT MLNL-CB192	推奨代替商品はありません。
ライン型照明	形3Z4S-LT MLNL-CG192	
ライン型照明	形3Z4S-LT MLNL-CR192	
ライン型照明	形3Z4S-LT MLNL-CW192	
接続ケーブル	形3Z4S-LT MRC-601L	
可変接写リング	形3Z4S-LE ML-EXR1520	
可変接写リング	形3Z4S-LE ML-EXR3042	

外形寸法

<p>生産終了予定商品 形3Z4S-LT MLNL-CB192 形3Z4S-LT MLNL-CG192 形3Z4S-LT MLNL-CR192 形3Z4S-LT MLNL-CW192</p>	<p>推奨代替商品</p>
<p>【ライン照明】</p> 	<p>推奨代替商品はありません。</p>

<p>生産終了予定商品 形3Z4S-LT MRC-601L</p>	<p>推奨代替商品</p>
<p>【延長ケーブル】</p>  <p>6ピン丸コネクタタイプ延長ケーブル ストロボコントローラ用（カメラ接続）</p>	<p>推奨代替商品はありません。</p>

外形寸法

<p>生産終了予定商品 形3Z4S-LE ML-EXR1520 形3Z4S-LE ML-EXR3042</p>	<p>推奨代替商品</p>
<p>【15-20mm可変接写リング】</p>  <p>【30-42mm可変接写リング】</p> 	<p>推奨代替商品はありません。</p>

定格／性能

生産終了予定商品				推奨代替商品
形式	発光色	最大定格電流 (A)	質量 (g)	<p>推奨代替商品はありません。</p>
形3Z4S-LT MLNL-CR192	赤	0.18	420	
形3Z4S-LT MLNL-CG192	緑	0.36		
形3Z4S-LT MLNL-CB192	青	0.36		
形3Z4S-LT MLNL-CW192	白	0.36		

2012年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。