

生産終了予定商品

パワーリレー



形G6C-□□□□P(-FD)
-US-SV



推奨代替商品

パワーリレー

形G6C-□□□□P(-FD)-US

2013年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

SEV 認証を取り消し、EN/IEC 規格に対しては TÜV 認証となります。端子配置／配線接続、取付寸法、外形寸法、定格／性能、動作特性、操作方法に変更はありません。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形G6C-□□□□ P(-FD)-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6C-1114P-US-SV DC5	形G6C-1114P-US DC5	オープン価格
形G6C-1117P-FD-US-SV DC12	形G6C-1117P-FD-US DC12	オープン価格
形G6C-1117P-US-SV DC12	形G6C-1117P-US DC12	オープン価格
形G6C-2117P-FD-US-SV DC12	形G6C-2117P-FD-US DC12	オープン価格
形G6C-2117P-FD-US-SV DC9	推奨代替商品はありません。	－
形G6C-2117P-US-SV DC12	形G6C-2117P-US DC12	オープン価格
形G6C-2117P-US-SV DC24	形G6C-2117P-US DC24	オープン価格
形G6C-1117P-US-SV DC24	形G6C-1117P-US DC24	オープン価格
形G6C-2117P-US-SV DC5	形G6C-2117P-US DC5	オープン価格

ケースマーキング

生産終了予定商品 形G6C-□□□□P (-FD)-US-SV	推奨代替商品 形G6C-□□□□P (-FD)-US
【形G6C-2117P-US-SV】 OMRON G6C-2117P-US-SV —□—24V— OC3 3A380V ~AC1 1. 5A380V~AC3 7A380V~AC1 3. 5A250V~AC3 7A 30V—DC1 JAPAN 24VDC CONTACT: TV-5 7A250VAC 7A 30VDC COIL: 24VDC	【形G6C-2117P-US】 OMRON G6C-2117P —US 12VDC MADE IN JAPAN CONTACT: TV-5 8A 250VAC 8A 30VDC COIL: 12VDC

2012年3月現在 お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。
--