

生産終了予定商品のお知らせ

2012年12月3日

No. 2012208(3)

タイマ

ソリッドステート・タイマ 形H3CR-A、形H3CR-Fシリーズの一部商品 生産終了のお知らせ

〈お断りとお願ひ〉

2012年8月発行のプロダクトニュースNo. 2012208に変更がありました。前回との変更点は、「■生産終了予定商品と推奨代替商品」「■生産終了予定時期」「■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点」です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2012208(3)(2012年12月3日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了予定商品

ソリッドステート・タイマ

形H3CR-A□-300
形H3CR-F□-300
形H3CR-F□
(DC12V、DC48-125V)



推奨代替商品

ソリッドステート・タイマ

形H3CR-A□
形H3CR-F□
形H3CR-F□
(AC24-48/DC12-48V、
AC100-240V/DC100-125V)

■生産終了予定時期

2013年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形H3CR-F□(DC12V、DC48-125V)

- ・DC49-99Vでご使用の場合は当社営業担当までご相談ください。
- ・突入電流、消費電流が異なります。
- ・ご使用のアプリケーションで問題がある場合は弊社営業担当までご相談ください。

形H3CR-A□-300、形H3CR-F□-300

推奨代替品をご使用になるうえでの注意点は特にありません。

推奨代替品

推奨代替品への変更は2013年4月1日受注分より対応可能です。
(推奨代替品は2013年4月1日受注分よりリニューアルを行いません。)
リニューアル以前の製品では代替できませんのでご注意ください。
詳しくは弊社発行の「プロダクトニュース」(No. 2012197(3))をご覧ください。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H3CR-A□	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形H3CR-F□	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形H3CR-F□ (AC24-48/DC12-48V、 AC100-24/DC100-125V)	◎	◎	◎	◎	◎/-(※)	◎/×(※)	◎

※ご使用状況により異なります。

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形H3CR-A-300 AC100-240/DC100-125	形H3CR-A AC100-240/DC100-125	4,000
形H3CR-A-300 AC24-48/DC12-48	形H3CR-A AC24-48/DC12-48	4,000
形H3CR-F DC12	形H3CR-F AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F DC48-125	形H3CR-F AC24-48/DC12-48 もしくは 形H3CR-F AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F-300 AC/DC24	形H3CR-F AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F-300 DC12	形H3CR-F AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F-300 AC100-240	形H3CR-F AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F-300 DC48-125	形H3CR-F AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F8 DC12	形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F8 DC48-125	形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 もしくは 形H3CR-F8 AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F8-300 AC/DC24	形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F8-300 AC100-240	形H3CR-F8 AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F8-300 DC12	形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F8-300 DC48-125	形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 もしくは 形H3CR-F8 AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F8N DC12	形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F8N DC48-125	形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 もしくは 形H3CR-F8N AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F8N-300 AC/DC24	形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F8N-300 AC100-240	形H3CR-F8N AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-F8N-300 DC12	形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-F8N-300 DC48-125	形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 もしくは 形H3CR-F8N AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-FN DC12	形H3CR-FN AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-FN DC48-125	形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 もしくは 形H3CR-FN AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-FN-300 AC/DC24	形H3CR-FN AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-FN-300 AC100-240	形H3CR-FN AC100-240/DC100-125	9,650
形H3CR-FN-300 DC12	形H3CR-FN AC24-48/DC12-48	9,650
形H3CR-FN-300 DC48-125	形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 もしくは 形H3CR-FN AC100-240/DC100-125	9,650

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形H3CR-F□ (DC12V)	推奨代替商品 形H3CR-F□ (AC24-48/DC12-48V)
定格電源電圧	DC12V	AC24-48V/DC12-48V

項目	生産終了予定商品 形H3CR-F□ (DC48-125V)	推奨代替商品 形H3CR-F□ (AC24-48/DC12-48V)
定格電源電圧	DC48-125V	AC24-48V/DC12-48V

項目	生産終了予定商品 形H3CR-F□ (DC48-125V)	推奨代替商品 形H3CR-F□ (AC100-240/DC100-125V)
定格電源電圧	DC48-125V	AC100-240/DC100-125V
消費電力	約1.5W(DC125V時)	約0.8W(DC125V)

■ 動作特性

生産終了予定商品 形H3CR-F□ (DC12V)	推奨代替商品 形H3CR-F□ (AC24-48/DC12-48V)
突入電流 0.052A(DC12V仕様:DC13.2V入力時)	突入電流 0.285A(DC13.2V入力時)

生産終了予定商品 形H3CR-F□ (DC48-125V)	推奨代替商品 形H3CR-F□ (AC100-240/DC100-125V)
突入電流 0.5A(DC137.5V入力時)	突入電流 0.31A(DC137.5V入力時)

2012年12月現在
お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。