

生産終了予定商品のお知らせ

ソリッドステート・リレー

2012 年 11 月 1 日

No. 2012283

チョークコイル 形G32-OG1 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

チョークコイル



形G32-OG1



推奨代替商品

ネットワーク用低容量空芯コイル
(コイズミ無線有限会社様製)

形LSM-027

■生産終了予定時期

2014年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

オムロン商品に代替品がないため、他社商品を紹介します。

コイズミ無線有限会社様

東京都千代田区外神田4-5-5

アキバ三滝館2F

TEL: 03-3251-7811 FAX: 03-3251-7814

ホームページ: <http://www.koizumi-musen.com/>

当該商品ページ: <http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=701&csid=1&page=2>

(通販での購入も可能です。)

注文時の注意

標準在庫は最大10個程度ですので、事前に納期・価格をご確認ください。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形LSM-027	×	×	○	×	○	—	—

◎ : 完全互換

○ : ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

× : 変更大

— : 該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G32-OG1	形LSM-027	お取引商社様にお問い合わせください。

■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G32-OG1	推奨代替商品 形LSM-027
外形寸法項をご参照ください。	外形寸法項をご参照ください。

■外形寸法

生産終了予定商品 形G32-OG1	推奨代替商品 形LSM-027

■定格／性能

項目	生産終了予定商品 形G32-OG1	推奨代替商品 形LSM-027
インダクタンス	25 μ H	27 μ H
直流抵抗	130m Ω	29m Ω
線径	ϕ 0.6mm	ϕ 1.0mm
サイズ	W18 $\times$ D17 $\times$ H14mm	W23 $\times$ D23 $\times$ H22mm
リード長	50mm	100mm
質量	約6g	約25g

2012年11月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。