

生産終了予定商品のお知らせ

2012年12月3日

画像センサ

No. 2012313

次世代LED照明システム 形3Z4S-LTシリーズ(照明部の一部商品)
生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

LED照明

形3Z4S-LTシリーズ
一部商品



推奨代替商品

弊社の代替商品はありません。

LED照明

株式会社モリテックス様製
MG-Waveシリーズ

■生産終了予定時期

2013年3月末

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式 株式会社モリテックス様 製	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形MDRL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MLRL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MCEL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MSCL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MSRL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MSLL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MSQL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MBRL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MDML-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MCEP-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MDBL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MDBC-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MEBL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MDQL-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MCBP-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
形MBRC-C シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形3Z4S-LT MDRL-CG10	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG10
形3Z4S-LT MDRL-CG16	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG16
形3Z4S-LT MDRL-CG28	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG28
形3Z4S-LT MDRL-CG31	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG31
形3Z4S-LT MDRL-CG35	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG35
形3Z4S-LT MDRL-CG36	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG36
形3Z4S-LT MDRL-CG50	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG50
形3Z4S-LT MDRL-CG56	(株)モリテックス様製 形MDRL-CG56
形3Z4S-LT MDRL-CIR31	(株)モリテックス様製 形MDRL-CIR31
形3Z4S-LT MDRL-CUV31	(株)モリテックス様製 形MDRL-CUV31
形3Z4S-LT MLRL-CG100	(株)モリテックス様製 形MLRL-CG100
形3Z4S-LT MLRL-CG25	(株)モリテックス様製 形MLRL-CG25
形3Z4S-LT MLRL-CG46	(株)モリテックス様製 形MLRL-CG46
形3Z4S-LT MLRL-CG48	(株)モリテックス様製 形MLRL-CG48
形3Z4S-LT MLRL-CG68	(株)モリテックス様製 形MLRL-CG68
形3Z4S-LT MCEL-CG8	(株)モリテックス様製 形MCEL-CG8
形3Z4S-LT MSCL-CG105-B	(株)モリテックス様製 形MSCL-CG105-B
形3Z4S-LT MSCL-CG24	(株)モリテックス様製 形MSCL-CG24
形3Z4S-LT MSCL-CG39	(株)モリテックス様製 形MSCL-CG39
形3Z4S-LT MSCL-CG56-B	(株)モリテックス様製 形MSCL-CG56-B
形3Z4S-LT MSCL-CG74-B	(株)モリテックス様製 形MSCL-CG74-B
形3Z4S-LT MSRL-CB20	(株)モリテックス様製 形MSRL-CB20
形3Z4S-LT MSRL-CB33	(株)モリテックス様製 形MSRL-CB33
形3Z4S-LT MSRL-CG20	(株)モリテックス様製 形MSRL-CG20
形3Z4S-LT MSRL-CG33	(株)モリテックス様製 形MSRL-CG33
形3Z4S-LT MSRL-CG44	(株)モリテックス様製 形MSRL-CG44
形3Z4S-LT MSRL-CIR20	(株)モリテックス様製 形MSRL-CIR20
形3Z4S-LT MSSLL-CB109	(株)モリテックス様製 形MSSLL-CB109
形3Z4S-LT MSSLL-CG109	(株)モリテックス様製 形MSSLL-CG109
形3Z4S-LT MSSQL-CB32	(株)モリテックス様製 形MSSQL-CB32
形3Z4S-LT MSSQL-CB48	(株)モリテックス様製 形MSSQL-CB48
形3Z4S-LT MSSQL-CG32	(株)モリテックス様製 形MSSQL-CG32
形3Z4S-LT MSSQL-CG48	(株)モリテックス様製 形MSSQL-CG48
形3Z4S-LT MSSQL-CR32	(株)モリテックス様製 形MSSQL-CR32
形3Z4S-LT MSSQL-CR48	(株)モリテックス様製 形MSSQL-CR48
形3Z4S-LT MBRL-CG13015	(株)モリテックス様製 形MBRL-CG13015
形3Z4S-LT MBRL-CG5015	(株)モリテックス様製 形MBRL-CG5015
形3Z4S-LT MBRL-CG7530	(株)モリテックス様製 形MBRL-CG7530
形3Z4S-LT MBRL-CUV7530	(株)モリテックス様製 形MBRL-CUV7530
形3Z4S-LT MDML-CB156	(株)モリテックス様製 形MDML-CB156
形3Z4S-LT MDML-CB50	(株)モリテックス様製 形MDML-CB50
形3Z4S-LT MDML-CB94	(株)モリテックス様製 形MDML-CB94
形3Z4S-LT MDML-CG156	(株)モリテックス様製 形MDML-CG156
形3Z4S-LT MDML-CG50	(株)モリテックス様製 形MDML-CG50
形3Z4S-LT MCEP-CG8	(株)モリテックス様製 形MCEP-CG8
形3Z4S-LT MDBL-CG100	(株)モリテックス様製 形MDBL-CG100
形3Z4S-LT MDBL-CG180100	(株)モリテックス様製 形MDBL-CG180100
形3Z4S-LT MDBL-CG25	(株)モリテックス様製 形MDBL-CG25
形3Z4S-LT MDBL-CG70	(株)モリテックス様製 形MDBL-CG70

生産終了予定商品	推奨代替商品
形3Z4S-LT MDBL-CIR70	(株)モリテックス様製 形MDBL-CIR70
形3Z4S-LT MDBC-CB100	(株)モリテックス様製 形MDBC-CB100
形3Z4S-LT MDBC-CB150	(株)モリテックス様製 形MDBC-CB150
形3Z4S-LT MDBC-CG100	(株)モリテックス様製 形MDBC-CG100
形3Z4S-LT MDBC-CG150	(株)モリテックス様製 形MDBC-CG150
形3Z4S-LT MEBL-CG10080	(株)モリテックス様製 形MEBL-CG10080
形3Z4S-LT MEBL-CG145	(株)モリテックス様製 形MEBL-CG145
形3Z4S-LT MEBL-CG25	(株)モリテックス様製 形MEBL-CG25
形3Z4S-LT MEBL-CG50	(株)モリテックス様製 形MEBL-CG50
形3Z4S-LT MEBL-CG7050	(株)モリテックス様製 形MEBL-CG7050
形3Z4S-LT MDQL-CB108	(株)モリテックス様製 形MDQL-CB108
形3Z4S-LT MDQL-CB58	(株)モリテックス様製 形MDQL-CB58
形3Z4S-LT MDQL-CG108	(株)モリテックス様製 形MDQL-CG108
形3Z4S-LT MDQL-CG58	(株)モリテックス様製 形MDQL-CG58
形3Z4S-LT MDQL-CUV108	(株)モリテックス様製 形MDQL-CUV108
形3Z4S-LT MCBP-CG3430	(株)モリテックス様製 形MCBP-CG3430
形3Z4S-LT MBRC-CB15012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CB15012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CB30012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CB30012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CR15012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CR15012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CR30012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CR30012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CR60012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CR60012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CR90012-DF-2CH	(株)モリテックス様製 形MBRC-CR90012-DF-2CH
形3Z4S-LT MBRC-CW15012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CW15012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CW30012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CW30012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CW60012-DF	(株)モリテックス様製 形MBRC-CW60012-DF
形3Z4S-LT MBRC-CW90012-DF-2CH	(株)モリテックス様製 形MBRC-CW90012-DF-2CH

■本体の色

生産終了予定商品 形3Z4S-LTシリーズ 一部商品	推奨代替商品 (株)モリテックス様製 MG-Waveシリーズ
(違いはありません。)	
	

■外形寸法







<p>生産終了予定商品</p> <p>ダイレクトリング照明</p> <p>形3Z4S-LT MDRL-C□□□□□シリーズ</p> <p>一部商品</p>	<p>推奨代替商品</p> <p>株式会社モリテックス様製</p> <p>ダイレクトリング照明</p> <p>形MDRL-C□□□□□シリーズ</p>
---	---

<p>A (MDRL-C*10)</p>	<p>B (MDRL-C*16)</p>	<p>C (MDRL-CR28)</p>	<p>D (MDRL-C*31)</p>
<p>E (MDRL-C*35)</p>	<p>F (MDRL-C*36)</p>	<p>G (MDRL-C*50)</p>	<p>H (MDRL-C*56)</p>







<p>生産終了予定商品</p> <p>ローアングルリング照明</p> <p>形3Z4S-LT MLRL-C□□□□□シリーズ</p> <p>一部商品</p>	<p>推奨代替商品</p> <p>株式会社モリテックス様製</p> <p>ローアングルリング照明</p> <p>形MLRL-C□□□□□シリーズ</p>
--	--

<p>A (MLRL-C*25)</p>	<p>B (MLRL-C*46)</p>	<p>C (MLRL-C*48)</p>
<p>D (MLRL-C*68)</p>	<p>E (MLRL-C*100)</p>	

<p>生産終了予定商品</p> <p>同軸照明 形3Z4S-LT MCEL-CG8</p> <p>擬似同軸照明 形3Z4S-LT MSCL-C□□□□□シリーズ 一部商品</p>	<p>推奨代替商品 株式会社モリテックス様製 同軸照明 形MCEL-CG8</p> <p>擬似同軸照明 形MSCL-C□□□□□シリーズ</p>
---	--

<p>A (MCEL-C*8)</p> 	<p>B (MSCL-C*24)</p> 	<p>C (MSCL-C*39)</p> 
<p>D (MSCL-C*56)</p> 	<p>E (MSCL-C*74)</p> 	<p>F (MSCL-C*105)</p> 

<p>生産終了予定商品</p> <p>無影ローアングルリング照明 形3Z4S-LT MSLL-C□109シリーズ 一部商品</p> <p>無影ローアングル角型照明 形3Z4S-LT MSQL-C□□□□シリーズ 一部商品</p> <p>無影照明 形3Z4S-LT MSRL-C□□□□シリーズ 一部商品</p>	<p>推奨代替商品 株式会社モリテックス様製 無影ローアングルリング照明 形MSLL-C□109シリーズ</p> <p>無影ローアングル角型照明 形MSQL-C□□□□シリーズ</p> <p>無影照明 形MSRL-C□□□□シリーズ</p>
---	--

<p>A (MSRL-C*20)</p> 	<p>B (MSRL-C*33)</p> 	<p>F (MSQL-C*48)</p>  <p>※反射板は取り外し可能です。</p>
<p>C (MSRL-C*44)</p> 	<p>D (MSLL-C*109)</p> 	<p>E (MSQL-C*32)</p> 


生産終了予定商品

バー照明
形3Z4S-LT MBRL-C□□□□□シリーズ
一部商品


推奨代替商品

株式会社モリテックス様製
バー照明
形MBRL-C□□□□□


A (MBRL-C*5015)



B (MBRL-C*7530)



C (MBRL-C*13015)




生産終了予定商品

ドーム照明
形3Z4S-LT MDML-C□□□□□シリーズ
一部商品


推奨代替商品

株式会社モリテックス様製
ドーム照明
形MDML-C□□□□□シリーズ


A (MDML-C*50)




B (MDML-C*156)



<p>生産終了予定商品</p> <p>ハイパワー照明</p> <p>形3Z4S-LT MCEP-CG8</p>	<p>推奨代替商品</p> <p>株式会社モリテックス様製</p> <p>ハイパワー照明</p> <p>形MCEP-CG8</p>
---	---



<p>生産終了予定商品</p> <p>直下式(チップ)照明</p> <p>形3Z4S-LT MDBC-C□□□□シリーズ</p> <p>一部商品</p> <p>直下式照明(砲弾)</p> <p>形3Z4S-LT MDBL-C□□□□□シリーズ</p> <p>一部商品</p>	<p>推奨代替商品</p> <p>株式会社モリテックス様製</p> <p>直下式(チップ)照明</p> <p>形MDBC-C□□□□シリーズ</p> <p>直下式照明(砲弾)</p> <p>形MDBL-C□□□□□シリーズ</p>
---	---



ケーブル長 標準 500mm


生産終了予定商品

エッジ式照明
形3Z4S-LT MEBL-C□□□□□シリーズ
一部商品


推奨代替商品

株式会社モリテックス様製
エッジ式照明
形MEBL-C□□□□□シリーズ


A (MEBL-C*25)




B (MEBL-C*50)




C (MEBL-C*7050)



D (MEBL-C*10080)



E (MEBL-C*145)




生産終了予定商品

角型照明
形3Z4S-LT MDQL-C□□□□□シリーズ
一部商品


推奨代替商品

株式会社モリテックス様製
角型照明
形MDQL-C□□□□□シリーズ


A (MDQL-C*58)




B (MDQL-C*108)



<p>生産終了予定商品</p> <p>平行光照明</p> <p>形3Z4S-LT MCBP-CG3430</p>	<p>推奨代替商品</p> <p>株式会社モリテックス様製</p> <p>平行光照明</p> <p>形MCBP-CG3430</p>
--	--



<p>生産終了予定商品</p> <p>バー照明(チップ)</p> <p>形3Z4S-LT MBRC-C□□□□□-□□□シリーズ</p> <p>一部商品</p>	<p>推奨代替商品</p> <p>株式会社モリテックス様製</p> <p>バー照明(チップ)</p> <p>形MBRC-C□□□□□-□□□</p>
--	--



■ 定格／性能

照明形状	発光色	生産終了予定商品	推奨代替商品 株式会社モリテックス様製
ダイレクトリング	緑	形3Z4S-LT MDRL-CG10	形MDRL-CG10
		形3Z4S-LT MDRL-CG16	形MDRL-CG16
		形3Z4S-LT MDRL-CG28	形MDRL-CG28
		形3Z4S-LT MDRL-CG31	形MDRL-CG31
		形3Z4S-LT MDRL-CG35	形MDRL-CG35
		形3Z4S-LT MDRL-CG36	形MDRL-CG36
		形3Z4S-LT MDRL-CG50	形MDRL-CG50
		形3Z4S-LT MDRL-CG56	形MDRL-CG56
	IR	形3Z4S-LT MDRL-CIR31	形MDRL-CIR31
UV	形3Z4S-LT MDRL-CUV31	形MDRL-CUV31	
ローアングルリング	緑	形3Z4S-LT MLRL-CG100	形MLRL-CG100
		形3Z4S-LT MLRL-CG25	形MLRL-CG25
		形3Z4S-LT MLRL-CG46	形MLRL-CG46
		形3Z4S-LT MLRL-CG48	形MLRL-CG48
		形3Z4S-LT MLRL-CG68	形MLRL-CG68
同軸	緑	形3Z4S-LT MCEL-CG8	形MCEL-CG8
擬似同軸	緑	形3Z4S-LT MSCL-CG105-B	形MSCL-CG105-B
		形3Z4S-LT MSCL-CG24	形MSCL-CG24
		形3Z4S-LT MSCL-CG39	形MSCL-CG39
		形3Z4S-LT MSCL-CG56-B	形MSCL-CG56-B
		形3Z4S-LT MSCL-CG74-B	形MSCL-CG74-B
無影	青	形3Z4S-LT MSRL-CB20	形MSRL-CB20
		形3Z4S-LT MSRL-CB33	形MSRL-CB33
	緑	形3Z4S-LT MSRL-CG20	形MSRL-CG20
		形3Z4S-LT MSRL-CG33	形MSRL-CG33
		形3Z4S-LT MSRL-CG44	形MSRL-CG44
	IR	形3Z4S-LT MSRL-CIR20	形MSRL-CIR20
	無影ローアングルリング	青	形3Z4S-LT MSLL-CB109
緑		形3Z4S-LT MSLL-CG109	形MSLL-CG109
無影ローアングル角型	青	形3Z4S-LT MSQL-CB32	形MSQL-CB32
		形3Z4S-LT MSQL-CB48	形MSQL-CB48
	緑	形3Z4S-LT MSQL-CG32	形MSQL-CG32
		形3Z4S-LT MSQL-CG48	形MSQL-CG48
	赤	形3Z4S-LT MSQL-CR32	形MSQL-CR32
		形3Z4S-LT MSQL-CR48	形MSQL-CR48
バー	緑	形3Z4S-LT MBRL-CG13015	形MBRL-CG13015
		形3Z4S-LT MBRL-CG5015	形MBRL-CG5015
		形3Z4S-LT MBRL-CG7530	形MBRL-CG7530
	UV	形3Z4S-LT MBRL-CUV7530	形MBRL-CUV7530
ドーム	青	形3Z4S-LT MDML-CB156	形MDML-CB156
		形3Z4S-LT MDML-CB50	形MDML-CB50
		形3Z4S-LT MDML-CB94	形MDML-CB94
	緑	形3Z4S-LT MDML-CG156	形MDML-CG156
		形3Z4S-LT MDML-CG50	形MDML-CG50

照明形状	発光色	生産終了予定商品	推奨代替商品 株式会社モリテックス様製
ハイパワー	緑	形3Z4S-LT MCEP-CG8	形MCEP-CG8
直下式(砲弾)	緑	形3Z4S-LT MDBL-CG100	形MDBL-CG100
		形3Z4S-LT MDBL-CG180100	形MDBL-CG180100
		形3Z4S-LT MDBL-CG25	形MDBL-CG25
		形3Z4S-LT MDBL-CG70	形MDBL-CG70
	IR	形3Z4S-LT MDBL-CIR70	形MDBL-CIR70
直下式(チップ)	青	形3Z4S-LT MDBC-CB100	形MDBC-CB100
		形3Z4S-LT MDBC-CB150	形MDBC-CB150
	緑	形3Z4S-LT MDBC-CG100	形MDBC-CG100
		形3Z4S-LT MDBC-CG150	形MDBC-CG150
エッジ	緑	形3Z4S-LT MEBL-CG10080	形MEBL-CG10080
		形3Z4S-LT MEBL-CG145	形MEBL-CG145
		形3Z4S-LT MEBL-CG25	形MEBL-CG25
		形3Z4S-LT MEBL-CG50	形MEBL-CG50
		形3Z4S-LT MEBL-CG7050	形MEBL-CG7050
角型	青	形3Z4S-LT MDQL-CB108	形MDQL-CB108
		形3Z4S-LT MDQL-CB58	形MDQL-CB58
	緑	形3Z4S-LT MDQL-CG108	形MDQL-CG108
		形3Z4S-LT MDQL-CG58	形MDQL-CG58
	UV	形3Z4S-LT MDQL-CUV108	形MDQL-CUV108
平行光	緑	形3Z4S-LT MCBP-CG3430	形MCBP-CG3430
バー(チップ)	青	形3Z4S-LT MBRC-CB15012-DF	形MBRC-CB15012-DF
		形3Z4S-LT MBRC-CB30012-DF	形MBRC-CB30012-DF
	赤	形3Z4S-LT MBRC-CR15012-DF	形MBRC-CR15012-DF
		形3Z4S-LT MBRC-CR30012-DF	形MBRC-CR30012-DF
		形3Z4S-LT MBRC-CR60012-DF	形MBRC-CR60012-DF
		形3Z4S-LT MBRC-CR90012-DF-2CH	形MBRC-CR90012-DF-2CH
	白	形3Z4S-LT MBRC-CW15012-DF	形MBRC-CW15012-DF
		形3Z4S-LT MBRC-CW30012-DF	形MBRC-CW30012-DF
		形3Z4S-LT MBRC-CW60012-DF	形MBRC-CW60012-DF
		形3Z4S-LT MBRC-CW90012-DF-2CH	形MBRC-CW90012-DF-2CH

2012年12月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。