

生産終了予定商品のお知らせ

トグル/スライド/プッシュスイッチ

発行日
2013年2月4日

No. 2013003C(ON)

小形スライドスイッチ 形A9Sシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

小形スライドスイッチ



形A9Sシリーズ



推奨代替商品

推奨代替商品なし


■生産終了予定時期

2014年3月末

































■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形A9S11-0011	推奨代替商品はありません。
形A9S11-0012	推奨代替商品はありません。
形A9S21-0011	推奨代替商品はありません。
形A9S21-0012	推奨代替商品はありません。


■本体の色


生産終了予定商品 形A9Sシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません。
グリーン 	

■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形A9Sシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません。																											
<p>端子配置 プリント基板用端子(形A9S□□-00□1)</p>  <p>表示面 形式:A9S オムロンブランドマーク ロットNo. を表示しています。</p> <p>単極タイプ 双極タイプ</p> <p>ライトアングル端子(形A9S□□-00□2)</p>  <p>表示面</p> <p>単極タイプ 双極タイプ</p> <p>内部配線</p> <table border="1" data-bbox="220 1198 845 1489"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">スイッチ仕様</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>ON</th> <th>ON</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単極タイプ</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>双極タイプ</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		スイッチ仕様						ON	ON					単極タイプ	ON	ON					双極タイプ	ON	ON					
		スイッチ仕様																										
	ON	ON																										
単極タイプ	ON	ON																										
双極タイプ	ON	ON																										

■取付寸法


生産終了予定商品 形A9Sシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません。
<p>プリント基板加工寸法(TOP VIEW) プリント基板用端子(形A9S□□-00□1)</p>  <p>単極タイプ 2極タイプ</p>	

<p>生産終了予定商品 形A9Sシリーズ</p>	<p>推奨代替商品 推奨代替商品はありません。</p>
<p>ライトアングル端子 (形A9S□□-00□2)</p>  <p>単極タイプ 2極タイプ</p>	<p>推奨代替商品 推奨代替商品はありません。</p>

■外形寸法

**生産終了予定商品
形A9Sシリーズ**

外形寸法
プリント基板用端子 (形A9S□□-00□1)




表示面


形式:A9S
オムロンブランドマーク
ロットNo.
を表示しています。

単極タイプ 双極タイプ

ライトアングル端子 (形A9S□□-00□2)



表示面




単極タイプ 双極タイプ

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形A9Sシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません。
定格	AC/DC60V 50mA、 AC/DC20mV 1 μ A	/
使用周囲温度	-20℃～80℃ 60%RH以下	
使用周囲湿度	45～85%RH(5～35℃にて)	
耐久性(電氣的)	50,000回以上	
操作力	0.39～3.92N	
接触抵抗	50m Ω 以下	

■ 操作方法

生産終了予定商品 形A9Sシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません。
<p>操作</p> <p style="text-align: center;">左右に操作</p> 	/

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。