

生産終了予定商品のお知らせ

パワーリレー

発行日

2013年3月4日

No. 2013012C(ON)

パワーリレー 形G2RL-TPシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

パワーリレー



形G2RL-1ATP5-E
形G2RL-1ATP7-E



推奨代替商品

パワーリレー

形G2RL-1A-E

■生産終了予定時期

2014年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

配線接続方法および外形寸法、プリント基板加工寸法が異なりますので、ご注意ください。

タブ端子はございません。プリント基板接続のみとなります。

最高使用周囲温度は+85℃となります(形G2RL-TPシリーズは+105℃)。

梱包仕様はスティックのみとなります(形G2RL-TPシリーズはトレイ)。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G2RL-1A-E	◎	×	×	×	○	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G2RL-1ATP5-E DC12	形G2RL-1A-E DC12	オープン価格
形G2RL-1ATP5-E DC24	形G2RL-1A-E DC24	
形G2RL-1ATP7-E DC12	形G2RL-1A-E DC12	
形G2RL-1ATP7-E DC24	形G2RL-1A-E DC24	

■本体の色

生産終了予定商品 形G2RL-1ATP5-E 形G2RL-1ATP7-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
黒	同左

■端子配置／配線接続



生産終了予定商品 形G2RL-1ATP5-E 形G2RL-1ATP7-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
(BOTTOM VIEW) (コイル極性ははありません)	(BOTTOM VIEW) (コイル極性ははありません)

■取付寸法

生産終了予定商品 形G2RL-1ATP5-E 形G2RL-1ATP7-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
(BOTTOM VIEW) 寸法公差は±0.1mmです。	(BOTTOM VIEW) 寸法公差は±0.1mmです。

■外形寸法

生産終了予定商品 形G2RL-1ATP5-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
* 平均寸法です。	* 平均寸法です。

生産終了予定商品 形G2RL-1ATP7-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
 * 平均寸法です。	 * 平均寸法です。

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形G2RL-1ATP5-E 形G2RL-1ATP7-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
使用周囲温度範	−40～+105℃	−40～+85℃
電氣的耐久性	AC250V 16A $\cos \phi = 1$ 5万回	AC250V 16A $\cos \phi = 1$ 5万回
コイル最大許容電圧	130% (at 105℃)	130% (at 85℃)
その他	差異ありません。	

■ 動作特性

生産終了予定商品 形G2RL-1ATP5-E 形G2RL-1ATP7-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
差異ありません。	

■ 操作方法

生産終了予定商品 形G2RL-1ATP5-E 形G2RL-1ATP7-E	推奨代替商品 形G2RL-1A-E
差異ありません。	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。