

生産終了予定商品のお知らせ

接続・省配線機器

発行日
2014年3月3日

No. 2014022C

産業用イーサネットコネクタ 形XS5シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

産業用イーサネットコネクタ



形XS5H-T421-□M0-H
形XS5W-T421-□MA-H



推奨代替商品

産業用イーサネットコネクタ

形XS5H-T421-□M0-K
形XS5W-T421-□MC-K

■生産終了予定時期

2015年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

定格電流・電圧が変更となります。
RJ45コネクタサイズが変更となります。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XS5H-T421-□M0-K	○	◎	◎	◎	×	◎	—
形XS5W-T421-□MC-K	○	○	◎	◎	×	◎	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません





■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XS5H-T421-CM0-H	形XS5H-T421-CM0-K	2,010
形XS5H-T421-DM0-H	形XS5H-T421-DM0-K	2,600
形XS5H-T421-EM0-H	形XS5H-T421-EM0-K	3,200
形XS5H-T421-GM0-H	形XS5H-T421-GM0-K	4,350
形XS5H-T421-JM0-H	形XS5H-T421-JM0-K	7,100
形XS5W-T421-CMA-H	形XS5W-T421-CMC-K	4,600
形XS5W-T421-DMA-H	形XS5W-T421-DMC-K	5,180
形XS5W-T421-EMA-H	形XS5W-T421-EMC-K	5,800
形XS5W-T421-GMA-H	形XS5W-T421-GMC-K	6,950
形XS5W-T421-JMA-H	形XS5W-T421-JMC-K	9,680
形XS5W-T421-KMA-H	形XS5W-T421-KMC-K	12,300

■本体の色

生産終了予定商品 形XS5H-T421-□M0-H 形XS5W-T421-□MA-H	推奨代替商品 形XS5H-T421-□M0-K 形XS5W-T421-□MC-K
ケーブル色:ライトグレー ケーブル印字: NICHIGOH UNI-FLEX-IE5e 250V peak 70°C 0.34mm² CE (UL) c(UL) E308483-M CM AWG22 (0.34mm²) 60°C E194236 AWM 20276 VW-1 or AWM I A/B AWG22 (0.34mm²) 30V 80°C FT1  代表形式: 形XS5W-T421-DMA-H 拡大   M12コネクタ RJ45コネクタ	ケーブル色:ライトグレー 仕様書上の色表現に差異はありませんが、 実物では若干の色違いがあります。 ケーブル印字: KETH-PSB-OMR 22AWG × 2P KURAMO E317214 (UL) – C (UL) CM 4C22AWG SHIELDED 75C AWM 20276 80C 30V VW-1 AWM IA 80C 30V FT1 LF M12コネクタ:変更なし。(同一部材を使用) RJ45コネクタ:形状変更があります。  代表形式: 形XS5W-T421-DMC-K 拡大   M12コネクタ RJ45コネクタ

■外形寸法

生産終了予定商品 形XS5W-T421-□MA-H	推奨代替商品 形XS5W-T421-□MC-K
(単位:mm)	(単位:mm)
 拡大 	 拡大 

■定格／性能

項目	生産終了予定商品 形XS5H-T421-□M0-H	推奨代替商品 形XS5H-T421-□M0-K
定格電流	3A	3A
定格電圧	250V	30V

項目	生産終了予定商品 形XS5W-T421-□MA-H	推奨代替商品 形XS5W-T421-□MC-K
定格電流	0.5A	2.5A
定格電圧	24V	30V

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。