

生産終了予定商品のお知らせ

タイマ / タイムスイッチ

発行日
2014 年 3 月 3 日
No. 2014031C

クォーツタイマ 形H5CNシリーズ一部商品の生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

クォーツタイマ



形H5CNシリーズ 一部商品



推奨代替商品

クォーツタイマ

形H5CNシリーズ

■生産終了予定時期

2015年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形H5CN-XBCを推奨代替商品に置き換える際は、動作モードが変更となります。
- ・形H5CN-XBNSを推奨代替商品に置き換える際は、時間仕様が変更となります。
- ・形H5CN-XCNMを推奨代替商品に置き換える際は、電源電圧がAC100-240Vへ変更となります。
- ・形H5CN-VCNMを推奨代替商品に置き換える際は、停電記憶機能がなしとなります。
- ・形H5CN-VCNMを推奨代替商品に置き換える際は、適用ソケットが変更となります。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H5CN-XBN AC100-240	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎
形H5CN-XANS DC12-48	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎
形H5CN-XCNM AC100-240	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H5CN-VCN AC100-240	◎	◎	×	◎	◎	×	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形H5CN-XBC AC100-240	形H5CN-XBN AC100-240	15,900
形H5CN-XBNS DC12-48	形H5CN-XANS DC12-48	15,900
形H5CN-XCNM DC24	形H5CN-XCNM AC100-240	15,900
形H5CN-VCNM AC100-240	形H5CN-VCN AC100-240	15,900





オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー





No. DC-140069

■本体の色



生産終了予定商品 形H5CN	推奨代替商品 形H5CN
形H5CN ライトグレー(マンセル5Y7/1) 	生産終了予定商品と推奨代替品の本体の色は同じです。

■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形H5CN	推奨代替商品 形H5CN
形H5CN-XCNM DC24 端子②・⑦間に所定の電圧が加わるよう接続してください。(特にDC電源は極性にご注意ください。) 	形H5CN-XCNM AC100-240 端子②・⑦間に所定の電圧が加わるよう接続してください。 
形H5CN-VCNM AC100-240 ・電源の接続 	形H5CN-VCN AC100-240 PIN数が8に変更となりますので、ソケットは形P2CF-08(-E)、形P3G-08をご使用ください。 ・電源の接続 

生産終了予定商品 形H5CN	推奨代替商品 形H5CN
形H5CN-YCNM AC100-240 ・ 負荷の接続  ・ ゲート入力の接続 	形H5CN-YCN AC100-240 ・ 負荷の接続  ・ ゲート入力の接続 

■外形寸法


生産終了予定商品 形H5CN	
形H5CN-YCNM AC100-240 ・ アダプタ取り付け時の寸法 形Y92F-30 埋込み取り付け用アダプタ	
推奨代替商品 形H5CN	
形H5CN-YCN AC100-240 生産終了予定商品と推奨代替品の、タイマ本体における外形寸法の変更はありません。 ・ アダプタ取り付け時の寸法 形Y92F-30 埋込み取り付け用アダプタ	

生産終了予定商品
形H5CN

形H5CN-VCNM AC100-240


・ソケット取り付け時の寸法

表面と取り付けの場合



形P2CF-11、形P2CF-11-E

埋込み取り付けの場合




推奨代替商品
形H5CN

形H5CN-VCN AC100-240


・ソケット取り付け時の寸法

表面と取り付けの場合



形P2CF-08、形P2CF-08-E

埋込み取り付けの場合



■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形H5CN	推奨代替商品 形H5CN
	形H5CN-XCNM DC24	形H5CN-XCNM AC100-240
電源電圧	DC12～48V(リップル含有率20%以下)	AC100～240V 50/60Hz

■動作特性

生産終了予定商品 形H5CN	推奨代替商品 形H5CN
形H5CN-XBC AC100-240 ・動作モード ・タイムアップ後の動作 表示はタイムアップと同時にスタート時に戻る。 出力はワンショットで繰り返し動作。	形H5CN-XBN AC100-240 ・動作モード ・タイムアップ後の動作 出力・表示ともにリセットを入力するまで保持。
形H5CN-XBNS DC12-48 ・動作時間の設定 0.1s ~ 999.9s	形H5CN-XANS DC12-48 ・動作時間の設定 0.01s ~ 99.99s
形H5CN-ycnm AC100-240 瞬時停電が発生するとその停電時間によりタイマの状態は下記ようになります。	形H5CN-ycn AC100-240 瞬時停電が発生するとその停電時間によりタイマの状態は下記ようになります。 ①0.01秒以下の停電 ②0.5秒以上の停電 ③0.01~0.5秒の停電

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。