

生産終了予定商品のお知らせ

UV-LED照射器

発行日
2014年7月1日
No. 2014045C(2)

UV-LED照射器 ヘッドユニット 形ZUV-H11MB、-H21MB、H26MB 生産終了のお知らせ

〈お断りとお願い〉

2014年3月発行のプロダクトニュースNo. 2014045Cの実施時期の変更がありました。
前回との変更点は、生産終了予定月を2015年3月→2014年7月に変更です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2014045C(2)(2014年7月1日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了予定商品

UV-LED照射器 ヘッドユニット

形ZUV-H11MB
形ZUV-H21MB
形ZUV-H26MB



推奨代替商品

UV-LED照射器 ヘッドユニット

形ZUV-H11MC(2014年3月発売)
形ZUV-H21MC(2014年3月発売)
形ZUV-H26MC(2014年3月発売)



■生産終了予定時期

2014年7月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了予定商品の照度パワー向上品です。(照度パワー中心値比較で約140%アップ)
照度パワーにて上位互換となる以外、本体の色、外形寸法、取り付け寸法、定格性能など、生産終了予定商品との違いはございません。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形ZUV-H11MC	◎	◎	—	◎	◎	—	—
形ZUV-H21MC	◎	◎	—	◎	◎	—	—
形ZUV-H26MC	◎	◎	—	◎	◎	—	—

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形ZUV-H11MB	形ZUV-H11MC
形ZUV-H21MB	形ZUV-H21MC
形ZUV-H26MB	形ZUV-H26MC

■本体の色

生産終了予定商品 形ZUV-H□MB	推奨代替商品 形ZUV-H□MC
黒	黒

■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形ZUV-H□MB	推奨代替商品 形ZUV-H□MC
該当する仕様はございません。	該当する仕様はございません。

■取付寸法

生産終了予定商品 形ZUV-H□MB	推奨代替商品 形ZUV-H□MC
<p>取付金具(同梱品)</p>	<p>取付金具(同梱品)</p> <p>取付金具(同梱品)の変更はございません。</p>

■外形寸法

生産終了予定商品 形ZUV-H□MB	推奨代替商品 形ZUV-H□MC
<p>外形寸法</p> <p>形ZUV-H11MB</p> <p>形ZUV-H21MB</p> <p>形ZUV-H26MB</p>	<p>外形寸法</p> <p>生産終了予定品と推奨代替品との外形寸法差異は ございません。</p> <p>形ZUV-H11MC</p> <p>形ZUV-H21MC</p> <p>形ZUV-H26MC</p>

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形ZUV-H□MB	推奨代替商品 形ZUV-H□MC
光源波長	385nm	385nm
光源クラス	クラス3B(JIS C 6802 2005) クラス3B(EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2001)	変更はございません。
振動(耐久)	10～150Hz加速度50m/s ² 片振幅0.35mm X/Y/Z方向各8分 10回	変更はございません。
衝撃(耐久)	150m/s ² 6方向(上下、左右、前後)各3回	変更はございません。
周囲温度範囲	動作時:5～35℃ 保存時:－10～+60℃(結露、氷結しないこと)	変更はございません。
周囲湿度範囲	動作時・保存時:30～85%(結露、氷結しないこと)	変更はございません。
保護構造	IEC60529 IP40	変更はございません。
材質	形ZUV-H11MB 亜鉛、銅、アルミニウム、ガラス 形ZUV-H21MB/H26MB 亜鉛、アルミニウム、ガラス	形ZUV-H11MC 亜鉛、銅、アルミニウム、ガラス 形ZUV-H21MC/H26MC 亜鉛、アルミニウム、ガラス

■ 動作特性

生産終了予定商品 形ZUV-H□MB	推奨代替商品 形ZUV-H□MC
該当する仕様はございません。	該当する仕様はございません。

■ 操作方法

生産終了予定商品 形ZUV-H□MB	推奨代替商品 形ZUV-H□MC
該当する仕様はございません。	該当する仕様はございません。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。