

生産終了予定商品のお知らせ

発行日
2014年6月2日
No. 2014054C

画像センサ

画像処理システム・画像センサ用 長距離ライトアングルカメラケーブル 形FZ-VSL2 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

長距離ライトアングルカメラケーブル



形FZ-VSL2



推奨代替商品

長距離ライトアングルカメラケーブル

形FZ-VSL4
(2014年8月発売予定)

■生産終了予定時期

2014年12月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

コントローラ側のコネクタ長さが長くなりますので、盤内の取付などに注意をお願いします。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形FZ-VSL4	◎	○	◎	—	◎	◎	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形FZ-VSL2	形FZ-VSL4

■本体の色


生産終了予定商品 形FZ-VSL2	推奨代替商品 形FZ-VSL4

■カメラ・ケーブル接続対応表

接続カメラ			カメラ通信速度	生産終了予定商品 形FZ-VSL2	推奨代替商品 形FZ-VSL4
ハイスピード CMOSカメラ (単体)*	30万画素	形FH-SM/SC	—	○	○
	200万画素	形FH-SM02/SC02	「高速」選択時	×	×
			「標準」選択時	○	○
	400万画素	形FH-SM04/SC04	「高速」選択時	×	×
			「標準」選択時	○	○
	1,200万画素	形FH-SM12/SC12	「高速」選択時	×	×
「標準」選択時			○	○	
デジタルCCD カメラ(単体)	30万画素	形FZ-S/SC	—	○	○
	200万画素	形FZ-S2M/SC2M	—	○	○
	500万画素	形FZ-S5M2/SC5M2	—	×	×
小型デジタルCCDカメラ(単体) フラットタイプ・ペンタイプ	形FZ-SF/SFC 形FZ-SP/SPC	—	○	○	
ハイスピードCCDカメラ(単体)	形FZ-SH/SHC	—	○	○	
インテリジェントコンパクト CMOSカメラ	形FZ-SQ□	—	○	○	

*ハイスピードCMOSカメラはFHシリーズ専用です。

■外形寸法



■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形FZ-VSL2	推奨代替商品 形FZ-VSL4
振動(耐久)	10～150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回	
周囲温度	動作時・保存時：各0～+65℃(ただし、氷結・結露しないこと)	
周囲湿度	動作時・保存時：各40～70%RH(ただし、結露しないこと)	
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと	
材質	ケーブル外被、コネクタ:PVC	
最小曲げ半径	93mm	78mm
質量	約1,600g	約1,400g

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。