

生産終了予定商品のお知らせ

画像センサ

発行日
2014 年 9 月 1 日
No. 2014061C

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ 形3Z4S-LE VS-1614H1
生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

Cマウントカメラ用高解像度・
低ディストーションレンズ



形3Z4S-LE VS-1614H1



推奨代替商品

Cマウントカメラ用高解像度・
低ディストーションレンズ

形3Z4S-LE VS-1614H1N

■生産終了予定時期

2015年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

外形寸法および定格性能、動作特性で若干の差異があります。

画像センサのカメラで撮像した画像に若干の差異が出てくるため、代替機種への置き換えを検討する際は画像センサの設定に影響がないことを再度ご確認の上、ご使用ください。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形3Z4S-LE VS-1614H1N	◎	○	—	◎	○	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LE VS-1614H1	形3Z4S-LE VS-1614H1N	オープン価格

■外形寸法

生産終了予定商品 形3Z4S-LE VS-1614H1	推奨代替商品 形3Z4S-LE VS-1614H1N
M2 フォーカスロックねじ M2 FOCUS LOCK SCREW 42.5 (WD:∞) ~45.5 (WD:300mm) 17.526 4 2.5 φ33 330μm φ38 380μm φ21.5 2150μm CCD撮像面 CCD IMAGING SURFACE M2 絞りロックねじ M2 DIAPHRAGM LOCK SCREW 1-32 UNF (Cマウント) 1-32 UNF (C MOUNT)	下記、3箇所の寸法で差異があります。 M2 フォーカスロックねじ M2 FOCUS LOCK SCREW 45.0 (WD:∞) ~45.9 (WD:300mm) 17.526 4 4.9 φ33 330μm φ38 380μm φ22 220μm CCD撮像面 CCD IMAGING SURFACE M2 絞りロックねじ M2 DIAPHRAGM LOCK SCREW 1-32 UNF (Cマウント) 1-32 UNF (C MOUNT)

■定格／性能

項目	生産終了予定商品 形3Z4S-LE VS-1614H1	推奨代替商品 形3Z4S-LE VS-1614H1N
質量	110g	120g
焦点距離	16.06mm	16.39mm
画角	33.7°×44.3°	33.1°×43.6°
光学図表	ほぼ同等です。	

■動作特性

生産終了予定商品 形3Z4S-LE VS-1614H1	推奨代替商品 形3Z4S-LE VS-1614H1N
—	視野内の明るさ均一性: 形3Z4S-LE VS-1614H1に対し、 10%程度改善します。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。