

生産終了予定商品のお知らせ

画像センサ

発行日
2014 年 11 月 4 日
No. 2014074C

画像処理システム・画像センサ用 カメラケーブル
形FZ-VS、-VSL、-VSB、-VSLB、-VS2 生産終了のお知らせ



生産終了予定商品

カメラケーブル

形FZ-VS

形FZ-VSL

形FZ-VSB

形FZ-VSLB

形FZ-VS2



推奨代替商品

カメラケーブル

形FZ-VS3

形FZ-VSL3

形FZ-VSB3

形FZ-VSLB3

形FZ-VS4

■生産終了予定時期

2015年11月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形FZ-VS/VSL/VSB/VSLBについては、ケーブル径が大きくなりますので、配線などに注意をお願いします。
また、ケーブル長3.5mの代替は、3mになります。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形FZ-VS3	○	○	◎	—	◎	◎	—
形FZ-VSL3	○	○	◎	—	◎	◎	—
形FZ-VSB3	◎	○	◎	—	◎	◎	—
形FZ-VSLB3	◎	○	◎	—	◎	◎	—
形FZ-VS4	◎	○	◎	—	◎	◎	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形FZ-VS 2M	形FZ-VS3 2M	オープン価格 (お取引商社に お問い合わせください。)
形FZ-VS 3.5M	形FZ-VS3 3M	
形FZ-VS 5M	形FZ-VS3 5M	
形FZ-VS 10M	形FZ-VS3 10M	
形FZ-VSL 2M	形FZ-VSL3 2M	
形FZ-VSL 3.5M	形FZ-VSL3 3M	
形FZ-VSL 5M	形FZ-VSL3 5M	
形FZ-VSL 10M	形FZ-VSL3 10M	
形FZ-VSB 2M	形FZ-VSB3 2M	
形FZ-VSB 3.5M	形FZ-VSB3 3M	
形FZ-VSB 5M	形FZ-VSB3 5M	
形FZ-VSB 10M	形FZ-VSB3 10M	
形FZ-VSLB 5M	形FZ-VSLB3 5M	
形FZ-VSLB 10M	形FZ-VSLB3 10M	
形FZ-VS2 15M	形FZ-VS4 15M	

■本体の色

生産終了予定商品 形FZ-VS	推奨代替商品 形FZ-VS3
	

生産終了予定商品 形FZ-VSL	推奨代替商品 形FZ-VSL3
	

生産終了予定商品 形FZ-VSB	推奨代替商品 形FZ- VSB3
	
生産終了予定商品 形FZ-VSLB	推奨代替商品 形FZ- VSLB3
	
生産終了予定商品 形FZ-VS2	推奨代替商品 形FZ-VS4
	


■カメラ・ケーブル接続対応表

接続カメラ			カメラ通信速度	生産終了予定商品			推奨代替商品		
				形FZ-VS 形FZ-VSB 形FZ-VSL 形FZ-VSLB		形FZ-VS2	形FZ-VS3 形FZ-VSB3 形FZ-VSL3 形FZ-VSLB3		形FZ-VS4
				2~5m	10m		2~5m	10m	
ハイスピード CMOSカメラ (単体)*	30万画素	形FH-SM 形FH-SC	—	○	○	○	○	○	○
	200万画素	形FH-SM02 形FH-SC02	「高速」選択時	○	×	○	○	×	×
			「標準」選択時	○	○	○	○	○	○
	400万画素	形FH-SM04 形FH-SC04	「高速」選択時	○	×	○	○	×	×
			「標準」選択時	○	○	○	○	○	○
	1200万画素	形FH-SM12 形FH-SC12	「高速」選択時	○	×	○	○	×	×
			「標準」選択時	○	○	○	○	○	○
デジタル CCDカメラ (単体)	30万画素	形FZ-S 形FZ-SC	—	○	○	○	○	○	○
	200万画素	形FZ-S2M 形FZ-SC2M	—	○	○	○	○	○	○
	500万画素	形FZ-S5M2 形FZ-SC5M2	—	○	×	○	○	×	×
小型デジタルCCDカメラ (単体) フラットタイプ・ペンタイプ		形FZ-SF 形FZ-SFC 形FZ-SP 形FZ-SPC	—	○	○	○	○	○	○
ハイスピードCCDカメラ (単体)		形FZ-SH 形FZ-SHC	—	○	○	○	○	○	○
インテリジェントコンパクト CMOSカメラ		形FZ-SQ□	—	○	○	○	○	○	○

* ハイスピードCMOSカメラは形FHシリーズ専用です。

■外形寸法


生産終了予定商品
形FZ-VS



注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1.LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L(mm)
2m	2000 ⁺⁶⁰ ₀
3.5m	3500 ⁺¹⁰⁵ ₀
5m	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀
10m	10000 ⁺³⁰⁰ ₀

推奨代替商品
形FZ-VS3




注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1.LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L(mm)
2m	2000 ⁺⁵⁰ ₋₅₀
3m	3000 ⁺⁵⁰ ₋₅₀
5m	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀
10m	10000 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀

■外形寸法


生産終了予定商品
形FZ-VSL



注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1. LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L(mm)
2m	2000 ⁺⁵⁰ ₀
3.5m	3500 ⁺¹⁰⁰ ₀
5m	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀
10m	10000 ⁺³⁰⁰ ₀


推奨代替商品
形FZ-VSL3



注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1. LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.


仕様/TYPE	L(mm)
2m	2000 ⁺⁵⁰ ₀
3m	3000 ⁺⁵⁰ ₀
5m	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀
10m	10000 ⁺²⁰⁰ ₀

■外形寸法

生産終了予定商品
形FZ-VSB

注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1. LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L(mm)
2m	2000 ⁺⁵⁰ ₀
3.5m	3500 ⁺¹⁰⁰ ₀
5m	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀
10m	10000 ⁺³⁰⁰ ₀


推奨代替商品
形FZ-VSB3

注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1. LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L(mm)
2m	2000 ⁺⁵⁰ ₋₅₀
3m	3000 ⁺⁵⁰ ₋₅₀
5m	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀
10m	10000 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀

■外形寸法


生産終了予定商品
形FZ-VSLB



注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1.LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L(mm)
10m	10000 ⁺³⁰⁰ ₀
5m	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀
3m	3000 ⁺¹⁰⁰ ₀


推奨代替商品
形FZ-VSLB3



注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1.LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.


仕様/TYPE	L(mm)
2m	2000 ⁺⁵⁰ ₋₅₀
3m	3000 ⁺⁵⁰ ₋₅₀
5m	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀
10m	10000 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀

■外形寸法

生産終了予定商品
形FZ-VS2

注1. ケーブル長さは 次のとおり
NOTE1. LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L (mm)
15m	15000 ⁺⁴⁰⁰ ₋₀

推奨代替商品
形FZ-VS4

注1. ケーブル長さは 下表のとおり
NOTE1. LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.

仕様/TYPE	L (mm)
15m	15000 ⁺⁴⁰⁰ ₋₂₀₀

■定格／性能

項目	生産終了予定商品			推奨代替商品		
	形FZ-VS 形FZ-VSL	形FZ-VSB 形FZ-VSLB	形FZ-VS2	形FZ-VS3 形FZ-VSL3	形FZ-VSB3 形FZ-VSLB3	形FZ-VS4
振動(耐久)	10～150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回					
周囲温度	動作時・保存時: 各0～+65℃ (ただし、氷結・結露しないこと)					
周囲湿度	動作時・保存時: 各40～70%RH (ただし、結露しないこと)					
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと					
材質	ケーブル外被、コネクタ:PVC					
最小曲げ半径	69mm		93mm	69mm		78mm
質量	約170g (2m)	約220g (2m)	約1,600g (15m)	約170g (2m)	約180g (2m)	約1,400g (15m)

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。