



生産終了予定商品のお知らせ

発行日 2014年11月4日

No. 2014075C

画像センサ

次世代LED照明システム 形3Z4S-LTシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

次世代LED照明システム

推奨代替商品

画像処理専用照明

形3Z4S-LTシリーズ



形FLVシリーズ

■生産終了予定時期

2015年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

照明 形FLVシリーズへの代替にあたっては、形FLVシリーズ専用の電源、延長ケーブルのご使用をお願いします。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形FLV-DRシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-DLシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-EPシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-CLシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-FRシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-FSシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-FPシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-FQシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-BRシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-DDシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-FBシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-DBシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-ATCシリーズ	0	×	×	×	×	0	_
形FLV-XCシリーズ	0	×	×	×	×	0	_

◎: 互換

〇:ほとんど変更ありません/相似性の高い変更

×:変更大

ー:該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LT MDRL-CB10	形FLV-DR3220B	
形3Z4S-LT MDRL-CB16	形FLV-DR5030B	
形3Z4S-LT MDRL-CB28	形FLV-DR5030B	
形3Z4S-LT MDRL-CB31	形FLV-DR6615B	
形3Z4S-LT MDRL-CB35	形FLV-DR7000B	
形3Z4S-LT MDRL-CB36	形FLV-DR7030B	
形3Z4S-LT MDRL-CB50	形FLV-DR9215B	
形3Z4S-LT MDRL-CB56	形FLV-DR12030B	
形3Z4S-LT MDRL-CR10	形FLV-DR3220R	
形3Z4S-LT MDRL-CR16	形FLV-DR5030R	
形3Z4S-LT MDRL-CR28	形FLV-DR5030R	
形3Z4S-LT MDRL-CR31	形FLV-DR6615R	
形3Z4S-LT MDRL-CR35	形FLV-DR7000R	
形3Z4S-LT MDRL-CR36	形FLV-DR7030R	
形3Z4S-LT MDRL-CR50	形FLV-DR9215R	
形3Z4S-LT MDRL-CR56	形FLV-DR12030R	
形3Z4S-LT MDRL-CW10	形FLV-DR3220W	
形3Z4S-LT MDRL-CW16	形FLV-DR5030W	
形3Z4S-LT MDRL-CW28	形FLV-DR5030W	
形3Z4S-LT MDRL-CW31	形FLV-DR6615W	_
形3Z4S-LT MDRL-CW35	形FLV-DR7000W	オープン価格
形3Z4S-LT MDRL-CW36	形FLV-DR7030W	(お取引き商社に お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MDRL-CW50	形FLV-DR9215W	03 4 6 11172 (7220 87
形3Z4S-LT MDRL-CW56	形FLV-DR12030W	
形3Z4S-LT MLRL-CB100	形FLV-DL15060B	
形3Z4S-LT MLRL-CB25	形FLV-DL5890B	
形3Z4S-LT MLRL-CB46	形FLV-DL9090B	
形3Z4S-LT MLRL-CB48	形FLV-DL7260B	
形3Z4S-LT MLRL-CB68	形FLV-DL12060B	
形3Z4S-LT MLRL-CR100	形FLV-DL15060R	
形3Z4S-LT MLRL-CR25	形FLV-DL5890R	
形3Z4S-LT MLRL-CR46	形FLV-DL9090R	
形3Z4S-LT MLRL-CR48	形FLV-DL7260R	
形3Z4S-LT MLRL-CR68	形FLV-DL12060R	
形3Z4S-LT MLRL-CW100	形FLV-DL15060W	
形3Z4S-LT MLRL-CW25	形FLV-DL5890W	
形3Z4S-LT MLRL-CW46	形FLV-DL9090W	
形3Z4S-LT MLRL-CW48	形FLV-DL7260W	
形3Z4S-LT MLRL-CW68	形FLV-DL12060W	
形3Z4S-LT MCEL-CB8	形FLV-EP0803B	
形3Z4S-LT MCEL-CR8	形FLV-EP0803R	
形3Z4S-LT MCEL-CW8	形FLV-EP0803W	

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LT MSCL-CB105-B	形FLV-CL100B	
形3Z4S-LT MSCL-CB24	形FLV-CL30B	
形3Z4S-LT MSCL-CB39	形FLV-CL40B	
形3Z4S-LT MSCL-CB56-B	形FLV-CL60B	
形3Z4S-LT MSCL-CB74-B	形FLV-CL80B	
形3Z4S-LT MSCL-CR105-B	形FLV-CL100R	
形3Z4S-LT MSCL-CR24	形FLV-CL30R	
形3Z4S-LT MSCL-CR39	形FLV-CL40R	
形3Z4S-LT MSCL-CR56-B	形FLV-CL60R	
形3Z4S-LT MSCL-CR74-B	形FLV-CL80R	
形3Z4S-LT MSCL-CW105-B	形FLV-CL100W	
形3Z4S-LT MSCL-CW24	形FLV-CL30W	オープン価格
形3Z4S-LT MSCL-CW39	形FLV-CL40W	(お取引き商社に お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MSCL-CW56-B	形FLV-CL60W	931010 · E 17 E 17 E 0 · 6 7
形3Z4S-LT MSCL-CW74-B	形FLV-CL80W	
形3Z4S-LT MSRL-CB44	形FLV-FR150B	
形3Z4S-LT MSRL-CR20	形FLV-FS74R	
形3Z4S-LT MSRL-CR33	形FLV-FR114R	
形3Z4S-LT MSRL-CR44	形FLV-FR150R	
形3Z4S-LT MSRL-CW20	形FLV-FS74W	
形3Z4S-LT MSRL-CW33	形FLV-FR114W	
形3Z4S-LT MSRL-CW44	形FLV-FR150W	
形3Z4S-LT MSLL-CR109	形FLV-FP130R	
形3Z4S-LT MSLL-CW109	形FLV-FP130W	
形3Z4S-LT MSQL-CW32	推奨代替商品はありません。	_
形3Z4S-LT MSQL-CW48	形FLV-FQ48W	
形3Z4S-LT MBRL-CB13015	形FLV-BR15020B	
形3Z4S-LT MBRL-CB5015	形FLV-BR6022B	
形3Z4S-LT MBRL-CB7530	形FLV-BR8532B	
形3Z4S-LT MBRL-CIR7530	形FLV-BR6022IR	
形3Z4S-LT MBRL-CR13015	形FLV-BR15020R	
形3Z4S-LT MBRL-CR5015	形FLV-BR6022R	
形3Z4S-LT MBRL-CR7530	形FLV-BR8532R	
形3Z4S-LT MBRL-CW13015	形FLV-BR15020W	オープン価格
形3Z4S-LT MBRL-CW24015	形FLV-BR21222W	(お取引き商社に お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MBRL-CW36015	形FLV-BR38037W	
形3Z4S-LT MBRL-CW48015	形FLV-BR48031W	
形3Z4S-LT MBRL-CW5015	形FLV-BR6022W	
形3Z4S-LT MBRL-CW7530	形FLV-BR8532W	
形3Z4S-LT MDML-CR50	形FLV-DD70R	
形3Z4S-LT MDML-CW50	形FLV-DD70W	
形3Z4S-LT MEBL-CB10080	形FLV-FB130130B	
形3Z4S-LT MEBL-CB145	形FLV-FB200200B	

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LT MEBL-CB25	形FLV-FB5050B	
形3Z4S-LT MEBL-CB50	形FLV-FB7070B	
形3Z4S-LT MEBL-CB7050	形FLV-FB9090B	
形3Z4S-LT MEBL-CR10080	形FLV-FB130130R	
形3Z4S-LT MEBL-CR145	形FLV-FB200200R	
形3Z4S-LT MEBL-CR25	形FLV-FB5050R	
形3Z4S-LT MEBL-CR50	形FLV-FB7070R	
形3Z4S-LT MEBL-CR7050	形FLV-FB9090R	
形3Z4S-LT MEBL-CW10080	形FLV-FB130130W	
形3Z4S-LT MEBL-CW145	形FLV-FB200200W	
形3Z4S-LT MEBL-CW25	形FLV-FB5050W	
形3Z4S-LT MEBL-CW50	形FLV-FB7070W	
形3Z4S-LT MEBL-CW7050	形FLV-FB9090W	
形3Z4S-LT MDBL-CB100	形FLV-DB130130B	—— オープン価格
形3Z4S-LT MDBL-CB180100	形FLV-DB212152B	(お取引き商社に
形3Z4S-LT MDBL-CB25	形FLV-DB3729B	お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MDBL-CB70	形FLV-DB10181B	
形3Z4S-LT MDBL-CR100	形FLV-DB130130R	
形3Z4S-LT MDBL-CR180100	形FLV-DB212152R	
形3Z4S-LT MDBL-CR25	形FLV-DB3729R	
形3Z4S-LT MDBL-CR70	形FLV-DB10181R	
形3Z4S-LT MDBL-CW100	形FLV-DB130130W	
形3Z4S-LT MDBL-CW180100	形FLV-DB212152W	
形3Z4S-LT MDBL-CW25	形FLV-DB3729W	
形3Z4S-LT MDBL-CW70	形FLV-DB10181W	
形3Z4S-LT MDBC-CR100	形FLV-DB130130R	
形3Z4S-LT MDBC-CR150	形FLV-FB130130R	
形3Z4S-LT MDBC-CW100	形FLV-DB130130W	
形3Z4S-LT MDBC-CW150	形FLV-FB130130W	
形3Z4S-LT MDQL-CR108	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MDQL-CR58	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MDQL-CW108	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MDQL-CW58	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MCEP-CB8	形FLV-EP0803B	オープン価格
形3Z4S-LT MCEP-CR8	形FLV-EP0803R	(お取引き商社に
形3Z4S-LT MCEP-CW8	形FLV-EP0803W	お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MCBP-CB3430	推奨代替商品はありません。	_
形3Z4S-LT MCBP-CW3430	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MSPP-CR42	形FLV-EP50R	
形3Z4S-LT MSPP-CR74	形FLV-EP50R	オープン価格 (お取引き商社に
形3Z4S-LT MSPP-CW42	形FLV-EP50W	お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MSPP-CW74	形FLV-EP50W	
形3Z4S-LT MCEP-AD3LGB	推奨代替商品はありません。	_

#3Z4S-LT MCEP-ADLG 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A080W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A080W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A080W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LRD-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。
#324S-LT MLEK-A080W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A080W2LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A080W2LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A080W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。
#324S-LT MLEK-A080W2LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A080W2LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A080W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D730W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLER-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。
#324S-LT MLEK-A080W2LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A080W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #324S-LT MLEK-A230W2LR-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
#3Z4S-LT MLEK-A080W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A080W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
##
##
##
#324S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 (お取引き商社にお問い合わせください。) #324S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 形3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-100V 形FLV-ATC21024 形3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #324S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
#3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-100V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
#3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 #3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
 形3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V推奨代替商品はありません。所3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V推奨代替商品はありません。形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A035W3LRD-100V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A035W3LRD-200V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A035W1LR-100V 形FLV-ATC10405
形3Z4S-LT MLEP-A035W1LR-200V 形FLV-ATC10405
形3Z4S-LT MLEP-A035W3LR-100V 形FLV-ATC40405
形3Z4S-LT MLEP-A035W3LR-200V 形FLV-ATC40405 オープン価格
形3Z4S-LT MLEP-A070W1LR-100V 形FLV-ATC10405 にお取引き商社にお問い合わせください。)
形3Z4S-LT MLEP-A070W1LR-200V 形FLV-ATC10405
形3Z4S-LT MLEP-A070W3LR-100V 形FLV-ATC40405
形3Z4S-LT MLEP-A070W3LR-200V 形FLV-ATC40405
形3Z4S-LT MLEP-A070W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A070W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A070W3LRD-100V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MLEP-A070W3LRD-200V 推奨代替商品はありません。
形3Z4S-LT MDF-BR13015
形3Z4S-LT MDF-BR5015 形FLV-BR6022DF オープン価格
形3Z4S-LT MDF-BR7530 形FLV-BR8532DF お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MDF-DR10 形FLV-DR3220DF
形3Z4S-LT MDF-DR16 推奨代替商品はありません。 -
形3Z4S-LT MDF-DR28 形FLV-DR5030DF オープン価格
形3Z4S-LT MDF-DR31 形FLV-DR6615DF (お取引き商社に
形3Z4S-LT MDF-DR35 形FLV-DR7000DF お問い合わせください。)

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LT MDF-DR50	形FLV-DR9215DF	
形3Z4S-LT MDF-DR56	形FLV-DR12030DF	
形3Z4S-LT MDF-LR100	形FLV-DL15060DF	オープン価格
形3Z4S-LT MDF-LR25	形FLV-DL5890DF	(お取引き商社に お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MDF-LR48	形FLV-DL7260DF	051430 1172 (7200.7
形3Z4S-LT MDF-LR68	形FLV-DL12060DF	
形3Z4S-LT MDF-DQ108	推奨代替商品はありません。	-
形3Z4S-LT MPL-BR13015-B	形FLV-BR15020PL	
形3Z4S-LT MPL-BR5015-B	形FLV-BR6022PL	オープン価格
形3Z4S-LT MPL-BR7530-B	形FLV-BR8532PL	(お取引き商社に お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MPL-DR10-B	形FLV-DR3220PL	03 11 0 11 12 2 (7220 18)
形3Z4S-LT MPL-DR16-B	推奨代替商品はありません。	_
形3Z4S-LT MPL-DR28-B	形FLV-DR5030PL	
形3Z4S-LT MPL-DR31-B	形FLV-DR6615PL	オープン価格
形3Z4S-LT MPL-DR50-B	形FLV-DR9215PL	(お取引き商社に お問い合わせください。)
形3Z4S-LT MPL-DR56-B	形FLV-DR12030PL	あ同い日17日へ行きい。
形3Z4S-LT MPL-SC105	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MPL-SC56	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MPL-SC74	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT M-RCB001L	推奨代替商品はありません。	_
形3Z4S-LT M-RCB002L	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT M-RCB003L	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT M-RCB301L	形FLV-XC1EP	
形3Z4S-LT M-RCB301XS	形FLV-XC1EP	
形3Z4S-LT M-RCB302L	形FLV-XC2EP	
形3Z4S-LT M-RCB303L	形FLV-XC3EP	
形3Z4S-LT M-RCB401L	形FLV-XC1	オープン価格
形3Z4S-LT M-RCB402L	形FLV-XC2	(お取引き商社に お問い合わせください。)
形3Z4S-LT M-RCB403L	形FLV-XC3	05 11 0 11 7 2 (7200.7)
形3Z4S-LT M-RCB405L	形FLV-XC5	
形3Z4S-LT M-XS402C	形FLV-XC2EP	
形3Z4S-LT M-XS405C	形FLV-XC5EP	
形3Z4S-LT M-XS410C	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MC-EXC-02	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MC-EXC-07	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MC-AC200A 2.0M	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MC-AC200B 2.0M	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT LBK-003	推奨代替商品はありません。	_
形3Z4S-LT MAD-DR10	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MAD-DR16	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MAD-DR28	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MAD-DR31	推奨代替商品はありません。	

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LT MAD-DR50	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MAD-DR56	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-DR1616	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-DR3125	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-DR3130	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-DR31M255	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-DR31M270	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-DR31M305	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-SCBS	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-SCM255	推奨代替商品はありません。	_
形3Z4S-LT MLA-SCM270	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLA-SCM305	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLM-SC105	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLM-SC56	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT MLM-SC74	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT ML-R64-25	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT ML-R64-27	推奨代替商品はありません。	
形3Z4S-LT ML-R64-30	推奨代替商品はありません。	

■本体の色

生産終了予定商品 形3Z4S-LTシリーズ




推奨代替商品 形FLVシリーズ





生産終了予定商品 ダイレクトリング照明 形3Z4S-LT MDRLシリーズ


推奨代替商品 ダイレクトリング照明 形FLV-DRシリーズ


形3Z4S-LT MDRLシリーズ






















形FLV-DRシリーズ





生産終了予定商品 ローアングルリング照明 形3Z4S-LT MLRLシリーズ


推奨代替商品 ローアングルリング照明 形FLV-DLシリーズ


形3Z4S-LT MLRLシリーズ
















形FLV-DLシリーズ














締付けトルク:0.54N·m


生産終了予定商品 同軸照明 形3Z4S-LT MCELシリーズ 擬似同軸落斜照明 形3Z4S-LT MSCLシリーズ 推奨代替商品 ハイパワースポット照明 形FLV-EP08シリーズ 擬似同軸落斜照明 形FLV-CLシリーズ


形3Z4S-LT MCEL / MSCLシリーズ















形FLV-EP08 / -CLシリーズ

A 形FLV-EP0803 (取付ネジ穴) 2-M2 挿入阪界6

(取付ネジ穴) 6-M5 挿入限界4


25±0.2


25±0.2



締付けトルク: 2.3N·m

8 12





締付けトルク: 2.3N·m


生産終了予定商品 無影照明


形3Z4S-LT MSRLシリーズ 無影ローアングルリング照明 形3Z4S-LT MSLLシリーズ 無影ローアングル角型照明 形3Z4S-LT MSQLシリーズ


6126(発光面)


推奨代替商品 無影照明 形FLV-FR/-FSシリーズ 無影照明 形FLV-FPシリーズ 無影照明 形FLV-FQシリーズ

形3Z4S-LT MSRL / MSLL / MSQLシリーズ










形FLV-FR/-FS/-FP/-FQシリーズ



生産終了予定商品 推奨代替商品 バー照明 バー照明 形3Z4S-LT MBRLシリーズ 形FLV-BRシリーズ 形3Z4S-LT MBRLシリーズ A (MBRL-C*5015) B (MBRL-C*7530) C (MBRL-C*13015) 55 50 (発光面) 30 (発光層)』 13 2-M3深さ3 2-M3深さ4/ 形FLV-BRシリーズ A 形FLV-BR6022□ B 形FLV-BR8532□ (オプション品取付ネジ穴) 2-M1.4 有効深さ4 10±0.2 締付けトルク: 0.54N·m 締付けトルク: 0.54N·m D形FLV-BR21222□ C形FLV-BR15020□ (オプション品取付ネジ穴) 2-M1.4 有効深さ5 (取付ネジ穴) 2-M3 挿入限界3 締付けトルク: 0.54N·m 締付けトルク: 0.54N·m E 形FLV-BR38037□ F 形FLV-BR48031□ (オプション品取付ネジ穴) 4-M1.4 有効深さ5 16±0.2 @ @ C **勤**締付けトルク:0.54N·m 締付けトルク:0.54N·m


31.74

■外形寸法

生産終了予定商品 ドーム照明 形3Z4S-LT MDMLシリーズ

推奨代替商品 ドーム照明 形FLV-DDシリーズ

形3Z4S-LT MDMLシリーズ




A 形FLV-DD70 ©3.5 電源ケーブル 点 e 0.5M 12

生産終了予定商品 ハイパワーLEDスポット照明 形3Z4S-LT MCEPシリーズ

推奨代替商品 ハイパワースポット照明 形FLV-EP08シリーズ

締付けトルク: 1.2N·m

形3Z4S-LT MCEPシリーズ




形FLV-EP08シリーズ

形FLV-DDシリーズ

Ø42

(取付ネジ穴) 4-M4 挿入限界3 等配




■外形寸法 生産終了予定商品 推奨代替商品 エッジ式照明 エッジ式照明 形3Z4S-LT MEBLシリーズ 形FLV-FBシリーズ 形3Z4S-LT MEBLシリーズ A (MEBL-C*25) B (MEBL-C*50) C (MEBL-C*7050) 94 70(発光面) 50(発光面) 25 8 8 50 (発光面) 25 (発光面) 2-φ3.5 D (MEBL-C*10080) E (MEBL-C*145) 120 4-φ3.4 買通φ6 深さ3.3ざぐり -100 (発光面)→ 形FLV-FBシリーズ A 形FLV-FB5050□ B 形FLV-FB7070□ 発光面 締付けトルク: 0.54N·m C 形FLV-FB9090□ D 形FLV-FB130130□ (取付穴) 4- Ø3.3 貫通 ø3.5 長さ0.8M 最小曲げ半径20 発光面 E 形FLV-FB200200□ Ø3.5 長き0.8M 最小曲げ半径20

発光面

(取付穴) 4- Ø3 貫道


生産終了予定商品 直下式照明(砲弾) 形3Z4S-LT MDBLシリーズ 直下式(チップ)照明 形3Z4S-LT MDBCシリーズ 推奨代替商品 直下式照明 形FLV-DBシリーズ 直下式照明 / エッジ式照明 形FLV-DB/-FBシリーズ


形3Z4S-LT MDBL / MDBCシリーズ A (MDBL-C*25) B (MDBL-C*70) D (MDBL-C*180100) E(MDBC-C*100) F(MDBC-C*150) 100 90 70 (発光面 130 120 100 (発光面) 25 (発光面) 152 150(発光面) 100(発光面) 110 (発光面) 160 150(発光面) 130 120 100 (発光面) C (MDBL-C*100) *は R→10 G、B、W→15



生産終了予定商品 角型斜光照明 形3Z4S-LT MDQLシリーズ


形3Z4S-LT MDQLシリーズ





生産終了予定商品 平行光照明 形3Z4S-LT MCBPシリーズ


形3Z4S-LT MCBPシリーズ




生産終了予定商品 LEDスポット投光器 形3Z4S-LT MSPPシリーズ 推奨代替商品 スポット照明 形FLV-EP50シリーズ

形3Z4S-LT MSPPシリーズ


MSPP-CR (CB,CW) 42



MSPP-CR (CB,CW) 74




形FLV-EP50シリーズ




生産終了予定商品 ハイパワーLEDスポット照明専用電源 形3Z4S-LT MLEPシリーズ

推奨代替商品 アナログ照明コントローラ 形FLV-ATC10405 / 形FLV-ATC40405

形3Z4S-LT MLEPシリーズ




形FLV-ATC10405 / 形FLV-ATC40405



生産終了予定商品 推奨代替商品 専用電源 アナログ照明コントローラ 形3Z4S-LT MLEKシリーズ 形FLV-ATC21024 形3Z4S-LT MLEKシリーズ 形MLEK-A□□□W1LR(D) 形MLEK-A□□□W2LR(D) 形MLEK-D770W4LRD 120 200 220 形FLV-ATC21024 FLV-ATC21024-照明接続コネクタ 照明調光ボリューム 発光モード切替ボタン | 発光モード切替ボタン | AC電源入力コネクタ | フレームグランド端子 | (適合ネジM3) 4.1

生産終了予定商品 延長ケーブル 形3Z4S-LT M-RCBシリーズ 外部制御ケーブル

推奨代替商品 標準照明用延長ケーブル 形FLV-XC口 スポット照明用延長ケーブル 形FLV-XC口EP



Ø3.5 最小曲げ半径20

■定格/性能

1. 照明部

照明形状	発光色	生産終了予定商品	推奨代替商品
		形3Z4S-LT MDRL-CB10	形FLV-DR3220B
		形3Z4S-LT MDRL-CB16	形FLV-DR5030B
		形3Z4S-LT MDRL-CB28	形FLV-DR5030B
	青	形3Z4S-LT MDRL-CB31	形FLV-DR6615B
	Ħ	形3Z4S-LT MDRL-CB35	形FLV-DR7000B
		形3Z4S-LT MDRL-CB36	形FLV-DR7030B
		形3Z4S-LT MDRL-CB50	形FLV-DR9215B
		形3Z4S-LT MDRL-CB56	形FLV-DR12030B
		形3Z4S-LT MDRL-CR10	形FLV-DR3220R
		形3Z4S-LT MDRL-CR16	形FLV-DR5030R
		形3Z4S-LT MDRL-CR28	形FLV-DR5030R
ダイレクトリング	赤	形3Z4S-LT MDRL-CR31	形FLV-DR6615R
ダイレクトリング	N	形3Z4S-LT MDRL-CR35	形FLV-DR7000R
		形3Z4S-LT MDRL-CR36	形FLV-DR7030R
		形3Z4S-LT MDRL-CR50	形FLV-DR9215R
		形3Z4S-LT MDRL-CR56	形FLV-DR12030R
		形3Z4S-LT MDRL-CW10	形FLV-DR3220W
		形3Z4S-LT MDRL-CW16	形FLV-DR5030W
		形3Z4S-LT MDRL-CW28	形FLV-DR5030W
			形FLV-DR6615W
	白		形FLV-DR7000W
		形3Z4S-LT MDRL-CW36	形FLV-DR7030W
		形3Z4S-LT MDRL-CW50	形FLV-DR9215W
		形3Z4S-LT MDRL-CW56	形FLV-DR12030W
		形3Z4S-LT MLRL-CB100	形FLV-DL15060B
		形3Z4S-LT MLRL-CB25	形FLV-DL5890B
	青	形3Z4S-LT MLRL-CB46	形FLV-DL9090B
		形3Z4S-LT MLRL-CB48	形FLV-DL7260B
		形3Z4S-LT MLRL-CB68	形FLV-DL12060B
		形3Z4S-LT MLRL-CR100	形FLV-DL15060R
		形3Z4S-LT MLRL-CR25	形FLV-DL5890R
ローアングルリング	赤	形3Z4S-LT MLRL-CR46	形FLV-DL9090R
		形3Z4S-LT MLRL-CR48	形FLV-DL7260R
		形3Z4S-LT MLRL-CR68	形FLV-DL12060R
		形3Z4S-LT MLRL-CW100	形FLV-DL15060W
		形3Z4S-LT MLRL-CW25	形FLV-DL5890W
	白	形3Z4S-LT MLRL-CW46	形FLV-DL9090W
		形3Z4S-LT MLRL-CW48	形FLV-DL7260W
		形3Z4S-LT MLRL-CW68	形FLV-DL12060W

照明形状	発光色	生産終了予定商品	推奨代替商品
	青	形3Z4S-LT MCEL-CB8	形FLV-EP0803B
同軸	赤	形3Z4S-LT MCEL-CR8	形FLV-EP0803R
	白	形3Z4S-LT MCEL-CW8	形FLV-EP0803W
		形3Z4S-LT MSCL-CB105-B	形FLV-CL100B
		形3Z4S-LT MSCL-CB24	形FLV-CL30B
	青	形3Z4S-LT MSCL-CB39	形FLV-CL40B
		形3Z4S-LT MSCL-CB56-B	形FLV-CL60B
		形3Z4S-LT MSCL-CB74-B	形FLV-CL80B
		形3Z4S-LT MSCL-CR105-B	形FLV-CL100R
		形3Z4S-LT MSCL-CR24	形FLV-CL30R
擬似同軸	赤	形3Z4S-LT MSCL-CR39	形FLV-CL40R
		形3Z4S-LT MSCL-CR56-B	形FLV-CL60R
		形3Z4S-LT MSCL-CR74-B	形FLV-CL80R
	白	形3Z4S-LT MSCL-CW105-B	形FLV-CL100W
		形3Z4S-LT MSCL-CW24	形FLV-CL30W
		形3Z4S-LT MSCL-CW39	形FLV-CL40W
		形3Z4S-LT MSCL-CW56-B	形FLV-CL60W
		形3Z4S-LT MSCL-CW74-B	形FLV-CL80W
	青	形3Z4S-LT MSRL-CB44	形FLV-FR150B
		形3Z4S-LT MSRL-CR20	形FLV-FS74R
	赤	形3Z4S-LT MSRL-CR33	形FLV-FR114R
無影		形3Z4S-LT MSRL-CR44	形FLV-FR150R
		形3Z4S-LT MSRL-CW20	形FLV-FS74W
	白	形3Z4S-LT MSRL-CW33	形FLV-FR114W
		形3Z4S-LT MSRL-CW44	形FLV-FR150W
無影ローアングルリング	赤	形3Z4S-LT MSLL-CR109	形FLV-FP130R
一般のローテングルリング	白	形3Z4S-LT MSLL-CW109	形FLV-FP130W
無影ローアングル角型		形3Z4S-LT MSQL-CW32	推奨代替商品はありません。
無彩ローテングル再型	白	形3Z4S-LT MSQL-CW48	形FLV-FQ48W

照明形状	発光色	生産終了予定商品	推奨代替商品
	青	形3Z4S-LT MBRL-CB13015	形FLV-BR15020B
		形3Z4S-LT MBRL-CB5015	形FLV-BR6022B
		形3Z4S-LT MBRL-CB7530	形FLV-BR8532B
	IR	形3Z4S-LT MBRL-CIR7530	形FLV-BR6022IR
		形3Z4S-LT MBRL-CR13015	形FLV-BR15020R
	赤	形3Z4S-LT MBRL-CR5015	形FLV-BR6022R
バー		形3Z4S-LT MBRL-CR7530	形FLV-BR8532R
		形3Z4S-LT MBRL-CW13015	形FLV-BR15020W
		形3Z4S-LT MBRL-CW24015	形FLV-BR21222W
	_	形3Z4S-LT MBRL-CW36015	形FLV-BR38037W
	白	形3Z4S-LT MBRL-CW48015	形FLV-BR48031W
		形3Z4S-LT MBRL-CW5015	形FLV-BR6022W
		形3Z4S-LT MBRL-CW7530	形FLV-BR8532W
L* /	赤	形3Z4S-LT MDML-CR50	形FLV-DD70R
ニーム 白	白	形3Z4S-LT MDML-CW50	形FLV-DD70W
·	青	形3Z4S-LT MEBL-CB10080	形FLV-FB130130B
エッジ式 		形3Z4S-LT MEBL-CB145	形FLV-FB200200B
		形3Z4S-LT MEBL-CB25	形FLV-FB5050B
	青	形3Z4S-LT MEBL-CB50	形FLV-FB7070B
		形3Z4S-LT MEBL-CB7050	形FLV-FB9090B
		形3Z4S-LT MEBL-CR10080	形FLV-FB130130R
		形3Z4S-LT MEBL-CR145	形FLV-FB200200R
	赤	形3Z4S-LT MEBL-CR25	形FLV-FB5050R
エッジ式		形3Z4S-LT MEBL-CR50	形FLV-FB7070R
		形3Z4S-LT MEBL-CR7050	形FLV-FB9090R
		形3Z4S-LT MEBL-CW10080	形FLV-FB130130W
		形3Z4S-LT MEBL-CW145	形FLV-FB200200W
	白	形3Z4S-LT MEBL-CW25	形FLV-FB5050W
		形3Z4S-LT MEBL-CW50	形FLV-FB7070W
		形3Z4S-LT MEBL-CW7050	形FLV-FB9090W

照明形状	発光色	生産終了予定商品	推奨代替商品
		形3Z4S-LT MDBL-CB100	形FLV-DB130130B
	青	形3Z4S-LT MDBL-CB180100	形FLV-DB212152B
	月	形3Z4S-LT MDBL-CB25	形FLV-DB3729B
		形3Z4S-LT MDBL-CB70	形FLV-DB10181B
		形3Z4S-LT MDBL-CR100	形FLV-DB130130R
直下式(砲弾型)	赤	形3Z4S-LT MDBL-CR180100	形FLV-DB212152R
直下式(地)学堂/	<i>》</i>	形3Z4S-LT MDBL-CR25	形FLV-DB3729R
		形3Z4S-LT MDBL-CR70	形FLV-DB10181R
		形3Z4S-LT MDBL-CW100	形FLV-DB130130W
		形3Z4S-LT MDBL-CW180100	形FLV-DB212152W
	白	形3Z4S-LT MDBL-CW25	形FLV-DB3729W
		形3Z4S-LT MDBL-CW70	形FLV-DB10181W
	赤	形3Z4S-LT MDBC-CR100	形FLV-DB130130R
古てナ/ィ…づ中壮刑)		形3Z4S-LT MDBC-CR150	形FLV-FB130130R
直下式(チップ実装型)	白	形3Z4S-LT MDBC-CW100	形FLV-DB130130W
		形3Z4S-LT MDBC-CW150	形FLV-FB130130W
角型斜光	│ 赤	形3Z4S-LT MDQL-CR108	推奨代替商品はありません。
		形3Z4S-LT MDQL-CR58	推奨代替商品はありません。
角空料元 	<u></u>	形3Z4S-LT MDQL-CW108	推奨代替商品はありません。
	白	形3Z4S-LT MDQL-CW58	推奨代替商品はありません。
	青	形3Z4S-LT MCEP-CB8	形FLV-EP0803B
ハイパワーLEDスポット	赤	形3Z4S-LT MCEP-CR8	形FLV-EP0803R
	白	形3Z4S-LT MCEP-CW8	形FLV-EP0803W
교수가	青	形3Z4S-LT MCBP-CB3430	推奨代替商品はありません。
平行光	白	形3Z4S-LT MCBP-CW3430	推奨代替商品はありません。
	赤	形3Z4S-LT MSPP-CR42	形FLV-EP50R
▎▎ ▎▎ ▎▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎	亦	形3Z4S-LT MSPP-CR74	形FLV-EP50R
LEDスポット投光器	<u></u>	形3Z4S-LT MSPP-CW42	形FLV-EP50W
	白	形3Z4S-LT MSPP-CW74	形FLV-EP50W

2. 電源

(1) A080/230Wアナログシリーズ(TOTAL 0.8A/2.3Aまで対応)

項目		生産終了	予定商品		推奨代替商品
形式	形MLEK-A080W 1LR-100V	形MLEK-A080W 1LR-200V	形MLEK-A080W 2LR-100V	形MLEK-A080W 2LR-200V	形FLV-ATC21024
ACタイプ	100V	200V	100V	200V	_
出力	max. 0.8A	1 チャンネル出力 max. 0.8A (MCEPシリーズを除く照明のみ 接続可)2チャンネル出力 Total max. 0.8A (各チャンネル max. 0.8A) (MCEPシリーズを除く照明のみ 接続可)		2ch合計 最大40Wまで 1chあたり 最大30Wまで 形FLVシリーズ (ただし、形FLV-EPシリーズ、 形FLV-LNシリーズは除く)	
入力電圧	AC100-240V 50)/60Hz			AC100V-240V 50/60Hz
入力電流 消費電流	0.3/0.15A(AC10	0.3/0.15A(AC100/240V時)			1A以下
使用温度	0~+45°C			動作時:0~+50°C、 保存時:−15~+60°C (ただし、氷結・結露しないこと)	
出力形態 発光方式	DC連続出力			トリガ発光、常時発光	
出力制御方式	定電流制御(電流可変)			定電圧方式 電圧調光:14.0V-24.0V	
外部調光機能	有(0-5V調光)				_
照明ON/OFF 機能	有(フォトカプラ絶縁タイプ)			トリガ入力端子からの入力に 同期して発光	
エラー出力	有(フォトカプラ糸	№縁タイプ・制御エ	ラー)	·	_
質量	約1kg	·	約1.3kg	<u>-</u>	約0.8kg

項目		生産終了	予定商品		推奨代替商品
形式	形MLEK-A230W 1LR-100V	形MLEK-A230W 1LR-200V	形MLEK-A230W 2LR-100V	形MLEK-A230W 2LR-200V	形FLV-ATC21024
ACタイプ	100V	200V	100V	200V	_
出力	1チャンネル出力 Total max. 2.3A (各チャンネル max. 2.3A) (MCEPシリーズを除く照明のみ 接続可) は (MCEPシリーズを除く照明のみ 接続可)			2ch合計 最大40Wまで 1chあたり 最大30Wまで 形FLVシリーズ (ただし、形FLV-EPシリーズ、 形FLV-LNシリーズは除く)	
入力電圧	AC100-240V 50)/60Hz			AC100V-240V 50/60Hz
入力電流 消費電流	0.7/0.4A(AC10	0/240V時)	1A以下		
使用温度	0~+45°C				動作時:0~+50°C、 保存時:−15~+60°C (ただし、氷結・結露しないこと)
出力形態 発光方式	DC連続出力		トリガ発光、常時発光		
出力制御方式	定電流制御(電流		定電圧方式 電圧調光:14.0V-24.0V		
外部調光機能	有(0-5V調光 / 外部VR調光)				_
照明ON/OFF 機能	有(フォトカプラ糸	色縁タイプ)	トリガ入力端子からの入力に 同期して発光		
エラ一出力	有(フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー)			_	
質量	約1.1kg		約1.4kg	·	約0.8kg

(2) A080/230Wデジタルシリーズ(TOTAL 0.8A/2.3Aまで対応)

項目		推奨代替商品			
形式	形MLEK-A080W	形MLEK-A080W	形MLEK-A080W	形MLEK-A080W	推奨代替商品は
沙式	1LRD-100V	1LRD-200V	2LRD-100V	2LRD-200V	ありません。
ACタイプ	100V	200V	100V	200V	_
出力	1 チャンネル出力 r (MCEPシリーズを除		2チャンネル出力 Total max. 0.8A (各チャンネル max.0.8A) (MCEPシリーズを除く照明のみ接続可)		_
入力電圧	AC100-240V 50/6	_			
入力電流	0.3/0.15A(AC100	_			
使用温度	0~+45°C				_
出力形態	DC連続出力			_	
出力制御方式	定電流制御(電流可変)			_	
外部調光機能	有(8bitデジタル) 有(各チャンネル独立8bitデジタル)			_	
照明ON/OFF機能	有(フォトカプラ絶縁	_			
エラー出力	有(フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー)			_	
質量	約1kg		約1.3kg		_

項目		推奨代替商品			
形式	形MLEK-A230W 1LRD-100V	形MLEK-A230W 1LRD-200V	形MLEK-A230W 2LRDB-100V	形MLEK-A230W 2LRDB-200V	推奨代替商品は ありません。
ACタイプ	100V	200V	100V	200V	_
出力	1 チャンネル出力 max. 2.3A (MCEPシリーズを除く照明のみ接続可)		2チャンネル出力 Total max. 2.3A (各チャンネル max. 2.3A) (MCEPシリーズを除く照明のみ接続可)		_
入力電圧	AC100-240V 50/6	_			
入力電流	0.7/0.4A(AC100/2	_			
使用温度	0~+45°C				_
出力形態	DC連続出力				_
出力制御方式	定電流制御(電流可変)				_
外部調光機能	有(8bitデジタル) 有(各チャンネル独立8bitデジタル)			_	
照明ON/OFF 機能	有(フォトカプラ絶縁	_			
エラー出力	有(フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー)			_	
質量	約1.1kg	_	約1.4kg	_	_

(3) マルチチャンネルシリーズ

項目	生産終了	予定商品	推奨代替商品
形式	形MLEK-D770W4LRD-100V	形MLEK-D770W4LRD-200V	推奨代替商品は ありません。
ACタイプ	100V	200V	_
出力	4チャンネル出力 Total max. 7.7A(CH (MCEPシリーズを除く照明のみ接続可	_	
入力電圧	AC100V-240V 50/60Hz		_
入力電流	1.7/0.8A(AC100/240V時)	_	
使用温度	0~+45°C	_	
出力形態	DC連続出力	_	
出力制御方式	定電流制御(電流可変)	_	
外部調光機能	有(各チャンネル独立8ビットまたは10ビ	_	
照明ON/OFF機能	有(フォトカプラ絶縁タイプ)	_	
エラー出力	有(フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー)	_	
質量	約2kg	_	

(4) MCEP/MSPPシリーズ専用電源 MLEPアナログシリーズ

項目		生産終了	7予定商品		推奨代替商品
形式	形MLEP-A035W 1LR-100V	形MLEP-A035W 1LR-200V	形MLEP-A070W 1LR-100V	形MLEP-A070W 1LR-200V	形FLV-ATC10405
ACタイプ	100V	200V	100V	200V	_
出力	1チャンネル出力	max. 350mA	1チャンネル出力	max. 700mA	最大3Wまで 形FLV-EPシリーズ
入力電圧	AC100-240V 50)/60Hz			AC100V-240V 50/60Hz
入力電流 消費電流	0.35/0.25A(AC	100/240V時)	0.6A以下		
使用温度	0~+45°C				動作時:0~+50°C、 保存時:−15~60°C (ただし、氷結・結露しないこと)
出力形態 発光方式	DC連続出力		トリガ発光、常時発光		
出力制御方式	定電流制御(電流		定電流方式 電流調光:~0.4A		
外部調光機能	有(0-5V調光)		_		
照明ON/OFF 機能	有(フォトカプラ糸	色縁タイプ)	トリガ入力端子からの入力に 同期して消灯		
質量	0.9kg				約0.8kg

項目		生産終了	7予定商品		推奨代替商品
形式	形MLEP-A035W 3LR-100V	形MLEP-A035W 3LR-200V	形MLEP-A070W 3LR-100V	形MLEP-A070W 3LR-200V	FLV-ATC40405
ACタイプ	100V	200V	100V	200V	_
出力	3チャンネル出力 各チャンネル ma		3チャンネル出力 各チャンネル ma		4ch合計 最大12Wまで 1cnあたり 最大3Wまで
入力電圧	AC100-240V 50)/60Hz			AC100V-240V 50/60Hz
入力電流 消費電流	0.35/0.25A(AC	100/240V時)			0.6A以下
使用温度	0~+45°C		動作時:0~+50°C、 保存時:−15~60°C (ただし、氷結・結露しないこと)		
出力形態 発光方式	DC連続出力		トリガ発光、常時発光		
出力制御方式	定電流制御(電流		定電流方式 電流調光:~0.4A		
外部調光機能	有(0-5V調光)		_		
照明ON/OFF 機能	有(フォトカプラ約	 色縁タイプ)	トリガ入力端子からの入力に 同期して消灯		
質量	1.4kg				約0.8kg

(5) MCEP/MSPPシリーズ専用電源 MLEPデジタルシリーズ

項目		生産終了予定商品							推奨代替 商品
形式	形MLEP- A035W 1LRD -100V	形MLEP- A035W 1LRD -200V	形MLEP- A070W 1LRD -100V	形MLEP- A070W 1LRD -200V	形MLEP- A035W 3LRD -100V	形MLEP- A035W 3LRD -200V	形MLEP- A070W 3LRD -100V	形MLEP- A070W 3LRD -200V	推奨代替 商品は ありません。
ACタイプ	100V	200V	100V	200V	100V	200V	100V	200V	ı
出力	1チャンネル出力 max. 350mA1チャンネル出力 max. 700mA3チャンネル出力 各チャンネル max. 350mA3チャンネル出力 各チャンネル max. 350mA								
入力電圧	AC100-240V 50/60Hz						ı		
入力電流	0.35/0.25A(AC100/240V時)						l		
使用温度	0~+45°C							ı	
出力形態	DC連続出	DC連続出力							1
出力制御 方式	定電流制御(電流可変)						ı		
外部調光 機能	有(8bitデジタル) 有(各チャンネル独立8bitデジタル)						ı		
照明 ON/OFF 機能	有(フォトカプラ絶縁タイプ)							_	
質量	0.9kg				1.4kg				_

3. オプション

品名	生産終了予定商品	推奨代替商品
ファイバ接続オプション	形3Z4S-LT MCEP-AD3LGB	推奨代替商品はありません。
ファイハ 接続オフション	形3Z4S-LT MCEP-ADLG	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MDF-BR13015	形FLV-BR15020DF
	形3Z4S-LT MDF-BR5015	形FLV-BR6022DF
	形3Z4S-LT MDF-BR7530	形FLV-BR8532DF
拡散板	形3Z4S-LT MDF-DR10	形FLV-DR3220DF
	形3Z4S-LT MDF-DR16	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MDF-DR28	形FLV-DR5030DF
	形3Z4S-LT MDF-DR31	形FLV-DR6615DF
	形3Z4S-LT MDF-DR35	形FLV-DR7000DF
	形3Z4S-LT MDF-DR50	形FLV-DR9215DF
	形3Z4S-LT MDF-DR56	形FLV-DR12030DF
 拡散板	形3Z4S-LT MDF-LR100	形FLV-DL15060DF
があれてが	形3Z4S-LT MDF-LR25	形FLV-DL5890DF
	形3Z4S-LT MDF-LR48	形FLV-DL7260DF
	形3Z4S-LT MDF-LR68	形FLV-DL12060DF
	形3Z4S-LT MDF-DQ108	推奨代替商品はありません。

品名	生産終了予定商品	推奨代替商品
	形3Z4S-LT MPL-BR13015-B	形FLV-BR15020PL
	形3Z4S-LT MPL-BR5015-B	形FLV-BR6022PL
	形3Z4S-LT MPL-BR7530-B	形FLV-BR8532PL
	形3Z4S-LT MPL-DR10-B	形FLV-DR3220PL
	形3Z4S-LT MPL-DR16-B	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MPL-DR28-B	形FLV-DR5030PL
偏光版	形3Z4S-LT MPL-DR31-B	形FLV-DR6615PL
	形3Z4S-LT MPL-DR50-B	形FLV-DR9215PL
	形3Z4S-LT MPL-DR56-B	形FLV-DR12030PL
	形3Z4S-LT MPL-SC105	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MPL-SC56	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MPL-SC74	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT M-RCB001L	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT M-RCB002L	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT M-RCB003L	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT M-RCB301L	形FLV-XC1EP
	形3Z4S-LT M-RCB301XS	形FLV-XC1EP
	形3Z4S-LT M-RCB302L	形FLV-XC2EP
71 E 4	形3Z4S-LT M-RCB303L	形FLV-XC3EP
延長ケーブル	形3Z4S-LT M-RCB401L	形FLV-XC1
	形3Z4S-LT M-RCB402L	形FLV-XC2
	形3Z4S-LT M-RCB403L	形FLV-XC3
	形3Z4S-LT M-RCB405L	形FLV-XC5
	形3Z4S-LT M-XS402C	形FLV-XC2EP
	形3Z4S-LT M-XS405C	形FLV-XC5EP
	形3Z4S-LT M-XS410C	推奨代替商品はありません。
对如你是一	形3Z4S-LT MC-EXC-02	推奨代替商品はありません。
外部制御ケーブル	形3Z4S-LT MC-EXC-07	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MC-AC200A 2.0M	推奨代替商品はありません。
LEDコントローラ用ACケーブル	形3Z4S-LT MC-AC200B 2.0M	推奨代替商品はありません。
LEDコントローラ取り付けブラケット	形3Z4S-LT LBK-003	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MAD-DR10	推奨代替商品はありません。
ダイレクトリング用拡散板取付アダプタ	形3Z4S-LT MAD-DR16	推奨代替商品はありません。
プロレンドソンク m ma fix fix fix i i i アプラグ	形3Z4S-LT MAD-DR28	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MAD-DR31	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MAD-DR35	推奨代替商品はありません。
ダイレクトリング用拡散板取付アダプタ	形3Z4S-LT MAD-DR50	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MAD-DR56	推奨代替商品はありません。

品名	生産終了予定商品	推奨代替商品
	形3Z4S-LT MLA-DR1616	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MLA-DR3125	推奨代替商品はありません。
 ダイレクトリング照明⇔レンズアダプタ	形3Z4S-LT MLA-DR3130	推奨代替商品はありません。
ダイレクトリング 照明 サレンスアダンダ	形3Z4S-LT MLA-DR31M255	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MLA-DR31M270	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MLA-DR31M305	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MLA-SCBS	推奨代替商品はありません。
 疑似同軸照明⇔CCTVレンズアダプタ	形3Z4S-LT MLA-SCM255	推奨代替商品はありません。
疑似问軸照明♥601√レンペアダンダ	形3Z4S-LT MLA-SCM270	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MLA-SCM305	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MLM-SC105	推奨代替商品はありません。
ライトコントロールフィルム	形3Z4S-LT MLM-SC56	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT MLM-SC74	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT ML-R64-25	推奨代替商品はありません。
シャープカットフィルタ	形3Z4S-LT ML-R64-27	推奨代替商品はありません。
	形3Z4S-LT ML-R64-30	推奨代替商品はありません。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱 説明書、マニュアル等をお読みください。