

## 生産終了予定商品のお知らせ

RFIDシステム

発行日  
2015年5月7日  
No. 2014077C(3)

### モトローラ社製 ハンディターミナル 形V680-A-7527S-G3シリーズ 生産終了のお知らせ

#### 〈お断りとお願い〉

2015年4月発行のプロダクトニュースNo. 2014077C(2)の推奨代替商品に変更がありました。  
前回との変更点は、推奨代替商品形式の変更です。  
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2014077C(3)(2015年5月7日発行)と差し替えをお願いいたします。

#### 生産終了予定商品

ハンディターミナル



形V680-A-7527S-G3シリーズ



#### 推奨代替商品

ハンディターミナル

形V680-A-7528S-G4シリーズ  
(2015年4月発売予定)

#### ■生産終了予定時期

2015年3月末

#### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ゼブラテクノロジー社製の商品となります。
- ・形V680/V600用デモソフト(Easy Access/CBAcess)をプリインストールしており、従来機同様に形V6□0-CH1D-PSIを接続し、動作可能です。
- ・アクセサリの充電器は互換性があり、そのまま使用可能です。
  - ・充電器(標準タイプ) 形V680-A-CA1053
  - ・充電器(多機能タイプ) 形V680-A-WA4003
- ・バッテリー、キャリングケースについては互換性はありません。推奨代替商品で指定されたものをご使用ください。
- ・ハンディターミナル本体の基本操作(電源on/off操作など)については、マニュアルをご参照ください。

#### ■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形V680-A-7528S-G4シリーズ	○	○	◎	—	○	—	○

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形V680-A-7527S-G3-JP	形V680-A-7528S-G4-JP-S *1、4	オープン価格
形V680-A-7527S-G3-JP-S		
形V680-A-7527S-G3-EG	形V680-A-7528S-G4-EG-S *1、4	オープン価格
形V680-A-7527S-G3-EG-S		
形V680-A-WA3006	形V680-A-WA3025(標準バッテリー) *2、3	オープン価格
形V680-A-WA6197	形V680-A-WA6181	オープン価格

- \*1. 形V680-A-7528S-G4-□□-Sには、スーパー大容量バッテリー 形V680-A-WA3010が標準搭載となります。  
形V680-A-7527S-G3-□□-Sにスーパー大容量バッテリーを取り付けることはできません。(バッテリードアが異なるため)
- \*2. 形V680-A-7528S-G4-□□-Sに標準バッテリーを取り付けることはできません。(バッテリードアが異なるため)
- \*3. 形V680-A-7527S-G3以前のものに対してバッテリー交換する場合、代替商品は標準バッテリーとなるため容量が3300mAhから2760mAhとなります。
- \*4. 生産終了予定商品には、ハンディターミナル単体売りがありました。が推奨代替商品には単体売りはありません。  
したがって、セット品を購入ください

■本体の色

生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ	推奨代替商品 形V680-A-7528S-G4シリーズ
	
<p>* ハンディターミナル本体のみの写真です。 (シリアルエンドキャップ未装着)</p>	<p>* ハンディターミナル本体のみの写真です。 (シリアルエンドキャップ未装着)</p>

■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ	推奨代替商品 形V680-A-7528S-G4シリーズ
<p>製品上部の端子配置(シリアルエンドキャップ付き)</p>  <p>製品下部の端子配置</p> 	<p>製品上部の端子配置(シリアルエンドキャップ付き)</p>  <p>同左</p>

■外形寸法

生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ	推奨代替商品 形V680-A-7528S-G4シリーズ
<p>高さ : 200mm 幅 : 100mm 奥行 : 42mm *シリアルエンドキャップ含まず。</p>	<p>高さ : 200mm 幅 : 100mm 奥行 : 48mm *シリアルエンドキャップ含まず</p>

■定格／性能

項目	生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ	推奨代替商品 形V680-A-7528S-G4シリーズ
OS	Windows CE 5.0	Windows Embedded CE6.0
CPU	Xscale PXA270 624MHz	Sitara AM37x ARM Cortex-A8 1GHz
ディスプレイ	3.7インチ VGA(480×640)	3.7インチ VGA/QVGA(480×640)
電力	大容量バッテリー 3.7V 3300mAh	スーパー大容量バッテリー 3.7V 4400mAh
動作温度	-20℃～+50℃	
保管温度	-40℃～+60℃	
湿度	5%～95%	
水・埃	IP65 IEC60529	
静電気放電(ESD)	±4kV接触、±8kV気中放電	±8kV接触、±15kV気中放電

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。