

## 生産終了予定商品のお知らせ

センサI/Oコネクタ / センサコントローラ

発行日  
2015年3月2日

No. 2015020C

### 丸型防水コネクタ(M12) 形XS2シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

#### 生産終了予定商品

丸型防水コネクタ(M12)

形XS2F-D421-□80-SP  
形XS2F-D421-GD0-K  
形XS2F-D422-K402  
形XS2F-D423-□80-A  
形XS2F-D821-□F0  
形XS2F-D821-□F0-□  
形XS2F-E42□-□80-A  
形XS2H-A421-□B0-A  
形XS2H-D421-□80-AR  
形XS2H-D421-□D0  
形XS2H-D421-AD0-K  
形XS2W-D421-□81-SP



#### 推奨代替商品

丸型防水コネクタ(M12)

形XS2F-D421-□80-SA  
推奨代替商品なし  
形XS2F-D422-D80-F  
推奨代替商品なし  
推奨代替商品なし  
推奨代替商品なし  
形XS2F-E42□-□80-F  
形XS2H-A421-□B0-F  
形XS2H-D421-□80-F  
形XS2H-D421-□D0-F  
推奨代替商品なし  
形XS2W-D421-□81-SA

#### ■生産終了予定時期

2016年3月末

#### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

本体の色が異なります。

形XS2□-D421-□8□-SAは、絶縁体色が異なりますので、配線時に十分ご注意ください。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XS2F-D421-□80-SA	◎	◎	×	◎	◎	◎	-
形XS2F-D422-D80-F	×	○	◎	◎	◎	◎	-
形XS2F-E42□-□80-F	×	◎	◎	◎	◎	◎	-
形XS2H-A421-□B0-F	×	◎	◎	◎	◎	◎	-
形XS2H-D421-□80-F	×	◎	◎	◎	◎	◎	-
形XS2H-D421-□D0-F	×	◎	◎	◎	◎	◎	-
形XS2W-D421-□81-SA	◎	◎	×	◎	◎	◎	-



- ◎：互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2F-D421-A80-SP	形XS2F-D421-A80-SA
形XS2F-D421-B80-SP	形XS2F-D421-B80-SA
形XS2F-D421-C80-SP	形XS2F-D421-C80-SA
形XS2F-D421-D80-SP	形XS2F-D421-D80-SA
形XS2F-D421-E80-SP	形XS2F-D421-E80-SA
形XS2F-D421-G80-SP	形XS2F-D421-G80-SA
形XS2F-D421-GD0-K	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D421-H80-SP	形XS2F-D421-H80-SA
形XS2F-D421-J80-SP	形XS2F-D421-J80-SA
形XS2F-D421-Y80-SP	形XS2F-D421-Y80-SA
形XS2F-D422-K402	形XS2F-D422-D80-F
形XS2F-D423-D80-A	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D423-G80-A	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-EF0	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-EF0-A	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-EF0-B	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-HF0	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-HF0-A	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-HF0-B	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-JF0	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-JF0-A	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-JF0-B	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-KF0-A	推奨代替商品はありません。
形XS2F-D821-KF0-B	推奨代替商品はありません。
形XS2F-E421-D80-A	形XS2F-E421-D80-F
形XS2F-E421-G80-A	形XS2F-E421-G80-F
形XS2F-E421-J80-A	形XS2F-E421-J80-F
形XS2F-E421-K80-A	形XS2F-E421-K80-F
形XS2F-E421-L80-A	形XS2F-E421-L80-F
形XS2F-E422-D80-A	形XS2F-E422-D80-F

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XS2F-E422-G80-A	形XS2F-E422-G80-F
形XS2F-E422-J80-A	形XS2F-E422-J80-F
形XS2F-E422-K80-A	形XS2F-E422-K80-F
形XS2F-E422-L80-A	形XS2F-E422-L80-F
形XS2H-A421-AB0-A	形XS2H-A421-AB0-F
形XS2H-A421-CB0-A	形XS2H-A421-CB0-F
形XS2H-D421-A80-AR	形XS2H-D421-A80-F
形XS2H-D421-AD0	形XS2H-D421-AD0-F
形XS2H-D421-AD0-K	推奨代替商品はありません。
形XS2H-D421-B80-AR	形XS2H-D421-B80-F
形XS2H-D421-BD0	形XS2H-D421-BD0-F
形XS2W-D421-A81-SP	形XS2W-D421-A81-SA
形XS2W-D421-B81-SP	形XS2W-D421-B81-SA
形XS2W-D421-C81-SP	形XS2W-D421-C81-SA
形XS2W-D421-D81-SP	形XS2W-D421-D81-SA
形XS2W-D421-E81-SP	形XS2W-D421-E81-SA
形XS2W-D421-F81-SP	形XS2W-D421-F81-SA
形XS2W-D421-G81-SP	形XS2W-D421-G81-SA
形XS2W-D421-H81-SP	形XS2W-D421-H81-SA
形XS2W-D421-J81-SP	形XS2W-D421-J81-SA
形XS2W-D421-Y81-SP	形XS2W-D421-Y81-SA



■本体の色

生産終了予定商品 形XS2F-D422-K402 形XS2F-E42□-□80-A 形XS2H-A421-□B0-A 形XS2H-D421-□80-AR 形XS2H-D421-□D0	推奨代替商品 形XS2F-D422-D80-F 形XS2F-E42□-□80-F 形XS2H-A421-□B0-F 形XS2H-D421-□80-F 形XS2H-D421-□D0-F
<p>モールド色: 黒</p>  <p>モールド部</p> <p>代表形式: 形XS2H-D421-A80-AR</p>	<p>モールド色: ワームグレー</p>  <p>モールド部</p> <p>代表形式: 形XS2H-D421-A80-F</p>

■端子配置／配線接続

<p>生産終了予定商品 形XS2F-D421-□80-SP 形XS2W-D421-□81-SP</p>	<p>推奨代替商品 形XS2F-D421-□80-SA 形XS2W-D421-□81-SA</p>
<p>ケーブル絶縁体色 1赤、2緑、3黒、4白</p>	<p>ケーブル絶縁体色 1茶、2白、3青、4黒</p>

■外形寸法

<p>生産終了予定商品 形XS2F-D422-K402</p>	<p>推奨代替商品 形XS2F-D422-D80-F</p>
単位 (mm)	単位 (mm)
<p>コネクタ部寸法 下記参照 ケーブル径 φ 6.7</p>	<p>コネクタ部寸法 下記参照 ケーブル径 φ 6.0</p>
	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。