

生産終了予定商品のお知らせ

映像コンポ

発行日
2015年6月1日

No. 2015045C

デジタルルーペ 形VC-DL100シリーズ 生産終了のお知らせ



生産終了予定商品

本体
形VC-DL100
スタンド
形VC-DLST



推奨代替商品

推奨代替商品なし
推奨代替商品なし

■生産終了予定時期

2015年9月末


■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形VC-DL100	推奨代替商品はありません。
形VC-DLST	推奨代替商品はありません。

■本体の色

生産終了予定商品 形VC-DL100/DLST	推奨代替商品
	推奨代替商品はありません。


■端子配置

生産終了予定商品 形VC-DL100	推奨代替商品
	推奨代替商品はありません。

■外形寸法

生産終了予定商品
形VC-DL100

(単位 : mm)




推奨代替商品
推奨代替商品はありません。


生産終了予定商品
形VC-DLST

■スタンド支柱

(單位：mm)



■粗微動ブロック



質量：約 1.9kg

※上下動ブロック、白黒ステージ含む。

推奨代替商品
推奨代替商品はありません。

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形VC-DL100	推奨代替商品
撮像素子	1/4型CCD	推奨代替商品はありません。
有効画素数	約38万画素	
レンズ	光学10倍ズーム	
ホワイトバランス	ワンプッシュオートホワイトバランス	
AEコントロール	フルオート	
フォーカス	セミオート / オート	
観察補助機能	フリーズモード、無反射撮影モード	
照明	白色LED32灯、デジタルパターン照明	
外部制御入力	ズームT、W、フリーズ(2.5mm、4極ピンジャック用)	
映像出力	VBS:1.0Vp-p(同期負)、Y/C出力 NTSC方式	
動作温度/湿度	0～+40℃/20～85%RH(ただし結露しないこと)	
保存温度/湿度	－10～+50℃/20～85%RH(ただし結露しないこと)	
電源/消費電力	DC7V/5W ACアダプタ AC100～240V	
質量	約300g	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。