

生産終了予定商品のお知らせ

プログラマブルコントローラ、ネットワーク機器

発行日
2016年1月6日

No. 2016007C

プログラマブルコントローラ 形C200HX/形C200HG/形C200HEシリーズ 一部商品、
ネットワーク機器 形C200HW-DRT21、-DRM21-V1、-SRM21-V1、-JRM21、
形C200H-B7A□□ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

プログラマブルコントローラ

形C200HX/形C200HG/形C200HE
シリーズ一部商品



形C200PC-ISA□□3(-□□□(-E))

形C200PC-EXP01

形3G2NL-DRM21、-CPU02

形3G2NL-CLK□□

ネットワーク機器

形C200H-B7A□□



形C200HW-DRT21、-DRM21-V1、
-SRM21-V1、-JRM21

推奨代替商品

プログラマブルコントローラ

形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ
または 推奨代替商品なし

形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ
推奨代替商品なし

形3G2NJ-CPU11

形3G2NJ-CLK21

ネットワーク機器

形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ

形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ

■生産終了予定時期

2017年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形C200HX/HG/HEシリーズのCPUユニット、および形C200H I/Oユニット、高機能ユニットの一部商品が生産終了の対象となります。推奨代替商品 形CS1/CJ2シリーズは、プログラム変更や配線の変更が必要になります。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形CS1シリーズ	○	○	×	○	×	×	×
形CJ2シリーズ	×	×	×	×	×	×	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

形C200HX/HG/HE CPUユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200HX-CPU85-ZE	形CS1G-CPU45H	オープン価格	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU85-Z	形CS1G-CPU45H	オープン価格	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU65-ZE	形CS1G-CPU45H	オープン価格	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU65-Z	形CS1G-CPU45H	オープン価格	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU64-ZE	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU64-Z	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU64-E	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU64	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU15	180,000
形C200HX-CPU54-ZE	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU54-Z	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU54-E	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU54	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU44-ZE	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU44-Z	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU44-E	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU44	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU34-ZE	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU34-Z	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU34-E	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HX-CPU34	形CS1G-CPU44H	130,000	形CJ2M-CPU14	130,000
形C200HG-CPU63-ZE	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU63-Z	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU63-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU63	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU53-ZE	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU53-Z	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU53-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU53	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU43-ZE	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU43-Z	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU43-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU43	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU33-ZE	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU33-Z	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU33-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HG-CPU33	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200HE-CPU42-ZE	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000
形C200HE-CPU42-Z	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000
形C200HE-CPU42-E	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000
形C200HE-CPU42	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000
形C200HE-CPU32-ZE	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200HE-CPU32-Z	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000
形C200HE-CPU32-E	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000
形C200HE-CPU32	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU12	70,000
形C200HE-CPU11-ZE	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU11	40,000
形C200HE-CPU11-Z	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU11	40,000
形C200HE-CPU11-E	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU11	40,000
形C200HE-CPU11	形CS1G-CPU42H	90,000	形CJ2M-CPU11	40,000

形C200H ベースユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-BC101-V2	形CS1W-BC102	26,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-BC081-V2	形CS1W-BC082	19,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-BC051-V2	形CS1W-BC052	13,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-BC031-V2	形CS1W-BC032	12,500	推奨代替商品はありません。	---

コミュニケーションボード

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200HW-COM03-V1	形CS1W-SCB41-V1	40,000	形CJ1W-SCU31-V1	54,000
形C200HW-COM02-V1	形CS1W-SCB21-V1	35,000	形CJ1W-SCU21-V1	48,000
形C200HW-COM01	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---

多点I/Oユニット、割込入力ユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-ID111	形CS1W-ID261	53,000	形CJ1W-ID261	52,000
形C200H-ID501	形CS1W-MD561	53,000	形CJ1W-MD563	52,000
形C200H-ID215	形CS1W-ID231	32,000	形CJ1W-ID231	31,500
形C200H-OD501	形CS1W-MD561	53,000	形CJ1W-MD563	52,000
形C200H-OD215	形CS1W-OD231	32,000	形CJ1W-OD231	31,500
形C200H-MD501	形CS1W-MD561	53,000	形CJ1W-MD563	52,000
形C200H-MD215	形CS1W-MD261	53,000	形CJ1W-MD231	31,500
形C200H-MD115	形CS1W-MD261	53,000	形CJ1W-MD231	31,500
形C200HS-INT01	形CS1W-INT01	40,000	形CJ1W-INT01	40,000

温度センサユニット、加熱冷却制御ユニット、データセッティングコンソール

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-TS002	形CS1W-PTS51	80,000	形CJ1W-PTS51	60,000
形C200H-TV103	形CS1W-PTS52	80,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-TV102	形CS1W-PTS52	80,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-TV101	形CS1W-PTS52	80,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-TV003	形CS1W-PTS51	80,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-TV001	形CS1W-PTS51	80,000	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-DSC01	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---

PID制御ユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-PID02	形CS1W-PDC11	120,000	形CJ1W-AD04U	60,000
形C200H-PID01	形CS1W-PDC11	120,000	形CJ1W-AD04U	60,000

カムポジションユニット、位置制御ユニット、モーションコントロールユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-CP114	形3F88L-162	88,000	形CJ1W-CP120	84,000
形C200H-NC211	形CS1W-NC213	100,000	形CJ1W-NC213	100,000
形C200HW-NC413	形CS1W-NC413	150,000	形CJ1W-NC413	150,000
形C200HW-NC213	形CS1W-NC213	100,000	形CJ1W-NC213	100,000
形C200HW-NC113	形CS1W-NC113	70,000	形CJ1W-NC113	70,000
形C200H-MC221	形CS1W-MC221-V1	200,000	形CJ1W-NC213	100,000

上位リンクユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-LK202-V1	形CS1W-SCU31-V1	88,000	形CJ1W-SCU31-V1	54,000
形C200H-LK101-PV1	形CS1W-SCU21-V1	80,000	形CJ1W-SCU21-V1	48,000

B7Aインタフェースユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-B7A01	形CS1W-B7A02	37,000	形CJ1W-B7A04	40,000
形C200H-B7A11	形CS1W-B7A12	37,000	形CJ1W-B7A14	40,000
形C200H-B7A22	形CS1W-B7A22	50,000	形CJ1W-B7A22	40,000
形C200H-B7A21	形CS1W-B7A21	37,000	形CJ1W-B7A22	40,000
形C200H-B7A12	形CS1W-B7A12	37,000	形CJ1W-B7A14	40,000
形C200H-B7A02	形CS1W-B7A02	37,000	形CJ1W-B7A04	40,000

SYSMAC LINKユニット、Controller Linkユニット、PCリンクユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200HW-SLK24	形CS1W-SLK21	180,000	形CJ1W-EIP21	150,000
形C200HW-SLK23	形CS1W-SLK21	180,000	形CJ1W-EIP21	150,000
形C200HW-SLK14	形CS1W-CLK13	120,000	形CJ1W-EIP21	150,000
形C200HW-SLK13	形CS1W-CLK13	120,000	形CJ1W-EIP21	150,000
形C200HW-CLK21	形CS1W-CLK23	80,000	形CJ1W-CLK23	80,000
形C200H-LK401	形CS1W-CLK23	80,000	形CJ1W-CLK23	80,000

DeviceNetユニット、CompoBus/Sユニット、JPNC-1ユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200HW-DRT21	形CS1W-DRM21-V1	70,000	形CJ1W-DRM21	70,000
形C200HW-DRM21-V1	形CS1W-DRM21-V1	70,000	形CJ1W-DRM21	70,000
形C200HW-SRM21-V1	形CS1W-SRM21	33,000	形CJ1W-SRM21	33,000
形C200HW-JRM21	形CS1W-DRM21-V1	70,000	形CJ1W-DRM21	70,000

IDセンサユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-IDS01-V1	形CS1W-V680C11	128,000	形CJ1W-V680C11	128,000

ASCIIユニット

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-ASC31	形CS1W-SCU21-V1	80,000	形CJ1W-SCU21-V1	48,000
形C200H-ASC21	形CS1W-SCU21-V1	80,000	形CJ1W-SCU41-V1	50,000
形C200H-ASC02	形CS1W-SCU21-V1	80,000	形CJ1W-SCU21-V1	48,000

メモ리카セット、バス接続ユニット、データアクセスコンソール

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200HS-MP16K	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---
形C200HS-ME16K	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-DAC01	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-CE002	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-CE001	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-ATT04	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---
形C200H-CN115	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---

形C200PCシリーズ

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200PC-ISA13-SRM-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA13-SRM	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA13-DRM-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA13-DRM	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA03-SRM-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA03-SRM	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA03-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA03-DRM-E	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA03-DRM	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-ISA03	形CS1G-CPU43H	100,000	形CJ2M-CPU13	85,000
形C200PC-EXP01	推奨代替商品はありません。	---	推奨代替商品はありません。	---

形3G2NLシリーズ

生産終了予定商品	形CS1シリーズ		形CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3G2NL-DRM21	推奨代替商品はありません。	---	形3G2NJ-CPU11	オープン価格
形3G2NL-CPU02	推奨代替商品はありません。	---	形3G2NJ-CPU11	オープン価格
形3G2NL-CLK23	推奨代替商品はありません。	---	形3G2NJ-CLK21	オープン価格
形3G2NL-CLK22	推奨代替商品はありません。	---	形3G2NJ-CLK21	オープン価格

■ 推奨代替商品へのリプレースに関する詳細情報について

推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。

当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。