

生産終了商品のお知らせ

押ボタンスイッチ / 表示灯

発行日

2018年4月2日

No. 2016025C(2)

押ボタンスイッチ 形A22シリーズ一部商品、ツマミ形セレクトスイッチ 形A22Sシリーズ一部商品、形A22Wシリーズ一部商品、キー形セレクトスイッチ 形A22Kシリーズ一部商品、表示灯 形M22シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

《お断りとお願い》

2016年3月発行のプロダクトニュースNo. 2016025Cの外形寸法と取付寸法の変更がありました。前回との変更点は、形A22、形M22のパネル加工寸法へφ22.3、φ25のパネル加工寸法の追加、形A22Nのパネル加工寸法へB寸法の追加、形M22Nのパネル加工寸法のAとB寸法の文言の削除、形A22N、形M22Nの外形寸法図の変更です。お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2016025C(2)(2018年4月2日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了商品



押ボタンスイッチ

形A22シリーズ一部商品



推奨代替商品

押ボタンスイッチ

形A22Nシリーズ



ツマミ形セレクトスイッチ

形A22Sシリーズ一部商品

形A22Wシリーズ一部商品



セレクトスイッチ

形A22NSシリーズ

形A22NWシリーズ



キー形セレクトスイッチ

形A22Kシリーズ一部商品



キー形セレクトスイッチ

形A22NKシリーズ



表示灯

形M22シリーズ一部商品



表示灯

形M22Nシリーズ

■最終受注年月

2018年3月末

■最終出荷年月

2018年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙からお選びください。

例: 形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA または、形A22□□-□□□-□OA

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A22N	○	○	○	○	○	○	○
形A22NS/NW	○	○	○	○	○	○	○
形A22NK	○	○	○	○	○	○	○
形M22N	○	○	○	○	○	○	○

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-3MR-T1-20	形A22NW-3BM-TRA-G101-RD	1,870
形A22W-3MR-T1-02	形A22NW-3BM-TRA-G202-RD	1,870
形A22W-3MG-T2-20	形A22NW-3BM-TGA-G101-GE	1,870
形A22W-3MG-T1-20	形A22NW-3BM-TGA-G101-GD	1,870
形M22-FY-T2	形M22N-BC-TYA-YE	810
形M22-FY-T1	形M22N-BC-TYA-YD	810
形M22-FY-6A	形M22N-BC-TYA-YA	810
形M22-FY-24A	形M22N-BC-TYA-YC	810
形M22-FY-12A	形M22N-BC-TYA-YB	810
形M22-FW-T2	形M22N-BC-TWA-YE	810
形M22-FW-T1	形M22N-BC-TWA-YD	810
形M22-FW-6A	形M22N-BC-TWA-YA	810
形M22-FW-24A	形M22N-BC-TWA-YC	810
形M22-FW-12A	形M22N-BC-TWA-YB	810
形M22-FR-T2	形M22N-BC-TRA-RE	810
形M22-FR-T1	形M22N-BC-TRA-RD	810
形M22-FR-6A	形M22N-BC-TRA-RA	810
形M22-FR-24A	形M22N-BC-TRA-RC	810
形M22-FR-12A	形M22N-BC-TRA-RB	810
形M22-FG-T2	形M22N-BC-TGA-GE	810
形M22-FG-T1	形M22N-BC-TGA-GD	810
形M22-FG-6A	形M22N-BC-TGA-GA	810
形M22-FG-24A	形M22N-BC-TGA-GC	810
形M22-FG-12A	形M22N-BC-TGA-GB	810
形M22-FA-T2	形M22N-BC-TAA-AE	810
形M22-FA-T1	形M22N-BC-TAA-AD	810
形M22-FA-6A	形M22N-BC-TAA-AA	810
形M22-FA-24A	形M22N-BC-TAA-AC	810
形M22-FA-12A	形M22N-BC-TAA-AB	810
形A22W-3MY-T2-20	形A22NW-3BM-TYA-G101-YE	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G101-OE	1,870
形A22W-3MY-T2-11	形A22NW-3BM-TYA-G102-YE	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G102-OE	1,870
形A22W-3MY-T2-02	形A22NW-3BM-TYA-G202-YE	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G202-OE	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-3MY-T1-20	形A22NW-3BM-TYA-G101-YD	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G101-OD	1,870
形A22W-3MY-T1-11	形A22NW-3BM-TYA-G102-YD	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G102-OD	1,870
形A22W-3MY-T1-02	形A22NW-3BM-TYA-G202-YD	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G202-OD	1,870
形A22W-3MY-6A-20	形A22NW-3BM-TYA-G101-YA	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G101-OA	1,870
形A22W-3MY-6A-11	形A22NW-3BM-TYA-G102-YA	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G102-OA	1,870
形A22W-3MY-6A-02	形A22NW-3BM-TYA-G202-YA	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G202-OA	1,870
形A22W-3MY-24A-20	形A22NW-3BM-TYA-G101-YC	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G101-OC	1,870
形A22W-3MY-24A-11	形A22NW-3BM-TYA-G102-YC	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G102-OC	1,870
形A22W-3MY-24A-02	形A22NW-3BM-TYA-G202-YC	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G202-OC	1,870
形A22W-3MY-12A-20	形A22NW-3BM-TYA-G101-YB	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G101-OB	1,870
形A22W-3MY-12A-11	形A22NW-3BM-TYA-G102-YB	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G102-OB	1,870
形A22W-3MY-12A-02	形A22NW-3BM-TYA-G202-YB	1,870
	形A22NW-3BM-TOA-G202-OB	1,870
形A22W-3MY	形A22NZ-3BM-TYA	440
形A22W-3MR-T2-20	形A22NW-3BM-TRA-G101-RE	1,870
形A22W-3MR-T2-11	形A22NW-3BM-TRA-G102-RE	1,870
形A22W-3MR-T2-02	形A22NW-3BM-TRA-G202-RE	1,870
形A22W-3MR-T1-11	形A22NW-3BM-TRA-G102-RD	1,870
形A22W-3MR-6A-20	形A22NW-3BM-TRA-G101-RA	1,870
形A22W-3MR-6A-11	形A22NW-3BM-TRA-G102-RA	1,870
形A22W-3MR-6A-02	形A22NW-3BM-TRA-G202-RA	1,870
形A22W-3MR-24A-20	形A22NW-3BM-TRA-G101-RC	1,870
形A22W-3MR-24A-11	形A22NW-3BM-TRA-G102-RC	1,870
形A22W-3MR-24A-02	形A22NW-3BM-TRA-G202-RC	1,870
形A22W-3MR-12A-20	形A22NW-3BM-TRA-G101-RB	1,870
形A22W-3MR-12A-11	形A22NW-3BM-TRA-G102-RB	1,870
形A22W-3MR-12A-02	形A22NW-3BM-TRA-G202-RB	1,870
形A22W-3MR	形A22NZ-3BM-TRA	440
形A22W-3MG-T2-11	形A22NW-3BM-TGA-G102-GE	1,870
形A22W-3MG-T2-02	形A22NW-3BM-TGA-G202-GE	1,870
形A22W-3MG-T1-11	形A22NW-3BM-TGA-G102-GD	1,870
形A22W-3MG-T1-02	形A22NW-3BM-TGA-G202-GD	1,870
形A22W-3MG-6A-20	形A22NW-3BM-TGA-G101-GA	1,870
形A22W-3MG-6A-11	形A22NW-3BM-TGA-G102-GA	1,870
形A22W-3MG-6A-02	形A22NW-3BM-TGA-G202-GA	1,870
形A22W-3MG-24A-20	形A22NW-3BM-TGA-G101-GC	1,870
形A22W-3MG-24A-11	形A22NW-3BM-TGA-G102-GC	1,870
形A22W-3MG-24A-02	形A22NW-3BM-TGA-G202-GC	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-3MG-12A-20	形A22NW-3BM-TGA-G101-GB	1,870
形A22W-3MG-12A-11	形A22NW-3BM-TGA-G102-GB	1,870
形A22W-3MG-12A-02	形A22NW-3BM-TGA-G202-GB	1,870
形A22W-3MG	形A22NZ-3BM-TGA	440
形A22W-3MA	形A22NZ-3BM-TAA	440
形A22W-3AY-T2-20	形A22NW-3BB-TYA-G101-YE	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G101-OE	1,870
形A22W-3AY-T2-11	形A22NW-3BB-TYA-G102-YE	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G102-OE	1,870
形A22W-3AY-T2-02	形A22NW-3BB-TYA-G202-YE	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G202-OE	1,870
形A22W-3AY-T1-20	形A22NW-3BB-TYA-G101-YD	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G101-OD	1,870
形A22W-3AY-T1-11	形A22NW-3BB-TYA-G102-YD	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G102-OD	1,870
形A22W-3AY-T1-02	形A22NW-3BB-TYA-G202-YD	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G202-OD	1,870
形A22W-3AY-6A-20	形A22NW-3BB-TYA-G101-YA	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G101-OA	1,870
形A22W-3AY-6A-11	形A22NW-3BB-TYA-G102-YA	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G102-OA	1,870
形A22W-3AY-6A-02	形A22NW-3BB-TYA-G202-YA	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G202-OA	1,870
形A22W-3AY-24A-20	形A22NW-3BB-TYA-G101-YC	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G101-OC	1,870
形A22W-3AY-24A-11	形A22NW-3BB-TYA-G102-YC	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G102-OC	1,870
形A22W-3AY-24A-02	形A22NW-3BB-TYA-G202-YC	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G202-OC	1,870
形A22W-3AY-12A-20	形A22NW-3BB-TYA-G101-YB	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G101-OB	1,870
形A22W-3AY-12A-11	形A22NW-3BB-TYA-G102-YB	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G102-OB	1,870
形A22W-3AY-12A-02	形A22NW-3BB-TYA-G202-YB	1,870
	形A22NW-3BB-TOA-G202-OB	1,870
形A22W-3AY	形A22NZ-3BB-TYA	440
形A22W-3AR-T2-20	形A22NW-3BB-TRA-G101-RE	1,870
形A22W-3AR-T2-11	形A22NW-3BB-TRA-G102-RE	1,870
形A22W-3AR-T2-02	形A22NW-3BB-TRA-G202-RE	1,870
形A22W-3AR-T1-20	形A22NW-3BB-TRA-G101-RD	1,870
形A22W-3AR-T1-11	形A22NW-3BB-TRA-G102-RD	1,870
形A22W-3AR-T1-02	形A22NW-3BB-TRA-G202-RD	1,870
形A22W-3AR-6A-20	形A22NW-3BB-TRA-G101-RA	1,870
形A22W-3AR-6A-11	形A22NW-3BB-TRA-G102-RA	1,870
形A22W-3AR-6A-02	形A22NW-3BB-TRA-G202-RA	1,870
形A22W-3AR-24A-20	形A22NW-3BB-TRA-G101-RC	1,870
形A22W-3AR-24A-11	形A22NW-3BB-TRA-G102-RC	1,870
形A22W-3AR-24A-02	形A22NW-3BB-TRA-G202-RC	1,870
形A22W-3AR-12A-20	形A22NW-3BB-TRA-G101-RB	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-3AR-12A-11	形A22NW-3BB-TRA-G102-RB	1,870
形A22W-3AR-12A-02	形A22NW-3BB-TRA-G202-RB	1,870
形A22W-3AR	形A22NZ-3BB-TRA	440
形A22W-3AG-T2-20	形A22NW-3BB-TGA-G101-GE	1,870
形A22W-3AG-T2-11	形A22NW-3BB-TGA-G102-GE	1,870
形A22W-3AG-T2-02	形A22NW-3BB-TGA-G202-GE	1,870
形A22W-3AG-T1-20	形A22NW-3BB-TGA-G101-GD	1,870
形A22W-3AG-T1-11	形A22NW-3BB-TGA-G102-GD	1,870
形A22W-3AG-T1-02	形A22NW-3BB-TGA-G202-GD	1,870
形A22W-3AG-6A-20	形A22NW-3BB-TGA-G101-GA	1,870
形A22W-3AG-6A-11	形A22NW-3BB-TGA-G102-GA	1,870
形A22W-3AG-6A-02	形A22NW-3BB-TGA-G202-GA	1,870
形A22W-3AG-24A-20	形A22NW-3BB-TGA-G101-GC	1,870
形A22W-3AG-24A-11	形A22NW-3BB-TGA-G102-GC	1,870
形A22W-3AG-24A-02	形A22NW-3BB-TGA-G202-GC	1,870
形A22W-3AG-12A-20	形A22NW-3BB-TGA-G101-GB	1,870
形A22W-3AG-12A-11	形A22NW-3BB-TGA-G102-GB	1,870
形A22W-3AG-12A-02	形A22NW-3BB-TGA-G202-GB	1,870
形A22W-3AG	形A22NZ-3BB-TGA	440
形A22W-3AA-T2-20	形A22NW-3BB-TAA-G101-AE	1,870
形A22W-3AA-T2-02	形A22NW-3BB-TAA-G202-AE	1,870
形A22W-3AA-T1-20	形A22NW-3BB-TAA-G101-AD	1,870
形A22W-3AA-T1-11	形A22NW-3BB-TAA-G102-AD	1,870
形A22W-3AA-T1-02	形A22NW-3BB-TAA-G202-AD	1,870
形A22W-3AA-6A-20	形A22NW-3BB-TAA-G101-AA	1,870
形A22W-3AA-6A-11	形A22NW-3BB-TAA-G102-AA	1,870
形A22W-3AA-6A-02	形A22NW-3BB-TAA-G202-AA	1,870
形A22W-3AA-24A-20	形A22NW-3BB-TAA-G101-AC	1,870
形A22W-3AA-24A-11	形A22NW-3BB-TAA-G102-AC	1,870
形A22W-3AA-24A-02	形A22NW-3BB-TAA-G202-AC	1,870
形A22W-3AA-12A-20	形A22NW-3BB-TAA-G101-AB	1,870
形A22W-3AA-12A-11	形A22NW-3BB-TAA-G102-AB	1,870
形A22W-3AA-12A-02	形A22NW-3BB-TAA-G202-AB	1,870
形A22W-3AA	形A22NZ-3BB-TAA	440
形A22W-2MY-T2-20	形A22NW-2BM-TYA-G101-YE	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G101-OE	1,870
形A22W-2MY-T2-11	形A22NW-2BM-TYA-G102-YE	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G102-OE	1,870
形A22W-2MY-T2-10	形A22NW-2BM-TYA-G100-YE	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G100-OE	1,630
形A22W-2MY-T2-02	形A22NW-2BM-TYA-G202-YE	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G202-OE	1,870
形A22W-2MY-T2-01	形A22NW-2BM-TYA-G002-YE	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G002-OE	1,630
形A22W-2MY-T1-20	形A22NW-2BM-TYA-G101-YD	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G101-OD	1,870
形A22W-2MY-T1-11	形A22NW-2BM-TYA-G102-YD	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G102-OD	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-2MY-T1-10	形A22NW-2BM-TYA-G100-YD	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G100-OD	1,630
形A22W-2MY-T1-02	形A22NW-2BM-TYA-G202-YD	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G202-OD	1,870
形A22W-2MY-T1-01	形A22NW-2BM-TYA-G002-YD	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G002-OD	1,630
形A22W-2MY-6A-20	形A22NW-2BM-TYA-G101-YA	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G101-OA	1,870
形A22W-2MY-6A-11	形A22NW-2BM-TYA-G102-YA	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G102-OA	1,870
形A22W-2MY-6A-10	形A22NW-2BM-TYA-G100-YA	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G100-OA	1,630
形A22W-2MY-6A-02	形A22NW-2BM-TYA-G202-YA	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G202-OA	1,870
形A22W-2MY-6A-01	形A22NW-2BM-TYA-G002-YA	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G002-OA	1,630
形A22W-2MY-24A-20	形A22NW-2BM-TYA-G101-YC	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G101-OC	1,870
形A22W-2MY-24A-11	形A22NW-2BM-TYA-G102-YC	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G102-OC	1,870
形A22W-2MY-24A-10	形A22NW-2BM-TYA-G100-YC	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G100-OC	1,630
形A22W-2MY-24A-02	形A22NW-2BM-TYA-G202-YC	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G202-OC	1,870
形A22W-2MY-24A-01	形A22NW-2BM-TYA-G002-YC	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G002-OC	1,630
形A22W-2MY-12A-20	形A22NW-2BM-TYA-G101-YB	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G101-OB	1,870
形A22W-2MY-12A-11	形A22NW-2BM-TYA-G102-YB	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G102-OB	1,870
形A22W-2MY-12A-10	形A22NW-2BM-TYA-G100-YB	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G100-OB	1,630
形A22W-2MY-12A-02	形A22NW-2BM-TYA-G202-YB	1,870
	形A22NW-2BM-TOA-G202-OB	1,870
形A22W-2MY-12A-01	形A22NW-2BM-TYA-G002-YB	1,630
	形A22NW-2BM-TOA-G002-OB	1,630
形A22W-2MY	形A22NZ-2BM-TYA	440
形A22W-2MR-T2-20	形A22NW-2BM-TRA-G101-RE	1,870
形A22W-2MR-T2-11	形A22NW-2BM-TRA-G102-RE	1,870
形A22W-2MR-T2-10	形A22NW-2BM-TRA-G100-RE	1,630
形A22W-2MR-T2-02	形A22NW-2BM-TRA-G202-RE	1,870
形A22W-2MR-T2-01	形A22NW-2BM-TRA-G002-RE	1,630
形A22W-2MR-T1-20	形A22NW-2BM-TRA-G101-RD	1,870
形A22W-2MR-T1-11	形A22NW-2BM-TRA-G102-RD	1,870
形A22W-2MR-T1-10	形A22NW-2BM-TRA-G100-RD	1,630
形A22W-2MR-T1-02	形A22NW-2BM-TRA-G202-RD	1,870
形A22W-2MR-T1-01	形A22NW-2BM-TRA-G002-RD	1,630
形A22W-2MR-6A-20	形A22NW-2BM-TRA-G101-RA	1,870
形A22W-2MR-6A-11	形A22NW-2BM-TRA-G102-RA	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-2MR-6A-10	形A22NW-2BM-TRA-G100-RA	1,630
形A22W-2MR-6A-02	形A22NW-2BM-TRA-G202-RA	1,870
形A22W-2MR-6A-01	形A22NW-2BM-TRA-G002-RA	1,630
形A22W-2MR-24A-20	形A22NW-2BM-TRA-G101-RC	1,870
形A22W-2MR-24A-11	形A22NW-2BM-TRA-G102-RC	1,870
形A22W-2MR-24A-10	形A22NW-2BM-TRA-G100-RC	1,630
形A22W-2MR-24A-02	形A22NW-2BM-TRA-G202-RC	1,870
形A22W-2MR-24A-01	形A22NW-2BM-TRA-G002-RC	1,630
形A22W-2MR-12A-20	形A22NW-2BM-TRA-G101-RB	1,870
形A22W-2MR-12A-11	形A22NW-2BM-TRA-G102-RB	1,870
形A22W-2MR-12A-10	形A22NW-2BM-TRA-G100-RB	1,630
形A22W-2MR-12A-02	形A22NW-2BM-TRA-G202-RB	1,870
形A22W-2MR-12A-01	形A22NW-2BM-TRA-G002-RB	1,630
形A22W-2MR	形A22NZ-2BM-TRA	440
形A22W-2MG-T2-20	形A22NW-2BM-TGA-G101-GE	1,870
形A22W-2MG-T2-11	形A22NW-2BM-TGA-G102-GE	1,870
形A22W-2MG-T2-10	形A22NW-2BM-TGA-G100-GE	1,630
形A22W-2MG-T2-02	形A22NW-2BM-TGA-G202-GE	1,870
形A22W-2MG-T2-01	形A22NW-2BM-TGA-G002-GE	1,630
形A22W-2MG-T1-20	形A22NW-2BM-TGA-G101-GD	1,870
形A22W-2MG-T1-11	形A22NW-2BM-TGA-G102-GD	1,870
形A22W-2MG-T1-10	形A22NW-2BM-TGA-G100-GD	1,630
形A22W-2MG-T1-02	形A22NW-2BM-TGA-G202-GD	1,870
形A22W-2MG-T1-01	形A22NW-2BM-TGA-G002-GD	1,630
形A22W-2MG-6A-20	形A22NW-2BM-TGA-G101-GA	1,870
形A22W-2MG-6A-11	形A22NW-2BM-TGA-G102-GA	1,870
形A22W-2MG-6A-10	形A22NW-2BM-TGA-G100-GA	1,630
形A22W-2MG-6A-02	形A22NW-2BM-TGA-G202-GA	1,870
形A22W-2MG-6A-01	形A22NW-2BM-TGA-G002-GA	1,630
形A22W-2MG-24A-20	形A22NW-2BM-TGA-G101-GC	1,870
形A22W-2MG-24A-11	形A22NW-2BM-TGA-G102-GC	1,870
形A22W-2MG-24A-10	形A22NW-2BM-TGA-G100-GC	1,630
形A22W-2MG-24A-02	形A22NW-2BM-TGA-G202-GC	1,870
形A22W-2MG-24A-01	形A22NW-2BM-TGA-G002-GC	1,630
形A22W-2MG-12A-20	形A22NW-2BM-TGA-G101-GB	1,870
形A22W-2MG-12A-11	形A22NW-2BM-TGA-G102-GB	1,870
形A22W-2MG-12A-10	形A22NW-2BM-TGA-G100-GB	1,630
形A22W-2MG-12A-02	形A22NW-2BM-TGA-G202-GB	1,870
形A22W-2MG-12A-01	形A22NW-2BM-TGA-G002-GB	1,630
形A22W-2MG	形A22NZ-2BM-TGA	440
形A22W-2MA-T2-20	形A22NW-2BM-TAA-G101-AE	1,870
形A22W-2MA-T2-11	形A22NW-2BM-TAA-G102-AE	1,870
形A22W-2MA-T2-10	形A22NW-2BM-TAA-G100-AE	1,630
形A22W-2MA-T2-02	形A22NW-2BM-TAA-G202-AE	1,870
形A22W-2MA-T2-01	形A22NW-2BM-TAA-G002-AE	1,630
形A22W-2MA-T1-20	形A22NW-2BM-TAA-G101-AD	1,870
形A22W-2MA-T1-11	形A22NW-2BM-TAA-G102-AD	1,870
形A22W-2MA-T1-10	形A22NW-2BM-TAA-G100-AD	1,630
形A22W-2MA-T1-02	形A22NW-2BM-TAA-G202-AD	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-2MA-T1-01	形A22NW-2BM-TAA-G002-AD	1,630
形A22W-2MA-6A-20	形A22NW-2BM-TAA-G101-AA	1,870
形A22W-2MA-6A-11	形A22NW-2BM-TAA-G102-AA	1,870
形A22W-2MA-6A-10	形A22NW-2BM-TAA-G100-AA	1,630
形A22W-2MA-6A-02	形A22NW-2BM-TAA-G202-AA	1,870
形A22W-2MA-6A-01	形A22NW-2BM-TAA-G002-AA	1,630
形A22W-2MA-24A-20	形A22NW-2BM-TAA-G101-AC	1,870
形A22W-2MA-24A-11	形A22NW-2BM-TAA-G102-AC	1,870
形A22W-2MA-24A-10	形A22NW-2BM-TAA-G100-AC	1,630
形A22W-2MA-24A-02	形A22NW-2BM-TAA-G202-AC	1,870
形A22W-2MA-24A-01	形A22NW-2BM-TAA-G002-AC	1,630
形A22W-2MA-12A-20	形A22NW-2BM-TAA-G101-AB	1,870
形A22W-2MA-12A-11	形A22NW-2BM-TAA-G102-AB	1,870
形A22W-2MA-12A-10	形A22NW-2BM-TAA-G100-AB	1,630
形A22W-2MA-12A-02	形A22NW-2BM-TAA-G202-AB	1,870
形A22W-2MA-12A-01	形A22NW-2BM-TAA-G002-AB	1,630
形A22W-2MA	形A22NZ-2BM-TAA	440
形A22W-2AY-T2-20	形A22NW-2BL-TYA-G101-YE	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G101-OE	1,870
形A22W-2AY-T2-11	形A22NW-2BL-TYA-G102-YE	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G102-OE	1,870
形A22W-2AY-T2-10	形A22NW-2BL-TYA-G100-YE	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G100-OE	1,630
形A22W-2AY-T2-02	形A22NW-2BL-TYA-G202-YE	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G202-OE	1,870
形A22W-2AY-T2-01	形A22NW-2BL-TYA-G002-YE	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G002-OE	1,630
形A22W-2AY-T1-20	形A22NW-2BL-TYA-G101-YD	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G101-OD	1,870
形A22W-2AY-T1-11	形A22NW-2BL-TYA-G102-YD	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G102-OD	1,870
形A22W-2AY-T1-10	形A22NW-2BL-TYA-G100-YD	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G100-OD	1,630
形A22W-2AY-T1-02	形A22NW-2BL-TYA-G202-YD	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G202-OD	1,870
形A22W-2AY-T1-01	形A22NW-2BL-TYA-G002-YD	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G002-OD	1,630
形A22W-2AY-6A-20	形A22NW-2BL-TYA-G101-YA	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G101-OA	1,870
形A22W-2AY-6A-11	形A22NW-2BL-TYA-G102-YA	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G102-OA	1,870
形A22W-2AY-6A-10	形A22NW-2BL-TYA-G100-YA	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G100-OA	1,630
形A22W-2AY-6A-02	形A22NW-2BL-TYA-G202-YA	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G202-OA	1,870
形A22W-2AY-6A-01	形A22NW-2BL-TYA-G002-YA	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G002-OA	1,630
形A22W-2AY-24A-20	形A22NW-2BL-TYA-G101-YC	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G101-OC	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-2AY-24A-11	形A22NW-2BL-TYA-G102-YC	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G102-OC	1,870
形A22W-2AY-24A-10	形A22NW-2BL-TYA-G100-YC	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G100-OC	1,630
形A22W-2AY-24A-02	形A22NW-2BL-TYA-G202-YC	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G202-OC	1,870
形A22W-2AY-24A-01	形A22NW-2BL-TYA-G002-YC	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G002-OC	1,630
形A22W-2AY-12A-20	形A22NW-2BL-TYA-G101-YB	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G101-OB	1,870
形A22W-2AY-12A-11	形A22NW-2BL-TYA-G102-YB	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G102-OB	1,870
形A22W-2AY-12A-10	形A22NW-2BL-TYA-G100-YB	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G100-OB	1,630
形A22W-2AY-12A-02	形A22NW-2BL-TYA-G202-YB	1,870
	形A22NW-2BL-TOA-G202-OB	1,870
形A22W-2AY-12A-01	形A22NW-2BL-TYA-G002-YB	1,630
	形A22NW-2BL-TOA-G002-OB	1,630
形A22W-2AY	形A22NZ-2BL-TYA	440
形A22W-2AR-T2-20	形A22NW-2BL-TRA-G101-RE	1,870
形A22W-2AR-T2-11	形A22NW-2BL-TRA-G102-RE	1,870
形A22W-2AR-T2-10	形A22NW-2BL-TRA-G100-RE	1,630
形A22W-2AR-T2-02	形A22NW-2BL-TRA-G202-RE	1,870
形A22W-2AR-T2-01	形A22NW-2BL-TRA-G002-RE	1,630
形A22W-2AR-T1-20	形A22NW-2BL-TRA-G101-RD	1,870
形A22W-2AR-T1-11	形A22NW-2BL-TRA-G102-RD	1,870
形A22W-2AR-T1-10	形A22NW-2BL-TRA-G100-RD	1,630
形A22W-2AR-T1-02	形A22NW-2BL-TRA-G202-RD	1,870
形A22W-2AR-T1-01	形A22NW-2BL-TRA-G002-RD	1,630
形A22W-2AR-6A-20	形A22NW-2BL-TRA-G101-RA	1,870
形A22W-2AR-6A-11	形A22NW-2BL-TRA-G102-RA	1,870
形A22W-2AR-6A-10	形A22NW-2BL-TRA-G100-RA	1,630
形A22W-2AR-6A-02	形A22NW-2BL-TRA-G202-RA	1,870
形A22W-2AR-6A-01	形A22NW-2BL-TRA-G002-RA	1,630
形A22W-2AR-24A-20	形A22NW-2BL-TRA-G101-RC	1,870
形A22W-2AR-24A-11	形A22NW-2BL-TRA-G102-RC	1,870
形A22W-2AR-24A-10	形A22NW-2BL-TRA-G100-RC	1,630
形A22W-2AR-24A-02	形A22NW-2BL-TRA-G202-RC	1,870
形A22W-2AR-24A-01	形A22NW-2BL-TRA-G002-RC	1,630
形A22W-2AR-12A-20	形A22NW-2BL-TRA-G101-RB	1,870
形A22W-2AR-12A-11	形A22NW-2BL-TRA-G102-RB	1,870
形A22W-2AR-12A-10	形A22NW-2BL-TRA-G100-RB	1,630
形A22W-2AR-12A-02	形A22NW-2BL-TRA-G202-RB	1,870
形A22W-2AR-12A-01	形A22NW-2BL-TRA-G002-RB	1,630
形A22W-2AR	形A22NZ-2BL-TRA	440
形A22W-2AG-T2-20	形A22NW-2BL-TGA-G101-GE	1,870
形A22W-2AG-T2-11	形A22NW-2BL-TGA-G102-GE	1,870
形A22W-2AG-T2-10	形A22NW-2BL-TGA-G100-GE	1,630
形A22W-2AG-T2-02	形A22NW-2BL-TGA-G202-GE	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22W-2AG-T2-01	形A22NW-2BL-TGA-G002-GE	1,630
形A22W-2AG-T1-20	形A22NW-2BL-TGA-G101-GD	1,870
形A22W-2AG-T1-11	形A22NW-2BL-TGA-G102-GD	1,870
形A22W-2AG-T1-10	形A22NW-2BL-TGA-G100-GD	1,630
形A22W-2AG-T1-02	形A22NW-2BL-TGA-G202-GD	1,870
形A22W-2AG-T1-01	形A22NW-2BL-TGA-G002-GD	1,630
形A22W-2AG-6A-20	形A22NW-2BL-TGA-G101-GA	1,870
形A22W-2AG-6A-11	形A22NW-2BL-TGA-G102-GA	1,870
形A22W-2AG-6A-10	形A22NW-2BL-TGA-G100-GA	1,630
形A22W-2AG-6A-02	形A22NW-2BL-TGA-G202-GA	1,870
形A22W-2AG-6A-01	形A22NW-2BL-TGA-G002-GA	1,630
形A22W-2AG-24A-20	形A22NW-2BL-TGA-G101-GC	1,870
形A22W-2AG-24A-11	形A22NW-2BL-TGA-G102-GC	1,870
形A22W-2AG-24A-10	形A22NW-2BL-TGA-G100-GC	1,630
形A22W-2AG-24A-02	形A22NW-2BL-TGA-G202-GC	1,870
形A22W-2AG-24A-01	形A22NW-2BL-TGA-G002-GC	1,630
形A22W-2AG-12A-20	形A22NW-2BL-TGA-G101-GB	1,870
形A22W-2AG-12A-11	形A22NW-2BL-TGA-G102-GB	1,870
形A22W-2AG-12A-10	形A22NW-2BL-TGA-G100-GB	1,630
形A22W-2AG-12A-02	形A22NW-2BL-TGA-G202-GB	1,870
形A22W-2AG-12A-01	形A22NW-2BL-TGA-G002-GB	1,630
形A22W-2AG	形A22NZ-2BL-TGA	440
形A22W-2AA-T2-20	形A22NW-2BL-TAA-G101-AE	1,870
形A22W-2AA-T2-11	形A22NW-2BL-TAA-G102-AE	1,870
形A22W-2AA-T2-10	形A22NW-2BL-TAA-G100-AE	1,630
形A22W-2AA-T2-02	形A22NW-2BL-TAA-G202-AE	1,870
形A22W-2AA-T2-01	形A22NW-2BL-TAA-G002-AE	1,630
形A22W-2AA-T1-20	形A22NW-2BL-TAA-G101-AD	1,870
形A22W-2AA-T1-11	形A22NW-2BL-TAA-G102-AD	1,870
形A22W-2AA-T1-10	形A22NW-2BL-TAA-G100-AD	1,630
形A22W-2AA-T1-02	形A22NW-2BL-TAA-G202-AD	1,870
形A22W-2AA-T1-01	形A22NW-2BL-TAA-G002-AD	1,630
形A22W-2AA-6A-20	形A22NW-2BL-TAA-G101-AA	1,870
形A22W-2AA-6A-11	形A22NW-2BL-TAA-G102-AA	1,870
形A22W-2AA-6A-10	形A22NW-2BL-TAA-G100-AA	1,630
形A22W-2AA-6A-02	形A22NW-2BL-TAA-G202-AA	1,870
形A22W-2AA-6A-01	形A22NW-2BL-TAA-G002-AA	1,630
形A22W-2AA-24A-20	形A22NW-2BL-TAA-G101-AC	1,870
形A22W-2AA-24A-11	形A22NW-2BL-TAA-G102-AC	1,870
形A22W-2AA-24A-10	形A22NW-2BL-TAA-G100-AC	1,630
形A22W-2AA-24A-02	形A22NW-2BL-TAA-G202-AC	1,870
形A22W-2AA-24A-01	形A22NW-2BL-TAA-G002-AC	1,630
形A22W-2AA-12A-20	形A22NW-2BL-TAA-G101-AB	1,870
形A22W-2AA-12A-11	形A22NW-2BL-TAA-G102-AB	1,870
形A22W-2AA-12A-10	形A22NW-2BL-TAA-G100-AB	1,630
形A22W-2AA-12A-02	形A22NW-2BL-TAA-G202-AB	1,870
形A22W-2AA-12A-01	形A22NW-2BL-TAA-G002-AB	1,630
形A22W-2AA	形A22NZ-2BL-TAA	440
形A22-TY-20M	形A22NN-BPM-NYA-G101-NN	700

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-TY-20A	形A22NN-BPA-NYA-G101-NN	950
形A22-TY-11M	形A22NN-BPM-NYA-G102-NN	700
形A22-TY-11A	形A22NN-BPA-NYA-G102-NN	950
形A22-TY-10M	形A22NN-BPM-NYA-G100-NN	460
形A22-TY-10A	形A22NN-BPA-NYA-G100-NN	710
形A22-TY-02M	形A22NN-BPM-NYA-G202-NN	700
形A22-TY-02A	形A22NN-BPA-NYA-G202-NN	950
形A22-TY-01M	形A22NN-BPM-NYA-G002-NN	460
形A22-TY-01A	形A22NN-BPA-NYA-G002-NN	710
形A22-TY	形A22NZ-BPM-NYA	142
	形A22NZ-BPA-NYA	390
形A22-TW-20M	形A22NN-BPM-NWA-G101-NN	700
形A22-TW-20A	形A22NN-BPA-NWA-G101-NN	950
形A22-TW-11M	形A22NN-BPM-NWA-G102-NN	700
形A22-TW-11A	形A22NN-BPA-NWA-G102-NN	950
形A22-TW-10M	形A22NN-BPM-NWA-G100-NN	460
形A22-TW-10A	形A22NN-BPA-NWA-G100-NN	710
形A22-TW-02M	形A22NN-BPM-NWA-G202-NN	700
形A22-TW-02A	形A22NN-BPA-NWA-G202-NN	950
形A22-TW-01M	形A22NN-BPM-NWA-G002-NN	460
形A22-TW-01A	形A22NN-BPA-NWA-G002-NN	710
形A22-TW	形A22NZ-BPM-NWA	142
	形A22NZ-BPA-NWA	390
形A22-TR-20M	形A22NN-BPM-NRA-G101-NN	700
形A22-TR-20A	形A22NN-BPA-NRA-G101-NN	950
形A22-TR-11M	形A22NN-BPM-NRA-G102-NN	700
形A22-TR-11A	形A22NN-BPA-NRA-G102-NN	950
形A22-TR-10M	形A22NN-BPM-NRA-G100-NN	460
形A22-TR-10A	形A22NN-BPA-NRA-G100-NN	710
形A22-TR-02M	形A22NN-BPM-NRA-G202-NN	700
形A22-TR-02A	形A22NN-BPA-NRA-G202-NN	950
形A22-TR-01M	形A22NN-BPM-NRA-G002-NN	460
形A22-TR-01A	形A22NN-BPA-NRA-G002-NN	710
形A22-TR	形A22NZ-BPM-NRA	142
	形A22NZ-BPA-NRA	390
形A22-TG-20M	形A22NN-BPM-NGA-G101-NN	700
形A22-TG-20A	形A22NN-BPA-NGA-G101-NN	950
形A22-TG-11M	形A22NN-BPM-NGA-G102-NN	700
形A22-TG-11A	形A22NN-BPA-NGA-G102-NN	950
形A22-TG-10M	形A22NN-BPM-NGA-G100-NN	460
形A22-TG-10A	形A22NN-BPA-NGA-G100-NN	710
形A22-TG-02M	形A22NN-BPM-NGA-G202-NN	700
形A22-TG-02A	形A22NN-BPA-NGA-G202-NN	950
形A22-TG-01M	形A22NN-BPM-NGA-G002-NN	460
形A22-TG-01A	形A22NN-BPA-NGA-G002-NN	710
形A22-TG	形A22NZ-BPM-NGA	142
	形A22NZ-BPA-NGA	390
形A22-TB-20M	形A22NN-BPM-NBA-G101-NN	700
形A22-TB-20A	形A22NN-BPA-NBA-G101-NN	950

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-TB-11M	形A22NN-BPM-NBA-G102-NN	700
形A22-TB-11A	形A22NN-BPA-NBA-G102-NN	950
形A22-TB-10M	形A22NN-BPM-NBA-G100-NN	460
形A22-TB-10A	形A22NN-BPA-NBA-G100-NN	710
形A22-TB-02M	形A22NN-BPM-NBA-G202-NN	700
形A22-TB-02A	形A22NN-BPA-NBA-G202-NN	950
形A22-TB-01M	形A22NN-BPM-NBA-G002-NN	460
形A22-TB-01A	形A22NN-BPA-NBA-G002-NN	710
形A22-TB	形A22NZ-BPM-NBA	142
	形A22NZ-BPA-NBA	390
形A22-TA-20M	形A22NN-BPM-NAA-G101-NN	700
形A22-TA-20A	形A22NN-BPA-NAA-G101-NN	950
形A22-TA-11M	形A22NN-BPM-NAA-G102-NN	700
形A22-TA-11A	形A22NN-BPA-NAA-G102-NN	950
形A22-TA-10M	形A22NN-BPM-NAA-G100-NN	460
形A22-TA-10A	形A22NN-BPA-NAA-G100-NN	710
形A22-TA-02M	形A22NN-BPM-NAA-G202-NN	700
形A22-TA-02A	形A22NN-BPA-NAA-G202-NN	950
形A22-TA-01M	形A22NN-BPM-NAA-G002-NN	460
形A22-TA-01A	形A22NN-BPA-NAA-G002-NN	710
形A22-TA	形A22NZ-BPM-NAA	142
	形A22NZ-BPA-NAA	390
形A22S-3M-20	形A22NS-3BM-NBA-G101-NN	950
形A22S-3M-11	形A22NS-3BM-NBA-G102-NN	950
形A22S-3M-02	形A22NS-3BM-NBA-G202-NN	950
形A22S-3M	形A22NZ-3BM-NBA	390
形A22S-3A-20	形A22NS-3BB-NBA-G101-NN	950
形A22S-3A-11	形A22NS-3BB-NBA-G102-NN	950
形A22S-3A-02	形A22NS-3BB-NBA-G202-NN	950
形A22S-3A	形A22NZ-3BB-NBA	390
形A22S-2M-20	形A22NS-2BM-NBA-G101-NN	950
形A22S-2M-11C	形A22NS-2BM-NBA-G102-NN	950
形A22S-2M-11	形A22NS-2BM-NBA-G102-NN	950
形A22S-2M-10	形A22NS-2BM-NBA-G100-NN	710
形A22S-2M-02	形A22NS-2BM-NBA-G202-NN	950
形A22S-2M-01	形A22NS-2BM-NBA-G002-NN	710
形A22S-2M	形A22NZ-2BM-NBA	390
形A22S-2A-20	形A22NS-2BL-NBA-G101-NN	950
形A22S-2A-11	形A22NS-2BL-NBA-G102-NN	950
形A22S-2A-10	形A22NS-2BL-NBA-G100-NN	710
形A22S-2A-02	形A22NS-2BL-NBA-G202-NN	950
形A22S-2A-01	形A22NS-2BL-NBA-G002-NN	710
形A22S-2A	形A22NZ-2BL-NBA	390
形A22-MY-20M	形A22NN-BMM-NYA-G101-NN	920
形A22-MY-11M	形A22NN-BMM-NYA-G102-NN	920
形A22-MY-10M	形A22NN-BMM-NYA-G100-NN	680
形A22-MY-02M	形A22NN-BMM-NYA-G202-NN	920
形A22-MY-01M	形A22NN-BMM-NYA-G002-NN	680

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-MY	形A22NZ-BMM-NYA	360
	形A22NZ-BMA-NYA	610
形A22-MW-20M	形A22NN-BMM-NWA-G101-NN	920
形A22-MW-11M	形A22NN-BMM-NWA-G102-NN	920
形A22-MW-10M	形A22NN-BMM-NWA-G100-NN	680
形A22-MW-02M	形A22NN-BMM-NWA-G202-NN	920
形A22-MW-01M	形A22NN-BMM-NWA-G002-NN	680
形A22-MW	形A22NZ-BMM-NWA	360
	形A22NZ-BMA-NWA	610
形A22-MR-20M	形A22NN-BMM-NRA-G101-NN	920
形A22-MR-11M	形A22NN-BMM-NRA-G102-NN	920
形A22-MR-10M	形A22NN-BMM-NRA-G100-NN	680
形A22-MR-02M	形A22NN-BMM-NRA-G202-NN	920
形A22-MR-01M	形A22NN-BMM-NRA-G002-NN	680
形A22-MR	形A22NZ-BMM-NRA	360
	形A22NZ-BMA-NRA	610
形A22-MG-20M	形A22NN-BMM-NGA-G101-NN	920
形A22-MG-11M	形A22NN-BMM-NGA-G102-NN	920
形A22-MG-10M	形A22NN-BMM-NGA-G100-NN	680
形A22-MG-02M	形A22NN-BMM-NGA-G202-NN	920
形A22-MG-01M	形A22NN-BMM-NGA-G002-NN	680
形A22-MG	形A22NZ-BMM-NGA	360
	形A22NZ-BMA-NGA	610
形A22-MB-20M	形A22NN-BMM-NBA-G101-NN	920
形A22-MB-11M	形A22NN-BMM-NBA-G102-NN	920
形A22-MB-10M	形A22NN-BMM-NBA-G100-NN	680
形A22-MB-02M	形A22NN-BMM-NBA-G202-NN	920
形A22-MB-01M	形A22NN-BMM-NBA-G002-NN	680
形A22-MB	形A22NZ-BMM-NBA	360
	形A22NZ-BMA-NBA	610
形A22-MA-20M	形A22NN-BMM-NAA-G101-NN	920
形A22-MA-11M	形A22NN-BMM-NAA-G102-NN	920
形A22-MA-10M	形A22NN-BMM-NAA-G100-NN	680
形A22-MA-02M	形A22NN-BMM-NAA-G202-NN	920
形A22-MA-01M	形A22NN-BMM-NAA-G002-NN	680
形A22-MA	形A22NZ-BMM-NAA	360
	形A22NZ-BMA-NAA	610
形A22L-TY-T2-20M	形A22NL-BPM-TYA-G101-YE	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G101-OE	1,620
形A22L-TY-T2-20A	形A22NL-BPA-TYA-G101-YE	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G101-OE	1,870
形A22L-TY-T2-11M	形A22NL-BPM-TYA-G102-YE	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G102-OE	1,620
形A22L-TY-T2-11A	形A22NL-BPA-TYA-G102-YE	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G102-OE	1,870
形A22L-TY-T2-10M	形A22NL-BPM-TYA-G100-YE	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G100-OE	1,380
形A22L-TY-T2-10A	形A22NL-BPA-TYA-G100-YE	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G100-OE	1,630

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-TY-T2-02M	形A22NL-BPM-TYA-G202-YE	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G202-OE	1,620
形A22L-TY-T2-02A	形A22NL-BPA-TYA-G202-YE	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G202-OE	1,870
形A22L-TY-T2-01M	形A22NL-BPM-TYA-G002-YE	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G002-OE	1,380
形A22L-TY-T2-01A	形A22NL-BPA-TYA-G002-YE	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G002-OE	1,630
形A22L-TY-T1-20M	形A22NL-BPM-TYA-G101-YD	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G101-OD	1,620
形A22L-TY-T1-20A	形A22NL-BPA-TYA-G101-YD	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G101-OD	1,870
形A22L-TY-T1-11M	形A22NL-BPM-TYA-G102-YD	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G102-OD	1,620
形A22L-TY-T1-11A	形A22NL-BPA-TYA-G102-YD	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G102-OD	1,870
形A22L-TY-T1-10M	形A22NL-BPM-TYA-G100-YD	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G100-OD	1,380
形A22L-TY-T1-10A	形A22NL-BPA-TYA-G100-YD	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G100-OD	1,630
形A22L-TY-T1-02M	形A22NL-BPM-TYA-G202-YD	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G202-OD	1,620
形A22L-TY-T1-02A	形A22NL-BPA-TYA-G202-YD	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G202-OD	1,870
形A22L-TY-T1-01M	形A22NL-BPM-TYA-G002-YD	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G002-OD	1,380
形A22L-TY-T1-01A	形A22NL-BPA-TYA-G002-YD	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G002-OD	1,630
形A22L-TY-6A-20M	形A22NL-BPM-TYA-G101-YA	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G101-OA	1,620
形A22L-TY-6A-20A	形A22NL-BPA-TYA-G101-YA	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G101-OA	1,870
形A22L-TY-6A-11M	形A22NL-BPM-TYA-G102-YA	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G102-OA	1,620
形A22L-TY-6A-11A	形A22NL-BPA-TYA-G102-YA	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G102-OA	1,870
形A22L-TY-6A-10M	形A22NL-BPM-TYA-G100-YA	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G100-OA	1,380
形A22L-TY-6A-10A	形A22NL-BPA-TYA-G100-YA	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G100-OA	1,630
形A22L-TY-6A-02M	形A22NL-BPM-TYA-G202-YA	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G202-OA	1,620
形A22L-TY-6A-02A	形A22NL-BPA-TYA-G202-YA	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G202-OA	1,870
形A22L-TY-6A-01M	形A22NL-BPM-TYA-G002-YA	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G002-OA	1,380
形A22L-TY-6A-01A	形A22NL-BPA-TYA-G002-YA	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G002-OA	1,630

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-TY-24A-20M	形A22NL-BPM-TYA-G101-YC	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G101-OC	1,620
形A22L-TY-24A-20A	形A22NL-BPA-TYA-G101-YC	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G101-OC	1,870
形A22L-TY-24A-11M	形A22NL-BPM-TYA-G102-YC	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G102-OC	1,620
形A22L-TY-24A-11A	形A22NL-BPA-TYA-G102-YC	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G102-OC	1,870
形A22L-TY-24A-10M	形A22NL-BPM-TYA-G100-YC	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G100-OC	1,380
形A22L-TY-24A-10A	形A22NL-BPA-TYA-G100-YC	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G100-OC	1,630
形A22L-TY-24A-02M	形A22NL-BPM-TYA-G202-YC	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G202-OC	1,620
形A22L-TY-24A-02A	形A22NL-BPA-TYA-G202-YC	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G202-OC	1,870
形A22L-TY-24A-01M	形A22NL-BPM-TYA-G002-YC	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G002-OC	1,380
形A22L-TY-24A-01A	形A22NL-BPA-TYA-G002-YC	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G002-OC	1,630
形A22L-TY-12A-20M	形A22NL-BPM-TYA-G101-YB	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G101-OB	1,620
形A22L-TY-12A-20A	形A22NL-BPA-TYA-G101-YB	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G101-OB	1,870
形A22L-TY-12A-11M	形A22NL-BPM-TYA-G102-YB	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G102-OB	1,620
形A22L-TY-12A-11A	形A22NL-BPA-TYA-G102-YB	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G102-OB	1,870
形A22L-TY-12A-10M	形A22NL-BPM-TYA-G100-YB	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G100-OB	1,380
形A22L-TY-12A-10A	形A22NL-BPA-TYA-G100-YB	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G100-OB	1,630
形A22L-TY-12A-02M	形A22NL-BPM-TYA-G202-YB	1,620
	形A22NL-BPM-TOA-G202-OB	1,620
形A22L-TY-12A-02A	形A22NL-BPA-TYA-G202-YB	1,870
	形A22NL-BPA-TOA-G202-OB	1,870
形A22L-TY-12A-01M	形A22NL-BPM-TYA-G002-YB	1,380
	形A22NL-BPM-TOA-G002-OB	1,380
形A22L-TY-12A-01A	形A22NL-BPA-TYA-G002-YB	1,630
	形A22NL-BPA-TOA-G002-OB	1,630
形A22L-TY	形A22NZ-BPM-TYA	192
	形A22NZ-BPA-TYA	440
形A22L-TW-T2-20M	形A22NL-BPM-TWA-G101-YE	1,620
形A22L-TW-T2-20A	形A22NL-BPA-TWA-G101-YE	1,870
形A22L-TW-T2-11M	形A22NL-BPM-TWA-G102-YE	1,620
形A22L-TW-T2-11A	形A22NL-BPA-TWA-G102-YE	1,870
形A22L-TW-T2-10M	形A22NL-BPM-TWA-G100-YE	1,380
形A22L-TW-T2-10A	形A22NL-BPA-TWA-G100-YE	1,630
形A22L-TW-T2-02M	形A22NL-BPM-TWA-G202-YE	1,620

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-TW-T2-02A	形A22NL-BPA-TWA-G202-YE	1,870
形A22L-TW-T2-01M	形A22NL-BPM-TWA-G002-YE	1,380
形A22L-TW-T2-01A	形A22NL-BPA-TWA-G002-YE	1,630
形A22L-TW-T1-20M	形A22NL-BPM-TWA-G101-YD	1,620
形A22L-TW-T1-20A	形A22NL-BPA-TWA-G101-YD	1,870
形A22L-TW-T1-11M	形A22NL-BPM-TWA-G102-YD	1,620
形A22L-TW-T1-11A	形A22NL-BPA-TWA-G102-YD	1,870
形A22L-TW-T1-10M	形A22NL-BPM-TWA-G100-YD	1,380
形A22L-TW-T1-10A	形A22NL-BPA-TWA-G100-YD	1,630
形A22L-TW-T1-02M	形A22NL-BPM-TWA-G202-YD	1,620
形A22L-TW-T1-02A	形A22NL-BPA-TWA-G202-YD	1,870
形A22L-TW-T1-01M	形A22NL-BPM-TWA-G002-YD	1,380
形A22L-TW-T1-01A	形A22NL-BPA-TWA-G002-YD	1,630
形A22L-TW-6A-20M	形A22NL-BPM-TWA-G101-YA	1,620
形A22L-TW-6A-20A	形A22NL-BPA-TWA-G101-YA	1,870
形A22L-TW-6A-11M	形A22NL-BPM-TWA-G102-YA	1,620
形A22L-TW-6A-11A	形A22NL-BPA-TWA-G102-YA	1,870
形A22L-TW-6A-10M	形A22NL-BPM-TWA-G100-YA	1,380
形A22L-TW-6A-10A	形A22NL-BPA-TWA-G100-YA	1,630
形A22L-TW-6A-02M	形A22NL-BPM-TWA-G202-YA	1,620
形A22L-TW-6A-02A	形A22NL-BPA-TWA-G202-YA	1,870
形A22L-TW-6A-01M	形A22NL-BPM-TWA-G002-YA	1,380
形A22L-TW-6A-01A	形A22NL-BPA-TWA-G002-YA	1,630
形A22L-TW-24A-20M	形A22NL-BPM-TWA-G101-YC	1,620
形A22L-TW-24A-20A	形A22NL-BPA-TWA-G101-YC	1,870
形A22L-TW-24A-11M	形A22NL-BPM-TWA-G102-YC	1,620
形A22L-TW-24A-11A	形A22NL-BPA-TWA-G102-YC	1,870
形A22L-TW-24A-10M	形A22NL-BPM-TWA-G100-YC	1,380
形A22L-TW-24A-10A	形A22NL-BPA-TWA-G100-YC	1,630
形A22L-TW-24A-02M	形A22NL-BPM-TWA-G202-YC	1,620
形A22L-TW-24A-02A	形A22NL-BPA-TWA-G202-YC	1,870
形A22L-TW-24A-01M	形A22NL-BPM-TWA-G002-YC	1,380
形A22L-TW-24A-01A	形A22NL-BPA-TWA-G002-YC	1,630
形A22L-TW-12A-20M	形A22NL-BPM-TWA-G101-YB	1,620
形A22L-TW-12A-20A	形A22NL-BPA-TWA-G101-YB	1,870
形A22L-TW-12A-11M	形A22NL-BPM-TWA-G102-YB	1,620
形A22L-TW-12A-11A	形A22NL-BPA-TWA-G102-YB	1,870
形A22L-TW-12A-10M	形A22NL-BPM-TWA-G100-YB	1,380
形A22L-TW-12A-10A	形A22NL-BPA-TWA-G100-YB	1,630
形A22L-TW-12A-02M	形A22NL-BPM-TWA-G202-YB	1,620
形A22L-TW-12A-02A	形A22NL-BPA-TWA-G202-YB	1,870
形A22L-TW-12A-01M	形A22NL-BPM-TWA-G002-YB	1,380
形A22L-TW-12A-01A	形A22NL-BPA-TWA-G002-YB	1,630
形A22L-TW	形A22NZ-BPM-TWA	192
	形A22NZ-BPA-TWA	440
形A22L-TR-T2-20M	形A22NL-BPM-TRA-G101-RE	1,620
形A22L-TR-T2-20A	形A22NL-BPA-TRA-G101-RE	1,870
形A22L-TR-T2-11M	形A22NL-BPM-TRA-G102-RE	1,620
形A22L-TR-T2-11A	形A22NL-BPA-TRA-G102-RE	1,870

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-TR-T2-10M	形A22NL-BPM-TRA-G100-RE	1,380
形A22L-TR-T2-10A	形A22NL-BPA-TRA-G100-RE	1,630
形A22L-TR-T2-02M	形A22NL-BPM-TRA-G202-RE	1,620
形A22L-TR-T2-02A	形A22NL-BPA-TRA-G202-RE	1,870
形A22L-TR-T2-01M	形A22NL-BPM-TRA-G002-RE	1,380
形A22L-TR-T2-01A	形A22NL-BPA-TRA-G002-RE	1,630
形A22L-TR-T1-20M	形A22NL-BPM-TRA-G101-RD	1,620
形A22L-TR-T1-20A	形A22NL-BPA-TRA-G101-RD	1,870
形A22L-TR-T1-11M	形A22NL-BPM-TRA-G102-RD	1,620
形A22L-TR-T1-11A	形A22NL-BPA-TRA-G102-RD	1,870
形A22L-TR-T1-10M	形A22NL-BPM-TRA-G100-RD	1,380
形A22L-TR-T1-10A	形A22NL-BPA-TRA-G100-RD	1,630
形A22L-TR-T1-02M	形A22NL-BPM-TRA-G202-RD	1,620
形A22L-TR-T1-02A	形A22NL-BPA-TRA-G202-RD	1,870
形A22L-TR-T1-01M	形A22NL-BPM-TRA-G002-RD	1,380
形A22L-TR-T1-01A	形A22NL-BPA-TRA-G002-RD	1,630
形A22L-TR-6A-20M	形A22NL-BPM-TRA-G101-RA	1,620
形A22L-TR-6A-20A	形A22NL-BPA-TRA-G101-RA	1,870
形A22L-TR-6A-11M	形A22NL-BPM-TRA-G102-RA	1,620
形A22L-TR-6A-11A	形A22NL-BPA-TRA-G102-RA	1,870
形A22L-TR-6A-10M	形A22NL-BPM-TRA-G100-RA	1,380
形A22L-TR-6A-10A	形A22NL-BPA-TRA-G100-RA	1,630
形A22L-TR-6A-02M	形A22NL-BPM-TRA-G202-RA	1,620
形A22L-TR-6A-02A	形A22NL-BPA-TRA-G202-RA	1,870
形A22L-TR-6A-01M	形A22NL-BPM-TRA-G002-RA	1,380
形A22L-TR-6A-01A	形A22NL-BPA-TRA-G002-RA	1,630
形A22L-TR-24A-20M	形A22NL-BPM-TRA-G101-RC	1,620
形A22L-TR-24A-20A	形A22NL-BPA-TRA-G101-RC	1,870
形A22L-TR-24A-11M	形A22NL-BPM-TRA-G102-RC	1,620
形A22L-TR-24A-11A	形A22NL-BPA-TRA-G102-RC	1,870
形A22L-TR-24A-10M	形A22NL-BPM-TRA-G100-RC	1,380
形A22L-TR-24A-10A	形A22NL-BPA-TRA-G100-RC	1,630
形A22L-TR-24A-02M	形A22NL-BPM-TRA-G202-RC	1,620
形A22L-TR-24A-02A	形A22NL-BPA-TRA-G202-RC	1,870
形A22L-TR-24A-01M	形A22NL-BPM-TRA-G002-RC	1,380
形A22L-TR-24A-01A	形A22NL-BPA-TRA-G002-RC	1,630
形A22L-TR-12A-20M	形A22NL-BPM-TRA-G101-RB	1,620
形A22L-TR-12A-20A	形A22NL-BPA-TRA-G101-RB	1,870
形A22L-TR-12A-11M	形A22NL-BPM-TRA-G102-RB	1,620
形A22L-TR-12A-11A	形A22NL-BPA-TRA-G102-RB	1,870
形A22L-TR-12A-10M	形A22NL-BPM-TRA-G100-RB	1,380
形A22L-TR-12A-10A	形A22NL-BPA-TRA-G100-RB	1,630
形A22L-TR-12A-02M	形A22NL-BPM-TRA-G202-RB	1,620
形A22L-TR-12A-02A	形A22NL-BPA-TRA-G202-RB	1,870
形A22L-TR-12A-01M	形A22NL-BPM-TRA-G002-RB	1,380
形A22L-TR-12A-01A	形A22NL-BPA-TRA-G002-RB	1,630
形A22L-TR	形A22NZ-BPM-TRA	192
	形A22NZ-BPA-TRA	440
形A22L-TG-T2-20M	形A22NL-BPM-TGA-G101-GE	1,620

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-TG-T2-20A	形A22NL-BPA-TGA-G101-GE	1,870
形A22L-TG-T2-11M	形A22NL-BPM-TGA-G102-GE	1,620
形A22L-TG-T2-11A	形A22NL-BPA-TGA-G102-GE	1,870
形A22L-TG-T2-10M	形A22NL-BPM-TGA-G100-GE	1,380
形A22L-TG-T2-10A	形A22NL-BPA-TGA-G100-GE	1,630
形A22L-TG-T2-02M	形A22NL-BPM-TGA-G202-GE	1,620
形A22L-TG-T2-02A	形A22NL-BPA-TGA-G202-GE	1,870
形A22L-TG-T2-01M	形A22NL-BPM-TGA-G002-GE	1,380
形A22L-TG-T2-01A	形A22NL-BPA-TGA-G002-GE	1,630
形A22L-TG-T1-20M	形A22NL-BPM-TGA-G101-GD	1,620
形A22L-TG-T1-20A	形A22NL-BPA-TGA-G101-GD	1,870
形A22L-TG-T1-11M	形A22NL-BPM-TGA-G102-GD	1,620
形A22L-TG-T1-11A	形A22NL-BPA-TGA-G102-GD	1,870
形A22L-TG-T1-10M	形A22NL-BPM-TGA-G100-GD	1,380
形A22L-TG-T1-10A	形A22NL-BPA-TGA-G100-GD	1,630
形A22L-TG-T1-02M	形A22NL-BPM-TGA-G202-GD	1,620
形A22L-TG-T1-02A	形A22NL-BPA-TGA-G202-GD	1,870
形A22L-TG-T1-01M	形A22NL-BPM-TGA-G002-GD	1,380
形A22L-TG-T1-01A	形A22NL-BPA-TGA-G002-GD	1,630
形A22L-TG-6A-20M	形A22NL-BPM-TGA-G101-GA	1,620
形A22L-TG-6A-20A	形A22NL-BPA-TGA-G101-GA	1,870
形A22L-TG-6A-11M	形A22NL-BPM-TGA-G102-GA	1,620
形A22L-TG-6A-11A	形A22NL-BPA-TGA-G102-GA	1,870
形A22L-TG-6A-10M	形A22NL-BPM-TGA-G100-GA	1,380
形A22L-TG-6A-10A	形A22NL-BPA-TGA-G100-GA	1,630
形A22L-TG-6A-02M	形A22NL-BPM-TGA-G202-GA	1,620
形A22L-TG-6A-02A	形A22NL-BPA-TGA-G202-GA	1,870
形A22L-TG-6A-01M	形A22NL-BPM-TGA-G002-GA	1,380
形A22L-TG-6A-01A	形A22NL-BPA-TGA-G002-GA	1,630
形A22L-TG-24A-20M	形A22NL-BPM-TGA-G101-GC	1,620
形A22L-TG-24A-20A	形A22NL-BPA-TGA-G101-GC	1,870
形A22L-TG-24A-11M	形A22NL-BPM-TGA-G102-GC	1,620
形A22L-TG-24A-11A	形A22NL-BPA-TGA-G102-GC	1,870
形A22L-TG-24A-10M	形A22NL-BPM-TGA-G100-GC	1,380
形A22L-TG-24A-10A	形A22NL-BPA-TGA-G100-GC	1,630
形A22L-TG-24A-02M	形A22NL-BPM-TGA-G202-GC	1,620
形A22L-TG-24A-02A	形A22NL-BPA-TGA-G202-GC	1,870
形A22L-TG-24A-01M	形A22NL-BPM-TGA-G002-GC	1,380
形A22L-TG-24A-01A	形A22NL-BPA-TGA-G002-GC	1,630
形A22L-TG-12A-20M	形A22NL-BPM-TGA-G101-GB	1,620
形A22L-TG-12A-20A	形A22NL-BPA-TGA-G101-GB	1,870
形A22L-TG-12A-11M	形A22NL-BPM-TGA-G102-GB	1,620
形A22L-TG-12A-11A	形A22NL-BPA-TGA-G102-GB	1,870
形A22L-TG-12A-10M	形A22NL-BPM-TGA-G100-GB	1,380
形A22L-TG-12A-10A	形A22NL-BPA-TGA-G100-GB	1,630
形A22L-TG-12A-02M	形A22NL-BPM-TGA-G202-GB	1,620
形A22L-TG-12A-02A	形A22NL-BPA-TGA-G202-GB	1,870
形A22L-TG-12A-01M	形A22NL-BPM-TGA-G002-GB	1,380
形A22L-TG-12A-01A	形A22NL-BPA-TGA-G002-GB	1,630

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-TG	形A22NZ-BPM-TGA	192
	形A22NZ-BPA-TGA	440
形A22L-TA-T2-20M	形A22NL-BPM-TAA-G101-AE	1,620
形A22L-TA-T2-20A	形A22NL-BPA-TAA-G101-AE	1,870
形A22L-TA-T2-11M	形A22NL-BPM-TAA-G102-AE	1,620
形A22L-TA-T2-11A	形A22NL-BPA-TAA-G102-AE	1,870
形A22L-TA-T2-10M	形A22NL-BPM-TAA-G100-AE	1,380
形A22L-TA-T2-10A	形A22NL-BPA-TAA-G100-AE	1,630
形A22L-TA-T2-02M	形A22NL-BPM-TAA-G202-AE	1,620
形A22L-TA-T2-02A	形A22NL-BPA-TAA-G202-AE	1,870
形A22L-TA-T2-01M	形A22NL-BPM-TAA-G002-AE	1,380
形A22L-TA-T2-01A	形A22NL-BPA-TAA-G002-AE	1,630
形A22L-TA-T1-20M	形A22NL-BPM-TAA-G101-AD	1,620
形A22L-TA-T1-20A	形A22NL-BPA-TAA-G101-AD	1,870
形A22L-TA-T1-11M	形A22NL-BPM-TAA-G102-AD	1,620
形A22L-TA-T1-11A	形A22NL-BPA-TAA-G102-AD	1,870
形A22L-TA-T1-10M	形A22NL-BPM-TAA-G100-AD	1,380
形A22L-TA-T1-10A	形A22NL-BPA-TAA-G100-AD	1,630
形A22L-TA-T1-02M	形A22NL-BPM-TAA-G202-AD	1,620
形A22L-TA-T1-02A	形A22NL-BPA-TAA-G202-AD	1,870
形A22L-TA-T1-01M	形A22NL-BPM-TAA-G002-AD	1,380
形A22L-TA-T1-01A	形A22NL-BPA-TAA-G002-AD	1,630
形A22L-TA-6A-20M	形A22NL-BPM-TAA-G101-AA	1,620
形A22L-TA-6A-20A	形A22NL-BPA-TAA-G101-AA	1,870
形A22L-TA-6A-11M	形A22NL-BPM-TAA-G102-AA	1,620
形A22L-TA-6A-11A	形A22NL-BPA-TAA-G102-AA	1,870
形A22L-TA-6A-10M	形A22NL-BPM-TAA-G100-AA	1,380
形A22L-TA-6A-10A	形A22NL-BPA-TAA-G100-AA	1,630
形A22L-TA-6A-02M	形A22NL-BPM-TAA-G202-AA	1,620
形A22L-TA-6A-02A	形A22NL-BPA-TAA-G202-AA	1,870
形A22L-TA-6A-01M	形A22NL-BPM-TAA-G002-AA	1,380
形A22L-TA-6A-01A	形A22NL-BPA-TAA-G002-AA	1,630
形A22L-TA-24A-20M	形A22NL-BPM-TAA-G101-AC	1,620
形A22L-TA-24A-20A	形A22NL-BPA-TAA-G101-AC	1,870
形A22L-TA-24A-11M	形A22NL-BPM-TAA-G102-AC	1,620
形A22L-TA-24A-11A	形A22NL-BPA-TAA-G102-AC	1,870
形A22L-TA-24A-10M	形A22NL-BPM-TAA-G100-AC	1,380
形A22L-TA-24A-10A	形A22NL-BPA-TAA-G100-AC	1,630
形A22L-TA-24A-02M	形A22NL-BPM-TAA-G202-AC	1,620
形A22L-TA-24A-02A	形A22NL-BPA-TAA-G202-AC	1,870
形A22L-TA-24A-01M	形A22NL-BPM-TAA-G002-AC	1,380
形A22L-TA-24A-01A	形A22NL-BPA-TAA-G002-AC	1,630
形A22L-TA-12A-20M	形A22NL-BPM-TAA-G101-AB	1,620
形A22L-TA-12A-20A	形A22NL-BPA-TAA-G101-AB	1,870
形A22L-TA-12A-11M	形A22NL-BPM-TAA-G102-AB	1,620
形A22L-TA-12A-11A	形A22NL-BPA-TAA-G102-AB	1,870
形A22L-TA-12A-10M	形A22NL-BPM-TAA-G100-AB	1,380
形A22L-TA-12A-10A	形A22NL-BPA-TAA-G100-AB	1,630
形A22L-TA-12A-02M	形A22NL-BPM-TAA-G202-AB	1,620

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-TA-12A-02A	形A22NL-BPA-TAA-G202-AB	1,870
形A22L-TA-12A-01M	形A22NL-BPM-TAA-G002-AB	1,380
形A22L-TA-12A-01A	形A22NL-BPA-TAA-G002-AB	1,630
形A22L-TA	形A22NZ-BPM-TAA	192
	形A22NZ-BPA-TAA	440
形A22L-GY-T2-20M	形A22NL-BGM-TYA-G101-YE	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G101-OE	1,940
形A22L-GY-T2-20A	形A22NL-BGA-TYA-G101-YE	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G101-OE	2,200
形A22L-GY-T2-11M	形A22NL-BGM-TYA-G102-YE	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G102-OE	1,940
形A22L-GY-T2-11A	形A22NL-BGA-TYA-G102-YE	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G102-OE	2,200
形A22L-GY-T2-10M	形A22NL-BGM-TYA-G100-YE	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G100-OE	1,700
形A22L-GY-T2-10A	形A22NL-BGA-TYA-G100-YE	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G100-OE	1,950
形A22L-GY-T2-02M	形A22NL-BGM-TYA-G202-YE	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G202-OE	1,940
形A22L-GY-T2-02A	形A22NL-BGA-TYA-G202-YE	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G202-OE	2,200
形A22L-GY-T2-01M	形A22NL-BGM-TYA-G002-YE	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G002-OE	1,700
形A22L-GY-T2-01A	形A22NL-BGA-TYA-G002-YE	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G002-OE	1,950
形A22L-GY-T1-20M	形A22NL-BGM-TYA-G101-YD	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G101-OD	1,940
形A22L-GY-T1-20A	形A22NL-BGA-TYA-G101-YD	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G101-OD	2,200
形A22L-GY-T1-11M	形A22NL-BGM-TYA-G102-YD	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G102-OD	1,940
形A22L-GY-T1-11A	形A22NL-BGA-TYA-G102-YD	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G102-OD	2,200
形A22L-GY-T1-10M	形A22NL-BGM-TYA-G100-YD	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G100-OD	1,700
形A22L-GY-T1-10A	形A22NL-BGA-TYA-G100-YD	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G100-OD	1,950
形A22L-GY-T1-02M	形A22NL-BGM-TYA-G202-YD	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G202-OD	1,940
形A22L-GY-T1-02A	形A22NL-BGA-TYA-G202-YD	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G202-OD	2,200
形A22L-GY-T1-01M	形A22NL-BGM-TYA-G002-YD	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G002-OD	1,700
形A22L-GY-T1-01A	形A22NL-BGA-TYA-G002-YD	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G002-OD	1,950
形A22L-GY-6A-20M	形A22NL-BGM-TYA-G101-YA	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G101-OA	1,940
形A22L-GY-6A-20A	形A22NL-BGA-TYA-G101-YA	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G101-OA	2,200

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-GY-6A-11M	形A22NL-BGM-TYA-G102-YA	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G102-OA	1,940
形A22L-GY-6A-11A	形A22NL-BGA-TYA-G102-YA	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G102-OA	2,200
形A22L-GY-6A-10M	形A22NL-BGM-TYA-G100-YA	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G100-OA	1,700
形A22L-GY-6A-10A	形A22NL-BGA-TYA-G100-YA	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G100-OA	1,950
形A22L-GY-6A-02M	形A22NL-BGM-TYA-G202-YA	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G202-OA	1,940
形A22L-GY-6A-02A	形A22NL-BGA-TYA-G202-YA	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G202-OA	2,200
形A22L-GY-6A-01M	形A22NL-BGM-TYA-G002-YA	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G002-OA	1,700
形A22L-GY-6A-01A	形A22NL-BGA-TYA-G002-YA	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G002-OA	1,950
形A22L-GY-24A-20M	形A22NL-BGM-TYA-G101-YC	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G101-OC	1,940
形A22L-GY-24A-20A	形A22NL-BGA-TYA-G101-YC	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G101-OC	2,200
形A22L-GY-24A-11M	形A22NL-BGM-TYA-G102-YC	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G102-OC	1,940
形A22L-GY-24A-11A	形A22NL-BGA-TYA-G102-YC	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G102-OC	2,200
形A22L-GY-24A-10M	形A22NL-BGM-TYA-G100-YC	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G100-OC	1,700
形A22L-GY-24A-10A	形A22NL-BGA-TYA-G100-YC	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G100-OC	1,950
形A22L-GY-24A-02M	形A22NL-BGM-TYA-G202-YC	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G202-OC	1,940
形A22L-GY-24A-02A	形A22NL-BGA-TYA-G202-YC	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G202-OC	2,200
形A22L-GY-24A-01M	形A22NL-BGM-TYA-G002-YC	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G002-OC	1,700
形A22L-GY-24A-01A	形A22NL-BGA-TYA-G002-YC	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G002-OC	1,950
形A22L-GY-12A-20M	形A22NL-BGM-TYA-G101-YB	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G101-OB	1,940
形A22L-GY-12A-20A	形A22NL-BGA-TYA-G101-YB	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G101-OB	2,200
形A22L-GY-12A-11M	形A22NL-BGM-TYA-G102-YB	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G102-OB	1,940
形A22L-GY-12A-11A	形A22NL-BGA-TYA-G102-YB	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G102-OB	2,200
形A22L-GY-12A-10M	形A22NL-BGM-TYA-G100-YB	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G100-OB	1,700
形A22L-GY-12A-10A	形A22NL-BGA-TYA-G100-YB	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G100-OB	1,950

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-GY-12A-02M	形A22NL-BGM-TYA-G202-YB	1,940
	形A22NL-BGM-TOA-G202-OB	1,940
形A22L-GY-12A-02A	形A22NL-BGA-TYA-G202-YB	2,200
	形A22NL-BGA-TOA-G202-OB	2,200
形A22L-GY-12A-01M	形A22NL-BGM-TYA-G002-YB	1,700
	形A22NL-BGM-TOA-G002-OB	1,700
形A22L-GY-12A-01A	形A22NL-BGA-TYA-G002-YB	1,950
	形A22NL-BGA-TOA-G002-OB	1,950
形A22L-GY	形A22NZ-BGM-TYA	510
	形A22NZ-BGA-TYA	760
形A22L-GW-T2-20M	形A22NL-BGM-TWA-G101-YE	1,940
形A22L-GW-T2-20A	形A22NL-BGA-TWA-G101-YE	2,200
形A22L-GW-T2-11M	形A22NL-BGM-TWA-G102-YE	1,940
形A22L-GW-T2-11A	形A22NL-BGA-TWA-G102-YE	2,200
形A22L-GW-T2-10M	形A22NL-BGM-TWA-G100-YE	1,700
形A22L-GW-T2-10A	形A22NL-BGA-TWA-G100-YE	1,950
形A22L-GW-T2-02M	形A22NL-BGM-TWA-G202-YE	1,940
形A22L-GW-T2-02A	形A22NL-BGA-TWA-G202-YE	2,200
形A22L-GW-T2-01M	形A22NL-BGM-TWA-G002-YE	1,700
形A22L-GW-T2-01A	形A22NL-BGA-TWA-G002-YE	1,950
形A22L-GW-T1-20M	形A22NL-BGM-TWA-G101-YD	1,940
形A22L-GW-T1-20A	形A22NL-BGA-TWA-G101-YD	2,200
形A22L-GW-T1-11M	形A22NL-BGM-TWA-G102-YD	1,940
形A22L-GW-T1-11A	形A22NL-BGA-TWA-G102-YD	2,200
形A22L-GW-T1-10M	形A22NL-BGM-TWA-G100-YD	1,700
形A22L-GW-T1-10A	形A22NL-BGA-TWA-G100-YD	1,950
形A22L-GW-T1-02M	形A22NL-BGM-TWA-G202-YD	1,940
形A22L-GW-T1-02A	形A22NL-BGA-TWA-G202-YD	2,200
形A22L-GW-T1-01M	形A22NL-BGM-TWA-G002-YD	1,700
形A22L-GW-T1-01A	形A22NL-BGA-TWA-G002-YD	1,950
形A22L-GW-6A-20M	形A22NL-BGM-TWA-G101-YA	1,940
形A22L-GW-6A-20A	形A22NL-BGA-TWA-G101-YA	2,200
形A22L-GW-6A-11M	形A22NL-BGM-TWA-G102-YA	1,940
形A22L-GW-6A-11A	形A22NL-BGA-TWA-G102-YA	2,200
形A22L-GW-6A-10M	形A22NL-BGM-TWA-G100-YA	1,700
形A22L-GW-6A-10A	形A22NL-BGA-TWA-G100-YA	1,950
形A22L-GW-6A-02M	形A22NL-BGM-TWA-G202-YA	1,940
形A22L-GW-6A-02A	形A22NL-BGA-TWA-G202-YA	2,200
形A22L-GW-6A-01M	形A22NL-BGM-TWA-G002-YA	1,700
形A22L-GW-6A-01A	形A22NL-BGA-TWA-G002-YA	1,950
形A22L-GW-24A-20M	形A22NL-BGM-TWA-G101-YC	1,940
形A22L-GW-24A-20A	形A22NL-BGA-TWA-G101-YC	2,200
形A22L-GW-24A-11M	形A22NL-BGM-TWA-G102-YC	1,940
形A22L-GW-24A-11A	形A22NL-BGA-TWA-G102-YC	2,200
形A22L-GW-24A-10M	形A22NL-BGM-TWA-G100-YC	1,700
形A22L-GW-24A-10A	形A22NL-BGA-TWA-G100-YC	1,950
形A22L-GW-24A-02M	形A22NL-BGM-TWA-G202-YC	1,940
形A22L-GW-24A-02A	形A22NL-BGA-TWA-G202-YC	2,200
形A22L-GW-24A-01M	形A22NL-BGM-TWA-G002-YC	1,700

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-GW-24A-01A	形A22NL-BGA-TWA-G002-YC	1,950
形A22L-GW-12A-20M	形A22NL-BGM-TWA-G101-YB	1,940
形A22L-GW-12A-20A	形A22NL-BGA-TWA-G101-YB	2,200
形A22L-GW-12A-11M	形A22NL-BGM-TWA-G102-YB	1,940
形A22L-GW-12A-11A	形A22NL-BGA-TWA-G102-YB	2,200
形A22L-GW-12A-10M	形A22NL-BGM-TWA-G100-YB	1,700
形A22L-GW-12A-10A	形A22NL-BGA-TWA-G100-YB	1,950
形A22L-GW-12A-02M	形A22NL-BGM-TWA-G202-YB	1,940
形A22L-GW-12A-02A	形A22NL-BGA-TWA-G202-YB	2,200
形A22L-GW-12A-01M	形A22NL-BGM-TWA-G002-YB	1,700
形A22L-GW-12A-01A	形A22NL-BGA-TWA-G002-YB	1,950
形A22L-GW	形A22NZ-BGM-TWA	510
	形A22NZ-BGA-TWA	760
形A22L-GR-T2-20M	形A22NL-BGM-TRA-G101-RE	1,940
形A22L-GR-T2-20A	形A22NL-BGA-TRA-G101-RE	2,200
形A22L-GR-T2-11M	形A22NL-BGM-TRA-G102-RE	1,940
形A22L-GR-T2-11A	形A22NL-BGA-TRA-G102-RE	2,200
形A22L-GR-T2-10M	形A22NL-BGM-TRA-G100-RE	1,700
形A22L-GR-T2-10A	形A22NL-BGA-TRA-G100-RE	1,950
形A22L-GR-T2-02M	形A22NL-BGM-TRA-G202-RE	1,940
形A22L-GR-T2-02A	形A22NL-BGA-TRA-G202-RE	2,200
形A22L-GR-T2-01M	形A22NL-BGM-TRA-G002-RE	1,700
形A22L-GR-T2-01A	形A22NL-BGA-TRA-G002-RE	1,950
形A22L-GR-T1-20M	形A22NL-BGM-TRA-G101-RD	1,940
形A22L-GR-T1-20A	形A22NL-BGA-TRA-G101-RD	2,200
形A22L-GR-T1-11M	形A22NL-BGM-TRA-G102-RD	1,940
形A22L-GR-T1-11A	形A22NL-BGA-TRA-G102-RD	2,200
形A22L-GR-T1-10M	形A22NL-BGM-TRA-G100-RD	1,700
形A22L-GR-T1-10A	形A22NL-BGA-TRA-G100-RD	1,950
形A22L-GR-T1-02M	形A22NL-BGM-TRA-G202-RD	1,940
形A22L-GR-T1-02A	形A22NL-BGA-TRA-G202-RD	2,200
形A22L-GR-T1-01M	形A22NL-BGM-TRA-G002-RD	1,700
形A22L-GR-T1-01A	形A22NL-BGA-TRA-G002-RD	1,950
形A22L-GR-6A-20M	形A22NL-BGM-TRA-G101-RA	1,940
形A22L-GR-6A-20A	形A22NL-BGA-TRA-G101-RA	2,200
形A22L-GR-6A-11M	形A22NL-BGM-TRA-G102-RA	1,940
形A22L-GR-6A-11A	形A22NL-BGA-TRA-G102-RA	2,200
形A22L-GR-6A-10M	形A22NL-BGM-TRA-G100-RA	1,700
形A22L-GR-6A-10A	形A22NL-BGA-TRA-G100-RA	1,950
形A22L-GR-6A-02M	形A22NL-BGM-TRA-G202-RA	1,940
形A22L-GR-6A-02A	形A22NL-BGA-TRA-G202-RA	2,200
形A22L-GR-6A-01M	形A22NL-BGM-TRA-G002-RA	1,700
形A22L-GR-6A-01A	形A22NL-BGA-TRA-G002-RA	1,950
形A22L-GR-24A-20M	形A22NL-BGM-TRA-G101-RC	1,940
形A22L-GR-24A-20A	形A22NL-BGA-TRA-G101-RC	2,200
形A22L-GR-24A-11M	形A22NL-BGM-TRA-G102-RC	1,940
形A22L-GR-24A-11A	形A22NL-BGA-TRA-G102-RC	2,200
形A22L-GR-24A-10M	形A22NL-BGM-TRA-G100-RC	1,700
形A22L-GR-24A-10A	形A22NL-BGA-TRA-G100-RC	1,950

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-GR-24A-02M	形A22NL-BGM-TRA-G202-RC	1,940
形A22L-GR-24A-02A	形A22NL-BGA-TRA-G202-RC	2,200
形A22L-GR-24A-01M	形A22NL-BGM-TRA-G002-RC	1,700
形A22L-GR-24A-01A	形A22NL-BGA-TRA-G002-RC	1,950
形A22L-GR-12A-20M	形A22NL-BGM-TRA-G101-RB	1,940
形A22L-GR-12A-20A	形A22NL-BGA-TRA-G101-RB	2,200
形A22L-GR-12A-11M	形A22NL-BGM-TRA-G102-RB	1,940
形A22L-GR-12A-11A	形A22NL-BGA-TRA-G102-RB	2,200
形A22L-GR-12A-10M	形A22NL-BGM-TRA-G100-RB	1,700
形A22L-GR-12A-10A	形A22NL-BGA-TRA-G100-RB	1,950
形A22L-GR-12A-02M	形A22NL-BGM-TRA-G202-RB	1,940
形A22L-GR-12A-02A	形A22NL-BGA-TRA-G202-RB	2,200
形A22L-GR-12A-01M	形A22NL-BGM-TRA-G002-RB	1,700
形A22L-GR-12A-01A	形A22NL-BGA-TRA-G002-RB	1,950
形A22L-GR	形A22NZ-BGM-TRA	510
	形A22NZ-BGA-TRA	760
形A22L-GG-T2-20M	形A22NL-BGM-TGA-G101-GE	1,940
形A22L-GG-T2-20A	形A22NL-BGA-TGA-G101-GE	2,200
形A22L-GG-T2-11M	形A22NL-BGM-TGA-G102-GE	1,940
形A22L-GG-T2-11A	形A22NL-BGA-TGA-G102-GE	2,200
形A22L-GG-T2-10M	形A22NL-BGM-TGA-G100-GE	1,700
形A22L-GG-T2-10A	形A22NL-BGA-TGA-G100-GE	1,950
形A22L-GG-T2-02M	形A22NL-BGM-TGA-G202-GE	1,940
形A22L-GG-T2-02A	形A22NL-BGA-TGA-G202-GE	2,200
形A22L-GG-T2-01M	形A22NL-BGM-TGA-G002-GE	1,700
形A22L-GG-T2-01A	形A22NL-BGA-TGA-G002-GE	1,950
形A22L-GG-T1-20M	形A22NL-BGM-TGA-G101-GD	1,940
形A22L-GG-T1-20A	形A22NL-BGA-TGA-G101-GD	2,200
形A22L-GG-T1-11M	形A22NL-BGM-TGA-G102-GD	1,940
形A22L-GG-T1-11A	形A22NL-BGA-TGA-G102-GD	2,200
形A22L-GG-T1-10M	形A22NL-BGM-TGA-G100-GD	1,700
形A22L-GG-T1-10A	形A22NL-BGA-TGA-G100-GD	1,950
形A22L-GG-T1-02M	形A22NL-BGM-TGA-G202-GD	1,940
形A22L-GG-T1-02A	形A22NL-BGA-TGA-G202-GD	2,200
形A22L-GG-T1-01M	形A22NL-BGM-TGA-G002-GD	1,700
形A22L-GG-T1-01A	形A22NL-BGA-TGA-G002-GD	1,950
形A22L-GG-6A-20M	形A22NL-BGM-TGA-G101-GA	1,940
形A22L-GG-6A-20A	形A22NL-BGA-TGA-G101-GA	2,200
形A22L-GG-6A-11M	形A22NL-BGM-TGA-G102-GA	1,940
形A22L-GG-6A-11A	形A22NL-BGA-TGA-G102-GA	2,200
形A22L-GG-6A-10M	形A22NL-BGM-TGA-G100-GA	1,700
形A22L-GG-6A-10A	形A22NL-BGA-TGA-G100-GA	1,950
形A22L-GG-6A-02M	形A22NL-BGM-TGA-G202-GA	1,940
形A22L-GG-6A-02A	形A22NL-BGA-TGA-G202-GA	2,200
形A22L-GG-6A-01M	形A22NL-BGM-TGA-G002-GA	1,700
形A22L-GG-6A-01A	形A22NL-BGA-TGA-G002-GA	1,950
形A22L-GG-24A-20M	形A22NL-BGM-TGA-G101-GC	1,940
形A22L-GG-24A-20A	形A22NL-BGA-TGA-G101-GC	2,200
形A22L-GG-24A-11M	形A22NL-BGM-TGA-G102-GC	1,940

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-GG-24A-11A	形A22NL-BGA-TGA-G102-GC	2,200
形A22L-GG-24A-10M	形A22NL-BGM-TGA-G100-GC	1,700
形A22L-GG-24A-10A	形A22NL-BGA-TGA-G100-GC	1,950
形A22L-GG-24A-02M	形A22NL-BGM-TGA-G202-GC	1,940
形A22L-GG-24A-02A	形A22NL-BGA-TGA-G202-GC	2,200
形A22L-GG-24A-01M	形A22NL-BGM-TGA-G002-GC	1,700
形A22L-GG-24A-01A	形A22NL-BGA-TGA-G002-GC	1,950
形A22L-GG-12A-20M	形A22NL-BGM-TGA-G101-GB	1,940
形A22L-GG-12A-20A	形A22NL-BGA-TGA-G101-GB	2,200
形A22L-GG-12A-11M	形A22NL-BGM-TGA-G102-GB	1,940
形A22L-GG-12A-11A	形A22NL-BGA-TGA-G102-GB	2,200
形A22L-GG-12A-10M	形A22NL-BGM-TGA-G100-GB	1,700
形A22L-GG-12A-10A	形A22NL-BGA-TGA-G100-GB	1,950
形A22L-GG-12A-02M	形A22NL-BGM-TGA-G202-GB	1,940
形A22L-GG-12A-02A	形A22NL-BGA-TGA-G202-GB	2,200
形A22L-GG-12A-01M	形A22NL-BGM-TGA-G002-GB	1,700
形A22L-GG-12A-01A	形A22NL-BGA-TGA-G002-GB	1,950
形A22L-GG	形A22NZ-BGM-TGA	510
	形A22NZ-BGA-TGA	760
形A22L-GA-T2-20M	形A22NL-BGM-TAA-G101-AE	1,940
形A22L-GA-T2-20A	形A22NL-BGA-TAA-G101-AE	2,200
形A22L-GA-T2-11M	形A22NL-BGM-TAA-G102-AE	1,940
形A22L-GA-T2-11A	形A22NL-BGA-TAA-G102-AE	2,200
形A22L-GA-T2-10M	形A22NL-BGM-TAA-G100-AE	1,700
形A22L-GA-T2-10A	形A22NL-BGA-TAA-G100-AE	1,950
形A22L-GA-T2-02M	形A22NL-BGM-TAA-G202-AE	1,940
形A22L-GA-T2-02A	形A22NL-BGA-TAA-G202-AE	2,200
形A22L-GA-T2-01M	形A22NL-BGM-TAA-G002-AE	1,700
形A22L-GA-T2-01A	形A22NL-BGA-TAA-G002-AE	1,950
形A22L-GA-T1-20M	形A22NL-BGM-TAA-G101-AD	1,940
形A22L-GA-T1-20A	形A22NL-BGA-TAA-G101-AD	2,200
形A22L-GA-T1-11M	形A22NL-BGM-TAA-G102-AD	1,940
形A22L-GA-T1-11A	形A22NL-BGA-TAA-G102-AD	2,200
形A22L-GA-T1-10M	形A22NL-BGM-TAA-G100-AD	1,700
形A22L-GA-T1-10A	形A22NL-BGA-TAA-G100-AD	1,950
形A22L-GA-T1-02M	形A22NL-BGM-TAA-G202-AD	1,940
形A22L-GA-T1-02A	形A22NL-BGA-TAA-G202-AD	2,200
形A22L-GA-T1-01M	形A22NL-BGM-TAA-G002-AD	1,700
形A22L-GA-T1-01A	形A22NL-BGA-TAA-G002-AD	1,950
形A22L-GA-6A-20M	形A22NL-BGM-TAA-G101-AA	1,940
形A22L-GA-6A-20A	形A22NL-BGA-TAA-G101-AA	2,200
形A22L-GA-6A-11M	形A22NL-BGM-TAA-G102-AA	1,940
形A22L-GA-6A-11A	形A22NL-BGA-TAA-G102-AA	2,200
形A22L-GA-6A-10M	形A22NL-BGM-TAA-G100-AA	1,700
形A22L-GA-6A-10A	形A22NL-BGA-TAA-G100-AA	1,950
形A22L-GA-6A-02M	形A22NL-BGM-TAA-G202-AA	1,940
形A22L-GA-6A-02A	形A22NL-BGA-TAA-G202-AA	2,200
形A22L-GA-6A-01M	形A22NL-BGM-TAA-G002-AA	1,700
形A22L-GA-6A-01A	形A22NL-BGA-TAA-G002-AA	1,950

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22L-GA-24A-20M	形A22NL-BGM-TAA-G101-AC	1,940
形A22L-GA-24A-20A	形A22NL-BGA-TAA-G101-AC	2,200
形A22L-GA-24A-11M	形A22NL-BGM-TAA-G102-AC	1,940
形A22L-GA-24A-11A	形A22NL-BGA-TAA-G102-AC	2,200
形A22L-GA-24A-10M	形A22NL-BGM-TAA-G100-AC	1,700
形A22L-GA-24A-10A	形A22NL-BGA-TAA-G100-AC	1,950
形A22L-GA-24A-02M	形A22NL-BGM-TAA-G202-AC	1,940
形A22L-GA-24A-02A	形A22NL-BGA-TAA-G202-AC	2,200
形A22L-GA-24A-01M	形A22NL-BGM-TAA-G002-AC	1,700
形A22L-GA-24A-01A	形A22NL-BGA-TAA-G002-AC	1,950
形A22L-GA-12A-20M	形A22NL-BGM-TAA-G101-AB	1,940
形A22L-GA-12A-20A	形A22NL-BGA-TAA-G101-AB	2,200
形A22L-GA-12A-11M	形A22NL-BGM-TAA-G102-AB	1,940
形A22L-GA-12A-11A	形A22NL-BGA-TAA-G102-AB	2,200
形A22L-GA-12A-10M	形A22NL-BGM-TAA-G100-AB	1,700
形A22L-GA-12A-10A	形A22NL-BGA-TAA-G100-AB	1,950
形A22L-GA-12A-02M	形A22NL-BGM-TAA-G202-AB	1,940
形A22L-GA-12A-02A	形A22NL-BGA-TAA-G202-AB	2,200
形A22L-GA-12A-01M	形A22NL-BGM-TAA-G002-AB	1,700
形A22L-GA-12A-01A	形A22NL-BGA-TAA-G002-AB	1,950
形A22L-GA	形A22NZ-BGM-TAA	510
	形A22NZ-BGA-TAA	760
形A22K-3ML-20	形A22NK-3BM-01BA-G101	1,650
形A22K-3ML-11	形A22NK-3BM-01BA-G102	1,650
形A22K-3ML-02	形A22NK-3BM-01BA-G202	1,650
形A22K-3ML	形A22NZ-3BM-01BA	1,090
形A22K-3MC-20	形A22NK-3BM-01DA-G101	1,650
形A22K-3MC-11	形A22NK-3BM-01DA-G102	1,650
形A22K-3MC-02	形A22NK-3BM-01DA-G202	1,650
形A22K-3MC	形A22NZ-3BM-01DA	1,090
形A22K-3MAL	形A22NZ-3BL-01BA	1,090
形A22K-3M-20	形A22NK-3BM-01GA-G101	1,650
形A22K-3M-11	形A22NK-3BM-01GA-G102	1,650
形A22K-3M-02	形A22NK-3BM-01GA-G202	1,650
形A22K-3M	形A22NZ-3BM-01GA	1,090
形A22K-3AMR	形A22NZ-3BR-01CA	1,090
形A22K-3AC-20	形A22NK-3BB-01DA-G101	1,650
形A22K-3AC-11	形A22NK-3BB-01DA-G102	1,650
形A22K-3AC-02	形A22NK-3BB-01DA-G202	1,650
形A22K-3AC	形A22NZ-3BB-01DA	1,090
形A22K-2MR-11	形A22NK-2BM-01CA-G102	1,650
形A22K-2MR-02	形A22NK-2BM-01CA-G202	1,650
形A22K-2MR-01	形A22NK-2BM-01CA-G002	1,410
形A22K-2ML-20	形A22NK-2BM-01BA-G101	1,650
形A22K-2ML-11	形A22NK-2BM-01BA-G102	1,650
形A22K-2ML-10	形A22NK-2BM-01BA-G100	1,410
形A22K-2ML-02	形A22NK-2BM-01BA-G202	1,650
形A22K-2ML-01	形A22NK-2BM-01BA-G002	1,410
形A22K-2ML	形A22NZ-2BM-01BA	1,090


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22K-2M-20	形A22NK-2BM-01AA-G101	1,650
形A22K-2M-11	形A22NK-2BM-01AA-G102	1,650
形A22K-2M-10	形A22NK-2BM-01AA-G100	1,410
形A22K-2M-02	形A22NK-2BM-01AA-G202	1,650
形A22K-2M-01	形A22NK-2BM-01AA-G002	1,410
形A22K-2M	形A22NZ-2BM-01AA	1,090
形A22K-2AL-20	形A22NK-2BL-01BA-G101	1,650
形A22K-2AL-11	形A22NK-2BL-01BA-G102	1,650
形A22K-2AL-10	形A22NK-2BL-01BA-G100	1,410
形A22K-2AL-02	形A22NK-2BL-01BA-G202	1,650
形A22K-2AL-01	形A22NK-2BL-01BA-G002	1,410
形A22K-2AL	形A22NZ-2BL-01BA	1,090
形A22-GY-20M	形A22NN-BGM-NYA-G101-NN	1,020
形A22-GY-20A	形A22NN-BGA-NYA-G101-NN	1,270
形A22-GY-11M	形A22NN-BGM-NYA-G102-NN	1,020
形A22-GY-11A	形A22NN-BGA-NYA-G102-NN	1,270
形A22-GY-10M	形A22NN-BGM-NYA-G100-NN	780
形A22-GY-10A	形A22NN-BGA-NYA-G100-NN	1,030
形A22-GY-02M	形A22NN-BGM-NYA-G202-NN	1,020
形A22-GY-02A	形A22NN-BGA-NYA-G202-NN	1,270
形A22-GY-01M	形A22NN-BGM-NYA-G002-NN	780
形A22-GY-01A	形A22NN-BGA-NYA-G002-NN	1,030
形A22-GY	形A22NZ-BGM-NYA	460
	形A22NZ-BGA-NYA	710
形A22-GW-20M	形A22NN-BGM-NWA-G101-NN	1,020
形A22-GW-20A	形A22NN-BGA-NWA-G101-NN	1,270
形A22-GW-11M	形A22NN-BGM-NWA-G102-NN	1,020
形A22-GW-11A	形A22NN-BGA-NWA-G102-NN	1,270
形A22-GW-10M	形A22NN-BGM-NWA-G100-NN	780
形A22-GW-10A	形A22NN-BGA-NWA-G100-NN	1,030
形A22-GW-02M	形A22NN-BGM-NWA-G202-NN	1,020
形A22-GW-02A	形A22NN-BGA-NWA-G202-NN	1,270
形A22-GW-01M	形A22NN-BGM-NWA-G002-NN	780
形A22-GW-01A	形A22NN-BGA-NWA-G002-NN	1,030
形A22-GW	形A22NZ-BGM-NWA	460
	形A22NZ-BGA-NWA	710
形A22-GR-20M	形A22NN-BGM-NRA-G101-NN	1,020
形A22-GR-20A	形A22NN-BGA-NRA-G101-NN	1,270
形A22-GR-11M	形A22NN-BGM-NRA-G102-NN	1,020
形A22-GR-11A	形A22NN-BGA-NRA-G102-NN	1,270
形A22-GR-10M	形A22NN-BGM-NRA-G100-NN	780
形A22-GR-10A	形A22NN-BGA-NRA-G100-NN	1,030
形A22-GR-02M	形A22NN-BGM-NRA-G202-NN	1,020
形A22-GR-02A	形A22NN-BGA-NRA-G202-NN	1,270
形A22-GR-01M	形A22NN-BGM-NRA-G002-NN	780
形A22-GR-01A	形A22NN-BGA-NRA-G002-NN	1,030
形A22-GR	形A22NZ-BGM-NRA	460
	形A22NZ-BGA-NRA	710
形A22-GG-20M	形A22NN-BGM-NGA-G101-NN	1,020

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-GG-20A	形A22NN-BGA-NGA-G101-NN	1,270
形A22-GG-11M	形A22NN-BGM-NGA-G102-NN	1,020
形A22-GG-11A	形A22NN-BGA-NGA-G102-NN	1,270
形A22-GG-10M	形A22NN-BGM-NGA-G100-NN	780
形A22-GG-10A	形A22NN-BGA-NGA-G100-NN	1,030
形A22-GG-02M	形A22NN-BGM-NGA-G202-NN	1,020
形A22-GG-02A	形A22NN-BGA-NGA-G202-NN	1,270
形A22-GG-01M	形A22NN-BGM-NGA-G002-NN	780
形A22-GG-01A	形A22NN-BGA-NGA-G002-NN	1,030
形A22-GG	形A22NZ-BGM-NGA	460
	形A22NZ-BGA-NGA	710
形A22-GB-20M	形A22NN-BGM-NBA-G101-NN	1,020
形A22-GB-20A	形A22NN-BGA-NBA-G101-NN	1,270
形A22-GB-11M	形A22NN-BGM-NBA-G102-NN	1,020
形A22-GB-11A	形A22NN-BGA-NBA-G102-NN	1,270
形A22-GB-10M	形A22NN-BGM-NBA-G100-NN	780
形A22-GB-10A	形A22NN-BGA-NBA-G100-NN	1,030
形A22-GB-02M	形A22NN-BGM-NBA-G202-NN	1,020
形A22-GB-02A	形A22NN-BGA-NBA-G202-NN	1,270
形A22-GB-01M	形A22NN-BGM-NBA-G002-NN	780
形A22-GB-01A	形A22NN-BGA-NBA-G002-NN	1,030
形A22-GB	形A22NZ-BGM-NBA	460
	形A22NZ-BGA-NBA	710
形A22-GA-20M	形A22NN-BGM-NAA-G101-NN	1,020
形A22-GA-20A	形A22NN-BGA-NAA-G101-NN	1,270
形A22-GA-11M	形A22NN-BGM-NAA-G102-NN	1,020
形A22-GA-11A	形A22NN-BGA-NAA-G102-NN	1,270
形A22-GA-10M	形A22NN-BGM-NAA-G100-NN	780
形A22-GA-10A	形A22NN-BGA-NAA-G100-NN	1,030
形A22-GA-02M	形A22NN-BGM-NAA-G202-NN	1,020
形A22-GA-02A	形A22NN-BGA-NAA-G202-NN	1,270
形A22-GA-01M	形A22NN-BGM-NAA-G002-NN	780
形A22-GA-01A	形A22NN-BGA-NAA-G002-NN	1,030
形A22-GA	形A22NZ-BGM-NAA	460
	形A22NZ-BGA-NAA	710
形A22-FY-20M	形A22NN-BNM-NYA-G101-NN	700
形A22-FY-20A	形A22NN-BNA-NYA-G101-NN	950
形A22-FY-11M	形A22NN-BNM-NYA-G102-NN	700
形A22-FY-11A	形A22NN-BNA-NYA-G102-NN	950
形A22-FY-10M	形A22NN-BNM-NYA-G100-NN	460
形A22-FY-10A	形A22NN-BNA-NYA-G100-NN	710
形A22-FY-02M	形A22NN-BNM-NYA-G202-NN	700
形A22-FY-02A	形A22NN-BNA-NYA-G202-NN	950
形A22-FY-01M	形A22NN-BNM-NYA-G002-NN	460
形A22-FY-01A	形A22NN-BNA-NYA-G002-NN	710
形A22-FY	形A22NZ-BNM-NYA	142
	形A22NZ-BNA-NYA	390
形A22-FW-20M	形A22NN-BNM-NWA-G101-NN	700
形A22-FW-20A	形A22NN-BNA-NWA-G101-NN	950



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-FW-11M	形A22NN-BNM-NWA-G102-NN	700
形A22-FW-11A	形A22NN-BNA-NWA-G102-NN	950
形A22-FW-10M	形A22NN-BNM-NWA-G100-NN	460
形A22-FW-10A	形A22NN-BNA-NWA-G100-NN	710
形A22-FW-02M	形A22NN-BNM-NWA-G202-NN	700
形A22-FW-02A	形A22NN-BNA-NWA-G202-NN	950
形A22-FW-01M	形A22NN-BNM-NWA-G002-NN	460
形A22-FW-01A	形A22NN-BNA-NWA-G002-NN	710
形A22-FW	形A22NZ-BNM-NWA	142
	形A22NZ-BNA-NWA	390
形A22-FR-20M	形A22NN-BNM-NRA-G101-NN	700
形A22-FR-20A	形A22NN-BNA-NRA-G101-NN	950
形A22-FR-11M	形A22NN-BNM-NRA-G102-NN	700
形A22-FR-11A	形A22NN-BNA-NRA-G102-NN	950
形A22-FR-10M	形A22NN-BNM-NRA-G100-NN	460
形A22-FR-10A	形A22NN-BNA-NRA-G100-NN	710
形A22-FR-02M	形A22NN-BNM-NRA-G202-NN	700
形A22-FR-02A	形A22NN-BNA-NRA-G202-NN	950
形A22-FR-01M	形A22NN-BNM-NRA-G002-NN	460
形A22-FR-01A	形A22NN-BNA-NRA-G002-NN	710
形A22-FR	形A22NZ-BNM-NRA	142
	形A22NZ-BNA-NRA	390
形A22-FG-20M	形A22NN-BNM-NGA-G101-NN	700
形A22-FG-20A	形A22NN-BNA-NGA-G101-NN	950
形A22-FG-11M	形A22NN-BNM-NGA-G102-NN	700
形A22-FG-11A	形A22NN-BNA-NGA-G102-NN	950
形A22-FG-10M	形A22NN-BNM-NGA-G100-NN	460
形A22-FG-10A	形A22NN-BNA-NGA-G100-NN	710
形A22-FG-02M	形A22NN-BNM-NGA-G202-NN	700
形A22-FG-02A	形A22NN-BNA-NGA-G202-NN	950
形A22-FG-01M	形A22NN-BNM-NGA-G002-NN	460
形A22-FG-01A	形A22NN-BNA-NGA-G002-NN	710
形A22-FG	形A22NZ-BNM-NGA	142
	形A22NZ-BNA-NGA	390
形A22-FB-20M	形A22NN-BNM-NBA-G101-NN	700
形A22-FB-20A	形A22NN-BNA-NBA-G101-NN	950
形A22-FB-11M	形A22NN-BNM-NBA-G102-NN	700
形A22-FB-11A	形A22NN-BNA-NBA-G102-NN	950
形A22-FB-10M	形A22NN-BNM-NBA-G100-NN	460
形A22-FB-10A	形A22NN-BNA-NBA-G100-NN	710
形A22-FB-02M	形A22NN-BNM-NBA-G202-NN	700
形A22-FB-02A	形A22NN-BNA-NBA-G202-NN	950
形A22-FB-01M	形A22NN-BNM-NBA-G002-NN	460
形A22-FB-01A	形A22NN-BNA-NBA-G002-NN	710
形A22-FB	形A22NZ-BNM-NBA	142
	形A22NZ-BNA-NBA	390
形A22-FA-20M	形A22NN-BNM-NAA-G101-NN	700
形A22-FA-20A	形A22NN-BNA-NAA-G101-NN	950
形A22-FA-11M	形A22NN-BNM-NAA-G102-NN	700



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-FA-11A	形A22NN-BNA-NAA-G102-NN	950
形A22-FA-10M	形A22NN-BNM-NAA-G100-NN	460
形A22-FA-10A	形A22NN-BNA-NAA-G100-NN	710
形A22-FA-02M	形A22NN-BNM-NAA-G202-NN	700
形A22-FA-02A	形A22NN-BNA-NAA-G202-NN	950
形A22-FA-01M	形A22NN-BNM-NAA-G002-NN	460
形A22-FA-01A	形A22NN-BNA-NAA-G002-NN	710
形A22-FA	形A22NZ-BNM-NAA	142
	形A22NZ-BNA-NAA	390





■本体の色

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ
例：形A22 レバー：赤 スイッチユニット(NO)：黒 スイッチユニット(NC)：茶 	例：形A22N レバー：黄 スイッチユニット(NO)：青 スイッチユニット(NC)：オレンジ 

■端子配置／配線接続

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ
端子配線図 	

生産終了商品 形M22シリーズ	推奨代替商品 形M22Nシリーズ
端子配線図 	

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22K、形M22シリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NK、形M22Nシリーズ
裸圧着端子  絶縁被覆付圧着端子 	裸圧着端子  絶縁被覆付圧着端子 

■ 取付寸法

生産終了商品

形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ

パネル加工寸法

- ・パネル厚さは1～5mm

パネル加工寸法
φ22.3mmの場合

パネル加工寸法
φ25mmの場合

マトリクス取り付け

- ・スイッチ単体、および一般形銘板ユニット、回り止めリングを取りつける時の加工寸法。
 - ・リード線を直にスイッチユニットの端子に接続する場合。(図1)
- ・大形銘板ユニットを取りつける時の加工寸法。
 - ・圧着端子をスイッチユニットの端子に配線する場合。(図2)

図1

図2

(1) の場合

スイッチユニット形式	A寸法
形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	45mm以上
形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	55mm以上

(2) の場合

圧着端子の種類	スイッチユニット形式	B寸法
裸圧着端子	形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	51mm以上
	形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	61mm以上
絶縁被覆付形圧着端子	形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	60mm以上
	形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	70mm以上

注1. 上記寸法は、前ページの適合配線材料をご使用された場合の最小寸法です。それ以外の物をご使用される場合は配線性が異なりますので、ピッチ事前にご確認の上、設定をお願いします。

- ・押ボタンの外形が30mmを超えるものをご使用の場合は、その外形寸法に合わせてピッチを設定してください。
(形A22-M□をマトリクス取り付けされる場合は、上図の30mmの箇所が40mmになります。)

推奨代替商品

形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ

パネル加工寸法

- ・パネル厚さ

パネル加工寸法	パネル厚さ
φ22.3mm	0.8～5mm
φ25.5mm	0.8～6mm

取り付け穴中心間のピッチA寸法およびB寸法は、下記の通りです。

パネル加工寸法 φ22.3mmの場合

パネル加工寸法 φ25.5mmの場合

A寸法





配線種類	スイッチユニット連結数	配線数(本/端子)	最小可能ピッチA寸法(mm)以上
リード線(より線/単線)	1	1	50
裸圧着端子	1	1	50
絶縁被覆付き圧着端子	1	1	60

注. 最小取付ピッチは、スイッチユニット1段(3個)、各端子の配線数1本の場合を標準として記載しております。
2本配線時やユニット連結時には、外形寸法図をご覧の上、操作性および配線作業を考慮してお決めください。









B寸法

操作部形状	B寸法
きのこ形	40mm以上
上記以外	30mm以上







■ 取付寸法 (つづき)

生産終了商品 形M22シリーズ	推奨代替商品 形M22Nシリーズ																			
パネル加工寸法 ・パネル厚さは1～5mm パネル加工寸法 φ22.3mm の場合  φ22.3 +0.4/0 パネル加工寸法 φ25mm の場合  φ25 +0.5/0 マトリクス取り付け (1)・スイッチ単体、および一般形銘板ユニット、回り止めリングを取りつける時の加工寸法。 ・リード線を直にスイッチユニットの端子に接続する場合。(図1) (2)・大形銘板ユニットを取りつける時の加工寸法。 ・圧着端子をスイッチユニットの端子に配線する場合。(図2)  図1  図2 (1) の場合 <table><tr><th>スイッチユニット形式</th><th>A寸法</th></tr><tr><td>形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S</td><td>45mm以上</td></tr><tr><td>形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S</td><td>55mm以上</td></tr></table> (2) の場合 <table><tr><th>圧着端子の種類</th><th>スイッチユニット形式</th><th>B寸法</th></tr><tr><td rowspan="2">裸圧着端子</td><td>形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S</td><td>51mm以上</td></tr><tr><td>形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S</td><td>61mm以上</td></tr><tr><td rowspan="2">絶縁被覆付形 圧着端子</td><td>形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S</td><td>60mm以上</td></tr><tr><td>形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S</td><td>70mm以上</td></tr></table> 注1. 上記寸法は、前ページの適合配線材料をご使用された場合の最小寸法です。それ以外の物をご使用される場合は配線性が異なりますので、ピッチ事前にご確認の上、設定をお願いします。 2. 押ボタンの外形が30mmを超えるものをご使用の場合は、その外形寸法に合わせてピッチを設定してください。 (形A22-M□をマトリクス取り付けされる場合は、上図の30mmの箇所が40mmになります。)	スイッチユニット形式	A寸法	形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	45mm以上	形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	55mm以上	圧着端子の種類	スイッチユニット形式	B寸法	裸圧着端子	形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	51mm以上	形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	61mm以上	絶縁被覆付形 圧着端子	形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	60mm以上	形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	70mm以上	パネル加工寸法 ・パネル厚さは0.8～6mm パネル加工寸法 φ22.3mmの場合  φ22.3+0.4/0 最小30mm 最小30mm φ22.3+0.4/0 パネル加工寸法 φ25.5mmの場合  φ25.5+0.5/0
スイッチユニット形式	A寸法																			
形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	45mm以上																			
形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	55mm以上																			
圧着端子の種類	スイッチユニット形式	B寸法																		
裸圧着端子	形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	51mm以上																		
	形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	61mm以上																		
絶縁被覆付形 圧着端子	形A22-10、形A22-10S 形A22-01、形A22-01S	60mm以上																		
	形A22-20、形A22-20S、形A22-02 形A22-02S、形A22-11、形A22-11S	70mm以上																		






■外形寸法

生産終了商品 形A22シリーズ	推奨代替商品 形A22Nシリーズ
形A22□-F□ 	形A22N□-BN□ 
形A22□-T□ 	形A22N□-BP□ 
形A22□-G□ 	形A22N□-BG□ 
形A22□-M□ 	形A22N□-BM□ 

■外形寸法（つづき）

生産終了商品 形A22S/Wシリーズ	推奨代替商品 形A22NS/NWシリーズ
形A22S/W 	形A22NS/W 
生産終了商品 形A22Kシリーズ	推奨代替商品 形A22NKシリーズ
形A22K 	形A22NK 
生産終了商品 形M22シリーズ	推奨代替商品 形M22Nシリーズ
形M22 	形M22N 

■外形寸法（つづき）

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ
モーメンタリ 	シリーズ共通(連結タイプ) 
オルタネイト 	
2接点ユニット 	2接点ユニット 

■ 定格／性能

接点定格

生産終了商品
形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ

●接点(一般負荷用)

定格通電電流 (A)	定格電圧 (V)	定格電流(A)			
		誘導負荷	抵抗負荷	誘導負荷	抵抗負荷
10	AC24	10	10	—	—
	110	5	10		
	220	3	6		
	380	2	3		
	440	1	2		
	DC24	—	—	1.5	10
	110			0.5	2
	220			0.2	0.6
	380			0.1	0.2

注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

- (1) 周囲温度：20±2℃
- (2) 周囲湿度：65±5%RH
- (3) 操作頻度：20回/min
2. 最小適用負荷DC5V 10mA

推奨代替商品
形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ

●接点(一般負荷用)

定格絶縁電圧		600V				
定格通電電流		10A				
使用電圧		24V	120V	240V	380V	440V
交流 50/60Hz	抵抗負荷(AC-12)	10A	10A	6A	2A	2A
	誘導負荷(AC-15)	10A	6A	3A	1.9A	1.6A
直流	抵抗負荷(DC-12)	8A	2.2A	1.1A	—	—
	誘導負荷(DC-13)	4A	1.1A	0.55A	—	—

注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

- (1) 周囲温度：20±2℃
- (2) 周囲湿度：65±5%RH
- (3) 操作頻度：30回/min
2. 最小適用負荷

DC5V、6mA 抵抗負荷

使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。

※最小適用負荷はN水準参考値としています。これは信頼水準60%(A₆₀)での故障水準のレベルで表しています。(JIS C5003)A₆₀=0.5×10⁻⁶/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表しています。

LED定格

生産終了商品
形A22、形A22S、形A22W、形A22K、形M22シリーズ

●LEDランプ

定格電圧	定格電流	使用電圧
AC/DC6V	8mA	AC/DC6V±5%
AC/DC12V		AC/DC12V±5%
AC/DC24V		AC/DC24V±5%

●白熱ランプ

定格電圧	定格電流	使用電圧
AC/DC6V	200mA	AC/DC5V
AC/DC14V	80mA	AC/DC12V
AC/DC28V	40mA	AC/DC24V

●減圧照光

定格電圧	定格電流	使用電圧	適合ランプ (BA9S/13口全)
AC110V	8mA	AC100V (95~115V)	LEDランプ 形A22-24A□
AC220V		AC200V (190~230V)	

推奨代替商品
形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NK、形M22Nシリーズ

●LEDランプ

定格電圧	使用電圧	電流値
6V AC/DC	6V AC/DC ±10%	約11mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑)
12V AC/DC	12V AC/DC ±10%	約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑)
24V AC/DC	24V AC/DC ±10%	約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑)
100V AC	100V AC ±10%	約2mA
110V AC	110V AC ±10%	
120V AC	100V AC~130V AC	
200V AC	200V AC ±10%	
220V AC	220V AC ±10%	約2mA
230V AC	230V AC ±10%	
240V AC	220~250V AC	

耐久性

生産終了商品 形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ			推奨代替商品 形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ		
	機械的耐久性	電氣的耐久性		機械的耐久性	電氣的耐久性
形A22S	50万回以上	50万回以上	形A22NS	50万回以上 (3ノッチの場合 は30万回以上)	50万回以上 (3ノッチの場合 は30万回以上) (AC250V 3A、 力率 $\cos\theta=0.4$ 誘導負荷にて)
形A22W	10万回以上	10万回以上			
形A22K	50万回以上	50万回以上			
			形A22NW	50万回以上 (3ノッチの場合 は30万回以上)	50万回以上 (3ノッチの場合 は30万回以上) (AC250V 3A、 力率 $\cos\theta=0.4$ 誘導負荷にて)
			形A22NK	50万回以上 (3ノッチの場合 は30万回以上)	50万回以上 (3ノッチの場合 は30万回以上) (AC250V 3A、 力率 $\cos\theta=0.4$ 誘導負荷にて)

誤動作衝撃

生産終了商品 形A22、形A22W、形M22シリーズ		推奨代替商品 形A22N、形A22NW、形M22Nシリーズ	
	誤動作衝撃		誤動作衝撃
形A22L	最大 600m/s ²	形A22L	最大 1,000m/s ²
形A22W		形A22W	
形M22		形M22	

周囲温湿度

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22K、形M22シリーズ			推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NK、形M22Nシリーズ		
	使用周囲温度	保存周囲温度		使用周囲温度	保存周囲温度
形A22	-20～+70℃	-40～+70℃	形A22NN	-25～+70℃	-40～+80℃
形A22L	-20～+55℃		形A22NL	-25～+55℃	
形A22S	-20～+70℃		形A22NS	-25～+70℃	
形A22W	-20～+55℃		形A22NW	-25～+55℃	
形A22K	-20～+70℃		形A22NK	-25～+70℃	
形M22	-20～+55℃		形M22N	-25～+55℃	

保護構造



生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22K、形M22シリーズ		推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NK、形M22Nシリーズ	
	保護構造		保護構造
形A22	IP65(耐油形)	形A22NN	IP66 NEMA4X NEMA13準拠
形A22L	IP65	形A22NL	
形A22S	IP65(耐油形)	形A22NS	
形A22W	IP65	形A22NW	
形A22K	IP65(耐油形)	形A22NK	
形M22	IP65	形M22N	

■動作特性



生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ					
■動作特性（1a1b接点の場合）					
種類	押ボタンスイッチ	ツマミ形セレクト・スイッチ		キー形セレクト・スイッチ	
	照光/非照光 押ボタンスイッチ	手動復帰	自動復帰	手動復帰	自動復帰
項目	形A22-F 形A22-T 形A22-G 形A22-H 形A22-C 形A22-D 形A22-S 形A22-M 形A22L-T 形A22L-G 形A22L-H 形A22L-C 形A22L-D	形A22S 形A22W		形A22K	
全体の動きに必要な力 TTF最大	29.4N	0.34N・m*	2ノッチ0.25N・m* 3ノッチ0.34N・m*	0.34N・m*	2ノッチ0.25N・m* 3ノッチ0.34N・m*
全体の動きTT	最大5.5mm	2ノッチ約90°(3ノッチ約45°)		2ノッチ約90°(3ノッチ約45°)	
もどりの力RF	—	最大0.34N・m*	—	最大0.34N・m*	—
*ツマミ形セレクトスイッチ、キー形セレクトスイッチの回転トルク値です。					
推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ					
	押ボタンスイッチ	ツマミ形セレクトスイッチ		キー形セレクトスイッチ	
	照光/非照光	手動復帰	自動復帰	手動復帰	自動復帰
全体の動きに必要な力 TTF最大	18N	0.6N・m	0.6N・m	0.6N・m	0.6N・m
全体の動きTT	最大6mm	2ノッチ約90°(3ノッチ約45°)		2ノッチ約90°(3ノッチ約45°)	
もどりの力RF	—	最大0.5N・m	—	最大0.5N・m	—

■操作方法



操作部の取りはずし方

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ
レバーを下図の方向に動かし、操作部またはスイッチ部を引いてください。また、レバーの穴の内径は6.5mmですのでドライバーなどを挿入して、下図の方向にレバーを動かしてはずすことも可能です。 	ロックレバーを裏面から押し込み、ロックを解除した状態でドライバーなどで引っ掛けて、②の方向へ動かし取り外してください。最後までカチッという音がするところまで回してください。 



照光部の取りはずし方

生産終了商品 形M22シリーズ	推奨代替商品 形M22Nシリーズ
レバーを下図の方向に動かし、操作部またはスイッチ部を引いてください。また、レバーの穴の内径は6.5mmですのでドライバーなどを挿入して、下図の方向にレバーを動かしてはずすことも可能です。 	本体部の爪の間にドライバーを差し込んでください。②の方向へドライバーを動かして、本体部を取り外してください。 







操作部へのスイッチの取り付け方

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22K、形M22シリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NK、形M22Nシリーズ
操作部に刻印してある矢印マーク側をスイッチ部のレバーが付いている方向に合わせて、差し込みレバーを下図の方向に動かしてください。 	操作部に刻印してあるTOP 表示を取付台のレバーが付いている方向に合わせて、差し込みレバーを下図の方向に最後までカチッという音がするところまで回してください。 

回り止めリングの取付

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ
回り止めリングを使用される場合は、付属の回り止め金具と交換し、突起をパネルの回り止め凹部に挿入して、取り付けナットを締めつけてください。 	回り止めリングは下図のように取り付けをしてください。また、防水性を確保するために、ゴムは既定の位置へ取り付けを行ってください。 

生産終了商品と推奨代替商品の互換性

生産終了商品 形A22、形A22S、形A22W、形A22Kシリーズ	推奨代替商品 形A22N、形A22NS、形A22NW、形A22NKシリーズ
操作部  ↓ ランプ部 白熱ランプ LED  ↓ スイッチ部(減圧ユニットなし) 	操作部  ↓ ランプ部 白熱ランプ LED  ↓ スイッチ部(減圧ユニットなし) 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。