

生産終了商品のお知らせ

接続・省配線機器

発行日
2016年9月1日
No. 2016034C(2)

I/Oリレーターミナル用コネクタケーブル 形G79シリーズ 生産終了のお知らせ

〈お断りとお願い〉

2016年4月発行のプロダクトニュースNo. 2016034Cの最終受注年月に変更がありました。
前回との変更点は、最終受注年月を2016年9月末⇒2017年3月末に変更です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2016034C(2)(2016年9月1日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

I/Oリレーターミナル用コネクタケーブル



形G79シリーズ

推奨代替商品

コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル

形XW2Z-Rシリーズ

■最終受注年月

2017年3月末

■最終出荷年月

2017年4月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形G79-A□Cシリーズを形XW2Z-RA□シリーズで置き換える場合は本体色のみが異なります。
- ・形G79-YEシリーズ、形G79-ES1シリーズ、形G79-B□Cシリーズ、形G79-I350C-350Sの推奨代替商品はありません。
- ・その他の生産終了商品については推奨代替商品との相違点はありません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XW2Z-RY□Cシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XW2Z-RA□Cシリーズ	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XW2Z-R□Cシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XW2Z-R□□Cシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XW2Z-R□□-□-□シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XW2Z-R□□-□-□-□D1シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XW2Z-R□□-□-□-□D2シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XW2Z-R□□-□-□-□MNシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません



■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G79-Y50C	形XW2Z-RY50C	4,650
形G79-Y100C	形XW2Z-RY100C	4,750
形G79-Y150C	形XW2Z-RY150C	5,450
形G79-Y200C	形XW2Z-RY200C	6,350
形G79-Y300C	形XW2Z-RY300C	6,650
形G79-Y400C	形XW2Z-RY400C	7,650
形G79-Y500C	形XW2Z-RY500C	8,550
形G79-Y700C	形XW2Z-RY700C	10,300
形G79-Y1000C	形XW2Z-RY1000C	15,500
形G79-A200C	形XW2Z-RA200C	6,350
形G79-A500C	形XW2Z-RA500C	8,550
形G79-A800C	形XW2Z-RA800C	オープン価格
形G79-A1000C	形XW2Z-RA1000C	オープン価格
形G79-50C	形XW2Z-R50C	4,200
形G79-100C	形XW2Z-R100C	4,300
形G79-150C	形XW2Z-R150C	5,050
形G79-200C	形XW2Z-R200C	5,250
形G79-300C	形XW2Z-R300C	6,200
形G79-500C	形XW2Z-R500C	8,150
形G79-800C	形XW2Z-R800C	オープン価格
形G79-1000C	形XW2Z-R1000C	オープン価格
形G79-I100C-75	形XW2Z-RI100C-75	5,450
形G79-I150C-100	形XW2Z-RI150C-100	5,450
形G79-I150C-125	形XW2Z-RI150C-125	5,450
形G79-I200C-175	形XW2Z-RI200C-175	6,000
形G79-I300C-275	形XW2Z-RI300C-275	6,950
形G79-I500C-475	形XW2Z-RI500C-475	8,900
形G79-I1000C-975	形XW2Z-RI1000C-975	13,200
形G79-O100C-75	形XW2Z-RO100C-75	5,450
形G79-O150C-100	形XW2Z-RO150C-100	5,450
形G79-O150C-125	形XW2Z-RO150C-125	5,450
形G79-O200C-150	形XW2Z-RO200C-150	オープン価格
形G79-O200C-175	形XW2Z-RO200C-175	6,000
形G79-O300C-275	形XW2Z-RO300C-275	6,950
形G79-O500C-475	形XW2Z-RO500C-475	8,900
形G79-O1000C-975	形XW2Z-RO1000C-975	13,200
形G79-150C-125-100	形XW2Z-R150C-125-100	8,050
形G79-200C-175-150	形XW2Z-R200C-175-150	8,950
形G79-300C-275-250	形XW2Z-R300C-275-250	10,800
形G79-500C-475-450	形XW2Z-R500C-475-450	14,500
形G79-1000C-975-950	形XW2Z-R1000C-975-950	23,500
形G79-I25C	形XW2Z-RI25C	5,750
形G79-I50C	形XW2Z-RI50C	6,900

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G79-O25C	形XW2Z-RO25C	5,750
形G79-O50C	形XW2Z-RO50C	6,900
形G79-I50-25-D1	形XW2Z-RI50-25-D1	5,750
形G79-I75-50-D1	形XW2Z-RI75-50-D1	6,150
形G79-M50-25-D1	形XW2Z-RM50-25-D1	5,750
形G79-M75-50-D1	形XW2Z-RM75-50-D1	6,150
形G79-O50-25-D1	形XW2Z-RO50-25-D1	5,750
形G79-O75-50-D1	形XW2Z-RO75-50-D1	6,150
形G79-A200C-D1	形XW2Z-RA200C-D1	6,900
形G79-A500C-D1	形XW2Z-RA500C-D1	9,450
形G79-Y100C-D1	形XW2Z-RY100C-D1	7,050
形G79-Y200C-D1	形XW2Z-RY200C-D1	7,800
形G79-Y500C-D1	形XW2Z-RY500C-D1	10,400
形G79-I50-25-D2	形XW2Z-RI50-25-D2	5,750
形G79-I75-50-D2	形XW2Z-RI75-50-D2	6,150
形G79-M50-25-D2	形XW2Z-RM50-25-D2	5,750
形G79-M75-50-D2	形XW2Z-RM75-50-D2	6,150
形G79-I100C-75-MN	形XW2Z-RI100C-75-MN	5,700
形G79-I150C-125-MN	形XW2Z-RI150C-125-MN	5,700
形G79-I175C-150-MN	形XW2Z-RI175C-150-MN	オープン価格
形G79-I200C-175-MN	形XW2Z-RI200C-175-MN	6,250
形G79-I250C-225-MN	形XW2Z-RI250C-225-MN	オープン価格
形G79-I300C-275-MN	形XW2Z-RI300C-275-MN	7,300
形G79-I500C-475-MN	形XW2Z-RI500C-475-MN	18,200
形G79-I1000C-975-MN	形XW2Z-RI1000C-975-MN	13,900
形G79-O100C-75-MN	形XW2Z-RO100C-75-MN	5,700
形G79-O150C-75-MN	形XW2Z-RO150C-75-MN	オープン価格
形G79-O150C-100-MN	形XW2Z-RO150C-100-MN	オープン価格
形G79-O150C-125-MN	形XW2Z-RO150C-125-MN	5,700
形G79-O175C-150-MN	形XW2Z-RO175C-150-MN	オープン価格
形G79-O200C-150-MN	形XW2Z-RO200C-150-MN	オープン価格
形G79-O200C-175-MN	形XW2Z-RO200C-175-MN	6,250
形G79-O250C-175-MN	形XW2Z-RO250C-175-MN	オープン価格
形G79-O300C-175-MN 3M	形XW2Z-RO300C-175-MN	オープン価格
形G79-O300C-275-MN	形XW2Z-RO300C-275-MN	7,300
形G79-O500C-475-MN	形XW2Z-RO500C-475-MN	オープン価格
形G79-O1000C-975-MN	形XW2Z-RO1000C-975-MN	13,900
形G79-I350C-300-YE	推奨代替商品はありません。	—
形G79-I350C-325-YE	推奨代替商品はありません。	—
形G79-O100C-75-YE	推奨代替商品はありません。	—
形G79-O200C-175-YE	推奨代替商品はありません。	—
形G79-O250C-225-YE	推奨代替商品はありません。	—
形G79-O300C-250-YE	推奨代替商品はありません。	—
形G79-O350C-300-YE	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G79-O400C-350-YE	推奨代替商品はありません。	—
形G79-200C-175-ES1	推奨代替商品はありません。	—
形G79-200C-ES1	推奨代替商品はありません。	—
形G79-I350C-350S	推奨代替商品はありません。	—
形G79-B200C	推奨代替商品はありません。	—
形G79-B400C	推奨代替商品はありません。	—

■本体の色

生産終了商品 形G79-A□Cシリーズ	推奨代替商品 形XW2Z-RA□Cシリーズ
電線色: グレー 	電線色: ブラック 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。