

生産終了商品のお知らせ

発行日
2017年6月1日

No. 2017051C

検査装置

インライン型基板外観検査装置 形VT-S720シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

インライン型基板外観検査装置

形VT-S720シリーズ



推奨代替商品

インライン型基板外観検査装置

形VT-S730シリーズ



■最終受注年月

2017年12月末

■最終出荷年月

2018年3月末

■修理対応終了年月

2025年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

検査原理が異なるため検査プログラムの再作成が必要になります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形VT-S730シリーズ	◎	◎	◎	-	◎	◎	○

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形VT-S720	形VT-S730-02	オープン価格
形VT-S720-02-R15	形VT-S730-02	オープン価格
形VT-S720-02-R20	形VT-S730-02	オープン価格
形VT-S720-A	形VT-S730-02	オープン価格
形VT-S720-A-02-R15	形VT-S730-02	オープン価格
形VT-S720-A-02-R20	形VT-S730-02	オープン価格



■本体の色

生産終了商品 形VT-S720シリーズ	推奨代替商品 形VT-S730シリーズ
ライトグレー/白 マンセル2.5PB7.5/0.5、2.5PB9.0/0.5 塗装はレザーサテン	ライトグレー/白 マンセル2.5PB7.5/0.5、2.5PB9.0/0.5 塗装はレザーサテン

■端子配置／配線接続

生産終了商品 形VT-S720シリーズ	推奨代替商品 形VT-S730シリーズ
電源部 AC200～240V(単相) 変動範囲±10%	電源部 AC200～240V(単相) 変動範囲±10%

■外形寸法

生産終了商品 形VT-S720シリーズ	推奨代替商品 形VT-S730シリーズ
1100(W) × 1470(D) × 1500(H) mm  <p>Technical drawing of the VT-S720 series terminal block. It includes three views: a front view showing a width of 1100 mm and a height of 1500 mm (with a 100 mm offset from the base); a side view showing a depth of 1470 mm (with a maximum of 645 mm on the left and 738 mm on the right); and a top view showing a height of 900 mm (with a 300 mm offset from the front edge). The base is 145 mm wide. Reference positions are given as 300 mm for the front edge and 760.5 mm for the back edge.</p>	1100(W) × 1470(D) × 1500(H) mm  <p>Technical drawing of the VT-S730 series terminal block. It includes three views: a front view showing a width of 1100 mm and a height of 1500 mm (with a 100 mm offset from the base); a side view showing a depth of 1470 mm (with a maximum of 645 mm on the left and 738 mm on the right); and a top view showing a height of 900 mm (with a 300 mm offset from the front edge). The base is 145 mm wide. Reference positions are given as 300 mm for the front edge and 760.5 mm for the back edge.</p>

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形VT-S720シリーズ	推奨代替商品 形VT-S730シリーズ
検査対象基板/種類	ランド表面: はんだコーティング、銅箔、金メッキ	ランド表面: はんだコーティング、銅箔、金メッキ
検査対象基板/外形寸法	50mm×50mm～510mm×460mm (搬送報告×前後方向)	50mm×50mm～510mm×460mm (搬送報告×前後方向)
検査対象基板/厚さ	0.4mm～4.0mm	0.4mm～4.0mm
検査対象基板/質量	部品が実装された状態で4.0kg以下	部品が実装された状態で4.0kg以下
検査対象基板/実装可能範囲	<p>下図のような制限があります。 基板搬送しろ(3mm)に、部品は実装できません。</p> <p>基板搬送しろ(表面とも) 3mm 搬送方向 基板を上から見た図</p> <p>基板 基板上クリアランス 40mm 基板下クリアランス 40mm 基板を搬送方向から見た図</p> <p>実装可能範囲 (単位: mm)</p>	<p>下図のような制限があります。 基板搬送しろ(3mm)に、部品は実装できません。</p> <p>基板搬送しろ(表面とも) 3mm 搬送方向 基板を上から見た図</p> <p>基板 基板上クリアランス 40mm 基板下クリアランス 40mm 基板を搬送方向から見た図</p> <p>実装可能範囲 (単位: mm)</p>
検査項目	ランド検査、部品本体検査、電極検査、 周辺検査、基板検査	ランド検査、部品本体検査、電極検査、 周辺検査、基板検査

■ 動作特性

生産終了商品 形VT-S720シリーズ	推奨代替商品 形VT-S730シリーズ
直視カメラ 3板式カラーCCDカメラ 斜視カメラ 単板式カラーCCDカメラ	直視カメラ 4MCMOSカメラ 斜視カメラ 単板式CCDカメラ

■ 操作方法

生産終了商品 形VT-S720シリーズ	推奨代替商品 形VT-730シリーズ
タッチパネル、および操作パネルの押しボタンにより操作する。	タッチパネル、および操作パネルの押しボタンにより操作する。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。