

生産終了商品のお知らせ

プログラマブルコントローラ

発行日
2017年7月3日

No. 2017053C

C200Hシリーズ基本I/Oユニット 形C200H-OC222N、形C200H-OC224N、
形C200H-OC226N、形C200H-IA122V、形C200H-IA222V 生産終了のお知らせ

生産終了商品

C200Hシリーズ基本I/Oユニット

形C200H-OC222N
形C200H-OC224N
形C200H-OC226N
形C200H-IA122V
形C200H-IA222V



推奨代替商品

C200Hシリーズ基本I/Oユニット

形C200H-OC222
形C200H-OC224
形C200H-OC225
形C200H-IA122
形C200H-IA222

■最終受注年月

2017年7月末

■最終出荷年月

2017年10月末

■修理対応終了年月

2024年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替品(形C200H-OC222、-OC224、-OC225、-IA122、-IA222)はEC指令(CEマーキング)に対応していません。

仕様差については、次項を参照してください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形C200H-OC222	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
形C200H-OC224	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
形C200H-OC225	◎	○	◎	◎	○	○	◎
形C200H-IA122	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
形C200H-IA222	◎	◎	◎	◎	○	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200H-OC222N	形C200H-OC222	24,000
形C200H-OC224N	形C200H-OC224	22,500
形C200H-OC226N	形C200H-OC225	30,500
形C200H-IA122V	形C200H-IA122	25,500
形C200H-IA222V	形C200H-IA222	32,000

■仕様の相違点

<リレー接点出力ユニット(12点)>



項目	生産終了商品 形C200H-OC222N	推奨代替商品 形C200H-OC222
取得規格	EC指令:対応 UL/CSA:非対応	EC指令:非対応 UL/CSA:対応
使用リレー	形G6RN-1-ACD	形G6B-1174P-FD-US-M
リレー寿命	電氣的:30万回 機械的:1,000万回	電氣的: 抵抗負荷50万回、誘導負荷10万回 機械的:5,000万回
ON応答時間	15ms以下	10ms以下
OFF応答時間	15ms以下	10ms以下
内部消費電流	DC5V:8mA以下 DC26V:同時ON 8点あたり90mA	DC5V:10mA以下 DC26V:同時ON 8点あたり75mA
質量	400g以下	300g以下

<リレー独立接点出力ユニット(8点)>

項目	生産終了商品 形C200H-OC224N	推奨代替商品 形C200H-OC224
取得規格	EC指令:対応 UL/CSA:非対応	EC指令:非対応 UL/CSA:対応
使用リレー	形G6RN-1-ACD	形G6B-1174P-FD-US-M
リレー寿命	電氣的:30万回 機械的:1,000万回	電氣的: 抵抗負荷50万回、誘導負荷10万回 機械的:5,000万回
ON応答時間	15ms以下	10ms以下
OFF応答時間	15ms以下	10ms以下
内部消費電流	DC5V:10mA以下 DC26V:同時ON 8点あたり90mA	DC5V:10mA以下 DC26V:同時ON 8点あたり75mA
質量	350g以下	300g以下

■仕様の相違点 (つづき)

<リレー接点出力ユニット(16点)>

項目	生産終了商品 形C200H-OC226N	推奨代替商品 形C200H-OC225
取得規格	EC指令: 対応 UL/CSA: 非対応	EC指令: 非対応 UL/CSA: 対応
使用リレー	形G6RN-1-ACD	形G6B-1174P-FD-US-M
リレー寿命	電氣的: 30万回 機械的: 1,000万回	電氣的: 抵抗負荷50万回、誘導負荷10万回 機械的: 5,000万回
ON応答時間	15ms以下	10ms以下
OFF応答時間	15ms以下	10ms以下
内部消費電流	DC5V: 30mA以下 DC26V: 同時ON 8点あたり90mA	DC5V: 50mA以下 DC26V: 同時ON 8点あたり75mA
外形寸法		 <p>奥行きが異なります。 (ベースユニットは形C200HW-BC□□□□の場合)</p>
質量	500g以下	400g以下

<AC入力ユニット(16点)定格入力電圧AC100~120V>

項目	生産終了商品 形C200H-IA122V	推奨代替商品 形C200H-IA122
取得規格	EC指令: 対応 UL/CSA: 非対応	EC指令: 非対応 UL/CSA: 対応
質量	400g以下	300g以下

<AC入力ユニット(16点)定格入力電圧AC200~240V>

項目	生産終了商品 形C200H-IA222V	推奨代替商品 形C200H-IA222
取得規格	EC指令: 対応 UL/CSA: 非対応	EC指令: 非対応 UL/CSA: 対応
質量	400g以下	300g以下

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。