

生産終了商品のお知らせ

パワーサプライ(電源)

発行日
2019年1月7日

No. 2019005C(ON)

スイッチング・パワーサプライ 形S8EXシリーズおよび形S8EAシリーズ用
入力・出力用ハーネス 形S82Y-EX□□H□-□□、シャーシ・カバー
形S82Y-EX□□□LC 生産終了のお知らせ

生産終了商品

入力・出力用ハーネス

形S82Y-EX□□H□-□□

シャーシ・カバー

形S82Y-EX□□□LC

推奨代替商品

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし



■最終受注年月
2020年3月末

■最終出荷年月
2020年6月末

■生産終了商品と推奨代替商品

入力・出力用ハーネス

生産終了商品	推奨代替商品
形S82Y-EX01HI-01	推奨代替商品はありません。
形S82Y-EX01HO-01	
形S82Y-EX02HO-01	
形S82Y-EX03HO-01	
形S82Y-EX04HO-01	
形S82Y-EX05HO-01	
形S82Y-EX06HO-01	
形S82Y-EX01HI-10	
形S82Y-EX01HO-10	
形S82Y-EX02HO-10	
形S82Y-EX03HO-10	
形S82Y-EX04HO-10	
形S82Y-EX05HO-10	
形S82Y-EX06HO-10	

シャーシ・カバー

生産終了商品	推奨代替商品
形S82Y-EX030LC	推奨代替商品はありません。
形S82Y-EX050LC	
形S82Y-EX075LC	
形S82Y-EX100LC	
形S82Y-EX150LC	
形S82Y-EX240LC	

■生産終了品適用機種

入力・出力用ハーネス

形式	形S8EXシリーズ						形S8EAシリーズ			
	15W	30W	50W	100W	150W	240W	50W	75W	100W	150W
形S82Y-EX01HI-01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
形S82Y-EX01HO-01	○	○	○				○			
形S82Y-EX02HO-01	○*									
形S82Y-EX03HO-01				○		○			○	
形S82Y-EX04HO-01					○					○
形S82Y-EX05HO-01					○					○
形S82Y-EX06HO-01								○		
形S82Y-EX01HI-10	○	○	○	○	○	○	○		○	○
形S82Y-EX01HO-10	○	○	○				○			
形S82Y-EX02HO-10	○*									
形S82Y-EX03HO-10				○		○			○	
形S82Y-EX04HO-10					○					○
形S82Y-EX05HO-10					○					○
形S82Y-EX06HO-10								○		

* 形S8EX-N015□□□-CN1タイプのみ適用

シャーシカバー



形式	形S8EXシリーズ						形S8EAシリーズ			
	15W	30W	50W	100W	150W	240W	50W	75W	100W	150W
形S82Y-EX030LC	○	○								
形S82Y-EX050LC			○				○			
形S82Y-EX075LC								○		
形S82Y-EX100LC				○					○	
形S82Y-EX150LC					○					○
形S82Y-EX240LC						○				

■仕様

入力・出力用ハーネス

形式	コネクタ構造	形状	使用電線					
			ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ:L (mm)	
形S82Y-EX01HI-□□	【ハウジング】 型式:VHR-5N メーカー:日本圧着端子製造 【端子】 型式:SVH-21T-P1.1 メーカー:日本圧着端子製造		1	UL1015	18	黒	500	
			2	あき				
			3	UL1015	18	白	500	
			4	あき				
			5	UL1015	18	緑	500	
形S82Y-EX01HO-□□	【ハウジング】 型式:VHR-4N メーカー:日本圧着端子製造 【端子】 型式:SVH-21T-P1.1 メーカー:日本圧着端子製造		1	UL1015	18	黒	500	
			2	UL1015	18	黒	500	
			3	UL1015	18	赤	500	
			4	UL1015	18	赤	500	
形S82Y-EX02HO-□□	【ハウジング】 型式:VHR-4 メーカー:日本圧着端子製造 【端子】 型式:SXH-001T-P0.6 メーカー:日本圧着端子製造		1	UL1007	22	黒	500	
			2	UL1007	22	黒	500	
			3	UL1007	22	赤	500	
			4	UL1007	22	赤	500	
形S82Y-EX03HO-□□	【ハウジング】 型式:VHR-8N メーカー:日本圧着端子製造 【端子】 型式:SVH-21T-P1.1 メーカー:日本圧着端子製造		1	UL1015	18	黒	500	
			2	UL1015	18	黒	500	
			3	UL1015	18	黒	500	
			4	UL1015	18	黒	500	
			5	UL1015	18	赤	500	
			6	UL1015	18	赤	500	
			7	UL1015	18	赤	500	
			8	UL1015	18	赤	500	
形S82Y-EX04HO-□□	【ハウジング】 型式:VHR-6N メーカー:日本圧着端子製造 【端子】 型式:SVH-21T-P1.1 メーカー:日本圧着端子製造		1	UL1015	18	赤	500	
			2	UL1015	18	赤	500	
			3	UL1015	18	赤	500	
			4	UL1015	18	赤	500	
			5	UL1015	18	赤	500	
			6	UL1015	18	赤	500	

■仕様 (つづき)

形式	コネクタ構造	形状	使用電線				
			ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ:L (mm)
形S82Y-EX05HO-□□	【ハウジング】 型式: VHR-7N メーカー: 日本圧着端子製造 【端子】 型式: SVH-21T-P1.1 メーカー: 日本圧着端子製造		1	UL1015	18	黒	500
			2	UL1015	18	黒	500
			3	UL1015	18	黒	500
			4	UL1015	18	黒	500
			5	UL1015	18	黒	500
			6	UL1015	18	黒	500
			7	UL1015	18	黒	500
形S82Y-EX06HO-□□	【ハウジング】 型式: VHR-6N メーカー: 日本圧着端子製造 【端子】 型式: SVH-21T-P1.1 メーカー: 日本圧着端子製造		1	UL1015	18	黒	500
			2	UL1015	18	黒	500
			3	UL1015	18	黒	500
			4	UL1015	18	赤	500
			5	UL1015	18	赤	500
			6	UL1015	18	赤	500

シャーシカバー

容量	形式
15W	形S82Y-EX030LC
30W	
50W	形S82Y-EX050LC
75W	形S82Y-EX075LC
100W	形S82Y-EX100LC
150W	形S82Y-EX150LC
240W	形S82Y-EX240LC

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。