

生産終了商品のお知らせ

タイマ/タイムスイッチ

発行日
2019年3月1日

No. 2019030C

ソリッドステート・タイマ 形H3CRシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

ソリッドステート・タイマ

形H3CR-H8L-601 AC200-240 12S

形H3CR-H8L-343 DC100-125 S

形H3CR-H8L-343 DC100-125 M

形H3CR-H8L-343 AC/DC24 M

形H3CR-G8L-604 AC200/220/240

形H3CR-G8L-301 AC100-120



形H3CR-A8E-314 AC100-240/DC100-1

形H3CR-A8E-30 AC50

形H3CR-A8-50 DC48

形H3CR-A8-30 AC50

形H3CR-HRL-343 DC48 S

形H3CR-H8RL-40 AC120 6S

形H3CR-A8E-32 AC100-/DC100- 300H

形H3CR-A-603 AC24-/DC12- 300H

推奨代替商品

ソリッドステート・タイマ

形H3CR-H8L AC200-240 S

形H3CR-H8L DC100-125 S

形H3CR-H8L DC100-125 M

形H3CR-H8L AC/DC24 M

形H3CR-G8L AC200-240

形H3CR-G8L AC100-120

形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125

形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

形H3CR-A8E AC/DC24-48

形H3CR-HRL DC48 S

形H3CR-H8RL AC100-120 S

形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125

形H3CR-A AC24-48/DC12-48

■最終受注年月

2020年3月末

■最終出荷年月

2020年6月末

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H3CR-H8L AC200-240 S	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H3CR-H8L DC100-125 S	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H3CR-H8L DC100-125 M	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H3CR-H8L AC/DC24 M	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H3CR-G8L A200-240	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H3CR-G8L AC100-120	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125	◎	◎	◎	◎	×	×	◎
形H3CR-A AC24-48/DC12-48	◎	◎	◎	◎	×※1	◎	◎
形H3CR-A8E AC/DC24-48	◎	◎	◎	◎	×※1	◎	◎
形H3CR-HRL DC48 S	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
形H3CR-H8RL AC100-120 S	◎	◎	×	◎	×※1	×	◎
形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎
形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

※1 生産終了商品と推奨代替商品とで、電源仕様が大きく異なり、また使用いただける電圧範囲も異なります。
 使用時には推奨代替商品の電圧仕様範囲をご考慮いただけますようお願いいたします。

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形H3CR-H8L-601 AC200-240 12S	形H3CR-H8L AC200-240 S	8,000
形H3CR-H8L-343 DC100-125 S	形H3CR-H8L DC100-125 S	8,000
形H3CR-H8L-343 DC100-125 M	形H3CR-H8L DC100-125 M	8,000
形H3CR-H8L-343 AC/DC24 M	形H3CR-H8L AC/DC24 M	8,000
形H3CR-G8L-604 AC200/220/240	形H3CR-G8L AC200-240	7,550
形H3CR-G8L-301 AC100-120	形H3CR-G8L AC100-120	7,550
形H3CR-A8E-314 AC100-240/DC100-1	形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125	5,950
形H3CR-A8E-30 AC50	形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	4,200
形H3CR-A8-50 DC48	形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	4,200
形H3CR-A8-30 AC50	形H3CR-A8E AC/DC24-48	5,950
形H3CR-H8RL-343 DC48 S	形H3CR-H8RL DC48 S	8,000
形H3CR-H8RL-40 AC120 6S	形H3CR-H8RL AC100-120 S	8,000
形H3CR-A8E-32 AC100-/DC100- 300H	形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125	5,950
形H3CR-A-603 AC24-/DC12- 300H	形H3CR-A AC24-48/DC12-48	4,200

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。