

生産終了商品のお知らせ

押ボタンスイッチ / 表示灯

発行日

2019年3月1日

No. 2019041C

押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16) 形A16白熱ランプシリーズ、
表示灯(丸胴形φ16) 形M16白熱ランプシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

押ボタンスイッチ(分離形)
(照光・非照光)(丸胴形φ16)

形A16白熱ランプシリーズ



表示灯(分離形)
(照光・非照光)(丸胴形φ16)

形M16白熱ランプシリーズ



推奨代替商品

押ボタンスイッチ(分離形)
(照光・非照光)(丸胴形φ16)

形A16 LEDシリーズ または
推奨代替商品なし

表示灯(分離形)
(照光・非照光)(丸胴形φ16)

形M16 LEDシリーズ

■最終受注年月

2020年3月末

■最終出荷年月

2020年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

5V仕様のランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。＋の極性があります。

ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。

スイッチ部ユニットやLEDランプ単品の形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A16 LEDシリーズ	◎	○	○	◎	○	◎	◎
形M16 LEDシリーズ	◎	○	○	◎	○	◎	◎

◎ : 互換

○ : ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

× : 変更大

— : 該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M16-TPY-5	形M16-TPY-5D	815
形M16-TPY-24	形M16-TPY-24D	815
形M16-TPY-12	形M16-TPY-12D	815
形M16-JPY-5	形M16-JPY-5D	815
形M16-JPY-24	形M16-JPY-24D	815
形M16-JPY-12	形M16-JPY-12D	815
形M16-APY-5	形M16-APY-5D	815
形M16-APY-24	形M16-APY-24D	815
形M16-APY-12	形M16-APY-12D	815
形M165-TPY-5	形M165-TPY-5D	900
形M165-TPY-24	形M165-TPY-24D	900
形M165-TPY-12	形M165-TPY-12D	900
形M165-JPY-5	形M165-JPY-5D	900
形M165-JPY-24	形M165-JPY-24D	900
形M165-JPY-12	形M165-JPY-12D	900
形M165-APY-5	形M165-APY-5D	900
形M165-APY-24	形M165-APY-24D	900
形M165-APY-12	形M165-APY-12D	900
形A16L-TPYM-5-2	形A16L-TPYM-5D-2	1,330
形A16L-TPYM-5-1	形A16L-TPYM-5D-1	1,170
形A16L-TPYM-24-2	形A16L-TPYM-24D-2	1,330
形A16L-TPYM-24-1	形A16L-TPYM-24D-1	1,170
形A16L-TPYM-12-2	形A16L-TPYM-12D-2	1,330
形A16L-TPYM-12-1	形A16L-TPYM-12D-1	1,170
形A16L-TPYA-5-2	形A16L-TPYA-5D-2	1,440
形A16L-TPYA-5-1	形A16L-TPYA-5D-1	1,280
形A16L-TPYA-24-2	形A16L-TPYA-24D-2	1,440
形A16L-TPYA-24-1	形A16L-TPYA-24D-1	1,280
形A16L-TPYA-12-2	形A16L-TPYA-12D-2	1,440
形A16L-TPYA-12-1	形A16L-TPYA-12D-1	1,280
形A16L-JPYM-5-2	形A16L-JPYM-5D-2	1,330
形A16L-JPYM-5-1	形A16L-JPYM-5D-1	1,170
形A16L-JPYM-24-2	形A16L-JPYM-24D-2	1,330
形A16L-JPYM-12-2	形A16L-JPYM-12D-2	1,330
形A16L-JPYM-12-1	形A16L-JPYM-12D-1	1,170
形A16L-JPYA-5-2	形A16L-JPYA-5D-2	1,440
形A16L-JPYA-5-1	形A16L-JPYA-5D-1	1,280
形A16L-JPYA-24-2	形A16L-JPYA-24D-2	1,440
形A16L-JPYA-24-1	形A16L-JPYA-24D-1	1,280
形A16L-JPYA-12-2	形A16L-JPYA-12D-2	1,440
形A16L-JPYA-12-1	形A16L-JPYA-12D-1	1,280
形A16L-APYM-5-2	形A16L-APYM-5D-2	1,330
形A16L-APYM-5-1	形A16L-APYM-5D-1	1,170

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A16L-APYM-24-2	形A16L-APYM-24D-2	1,330
形A16L-APYM-24-1	形A16L-APYM-24D-1	1,170
形A16L-APYM-12-2	形A16L-APYM-12D-2	1,330
形A16L-APYM-12-1	形A16L-APYM-12D-1	1,170
形A16L-APYA-5-2	形A16L-APYA-5D-2	1,440
形A16L-APYA-5-1	形A16L-APYA-5D-1	1,280
形A16L-APYA-24-2	形A16L-APYA-24D-2	1,440
形A16L-APYA-24-1	形A16L-APYA-24D-1	1,280
形A16L-APYA-12-2	形A16L-APYA-12D-2	1,440
形A16L-APYA-12-1	形A16L-APYA-12D-1	1,280
形A165L-TPYM-5-2	形A165L-TPYM-5D-2	1,420
形A165L-TPYM-5-1	形A165L-TPYM-5D-1	1,250
形A165L-TPYM-24-2	形A165L-TPYM-24D-2	1,420
形A165L-TPYM-24-1	形A165L-TPYM-24D-1	1,250
形A165L-TPYM-12-2	形A165L-TPYM-12D-2	1,420
形A165L-TPYM-12-1	形A165L-TPYM-12D-1	1,250
形A165L-TPYA-5-2	形A165L-TPYA-5D-2	1,500
形A165L-TPYA-5-1	形A165L-TPYA-5D-1	1,330
形A165L-TPYA-24-2	形A165L-TPYA-24D-2	1,500
形A165L-TPYA-24-1	形A165L-TPYA-24D-1	1,330
形A165L-TPYA-12-2	形A165L-TPYA-12D-2	1,500
形A165L-TPYA-12-1	形A165L-TPYA-12D-1	1,330
形A165L-JPYM-5-2	形A165L-JPYM-5D-2	1,420
形A165L-JPYM-5-1	形A165L-JPYM-5D-1	1,250
形A165L-JPYM-24-2	形A165L-JPYM-24D-2	1,420
形A165L-JPYM-24-1	形A165L-JPYM-24D-1	1,250
形A165L-JPYM-12-2	形A165L-JPYM-12D-2	1,420
形A165L-JPYM-12-1	形A165L-JPYM-12D-1	1,250
形A165L-JPYA-5-2	形A165L-JPYA-5D-2	1,500
形A165L-JPYA-5-1	形A165L-JPYA-5D-1	1,330
形A165L-JPYA-24-2	形A165L-JPYA-24D-2	1,500
形A165L-JPYA-24-1	形A165L-JPYA-24D-1	1,330
形A165L-JPYA-12-2	形A165L-JPYA-12D-2	1,500
形A165L-JPYA-12-1	形A165L-JPYA-12D-1	1,330
形A165L-APYM-5-2	形A165L-APYM-5D-2	1,420
形A165L-APYM-5-1	形A165L-APYM-5D-1	1,250
形A165L-APYM-24-2	形A165L-APYM-24D-2	1,420
形A165L-APYM-24-1	形A165L-APYM-24D-1	1,250
形A165L-APYM-12-2	形A165L-APYM-12D-2	1,420
形A165L-APYM-12-1	形A165L-APYM-12D-1	1,250
形A165L-APYA-5-2	形A165L-APYA-5D-2	1,500
形A165L-APYA-5-1	形A165L-APYA-5D-1	1,330
形A165L-APYA-24-2	形A165L-APYA-24D-2	1,500
形A165L-APYA-24-1	形A165L-APYA-24D-1	1,330

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A165L-APYA-12-2	形A165L-APYA-12D-2	1,500
形A165L-APYA-12-1	形A165L-APYA-12D-1	1,330
形M16-TY-5	形M16-TY-5D	815
形M16-TY-24	形M16-TY-24D	815
形M16-TY-12	形M16-TY-12D	815
形M16-TW-5	形M16-TW-5D	815
形M16-TW-24	形M16-TW-24D	815
形M16-TW-12	形M16-TW-12D	815
形M16-TR-5	形M16-TR-5D	815
形M16-TR-24	形M16-TR-24D	815
形M16-TR-12	形M16-TR-12D	815
形M16-TG-5	形M16-TG-5D	815
形M16-TG-24	形M16-TG-24D	815
形M16-TG-12	形M16-TG-12D	815
形M16-TA-5	形M16-TA-5D	1,230
形M16-TA-24	形M16-TA-24D	1,230
形M16-TA-12	形M16-TA-12D	1,230
形M16-JY-5	形M16-JY-5D	815
形M16-JY-24	形M16-JY-24D	815
形M16-JY-12	形M16-JY-12D	815
形M16-JW-5	形M16-JW-5D	815
形M16-JW-24	形M16-JW-24D	815
形M16-JW-12	形M16-JW-12D	815
形M16-JR-5	形M16-JR-5D	815
形M16-JR-24	形M16-JR-24D	815
形M16-JR-12	形M16-JR-12D	815
形M16-JG-5	形M16-JG-5D	815
形M16-JG-24	形M16-JG-24D	815
形M16-JG-12	形M16-JG-12D	815
形M16-JA-5	形M16-JA-5D	1,230
形M16-JA-24	形M16-JA-24D	1,230
形M16-JA-12	形M16-JA-12D	1,230
形M16-AY-5	形M16-AY-5D	815
形M16-AY-24	形M16-AY-24D	815
形M16-AY-12	形M16-AY-12D	815
形M16-AW-5	形M16-AW-5D	815
形M16-AW-24	形M16-AW-24D	815
形M16-AW-12	形M16-AW-12D	815
形M16-AR-5	形M16-AR-5D	815
形M16-AR-24	形M16-AR-24D	815
形M16-AR-12	形M16-AR-12D	815
形M16-AG-5	形M16-AG-5D	815
形M16-AG-24	形M16-AG-24D	815
形M16-AG-12	形M16-AG-12D	815

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M16-AA-5	形M16-AA-5D	1,230
形M16-AA-24	形M16-AA-24D	1,230
形M16-AA-12	形M16-AA-12D	1,230
形M165-TY-5	形M165-TY-5D	900
形M165-TY-24	形M165-TY-24D	900
形M165-TY-12	形M165-TY-12D	900
形M165-TW-5	形M165-TW-5D	900
形M165-TW-24	形M165-TW-24D	900
形M165-TW-12	形M165-TW-12D	900
形M165-TR-5	形M165-TR-5D	900
形M165-TR-24	形M165-TR-24D	900
形M165-TR-12	形M165-TR-12D	900
形M165-TG-5	形M165-TG-5D	900
形M165-TG-24	形M165-TG-24D	900
形M165-TG-12	形M165-TG-12D	900
形M165-TA-5	形M165-TA-5D	1,320
形M165-TA-24	形M165-TA-24D	1,320
形M165-TA-12	形M165-TA-12D	1,320
形M165-JY-5	形M165-JY-5D	900
形M165-JY-24	形M165-JY-24D	900
形M165-JY-12	形M165-JY-12D	900
形M165-JW-5	形M165-JW-5D	900
形M165-JW-24	形M165-JW-24D	900
形M165-JW-12	形M165-JW-12D	900
形M165-JR-5	形M165-JR-5D	900
形M165-JR-24	形M165-JR-24D	900
形M165-JR-12	形M165-JR-12D	900
形M165-JG-5	形M165-JG-5D	900
形M165-JG-24	形M165-JG-24D	900
形M165-JG-12	形M165-JG-12D	900
形M165-JA-5	形M165-JA-5D	1,320
形M165-JA-24	形M165-JA-24D	1,320
形M165-JA-12	形M165-JA-12D	1,320
形M165-AY-5	形M165-AY-5D	900
形M165-AY-24	形M165-AY-24D	900
形M165-AY-12	形M165-AY-12D	900
形M165-AW-5	形M165-AW-5D	900
形M165-AW-24	形M165-AW-24D	900
形M165-AW-12	形M165-AW-12D	900
形M165-AR-5	形M165-AR-5D	900
形M165-AR-24	形M165-AR-24D	900
形M165-AR-12	形M165-AR-12D	900
形M165-AG-5	形M165-AG-5D	900
形M165-AG-24	形M165-AG-24D	900

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M165-AG-12	形M165-AG-12D	900
形M165-AA-5	形M165-AA-5D	1,320
形M165-AA-24	形M165-AA-24D	1,320
形M165-AA-12	形M165-AA-12D	1,320
形M16-5	形M16-R-5D	430
	形M16-Y-5D	430
	形M16-A-5D	845
	形M16-W-5D	430
	形M16-G-5D	430
形M16-24	形M16-R-24D	430
	形M16-Y-24D	430
	形M16-A-24D	845
	形M16-W-24D	430
	形M16-G-24D	430
形M16-12	形M16-R-12D	430
	形M16-Y-12D	430
	形M16-A-12D	845
	形M16-W-12D	430
	形M16-G-12D	430
形A16L-TYM-5-2	形A16L-TYM-5D-2	1,330
形A16L-TYM-5-1	形A16L-TYM-5D-1	1,170
形A16L-TYM-24-2	形A16L-TYM-24D-2	1,330
形A16L-TYM-24-1	形A16L-TYM-24D-1	1,170
形A16L-TYM-12-2	形A16L-TYM-12D-2	1,330
形A16L-TYM-12-1	形A16L-TYM-12D-1	1,170
形A16L-TYA-5-2	形A16L-TYA-5D-2	1,440
形A16L-TYA-5-1	形A16L-TYA-5D-1	1,280
形A16L-TYA-24-2	形A16L-TYA-24D-2	1,440
形A16L-TYA-24-1	形A16L-TYA-24D-1	1,280
形A16L-TYA-12-2	形A16L-TYA-12D-2	1,440
形A16L-TYA-12-1	形A16L-TYA-12D-1	1,280
形A16L-TWM-5-2	形A16L-TWM-5D-2	1,330
形A16L-TWM-5-1	形A16L-TWM-5D-1	1,170
形A16L-TWM-24-2	形A16L-TWM-24D-2	1,330
形A16L-TWM-24-1	形A16L-TWM-24D-1	1,170
形A16L-TWM-12-2	形A16L-TWM-12D-2	1,330
形A16L-TWM-12-1	形A16L-TWM-12D-1	1,170
形A16L-TWA-5-2	形A16L-TWA-5D-2	1,440
形A16L-TWA-5-1	形A16L-TWA-5D-1	1,280
形A16L-TWA-24-2	形A16L-TWA-24D-2	1,440
形A16L-TWA-24-1	形A16L-TWA-24D-1	1,280
形A16L-TWA-12-2	形A16L-TWA-12D-2	1,440
形A16L-TWA-12-1	形A16L-TWA-12D-1	1,280
形A16L-TRM-5-2	形A16L-TRM-5D-2	1,330

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A16L-TRM-5-1	形A16L-TRM-5D-1	1,170
形A16L-TRM-24-2	形A16L-TRM-24D-2	1,330
形A16L-TRM-24-1	形A16L-TRM-24D-1	1,170
形A16L-TRM-12-2	形A16L-TRM-12D-2	1,330
形A16L-TRM-12-1	形A16L-TRM-12D-1	1,170
形A16L-TRA-5-2	形A16L-TRA-5D-2	1,440
形A16L-TRA-5-1	形A16L-TRA-5D-1	1,280
形A16L-TRA-24-2	形A16L-TRA-24D-2	1,440
形A16L-TRA-24-1	形A16L-TRA-24D-1	1,280
形A16L-TRA-12-2	形A16L-TRA-12D-2	1,440
形A16L-TRA-12-1	形A16L-TRA-12D-1	1,280
形A16L-TGM-5-2	形A16L-TGM-5D-2	1,330
形A16L-TGM-5-1	形A16L-TGM-5D-1	1,170
形A16L-TGM-24-2	形A16L-TGM-24D-2	1,330
形A16L-TGM-24-1	形A16L-TGM-24D-1	1,170
形A16L-TGM-12-2	形A16L-TGM-12D-2	1,330
形A16L-TGM-12-1	形A16L-TGM-12D-1	1,170
形A16L-TGA-5-2	形A16L-TGA-5D-2	1,440
形A16L-TGA-5-1	形A16L-TGA-5D-1	1,280
形A16L-TGA-24-2	形A16L-TGA-24D-2	1,440
形A16L-TGA-24-1	形A16L-TGA-24D-1	1,280
形A16L-TGA-12-2	形A16L-TGA-12D-2	1,440
形A16L-TGA-12-1	形A16L-TGA-12D-1	1,280
形A16L-TAM-5-2	形A16L-TAM-5D-2	1,750
形A16L-TAM-5-1	形A16L-TAM-5D-1	1,580
形A16L-TAM-24-2	形A16L-TAM-24D-2	1,750
形A16L-TAM-24-1	形A16L-TAM-24D-1	1,580
形A16L-TAM-12-2	形A16L-TAM-12D-2	1,750
形A16L-TAM-12-1	形A16L-TAM-12D-1	1,580
形A16L-TAA-5-2	形A16L-TAA-5D-2	1,860
形A16L-TAA-5-1	形A16L-TAA-5D-1	1,690
形A16L-TAA-24-2	形A16L-TAA-24D-2	1,860
形A16L-TAA-24-1	形A16L-TAA-24D-1	1,690
形A16L-TAA-12-2	形A16L-TAA-12D-2	1,860
形A16L-TAA-12-1	形A16L-TAA-12D-1	1,690
形A16L-JYM-5-2	形A16L-JYM-5D-2	1,330
形A16L-JYM-5-1	形A16L-JYM-5D-1	1,170
形A16L-JYM-24-2	形A16L-JYM-24D-2	1,330
形A16L-JYM-24-1	形A16L-JYM-24D-1	1,170
形A16L-JYM-12-2	形A16L-JYM-12D-2	1,330
形A16L-JYM-12-1	形A16L-JYM-12D-1	1,170
形A16L-JYA-5-2	形A16L-JYA-5D-2	1,440
形A16L-JYA-5-1	形A16L-JYA-5D-1	1,280
形A16L-JYA-24-2	形A16L-JYA-24D-2	1,440

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A16L-JYA-24-1	形A16L-JYA-24D-1	1,280
形A16L-JYA-12-2	形A16L-JYA-12D-2	1,440
形A16L-JYA-12-1	形A16L-JYA-12D-1	1,280
形A16L-JWM-5-2	形A16L-JWM-5D-2	1,330
形A16L-JWM-5-1	形A16L-JWM-5D-1	1,170
形A16L-JWM-24-2	形A16L-JWM-24D-2	1,330
形A16L-JWM-24-1	形A16L-JWM-24D-1	1,170
形A16L-JWM-12-2	形A16L-JWM-12D-2	1,330
形A16L-JWM-12-1	形A16L-JWM-12D-1	1,170
形A16L-JWA-5-2	形A16L-JWA-5D-2	1,440
形A16L-JWA-5-1	形A16L-JWA-5D-1	1,280
形A16L-JWA-24-2	形A16L-JWA-24D-2	1,440
形A16L-JWA-24-1	形A16L-JWA-24D-1	1,280
形A16L-JWA-12-2	形A16L-JWA-12D-2	1,440
形A16L-JWA-12-1	形A16L-JWA-12D-1	1,280
形A16L-JRM-5-2	形A16L-JRM-5D-2	1,330
形A16L-JRM-5-1	形A16L-JRM-5D-1	1,170
形A16L-JRM-24-2	形A16L-JRM-24D-2	1,330
形A16L-JRM-24-1	形A16L-JRM-24D-1	1,170
形A16L-JRM-12-2	形A16L-JRM-12D-2	1,330
形A16L-JRM-12-1	形A16L-JRM-12D-1	1,170
形A16L-JRA-5-2	形A16L-JRA-5D-2	1,440
形A16L-JRA-5-1	形A16L-JRA-5D-1	1,280
形A16L-JRA-24-2	形A16L-JRA-24D-2	1,440
形A16L-JRA-24-1	形A16L-JRA-24D-1	1,280
形A16L-JRA-12-2	形A16L-JRA-12D-2	1,440
形A16L-JRA-12-1	形A16L-JRA-12D-1	1,280
形A16L-JPYM-24-1	形A16L-JPYM-24D-1	1,170
形A16L-JGM-5-2	形A16L-JGM-5D-2	1,330
形A16L-JGM-5-1	形A16L-JGM-5D-1	1,170
形A16L-JGM-24-2	形A16L-JGM-24D-2	1,330
形A16L-JGM-24-1	形A16L-JGM-24D-1	1,170
形A16L-JGM-12-2	形A16L-JGM-12D-2	1,330
形A16L-JGM-12-1	形A16L-JGM-12D-1	1,170
形A16L-JGA-5-2	形A16L-JGA-5D-2	1,440
形A16L-JGA-5-1	形A16L-JGA-5D-1	1,280
形A16L-JGA-24-2	形A16L-JGA-24D-2	1,440
形A16L-JGA-24-1	形A16L-JGA-24D-1	1,280
形A16L-JGA-12-2	形A16L-JGA-12D-2	1,440
形A16L-JGA-12-1	形A16L-JGA-12D-1	1,280
形A16L-JAM-5-2	形A16L-JAM-5D-2	1,750
形A16L-JAM-5-1	形A16L-JAM-5D-1	1,580
形A16L-JAM-24-2	形A16L-JAM-24D-2	1,750
形A16L-JAM-24-1	形A16L-JAM-24D-1	1,580

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A16L-JAM-12-2	形A16L-JAM-12D-2	1,750
形A16L-JAM-12-1	形A16L-JAM-12D-1	1,580
形A16L-JAA-5-2	形A16L-JAA-5D-2	1,860
形A16L-JAA-5-1	形A16L-JAA-5D-1	1,690
形A16L-JAA-24-2	形A16L-JAA-24D-2	1,860
形A16L-JAA-24-1	形A16L-JAA-24D-1	1,690
形A16L-JAA-12-2	形A16L-JAA-12D-2	1,860
形A16L-JAA-12-1	形A16L-JAA-12D-1	1,690
形A16L-AYM-5-2	形A16L-AYM-5D-2	1,330
形A16L-AYM-5-1	形A16L-AYM-5D-1	1,170
形A16L-AYM-24-2	形A16L-AYM-24D-2	1,330
形A16L-AYM-24-1	形A16L-AYM-24D-1	1,170
形A16L-AYM-12-2	形A16L-AYM-12D-2	1,330
形A16L-AYM-12-1	形A16L-AYM-12D-1	1,170
形A16L-AYA-5-2	形A16L-AYA-5D-2	1,440
形A16L-AYA-5-1	形A16L-AYA-5D-1	1,280
形A16L-AYA-24-2	形A16L-AYA-24D-2	1,440
形A16L-AYA-24-1	形A16L-AYA-24D-1	1,280
形A16L-AYA-12-2	形A16L-AYA-12D-2	1,440
形A16L-AYA-12-1	形A16L-AYA-12D-1	1,280
形A16L-AWM-5-2	形A16L-AWM-5D-2	1,330
形A16L-AWM-5-1	形A16L-AWM-5D-1	1,170
形A16L-AWM-24-2	形A16L-AWM-24D-2	1,330
形A16L-AWM-24-1	形A16L-AWM-24D-1	1,170
形A16L-AWM-12-2	形A16L-AWM-12D-2	1,330
形A16L-AWM-12-1	形A16L-AWM-12D-1	1,170
形A16L-AWA-5-2	形A16L-AWA-5D-2	1,440
形A16L-AWA-5-1	形A16L-AWA-5D-1	1,280
形A16L-AWA-24-2	形A16L-AWA-24D-2	1,440
形A16L-AWA-24-1	形A16L-AWA-24D-1	1,280
形A16L-AWA-12-2	形A16L-AWA-12D-2	1,440
形A16L-AWA-12-1	形A16L-AWA-12D-1	1,280
形A16L-ARM-5-2	形A16L-ARM-5D-2	1,330
形A16L-ARM-5-1	形A16L-ARM-5D-1	1,170
形A16L-ARM-24-2	形A16L-ARM-24D-2	1,330
形A16L-ARM-24-1	形A16L-ARM-24D-1	1,170
形A16L-ARM-12-2	形A16L-ARM-12D-2	1,330
形A16L-ARM-12-1	形A16L-ARM-12D-1	1,170
形A16L-ARA-5-2	形A16L-ARA-5D-2	1,440
形A16L-ARA-5-1	形A16L-ARA-5D-1	1,280
形A16L-ARA-24-2	形A16L-ARA-24D-2	1,440
形A16L-ARA-24-1	形A16L-ARA-24D-1	1,280
形A16L-ARA-12-2	形A16L-ARA-12D-2	1,440
形A16L-ARA-12-1	形A16L-ARA-12D-1	1,280

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A16L-AGM-5-2	形A16L-AGM-5D-2	1,330
形A16L-AGM-5-1	形A16L-AGM-5D-1	1,170
形A16L-AGM-24-2	形A16L-AGM-24D-2	1,330
形A16L-AGM-24-1	形A16L-AGM-24D-1	1,170
形A16L-AGM-12-2	形A16L-AGM-12D-2	1,330
形A16L-AGM-12-1	形A16L-AGM-12D-1	1,170
形A16L-AGA-5-2	形A16L-AGA-5D-2	1,440
形A16L-AGA-5-1	形A16L-AGA-5D-1	1,280
形A16L-AGA-24-2	形A16L-AGA-24D-2	1,440
形A16L-AGA-24-1	形A16L-AGA-24D-1	1,280
形A16L-AGA-12-2	形A16L-AGA-12D-2	1,440
形A16L-AGA-12-1	形A16L-AGA-12D-1	1,280
形A16L-AAM-5-2	形A16L-AAM-5D-2	1,750
形A16L-AAM-5-1	形A16L-AAM-5D-1	1,580
形A16L-AAM-24-2	形A16L-AAM-24D-2	1,750
形A16L-AAM-24-1	形A16L-AAM-24D-1	1,580
形A16L-AAM-12-2	形A16L-AAM-12D-2	1,750
形A16L-AAM-12-1	形A16L-AAM-12D-1	1,580
形A16L-AAA-5-2	形A16L-AAA-5D-2	1,860
形A16L-AAA-5-1	形A16L-AAA-5D-1	1,690
形A16L-AAA-24-2	形A16L-AAA-24D-2	1,860
形A16L-AAA-24-1	形A16L-AAA-24D-1	1,690
形A16L-AAA-12-2	形A16L-AAA-12D-2	1,860
形A16L-AAA-12-1	形A16L-AAA-12D-1	1,690
形A16L-5-2	形A16L-R-5D-2	945
	形A16L-Y-5D-2	945
	形A16L-G-5D-2	945
	形A16L-W-5D-2	945
	形A16L-A-5D-2	1,360
形A16L-5-1	形A16L-R-5D-1	780
	形A16L-Y-5D-1	780
	形A16L-G-5D-1	780
	形A16L-W-5D-1	780
	形A16L-A-5D-1	1,200
形A16L-24-2	形A16L-R-24D-2	945
	形A16L-Y-24D-2	945
	形A16L-G-24D-2	945
	形A16L-W-24D-2	945
	形A16L-A-24D-2	1,360
形A16L-24-1	形A16L-R-24D-1	780
	形A16L-Y-24D-1	780
	形A16L-G-24D-1	790
	形A16L-W-24D-1	780
	形A16L-A-24D-1	1,200

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A16L-12-2	形A16L-R-12D-2	945
	形A16L-Y-12D-2	945
	形A16L-G-12D-2	945
	形A16L-W-12D-2	945
	形A16L-A-12D-2	1,360
形A16L-12-1	形A16L-R-12D-1	780
	形A16L-Y-12D-1	780
	形A16L-G-12D-1	780
	形A16L-W-12D-1	780
	形A16L-A-12D-1	1,200
形A165L-TYM-5-2	形A165L-TYM-5D-2	1,420
形A165L-TYM-5-1	形A165L-TYM-5D-1	1,250
形A165L-TYM-24-2	形A165L-TYM-24D-2	1,420
形A165L-TYM-24-1	形A165L-TYM-24D-1	1,250
形A165L-TYM-12-2	形A165L-TYM-12D-2	1,420
形A165L-TYM-12-1	形A165L-TYM-12D-1	1,250
形A165L-TYA-5-2	形A165L-TYA-5D-2	1,500
形A165L-TYA-5-1	形A165L-TYA-5D-1	1,330
形A165L-TYA-24-2	形A165L-TYA-24D-2	1,500
形A165L-TYA-24-1	形A165L-TYA-24D-1	1,330
形A165L-TYA-12-2	形A165L-TYA-12D-2	1,500
形A165L-TYA-12-1	形A165L-TYA-12D-1	1,330
形A165L-TWM-5-2	形A165L-TWM-5D-2	1,420
形A165L-TWM-5-1	形A165L-TWM-5D-1	1,250
形A165L-TWM-24-2	形A165L-TWM-24D-2	1,420
形A165L-TWM-24-1	形A165L-TWM-24D-1	1,250
形A165L-TWM-12-2	形A165L-TWM-12D-2	1,420
形A165L-TWM-12-1	形A165L-TWM-12D-1	1,250
形A165L-TWA-5-2	形A165L-TWA-5D-2	1,500
形A165L-TWA-5-1	形A165L-TWA-5D-1	1,330
形A165L-TWA-24-2	形A165L-TWA-24D-2	1,500
形A165L-TWA-24-1	形A165L-TWA-24D-1	1,330
形A165L-TWA-12-2	形A165L-TWA-12D-2	1,500
形A165L-TWA-12-1	形A165L-TWA-12D-1	1,330
形A165L-TRM-5-2	形A165L-TRM-5D-2	1,420
形A165L-TRM-5-1	形A165L-TRM-5D-1	1,250
形A165L-TRM-24-2	形A165L-TRM-24D-2	1,420
形A165L-TRM-24-1	形A165L-TRM-24D-1	1,250
形A165L-TRM-12-2	形A165L-TRM-12D-2	1,420
形A165L-TRM-12-1	形A165L-TRM-12D-1	1,250
形A165L-TRA-5-2	形A165L-TRA-5D-2	1,500
形A165L-TRA-5-1	形A165L-TRA-5D-1	1,330
形A165L-TRA-24-2	形A165L-TRA-24D-2	1,500
形A165L-TRA-24-1	形A165L-TRA-24D-1	1,330

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A165L-TRA-12-2	形A165L-TRA-12D-2	1,500
形A165L-TRA-12-1	形A165L-TRA-12D-1	1,330
形A165L-TGM-5-2	形A165L-TGM-5D-2	1,420
形A165L-TGM-5-1	形A165L-TGM-5D-1	1,250
形A165L-TGM-24-2	形A165L-TGM-24D-2	1,420
形A165L-TGM-24-1	形A165L-TGM-24D-1	1,250
形A165L-TGM-12-2	形A165L-TGM-12D-2	1,420
形A165L-TGM-12-1	形A165L-TGM-12D-1	1,250
形A165L-TGA-5-2	形A165L-TGA-5D-2	1,500
形A165L-TGA-5-1	形A165L-TGA-5D-1	1,330
形A165L-TGA-24-2	形A165L-TGA-24D-2	1,500
形A165L-TGA-24-1	形A165L-TGA-24D-1	1,330
形A165L-TGA-12-2	形A165L-TGA-12D-2	1,500
形A165L-TGA-12-1	形A165L-TGA-12D-1	1,330
形A165L-TAM-5-2	形A165L-TAM-5D-2	1,840
形A165L-TAM-5-1	形A165L-TAM-5D-1	1,670
形A165L-TAM-24-2	形A165L-TAM-24D-2	1,840
形A165L-TAM-24-1	形A165L-TAM-24D-1	1,670
形A165L-TAM-12-2	形A165L-TAM-12D-2	1,840
形A165L-TAM-12-1	形A165L-TAM-12D-1	1,670
形A165L-TAA-5-2	形A165L-TAA-5D-2	1,910
形A165L-TAA-5-1	形A165L-TAA-5D-1	1,750
形A165L-TAA-24-2	形A165L-TAA-24D-2	1,910
形A165L-TAA-24-1	形A165L-TAA-24D-1	1,750
形A165L-TAA-12-2	形A165L-TAA-12D-2	1,910
形A165L-TAA-12-1	形A165L-TAA-12D-1	1,750
形A165L-JYM-5-2	形A165L-JYM-5D-2	1,420
形A165L-JYM-5-1	形A165L-JYM-5D-1	1,250
形A165L-JYM-24-2	形A165L-JYM-24D-2	1,420
形A165L-JYM-24-1	形A165L-JYM-24D-1	1,250
形A165L-JYM-12-2	形A165L-JYM-12D-2	1,420
形A165L-JYM-12-1	形A165L-JYM-12D-1	1,250
形A165L-JYA-5-2	形A165L-JYA-5D-2	1,500
形A165L-JYA-5-1	形A165L-JYA-5D-1	1,330
形A165L-JYA-24-2	形A165L-JYA-24D-2	1,500
形A165L-JYA-24-1	形A165L-JYA-24D-1	1,330
形A165L-JYA-12-2	形A165L-JYA-12D-2	1,500
形A165L-JYA-12-1	形A165L-JYA-12D-1	1,330
形A165L-JWM-5-2	形A165L-JWM-5D-2	1,420
形A165L-JWM-5-1	形A165L-JWM-5D-1	1,250
形A165L-JWM-24-2	形A165L-JWM-24D-2	1,420
形A165L-JWM-24-1	形A165L-JWM-24D-1	1,250
形A165L-JWM-12-2	形A165L-JWM-12D-2	1,420
形A165L-JWM-12-1	形A165L-JWM-12D-1	1,250

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A165L-JWA-5-2	形A165L-JWA-5D-2	1,500
形A165L-JWA-5-1	形A165L-JWA-5D-1	1,330
形A165L-JWA-24-2	形A165L-JWA-24D-2	1,500
形A165L-JWA-24-1	形A165L-JWA-24D-1	1,330
形A165L-JWA-12-2	形A165L-JWA-12D-2	1,500
形A165L-JWA-12-1	形A165L-JWA-12D-1	1,330
形A165L-JRM-5-2	形A165L-JRM-5D-2	1,420
形A165L-JRM-5-1	形A165L-JRM-5D-1	1,250
形A165L-JRM-24-2	形A165L-JRM-24D-2	1,420
形A165L-JRM-24-1	形A165L-JRM-24D-1	1,250
形A165L-JRM-12-2	形A165L-JRM-12D-2	1,420
形A165L-JRM-12-1	形A165L-JRM-12D-1	1,250
形A165L-JRA-5-2	形A165L-JRA-5D-2	1,500
形A165L-JRA-5-1	形A165L-JRA-5D-1	1,330
形A165L-JRA-24-2	形A165L-JRA-24D-2	1,500
形A165L-JRA-24-1	形A165L-JRA-24D-1	1,330
形A165L-JRA-12-2	形A165L-JRA-12D-2	1,500
形A165L-JRA-12-1	形A165L-JRA-12D-1	1,330
形A165L-JGM-5-2	形A165L-JGM-5D-2	1,420
形A165L-JGM-5-1	形A165L-JGM-5D-1	1,250
形A165L-JGM-24-2	形A165L-JGM-24D-2	1,420
形A165L-JGM-24-1	形A165L-JGM-24D-1	1,250
形A165L-JGM-12-2	形A165L-JGM-12D-2	1,420
形A165L-JGM-12-1	形A165L-JGM-12D-1	1,250
形A165L-JGA-5-2	形A165L-JGA-5D-2	1,500
形A165L-JGA-5-1	形A165L-JGA-5D-1	1,330
形A165L-JGA-24-2	形A165L-JGA-24D-2	1,500
形A165L-JGA-24-1	形A165L-JGA-24D-1	1,330
形A165L-JGA-12-2	形A165L-JGA-12D-2	1,500
形A165L-JGA-12-1	形A165L-JGA-12D-1	1,330
形A165L-JAM-5-2	形A165L-JAM-5D-2	1,840
形A165L-JAM-5-1	形A165L-JAM-5D-1	1,670
形A165L-JAM-24-2	形A165L-JAM-24D-2	1,840
形A165L-JAM-24-1	形A165L-JAM-24D-1	1,670
形A165L-JAM-12-2	形A165L-JAM-12D-2	1,840
形A165L-JAM-12-1	形A165L-JAM-12D-1	1,670
形A165L-JAA-5-2	形A165L-JAA-5D-2	1,910
形A165L-JAA-5-1	形A165L-JAA-5D-1	1,750
形A165L-JAA-24-2	形A165L-JAA-24D-2	1,910
形A165L-JAA-24-1	形A165L-JAA-24D-1	1,750
形A165L-JAA-12-2	形A165L-JAA-12D-2	1,910
形A165L-JAA-12-1	形A165L-JAA-12D-1	1,750
形A165L-AYM-5-2	形A165L-AYM-5D-2	1,420
形A165L-AYM-5-1	形A165L-AYM-5D-1	1,250





生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A165L-AYM-24-2	形A165L-AYM-24D-2	1,420
形A165L-AYM-24-1	形A165L-AYM-24D-1	1,250
形A165L-AYM-12-2	形A165L-AYM-12D-2	1,420
形A165L-AYM-12-1	形A165L-AYM-12D-1	1,250
形A165L-AYA-5-2	形A165L-AYA-5D-2	1,500
形A165L-AYA-5-1	形A165L-AYA-5D-1	1,330
形A165L-AYA-24-2	形A165L-AYA-24D-2	1,500
形A165L-AYA-24-1	形A165L-AYA-24D-1	1,330
形A165L-AYA-12-2	形A165L-AYA-12D-2	1,500
形A165L-AYA-12-1	形A165L-AYA-12D-1	1,330
形A165L-AWM-5-2	形A165L-AWM-5D-2	1,420
形A165L-AWM-5-1	形A165L-AWM-5D-1	1,250
形A165L-AWM-24-2	形A165L-AWM-24D-2	1,420
形A165L-AWM-24-1	形A165L-AWM-24D-1	1,250
形A165L-AWM-12-2	形A165L-AWM-12D-2	1,420
形A165L-AWM-12-1	形A165L-AWM-12D-1	1,250
形A165L-AWA-5-2	形A165L-AWA-5D-2	1,500
形A165L-AWA-5-1	形A165L-AWA-5D-1	1,330
形A165L-AWA-24-2	形A165L-AWA-24D-2	1,500
形A165L-AWA-24-1	形A165L-AWA-24D-1	1,330
形A165L-AWA-12-2	形A165L-AWA-12D-2	1,500
形A165L-AWA-12-1	形A165L-AWA-12D-1	1,330
形A165L-ARM-5-2	形A165L-ARM-5D-2	1,420
形A165L-ARM-5-1	形A165L-ARM-5D-1	1,250
形A165L-ARM-24-2	形A165L-ARM-24D-2	1,420
形A165L-ARM-24-1	形A165L-ARM-24D-1	1,250
形A165L-ARM-12-2	形A165L-ARM-12D-2	1,420
形A165L-ARM-12-1	形A165L-ARM-12D-1	1,250
形A165L-ARA-5-2	形A165L-ARA-5D-2	1,500
形A165L-ARA-5-1	形A165L-ARA-5D-1	1,330
形A165L-ARA-24-2	形A165L-ARA-24D-2	1,500
形A165L-ARA-24-1	形A165L-ARA-24D-1	1,330
形A165L-ARA-12-2	形A165L-ARA-12D-2	1,500
形A165L-ARA-12-1	形A165L-ARA-12D-1	1,330
形A165L-AGM-5-2	形A165L-AGM-5D-2	1,420
形A165L-AGM-5-1	形A165L-AGM-5D-1	1,250
形A165L-AGM-24-2	形A165L-AGM-24D-2	1,420
形A165L-AGM-24-1	形A165L-AGM-24D-1	1,250
形A165L-AGM-12-2	形A165L-AGM-12D-2	1,420
形A165L-AGM-12-1	形A165L-AGM-12D-1	1,250
形A165L-AGA-5-2	形A165L-AGA-5D-2	1,500
形A165L-AGA-5-1	形A165L-AGA-5D-1	1,330
形A165L-AGA-24-2	形A165L-AGA-24D-2	1,500
形A165L-AGA-24-1	形A165L-AGA-24D-1	1,330

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A165L-AGA-12-2	形A165L-AGA-12D-2	1,500
形A165L-AGA-12-1	形A165L-AGA-12D-1	1,330
形A165L-AAM-5-2	推奨代替商品はありません。	—
形A165L-AAM-5-1	形A165L-AAM-5D-1	1,670
形A165L-AAM-24-2	形A165L-AAM-24D-2	1,840
形A165L-AAM-24-1	形A165L-AAM-24D-1	1,670
形A165L-AAM-12-2	形A165L-AAM-12D-2	1,840
形A165L-AAM-12-1	形A165L-AAM-12D-1	1,670
形A165L-AAA-5-2	形A165L-AAA-5D-2	1,910
形A165L-AAA-5-1	形A165L-AAA-5D-1	1,750
形A165L-AAA-24-2	形A165L-AAA-24D-2	1,910
形A165L-AAA-24-1	形A165L-AAA-24D-1	1,750
形A165L-AAA-12-2	形A165L-AAA-12D-2	1,910
形A165L-AAA-12-1	形A165L-AAA-12D-1	1,750
形A16-5	形A16-5DSR	350
	形A16-5DSY	350
	形A16-5DSG	350
	形A16-5DSW	350
	形A16-5DA	770
	形A16-5DPW	770
形A16-24	形A16-24DSR	350
	形A16-24DSY	350
	形A16-24DSG	350
	形A16-24DSW	350
	形A16-24DA	770
	形A16-24DPW	770
形A16-12	形A16-12DSR	350
	形A16-12DSY	350
	形A16-12DSG	350
	形A16-12DSW	350
	形A16-12DA	770
	形A16-12DPW	770



■本体の色

生産終了商品 形A16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形A16LEDシリーズ
例: 形A165L-JRA-5-1 黒色 	例: 形A165L-JRA-5D-1 黒色 
生産終了商品 形M16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形M16 LEDシリーズ
例: 形M16-JR-5 黒色 	例: 形M16-JR-5D 黒色 





■端子配置／配線接続

生産終了商品 形A16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形A16 LEDシリーズ
例: 形A165L-JRA-5-1 全仕様印加電圧の極性なし  本体にはL+は表示してありません	例: 形A165L-JRA-5D-1 5V仕様のみ印加電圧の極性あり 端子裏面の極性に従って正しく接続ください。  本体にはL+は表示してありません
生産終了商品 形M16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形M16 LEDシリーズ
例: 形M16-JR-5 全仕様印加電圧の極性なし  本体にはL+は表示してありません	例: 形M16-JR-5D 5V仕様のみ印加電圧の極性あり 端子裏面の極性に従って正しく接続ください。  本体にはL+は表示してありません







■取付寸法

生産終了商品 形A16、形M16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形A16、形M16 LEDシリーズ
長方形(形A16□-□J/ 形M16□-□J) (TOP VIEW) 	正方形(形A16□-A/形M16□-A), 丸形(形A16□-T/形M16□-T) (TOP VIEW) 





■外形寸法

生産終了商品 形A16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形A16 LEDシリーズ
長方形/形A16□-J 	
正方形/形A16□-A 	

■外形寸法（つづき）

生産終了商品 形A16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形A16 LEDシリーズ
丸形/形A16□-T 	
白熱ランプ/形A16-□ 	LEDランプ/形A16-□D□ 
生産終了商品 形M16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形M16 LEDシリーズ
長方形/形M16□-J 	

■外形寸法（つづき）

生産終了商品 形M16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形M16 LEDシリーズ
正方形/形M16□-A 	
丸形/形M16□-T 	

■定格／性能

項目	生産終了商品 形A16、M16白熱ランプシリーズ	推奨代替商品 形A16、M16 LEDシリーズ																						
ランプ定格	<table><tr><th>定格電圧</th><th>定格電流</th><th>使用電圧</th></tr><tr><td>AC／DC 6V</td><td>60mA</td><td>AC／DC 5V</td></tr><tr><td>AC／DC14V</td><td>40mA</td><td>AC／DC12V</td></tr><tr><td>AC／DC28V</td><td>24mA</td><td>AC／DC24V</td></tr></table>	定格電圧	定格電流	使用電圧	AC／DC 6V	60mA	AC／DC 5V	AC／DC14V	40mA	AC／DC12V	AC／DC28V	24mA	AC／DC24V	<table><tr><th>定格電圧</th><th>定格電流</th><th>使用電圧</th></tr><tr><td>DC 5V</td><td rowspan="3">8mA</td><td>DC5V±5%</td></tr><tr><td>AC/DC12V</td><td>AC/DC12V±5%</td></tr><tr><td>AC/DC24V</td><td>AC/DC24V±5%</td></tr></table>	定格電圧	定格電流	使用電圧	DC 5V	8mA	DC5V±5%	AC/DC12V	AC/DC12V±5%	AC/DC24V	AC/DC24V±5%
	定格電圧	定格電流	使用電圧																					
	AC／DC 6V	60mA	AC／DC 5V																					
	AC／DC14V	40mA	AC／DC12V																					
	AC／DC28V	24mA	AC／DC24V																					
定格電圧	定格電流	使用電圧																						
DC 5V	8mA	DC5V±5%																						
AC/DC12V		AC/DC12V±5%																						
AC/DC24V		AC/DC24V±5%																						

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。