

生産終了商品のお知らせ

押ボタンスイッチ / 表示灯

発行日
2019年3月1日

No. 2019043C

照光押ボタンスイッチ(角胴形)形A3P白熱ランプシリーズ、表示灯(角胴形)形M2P白熱ランプシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

照光押ボタンスイッチ(角胴形)

形A3P白熱ランプシリーズ



表示灯(角胴形)

形M2P白熱ランプシリーズ



推奨代替商品

照光押ボタンスイッチ(角胴形)

形A3P LEDシリーズまたは
推奨代替商品なし

表示灯(角胴形)

形M2P LEDシリーズまたは
推奨代替商品なし

■最終受注年月

2020年3月末

■最終出荷年月

2020年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。
- ・ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。
- ・セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A3P LEDシリーズ	○	◎	○	◎	○	◎	○
形M2P LEDシリーズ	○	◎	○	◎	○	◎	○

◎ : 互換

○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更

× : 変更大

— : 該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2PJ-90A22-28	形M2PJ-90A22-24EWW	3,300
	形M2PJ-90A22-24EWR	3,300
	形M2PJ-90A22-24EWG	3,300
	形M2PJ-90A22-24EWO	3,300
	形M2PJ-90A22-24ERR	3,300
	形M2PJ-90A22-24ERW	3,300
	形M2PJ-90A22-24ERG	3,300
	形M2PJ-90A22-24ERO	3,300
	形M2PJ-90A22-24EGG	3,300
	形M2PJ-90A22-24EGW	3,300
	形M2PJ-90A22-24EGR	3,300
	形M2PJ-90A22-24EGO	3,300
	形M2PJ-90A22-24EOO	3,300
	形M2PJ-90A22-24EOW	3,300
	形M2PJ-90A22-24EOR	3,300
形M2PJ-90A22-24EOG	3,300	
形M2PJ-90A22-14	推奨代替商品はありません。	—
形M2PJ-90A21-14	推奨代替商品はありません。	—
形M2PJ-90A21-06	推奨代替商品はありません。	—
形M2PJ-90A12-14	形M2PJ-90A12-12EW	3,300
	形M2PJ-90A12-12ER	3,300
	形M2PJ-90A12-12EG	3,300
	形M2PJ-90A12-12AA	3,200
	形M2PJ-90A12-12EO	3,300
形M2PJ-90A12-06	形M2PJ-90A12-05EW	3,300
	形M2PJ-90A12-05ER	3,300
	形M2PJ-90A12-05EG	3,300
	形M2PJ-90A12-05AA	3,200
	形M2PJ-90A12-05EO	3,300
形M2PJ-90A11-14	形M2PJ-90A11-12EW	3,300
	形M2PJ-90A11-12ER	3,300
	形M2PJ-90A11-12EG	3,300
	形M2PJ-90A11-12AA	3,200
	形M2PJ-90A11-12EO	3,300
形M2PJ-90A11-06	形M2PJ-90A11-05EW	3,300
	形M2PJ-90A11-05ER	3,300
	形M2PJ-90A11-05EG	3,300
	形M2PJ-90A11-05AA	3,200
	形M2PJ-90A11-05EO	3,300
形M2PA-90A22-14	推奨代替商品はありません。	—
形M2PA-90A22-06	推奨代替商品はありません。	—
形M2PA-90A21-14	推奨代替商品はありません。	—
形M2PA-90A21-06	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2PA-90A12-14	形M2PA-90A12-12EW	2,650
	形M2PA-90A12-12ER	2,650
	形M2PA-90A12-12EG	2,650
	形M2PA-90A12-12AA	2,650
	形M2PA-90A12-12EO	2,650
形M2PA-90A12-06	形M2PA-90A12-05ER	2,650
	形M2PA-90A12-05AA	2,650
形M2PA-90A11-14	形M2PA-90A11-12EW	2,650
	形M2PA-90A11-12ER	2,650
	形M2PA-90A11-12EG	2,650
	形M2PA-90A11-12AA	2,650
	形M2PA-90A11-12EO	2,650
形M2PA-90A11-06	形M2PA-90A11-05EW	2,650
	形M2PA-90A11-05ER	2,650
	形M2PA-90A11-05EG	2,650
	形M2PA-90A11-05AA	2,650
	形M2PA-90A11-05EO	2,650
形A3PT-90D12-14	形A3PT-90D12-12CW	3,250
	形A3PT-90D12-12SA	3,100
形A3PJ-90G22-28	形A3PJ-90G22-24EWW	4,500
	形A3PJ-90G22-24EWG	4,500
	形A3PJ-90G22-24ERG	4,500
	形A3PJ-90G22-24ERO	4,500
	形A3PJ-90G22-24EGR	4,500
	形A3PJ-90G22-24EGO	4,500
	形A3PJ-90G22-24EOW	4,500
形A3PJ-90G22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90G22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90G21-28	形A3PJ-90G21-24EWW	4,500
	形A3PJ-90G21-24EWR	4,500
	形A3PJ-90G21-24EWG	4,500
	形A3PJ-90G21-24EWO	4,500
	形A3PJ-90G21-24ERR	4,500
	形A3PJ-90G21-24ERW	4,500
	形A3PJ-90G21-24ERG	4,500
	形A3PJ-90G21-24EGG	4,500
	形A3PJ-90G21-24EGW	4,500
	形A3PJ-90G21-24EGR	4,500
	形A3PJ-90G21-24EGO	4,500
	形A3PJ-90G21-24EOW	4,500
	形A3PJ-90G21-24EOG	4,500
形A3PJ-90G21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90G21-06	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90G12-14	形A3PJ-90G12-12EW	4,500
	形A3PJ-90G12-12ER	4,500
	形A3PJ-90G12-12EG	4,500
	形A3PJ-90G12-12AA	4,200
	形A3PJ-90G12-12EO	4,500
形A3PJ-90G12-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90G11-14	形A3PJ-90G11-12EW	4,500
	形A3PJ-90G11-12ER	4,500
	形A3PJ-90G11-12EG	4,500
	形A3PJ-90G11-12AA	4,200
	形A3PJ-90G11-12EO	4,500
形A3PJ-90G11-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90E22-28	形A3PJ-90E22-24EWW	4,250
	形A3PJ-90E22-24EWR	4,250
	形A3PJ-90E22-24EWG	4,250
	形A3PJ-90E22-24ERR	4,250
	形A3PJ-90E22-24ERW	4,250
	形A3PJ-90E22-24ERG	4,250
	形A3PJ-90E22-24EGG	4,250
	形A3PJ-90E22-24EGW	4,250
	形A3PJ-90E22-24EGR	4,250
	形A3PJ-90E22-24EGO	4,250
形A3PJ-90E22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90E22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90E21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90E21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90E12-28	形A3PJ-90E12-24EW	4,250
	形A3PJ-90E12-24ER	4,250
	形A3PJ-90E12-24EG	4,250
	形A3PJ-90E12-24AA	3,950
	形A3PJ-90E12-24EO	4,250
形A3PJ-90E12-06	形A3PJ-90E12-05EW	4,250
	形A3PJ-90E12-05ER	4,250
	形A3PJ-90E12-05EG	4,250
	形A3PJ-90E12-05AA	3,950
	形A3PJ-90E12-05EO	4,250
形A3PJ-90E11-14	形A3PJ-90E11-12EW	4,250
	形A3PJ-90E11-12ER	4,250
	形A3PJ-90E11-12EG	4,250
	形A3PJ-90E11-12AA	3,950
	形A3PJ-90E11-12EO	4,250

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90E11-06	形A3PJ-90E11-05EW	4,250
	形A3PJ-90E11-05ER	4,250
	形A3PJ-90E11-05EG	4,250
	形A3PJ-90E11-05AA	3,950
	形A3PJ-90E11-05EO	4,250
形A3PJ-90D22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90D22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90D21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90D21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90D12-14	形A3PJ-90D12-12EW	4,400
	形A3PJ-90D12-12ER	4,400
	形A3PJ-90D12-12EG	4,400
	形A3PJ-90D12-12AA	4,300
	形A3PJ-90D12-12EO	4,400
形A3PJ-90D12-06	形A3PJ-90D12-05EW	4,400
	形A3PJ-90D12-05ER	4,400
	形A3PJ-90D12-05EG	4,400
	形A3PJ-90D12-05AA	4,300
形A3PJ-90D11-14	形A3PJ-90D11-12EW	4,400
	形A3PJ-90D11-12ER	4,400
	形A3PJ-90D11-12EG	4,400
	形A3PJ-90D11-12AA	4,300
	形A3PJ-90D11-12EO	4,400
形A3PJ-90D11-06	形A3PJ-90D11-05EW	4,400
	形A3PJ-90D11-05ER	4,400
	形A3PJ-90D11-05EG	4,400
	形A3PJ-90D11-05AA	4,300
	形A3PJ-90D11-05EO	4,400
形A3PJ-90C22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90C22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90C21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90C21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90C12-14	形A3PJ-90C12-12EW	4,250
	形A3PJ-90C12-12ER	4,250
	形A3PJ-90C12-12EG	4,250
	形A3PJ-90C12-12AA	4,200
	形A3PJ-90C12-12EO	4,250
形A3PJ-90C12-06	形A3PJ-90C12-05EW	4,250
	形A3PJ-90C12-05ER	4,250
	形A3PJ-90C12-05EG	4,250
	形A3PJ-90C12-05AA	4,200
	形A3PJ-90C12-05EO	4,250

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90C11-14	形A3PJ-90C11-12EW	4,250
	形A3PJ-90C11-12ER	4,250
	形A3PJ-90C11-12EG	4,250
	形A3PJ-90C11-12AA	4,200
	形A3PJ-90C11-12EO	4,250
形A3PJ-90B22-28	形A3PJ-90B22-24EWW	4,200
	形A3PJ-90B22-24EWR	4,200
	形A3PJ-90B22-24EWG	4,200
	形A3PJ-90B22-24EWO	4,200
	形A3PJ-90B22-24ERR	4,200
	形A3PJ-90B22-24ERW	4,200
	形A3PJ-90B22-24ERG	4,200
	形A3PJ-90B22-24ERO	4,200
	形A3PJ-90B22-24EGG	4,200
	形A3PJ-90B22-24EGW	4,200
	形A3PJ-90B22-24EGR	4,200
	形A3PJ-90B22-24EGO	4,200
	形A3PJ-90B22-24EOO	4,200
	形A3PJ-90B22-24EOR	4,200
形A3PJ-90B22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90B22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90B21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90B21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90B12-14	形A3PJ-90B12-12EW	4,200
	形A3PJ-90B12-12ER	4,200
	形A3PJ-90B12-12EG	4,200
	形A3PJ-90B12-12AA	4,050
	形A3PJ-90B12-12EO	4,200
形A3PJ-90B12-06	形A3PJ-90B12-05EW	4,200
	形A3PJ-90B12-05ER	4,200
	形A3PJ-90B12-05EG	4,200
	形A3PJ-90B12-05AA	4,050
形A3PJ-90B11-14	形A3PJ-90B11-12EW	4,200
	形A3PJ-90B11-12ER	4,200
	形A3PJ-90B11-12EG	4,200
	形A3PJ-90B11-12AA	4,050
	形A3PJ-90B11-12EO	4,200
形A3PJ-90B11-06	形A3PJ-90B11-05EW	4,200
	形A3PJ-90B11-05EG	4,200
	形A3PJ-90B11-05AA	4,050
	形A3PJ-90B11-05EO	4,200

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90A22-28	形A3PJ-90A22-24EWW	4,050
	形A3PJ-90A22-24EWR	4,050
	形A3PJ-90A22-24EWG	4,050
	形A3PJ-90A22-24EWO	4,050
	形A3PJ-90A22-24ERR	4,050
	形A3PJ-90A22-24ERW	4,050
	形A3PJ-90A22-24ERG	4,050
	形A3PJ-90A22-24ERO	4,050
	形A3PJ-90A22-24EGG	4,050
	形A3PJ-90A22-24EGW	4,050
	形A3PJ-90A22-24EGR	4,050
	形A3PJ-90A22-24EGO	4,050
	形A3PJ-90A22-24EOO	4,050
	形A3PJ-90A22-24EOW	4,050
	形A3PJ-90A22-24EOR	4,050
	形A3PJ-90A22-24EOG	4,050
形A3PJ-90A22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90A22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90A21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90A21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90A12-14	形A3PJ-90A12-12EW	4,050
	形A3PJ-90A12-12ER	4,050
	形A3PJ-90A12-12EG	4,050
	形A3PJ-90A12-12AA	3,950
	形A3PJ-90A12-12EO	4,050
形A3PJ-90A12-06	形A3PJ-90A12-05EW	4,050
	形A3PJ-90A12-05ER	4,050
	形A3PJ-90A12-05EG	4,050
	形A3PJ-90A12-05AA	3,950
	形A3PJ-90A12-05EO	4,050
形A3PJ-90A11-14	形A3PJ-90A11-12EW	4,050
	形A3PJ-90A11-12ER	4,050
	形A3PJ-90A11-12EG	4,050
	形A3PJ-90A11-12AA	3,950
	形A3PJ-90A11-12EO	4,050
形A3PJ-90A11-06	形A3PJ-90A11-05EW	4,050
	形A3PJ-90A11-05ER	4,050
	形A3PJ-90A11-05EG	4,050
	形A3PJ-90A11-05AA	3,950
	形A3PJ-90A11-05EO	4,050
形A3PA-90G22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90G22-06	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90G21-28	形A3PA-90G21-24EWW	3,700
	形A3PA-90G21-24EWG	3,700
	形A3PA-90G21-24ERR	3,700
	形A3PA-90G21-24ERW	3,700
形A3PA-90G21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90G21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90G12-28	形A3PA-90G12-24EW	3,700
	形A3PA-90G12-24ER	3,700
	形A3PA-90G12-24EG	3,700
	形A3PA-90G12-24AA	3,300
	形A3PA-90G12-24EO	3,700
形A3PA-90G12-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90G11-28	形A3PA-90G11-24EW	3,700
	形A3PA-90G11-24ER	3,700
	形A3PA-90G11-24EG	3,700
	形A3PA-90G11-24AA	3,300
	形A3PA-90G11-24EO	3,700
形A3PA-90G11-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E22-28	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E12-28	形A3PA-90E12-24EW	3,400
	形A3PA-90E12-24ER	3,400
	形A3PA-90E12-24EG	3,400
	形A3PA-90E12-24AA	3,100
	形A3PA-90E12-24EO	3,400
形A3PA-90E12-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E11-06	形A3PA-90E11-05EW	3,400
	形A3PA-90E11-05ER	3,400
	形A3PA-90E11-05EG	3,400
	形A3PA-90E11-05AA	3,100
形A3PA-90D22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90D22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90D21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90D21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90D12-14	形A3PA-90D12-12EW	3,700
	形A3PA-90D12-12ER	3,700
	形A3PA-90D12-12EG	3,700
	形A3PA-90D12-12AA	3,400
	形A3PA-90D12-12EO	3,700

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90D11-14	形A3PA-90D11-12EW	3,700
	形A3PA-90D11-12ER	3,700
	形A3PA-90D11-12EG	3,700
	形A3PA-90D11-12AA	3,400
	形A3PA-90D11-12EO	3,700
形A3PA-90C22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90C22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90C21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90C21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90C12-14	形A3PA-90C12-12EW	3,500
	形A3PA-90C12-12ER	3,500
	形A3PA-90C12-12EG	3,500
	形A3PA-90C12-12AA	3,300
	形A3PA-90C12-12EO	3,500
形A3PA-90C12-06	形A3PA-90C12-05EW	3,500
	形A3PA-90C12-05ER	3,500
	形A3PA-90C12-05EG	3,500
	形A3PA-90C12-05AA	3,300
	形A3PA-90C12-05EO	3,500
形A3PA-90B22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90B22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90B21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90B21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90B12-14	形A3PA-90B12-12EW	3,450
	形A3PA-90B12-12ER	3,450
	形A3PA-90B12-12EG	3,450
	形A3PA-90B12-12AA	3,200
	形A3PA-90B12-12EO	3,450
形A3PA-90B12-06	形A3PA-90B12-05EW	3,450
形A3PA-90B11-14	形A3PA-90B11-12EW	3,450
	形A3PA-90B11-12ER	3,450
	形A3PA-90B11-12EG	3,450
	形A3PA-90B11-12AA	3,200
	形A3PA-90B11-12EO	3,450
形A3PA-90B11-06	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90A22-28	形A3PA-90A22-24EWW	3,450
	形A3PA-90A22-24EWR	3,450
	形A3PA-90A22-24EWG	3,450
	形A3PA-90A22-24EWO	3,450
	形A3PA-90A22-24ERR	3,450
	形A3PA-90A22-24ERW	3,450
	形A3PA-90A22-24ERG	3,450
	形A3PA-90A22-24ERO	3,450
	形A3PA-90A22-24EGG	3,450
	形A3PA-90A22-24EGW	3,450
	形A3PA-90A22-24EGR	3,450
	形A3PA-90A22-24EGO	3,450
	形A3PA-90A22-24EOO	3,450
	形A3PA-90A22-24EOW	3,450
	形A3PA-90A22-24EOR	3,450
	形A3PA-90A22-24EOG	3,450
形A3PA-90A22-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90A22-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90A21-28	形A3PA-90A21-24EWW	3,450
	形A3PA-90A21-24EWR	3,450
	形A3PA-90A21-24EWG	3,450
	形A3PA-90A21-24EWO	3,450
	形A3PA-90A21-24ERR	3,450
	形A3PA-90A21-24ERW	3,450
	形A3PA-90A21-24ERG	3,450
	形A3PA-90A21-24ERO	3,450
	形A3PA-90A21-24EGG	3,450
	形A3PA-90A21-24EGW	3,450
	形A3PA-90A21-24EGR	3,450
	形A3PA-90A21-24EGO	3,450
	形A3PA-90A21-24EOO	3,450
	形A3PA-90A21-24EOW	3,450
	形A3PA-90A21-24EOR	3,450
	形A3PA-90A21-24EOG	3,450
形A3PA-90A21-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90A21-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90A12-14	形A3PA-90A12-12EW	3,450
	形A3PA-90A12-12ER	3,450
	形A3PA-90A12-12EG	3,450
	形A3PA-90A12-12AA	3,100
	形A3PA-90A12-12EO	3,450

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90A12-06	形A3PA-90A12-05EW	3,450
	形A3PA-90A12-05ER	3,450
	形A3PA-90A12-05EG	3,450
	形A3PA-90A12-05AA	3,100
形A3PA-90A11-14	形A3PA-90A11-12EW	3,450
	形A3PA-90A11-12ER	3,450
	形A3PA-90A11-12EG	3,450
	形A3PA-90A11-12AA	3,100
	形A3PA-90A11-12EO	3,450
形A3PA-90A11-06	形A3PA-90A11-05EW	3,450
	形A3PA-90A11-05ER	3,450
	形A3PA-90A11-05EG	3,450
	形A3PA-90A11-05AA	3,100
形M2PT-90A12-28	形M2PT-90A12-24CW	2,150
	形M2PT-90A12-24CR	2,150
	形M2PT-90A12-24CG	2,150
	形M2PT-90A12-24SA	2,100
	形M2PT-90A12-24CO	2,150
形M2PT-5011	形M2PT-5021	510
形M2PJ-90A21-28	形M2PJ-90A21-24EWW	3,300
	形M2PJ-90A21-24EWR	3,300
	形M2PJ-90A21-24EWG	3,300
	形M2PJ-90A21-24EWO	3,300
	形M2PJ-90A21-24ERR	3,300
	形M2PJ-90A21-24ERW	3,300
	形M2PJ-90A21-24ERG	3,300
	形M2PJ-90A21-24ERO	3,300
	形M2PJ-90A21-24EGG	3,300
	形M2PJ-90A21-24EGW	3,300
	形M2PJ-90A21-24EGR	3,300
	形M2PJ-90A21-24EGO	3,300
	形M2PJ-90A21-24EOO	3,300
	形M2PJ-90A21-24EOW	3,300
	形M2PJ-90A21-24EOR	3,300
	形M2PJ-90A21-24EOG	3,300
形M2PJ-90A12-28	形M2PJ-90A12-24EW	3,300
	形M2PJ-90A12-24ER	3,300
	形M2PJ-90A12-24EG	3,300
	形M2PJ-90A12-24AA	3,200
	形M2PJ-90A12-24EO	3,300

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2PJ-90A11-28	形M2PJ-90A11-24EW	3,300
	形M2PJ-90A11-24ER	3,300
	形M2PJ-90A11-24EG	3,300
	形M2PJ-90A11-24AA	3,200
	形M2PJ-90A11-24EO	3,300
形M2PJ-5016	形M2PJ-5026	620
形M2PJ-5015	形M2PJ-5025	620
形M2PJ-5014	形M2PJ-5024	620
形M2PJ-5013	形M2PJ-5023	525
形M2PJ-5012	形M2PJ-5022	525
形M2PJ-5011	形M2PJ-5021	525
形M2PA-90A22-28	形M2PA-90A22-24EWW	2,650
	形M2PA-90A22-24EWR	2,650
	形M2PA-90A22-24EWG	2,650
	形M2PA-90A22-24EWO	2,650
	形M2PA-90A22-24ERR	2,650
	形M2PA-90A22-24ERW	2,650
	形M2PA-90A22-24ERG	2,650
	形M2PA-90A22-24ERO	2,650
	形M2PA-90A22-24EGG	2,650
	形M2PA-90A22-24EGW	2,650
	形M2PA-90A22-24EGR	2,650
	形M2PA-90A22-24EGO	2,650
	形M2PA-90A22-24EOO	2,650
	形M2PA-90A22-24EOW	2,650
	形M2PA-90A22-24EOR	2,650
形M2PA-90A22-24EOG	2,650	
形M2PA-90A21-28	形M2PA-90A21-24EWW	2,650
	形M2PA-90A21-24EWR	2,650
	形M2PA-90A21-24EWG	2,650
	形M2PA-90A21-24EWO	2,650
	形M2PA-90A21-24ERR	2,650
	形M2PA-90A21-24ERW	2,650
	形M2PA-90A21-24ERG	2,650
	形M2PA-90A21-24ERO	2,650
	形M2PA-90A21-24EGG	2,650
	形M2PA-90A21-24EGW	2,650
	形M2PA-90A21-24EGR	2,650
	形M2PA-90A21-24EGO	2,650
	形M2PA-90A21-24EOO	2,650
	形M2PA-90A21-24EOW	2,650
	形M2PA-90A21-24EOR	2,650
形M2PA-90A21-24EOG	2,650	

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2PA-90A12-28	形M2PA-90A12-24EW	2,650
	形M2PA-90A12-24ER	2,650
	形M2PA-90A12-24EG	2,650
	形M2PA-90A12-24AA	2,650
	形M2PA-90A12-24EO	2,650
形M2PA-90A11-28	形M2PA-90A11-24EW	2,650
	形M2PA-90A11-24ER	2,650
	形M2PA-90A11-24EG	2,650
	形M2PA-90A11-24AA	2,650
	形M2PA-90A11-24EO	2,650
形M2PA-5012	形M2PA-5022	525
形M2PA-5011	形M2PA-5021	525
形A3PT-90G12-28	推奨代替商品はありません。	—
形A3PT-90E12-28	形A3PT-90E12-24CW	3,150
	形A3PT-90E12-24CR	3,150
	形A3PT-90E12-24CG	3,150
	形A3PT-90E12-24SA	2,750
	形A3PT-90E12-24CO	3,150
形A3PT-90E12-14	推奨代替商品はありません。	—
形A3PT-90D12-28	形A3PT-90D12-24CW	3,250
	形A3PT-90D12-24CR	3,250
	形A3PT-90D12-24CG	3,250
	形A3PT-90D12-24SA	3,100
	形A3PT-90D12-24CO	3,250
形A3PT-90D12-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PT-90C12-28	形A3PT-90C12-24CW	3,150
	形A3PT-90C12-24CR	3,150
	形A3PT-90C12-24CG	3,150
	形A3PT-90C12-24SA	2,950
	形A3PT-90C12-24CO	3,150
形A3PT-90C12-14	形A3PT-90C12-12CR	3,150
	形A3PT-90C12-12CG	3,150
	形A3PT-90C12-12SA	2,950
	形A3PT-90C12-12CO	お問い合わせください。
形A3PT-90C12-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PT-90B12-28	形A3PT-90B12-24CW	3,100
	形A3PT-90B12-24CR	3,100
	形A3PT-90B12-24CG	3,100
	形A3PT-90B12-24SA	2,850
	形A3PT-90B12-24CO	3,100
形A3PT-90B12-06	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PT-90A12-28	形A3PT-90A12-24CW	2,950
	形A3PT-90A12-24CR	2,950
	形A3PT-90A12-24CG	2,950
	形A3PT-90A12-24SA	2,750
	形A3PT-90A12-24CO	2,950
形A3PT-90A12-14	形A3PT-90A12-12CW	2,950
	形A3PT-90A12-12CR	2,950
	形A3PT-90A12-12CG	お問い合わせください。
	形A3PT-90A12-12SA	2,750
	形A3PT-90A12-12CO	お問い合わせください。
形A3PT-90A12-06	形A3PT-90A12-05CW	お問い合わせください。
	形A3PT-90A12-05CR	2,950
	形A3PT-90A12-05CG	2,950
	形A3PT-90A12-05SA	2,750
形A3PT-5012	推奨代替商品はありません。	—
形A3PT-5011	形A3PT-5021	525
形A3PJ-90G12-28	形A3PJ-90G12-24EW	4,500
	形A3PJ-90G12-24ER	4,500
	形A3PJ-90G12-24EG	4,500
	形A3PJ-90G12-24AA	4,200
	形A3PJ-90G12-24EO	4,500
形A3PJ-90G11-28	形A3PJ-90G11-24EW	4,500
	形A3PJ-90G11-24ER	4,500
	形A3PJ-90G11-24EG	4,500
	形A3PJ-90G11-24AA	4,200
	形A3PJ-90G11-24EO	4,500
形A3PJ-90E21-28	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-90E11-28	形A3PJ-90E11-24EW	4,250
	形A3PJ-90E11-24ER	4,250
	形A3PJ-90E11-24EG	4,250
	形A3PJ-90E11-24AA	3,950
	形A3PJ-90E11-24EO	4,250

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90D22-28	形A3PJ-90D22-24EWW	4,400
	形A3PJ-90D22-24EWR	4,400
	形A3PJ-90D22-24EWG	4,400
	形A3PJ-90D22-24EWO	4,400
	形A3PJ-90D22-24ERW	4,400
	形A3PJ-90D22-24ERG	4,400
	形A3PJ-90D22-24ERO	4,400
	形A3PJ-90D22-24EGG	4,400
	形A3PJ-90D22-24EGW	4,400
	形A3PJ-90D22-24EGR	4,400
	形A3PJ-90D22-24EGO	4,400
	形A3PJ-90D22-24EOO	4,400
	形A3PJ-90D22-24EOW	4,400
	形A3PJ-90D22-24EOR	4,400
	形A3PJ-90D22-24EOG	4,400
形A3PJ-90D21-28	形A3PJ-90D21-24EWW	4,400
	形A3PJ-90D21-24EWR	4,400
	形A3PJ-90D21-24EWG	4,400
	形A3PJ-90D21-24EWO	4,400
	形A3PJ-90D21-24ERR	4,400
	形A3PJ-90D21-24ERW	4,400
	形A3PJ-90D21-24ERG	4,400
	形A3PJ-90D21-24EGG	4,400
	形A3PJ-90D21-24EGW	4,400
	形A3PJ-90D21-24EGR	4,400
	形A3PJ-90D21-24EGO	4,400
	形A3PJ-90D21-24EOO	4,400
	形A3PJ-90D21-24EOG	4,400
形A3PJ-90D12-28	形A3PJ-90D12-24EW	4,400
	形A3PJ-90D12-24ER	4,400
	形A3PJ-90D12-24EG	4,400
	形A3PJ-90D12-24AA	4,300
	形A3PJ-90D12-24EO	4,400
形A3PJ-90D11-28	形A3PJ-90D11-24EW	4,400
	形A3PJ-90D11-24ER	4,400
	形A3PJ-90D11-24EG	4,400
	形A3PJ-90D11-24AA	4,300
	形A3PJ-90D11-24EO	4,400

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90C22-28	形A3PJ-90C22-24EWW	4,250
	形A3PJ-90C22-24EWR	4,250
	形A3PJ-90C22-24EWG	4,250
	形A3PJ-90C22-24EWO	4,250
	形A3PJ-90C22-24ERR	4,250
	形A3PJ-90C22-24ERW	4,250
	形A3PJ-90C22-24ERG	4,250
	形A3PJ-90C22-24ERO	4,250
	形A3PJ-90C22-24EGG	4,250
	形A3PJ-90C22-24EGW	4,250
	形A3PJ-90C22-24EGR	4,250
	形A3PJ-90C22-24EGO	4,250
	形A3PJ-90C22-24EOO	4,250
	形A3PJ-90C22-24EOW	4,250
	形A3PJ-90C22-24EOR	4,250
	形A3PJ-90C22-24EOG	4,250
形A3PJ-90C21-28	形A3PJ-90C21-24EWW	4,250
	形A3PJ-90C21-24EWR	4,250
	形A3PJ-90C21-24EWG	4,250
	形A3PJ-90C21-24EWO	4,250
	形A3PJ-90C21-24ERR	4,250
	形A3PJ-90C21-24ERW	4,250
	形A3PJ-90C21-24ERG	4,250
	形A3PJ-90C21-24ERO	4,250
	形A3PJ-90C21-24EGG	4,250
	形A3PJ-90C21-24EGW	4,250
	形A3PJ-90C21-24EGR	4,250
	形A3PJ-90C21-24EGO	4,250
	形A3PJ-90C21-24EOO	4,250
	形A3PJ-90C21-24EOW	4,250
	形A3PJ-90C21-24EOR	4,250
	形A3PJ-90C21-24EOG	4,250
形A3PJ-90C12-28	形A3PJ-90C12-24EW	4,250
	形A3PJ-90C12-24ER	4,250
	形A3PJ-90C12-24EG	4,250
	形A3PJ-90C12-24AA	4,200
	形A3PJ-90C12-24EO	4,250
形A3PJ-90C11-28	形A3PJ-90C11-24EW	4,250
	形A3PJ-90C11-24ER	4,250
	形A3PJ-90C11-24EG	4,250
	形A3PJ-90C11-24AA	4,200
	形A3PJ-90C11-24EO	4,250

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90C11-06	形A3PJ-90C11-05EW	4,250
	形A3PJ-90C11-05ER	4,250
	形A3PJ-90C11-05EG	4,250
	形A3PJ-90C11-05AA	4,200
	形A3PJ-90C11-05EO	4,250
形A3PJ-90B21-28	形A3PJ-90B21-24EWW	4,200
	形A3PJ-90B21-24EWR	4,200
	形A3PJ-90B21-24EWG	4,200
	形A3PJ-90B21-24EWO	4,200
	形A3PJ-90B21-24ERR	4,200
	形A3PJ-90B21-24ERW	4,200
	形A3PJ-90B21-24ERG	4,200
	形A3PJ-90B21-24ERO	4,200
	形A3PJ-90B21-24EGG	4,200
	形A3PJ-90B21-24EGW	4,200
	形A3PJ-90B21-24EGR	4,200
	形A3PJ-90B21-24EGO	4,200
	形A3PJ-90B21-24EOO	4,200
	形A3PJ-90B21-24EOW	4,200
	形A3PJ-90B21-24EOR	4,200
	形A3PJ-90B21-24EOG	4,200
形A3PJ-90B12-28	形A3PJ-90B12-24EW	4,200
	形A3PJ-90B12-24ER	4,200
	形A3PJ-90B12-24EG	4,200
	形A3PJ-90B12-24AA	4,050
	形A3PJ-90B12-24EO	4,200
形A3PJ-90B11-28	形A3PJ-90B11-24EW	4,200
	形A3PJ-90B11-24ER	4,200
	形A3PJ-90B11-24EG	4,200
	形A3PJ-90B11-24AA	4,050
	形A3PJ-90B11-24EO	4,200

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90A21-28	形A3PJ-90A21-24EWW	4,050
	形A3PJ-90A21-24EWR	4,050
	形A3PJ-90A21-24EWG	4,050
	形A3PJ-90A21-24EWO	4,050
	形A3PJ-90A21-24ERR	4,050
	形A3PJ-90A21-24ERW	4,050
	形A3PJ-90A21-24ERG	4,050
	形A3PJ-90A21-24ERO	4,050
	形A3PJ-90A21-24EGG	4,050
	形A3PJ-90A21-24EGW	4,050
	形A3PJ-90A21-24EGR	4,050
	形A3PJ-90A21-24EGO	4,050
	形A3PJ-90A21-24EOO	4,050
	形A3PJ-90A21-24EOW	4,050
	形A3PJ-90A21-24EOR	4,050
	形A3PJ-90A21-24EOG	4,050
形A3PJ-90A12-28	形A3PJ-90A12-24EW	4,050
	形A3PJ-90A12-24ER	4,050
	形A3PJ-90A12-24EG	4,050
	形A3PJ-90A12-24AA	3,950
	形A3PJ-90A12-24EO	4,050
形A3PJ-90A11-28	形A3PJ-90A11-24EW	4,050
	形A3PJ-90A11-24ER	4,050
	形A3PJ-90A11-24EG	4,050
	形A3PJ-90A11-24AA	3,950
	形A3PJ-90A11-24EO	4,050
形A3PJ-5166	形A3PJ-5366	お問い合わせください。
形A3PJ-5165	形A3PJ-5365	お問い合わせください。
形A3PJ-5163	形A3PJ-5363	お問い合わせください。
形A3PJ-5162	形A3PJ-5362	お問い合わせください。
形A3PJ-5161	形A3PJ-5361	お問い合わせください。
形A3PJ-5136	形A3PJ-5336	お問い合わせください。
形A3PJ-5134	形A3PJ-5334	お問い合わせください。
形A3PJ-5133	形A3PJ-5333	お問い合わせください。
形A3PJ-5132	形A3PJ-5332	お問い合わせください。
形A3PJ-5131	形A3PJ-5331	お問い合わせください。
形A3PJ-5126	形A3PJ-5326	40
形A3PJ-5125	形A3PJ-5325	お問い合わせください。
形A3PJ-5124	形A3PJ-5324	お問い合わせください。
形A3PJ-5123	形A3PJ-5323	40
形A3PJ-5122	形A3PJ-5322	40
形A3PJ-5121	形A3PJ-5321	40
形A3PJ-5106	形A3PJ-5306	52
形A3PJ-5105	形A3PJ-5305	お問い合わせください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-5104	推奨代替商品はありません。	—
形A3PJ-5103	形A3PJ-5303	52
形A3PJ-5102	形A3PJ-5302	52
形A3PJ-5101	形A3PJ-5301	52
形A3PJ-5016	形A3PJ-5026	620
形A3PJ-5015	形A3PJ-5025	620
形A3PJ-5014	形A3PJ-5024	620
形A3PJ-5013	形A3PJ-5023	525
形A3PJ-5012	形A3PJ-5022	525
形A3PJ-5011	形A3PJ-5021	525
形A3PJ-5010	形A3PJ-5020	320
形A3PA-90G22-28	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E21-28	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90E12-14	形A3PA-90E12-12EW	3,400
	形A3PA-90E12-12ER	3,400
	形A3PA-90E12-12EG	3,400
	形A3PA-90E12-12AA	3,100
	形A3PA-90E12-12EO	3,400
形A3PA-90E11-28	形A3PA-90E11-24EW	3,400
	形A3PA-90E11-24ER	3,400
	形A3PA-90E11-24EG	3,400
	形A3PA-90E11-24AA	3,100
	形A3PA-90E11-24EO	3,400
形A3PA-90D22-28	形A3PA-90D22-24EWW	3,700
	形A3PA-90D22-24EWR	3,700
	形A3PA-90D22-24EWG	3,700
	形A3PA-90D22-24EWO	3,700
	形A3PA-90D22-24ERR	3,700
	形A3PA-90D22-24ERW	3,700
	形A3PA-90D22-24ERG	3,700
	形A3PA-90D22-24ERO	3,700
	形A3PA-90D22-24EGG	3,700
	形A3PA-90D22-24EGW	3,700
	形A3PA-90D22-24EGR	3,700
	形A3PA-90D22-24EGO	3,700
	形A3PA-90D22-24EOO	3,700
	形A3PA-90D22-24EOW	3,700
	形A3PA-90D22-24EOR	3,700
形A3PA-90D22-24EOG	3,700	

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90D21-28	形A3PA-90D21-24EWW	3,700
	形A3PA-90D21-24EWR	3,700
	形A3PA-90D21-24EWG	3,700
	形A3PA-90D21-24EWO	3,700
	形A3PA-90D21-24ERR	3,700
	形A3PA-90D21-24ERW	3,700
	形A3PA-90D21-24ERG	3,700
	形A3PA-90D21-24ERO	3,700
	形A3PA-90D21-24EGG	3,700
	形A3PA-90D21-24EGW	3,700
	形A3PA-90D21-24EGR	3,700
	形A3PA-90D21-24EGO	3,700
	形A3PA-90D21-24EOO	3,700
	形A3PA-90D21-24EOW	3,700
	形A3PA-90D21-24EOR	3,700
	形A3PA-90D21-24EOG	3,700
形A3PA-90D12-28	形A3PA-90D12-24EW	3,700
	形A3PA-90D12-24ER	3,700
	形A3PA-90D12-24EG	3,700
	形A3PA-90D12-24AA	3,400
	形A3PA-90D12-24EO	3,700
形A3PA-90D12-06	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90D11-28	形A3PA-90D11-24EW	3,700
	形A3PA-90D11-24ER	3,700
	形A3PA-90D11-24EG	3,700
	形A3PA-90D11-24AA	3,400
	形A3PA-90D11-24EO	3,700
形A3PA-90D11-06	形A3PA-90D11-05EW	3,700
	形A3PA-90D11-05ER	3,700
	形A3PA-90D11-05EG	3,700
	形A3PA-90D11-05AA	3,400
	形A3PA-90D11-05EO	3,700



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90C22-28	形A3PA-90C22-24EWW	3,500
	形A3PA-90C22-24EWR	3,500
	形A3PA-90C22-24EWG	3,500
	形A3PA-90C22-24EWO	3,500
	形A3PA-90C22-24ERR	3,500
	形A3PA-90C22-24ERW	3,500
	形A3PA-90C22-24ERG	3,500
	形A3PA-90C22-24ERO	3,500
	形A3PA-90C22-24EGG	3,500
	形A3PA-90C22-24EGW	3,500
	形A3PA-90C22-24EGR	3,500
	形A3PA-90C22-24EGO	3,500
	形A3PA-90C22-24EOO	3,500
	形A3PA-90C22-24EOW	3,500
	形A3PA-90C22-24EOR	3,500
	形A3PA-90C22-24EOG	3,500
形A3PA-90C21-28	形A3PA-90C21-24EWW	3,500
	形A3PA-90C21-24EWR	3,500
	形A3PA-90C21-24EWG	3,500
	形A3PA-90C21-24EWO	3,500
	形A3PA-90C21-24ERR	3,500
	形A3PA-90C21-24ERW	3,500
	形A3PA-90C21-24ERG	3,500
	形A3PA-90C21-24ERO	3,500
	形A3PA-90C21-24EGG	3,500
	形A3PA-90C21-24EGW	3,500
	形A3PA-90C21-24EGR	3,500
	形A3PA-90C21-24EGO	3,500
	形A3PA-90C21-24EOO	3,500
	形A3PA-90C21-24EOW	3,500
形A3PA-90C21-24EOR	3,500	
形A3PA-90C21-24EOG	3,500	
形A3PA-90C12-28	形A3PA-90C12-24EW	3,500
	形A3PA-90C12-24ER	3,500
	形A3PA-90C12-24EG	3,500
	形A3PA-90C12-24AA	3,300
	形A3PA-90C12-24EO	3,500
形A3PA-90C11-28	形A3PA-90C11-24EW	3,500
	形A3PA-90C11-24ER	3,500
	形A3PA-90C11-24EG	3,500
	形A3PA-90C11-24AA	3,300
	形A3PA-90C11-24EO	3,500

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90C11-14	形A3PA-90C11-12EW	3,500
	形A3PA-90C11-12ER	3,500
	形A3PA-90C11-12EG	3,500
	形A3PA-90C11-12AA	3,300
	形A3PA-90C11-12EO	3,500
形A3PA-90C11-06	形A3PA-90C11-05EW	3,500
	形A3PA-90C11-05ER	3,500
	形A3PA-90C11-05EG	3,500
	形A3PA-90C11-05AA	3,300
形A3PA-90B22-28	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-90B21-28	形A3PA-90B21-24EWW	3,450
	形A3PA-90B21-24EWR	3,450
	形A3PA-90B21-24EWG	3,450
	形A3PA-90B21-24EWO	3,450
	形A3PA-90B21-24ERR	3,450
	形A3PA-90B21-24ERW	3,450
	形A3PA-90B21-24ERG	3,450
	形A3PA-90B21-24ERO	3,450
	形A3PA-90B21-24EGG	3,450
	形A3PA-90B21-24EGW	3,450
	形A3PA-90B21-24EGR	3,450
	形A3PA-90B21-24EGO	3,450
	形A3PA-90B21-24EOO	3,450
	形A3PA-90B21-24EOW	3,450
	形A3PA-90B21-24EOR	3,450
形A3PA-90B21-24EOG	3,450	
形A3PA-90B12-28	形A3PA-90B12-24EW	3,450
	形A3PA-90B12-24ER	3,450
	形A3PA-90B12-24EG	3,450
	形A3PA-90B12-24AA	3,200
	形A3PA-90B12-24EO	3,450
形A3PA-90B11-28	形A3PA-90B11-24EW	3,450
	形A3PA-90B11-24ER	3,450
	形A3PA-90B11-24EG	3,450
	形A3PA-90B11-24AA	3,200
	形A3PA-90B11-24EO	3,450
形A3PA-90A12-28	形A3PA-90A12-24EW	3,450
	形A3PA-90A12-24ER	3,450
	形A3PA-90A12-24EG	3,450
	形A3PA-90A12-24AA	3,100
	形A3PA-90A12-24EO	3,450

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90A11-28	形A3PA-90A11-24EW	3,450
	形A3PA-90A11-24ER	3,450
	形A3PA-90A11-24EG	3,450
	形A3PA-90A11-24AA	3,100
	形A3PA-90A11-24EO	3,450
形A3PA-5126	形A3PA-5326	40
形A3PA-5124	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-5123	形A3PA-5323	40
形A3PA-5122	形A3PA-5322	40
形A3PA-5121	形A3PA-5321	40
形A3PA-5106	形A3PA-5306	52
形A3PA-5105	形A3PA-5305	52
形A3PA-5104	推奨代替商品はありません。	—
形A3PA-5103	形A3PA-5303	52
形A3PA-5102	形A3PA-5302	52
形A3PA-5101	形A3PA-5301	52
形A3PA-5012	形A3PA-5022	お問い合わせください。
形A3PA-5011	形A3PA-5021	525

■本体の色

生産終了商品 形A3Pシリーズ	推奨代替商品 形A3PシリーズLEDタイプ
<p>例: A3PJ-90A11-06 黒色</p> 	<p>例: A3PJ-90A11-05EW 黒色</p> 

生産終了商品 形M2Pシリーズ	推奨代替商品 形M2PシリーズLEDタイプ
<p>例: M2PJ-90A11-06 黒色</p> 	<p>例: M2PJ-90A11-05ER 黒色</p> 

■端子配置／配線接続

生産終了商品
形A3Pシリーズ

長方形/形A3PJ、正方形/形A3PA
全仕様印加電圧の極性なし

出力数	形式	長方形 形A3PJ	正方形 形A3PA
1c		<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>
2c		<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>
3c		<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	—





推奨代替商品
形A3PシリーズLEDタイプ





長方形/形A3PJ、正方形/形A3PA





















印加電圧の極性あり
端子裏面の極性に従って正しく接続ください。

形式	定格電圧 分割方式	DC 5V	DC 12V	DC 24V
形A3PJ	無分割	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>
	横軸 2分割	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>
形A3PA	無分割	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>
	2分割	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p> <p>端子配置 点灯ブロック</p>





■端子配置／配線接続（つづき）

生産終了商品 形A3Pシリーズ	推奨代替商品 形A3PシリーズLEDタイプ
<p>丸形/形A3PT 全仕様印加電圧の極性なし</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p> </div> </div>	<p>丸形/形A3PT 印加電圧の極性あり 端子裏面の極性に従って正しく接続ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p> </div> </div>

















































生産終了商品 形M2Pシリーズ	
<p>長方形/形M2PJ、正方形/形M2PA 全仕様印加電圧の極性なし</p>	
<p style="text-align: center;">長方形 形A3PJ(形M2PJ)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">正方形 形A3PA(形M2PA)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p> </div> </div>

		推奨代替商品 形M2PシリーズLEDタイプ						
		長方形/形M2PJ、正方形/形M2PA						
		印加電圧の極性あり		端子裏面の極性に従って正しく接続ください。				
形式	定格電圧 分割方式	DC 5V		DC 12V		DC 24V		
形M2PJ	無分割	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	
	横軸 2分割	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>			
形M2PA	無分割	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	
	2分割	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>	<p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p>	<p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p>			










■端子配置／配線接続（つづき）

生産終了商品 形M2Pシリーズ	推奨代替商品 形M2PシリーズLEDタイプ
<p>丸形/形M2PT 全仕様印加電圧の極性なし</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p> </div> </div>	<p>丸形/形M2PT 印加電圧の極性あり 端子裏面の極性に従って正しく接続ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BOTTOM VIEW</p>  <p>端子配置</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TOP VIEW</p>  <p>点灯ブロック</p> </div> </div>







■取付寸法

生産終了商品 形A3P、形M2Pシリーズ	推奨代替商品 形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ																					
長方形/形A3PJ、形M2PJ																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">分類</th> <th style="width: 45%;">マウント・デザインの種類</th> <th style="width: 40%;">パネル加工図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">標準取 りつけ</td> <td style="text-align: center;"> <p>横単体取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>横連続取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>縦単体取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;"> <p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p>  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>縦連続取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;"> <p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p>  </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">バリヤ 装着取 りつけ</td> <td style="text-align: center;"> <p>横単体取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>横連続取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>縦単体取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;"> <p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p>  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>縦連続取り付け</p>  </td> <td style="text-align: center;"> <p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p>  </td> </tr> </tbody> </table>	分類	マウント・デザインの種類	パネル加工図	標準取 りつけ	<p>横単体取り付け</p> 		<p>横連続取り付け</p> 		<p>縦単体取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 	<p>縦連続取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 	バリヤ 装着取 りつけ	<p>横単体取り付け</p> 		<p>横連続取り付け</p> 		<p>縦単体取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 	<p>縦連続取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 
分類	マウント・デザインの種類	パネル加工図																				
標準取 りつけ	<p>横単体取り付け</p> 																					
	<p>横連続取り付け</p> 																					
	<p>縦単体取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 																				
	<p>縦連続取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 																				
バリヤ 装着取 りつけ	<p>横単体取り付け</p> 																					
	<p>横連続取り付け</p> 																					
	<p>縦単体取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 																				
	<p>縦連続取り付け</p> 	<p>ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使い ください。</p> 																				

■取付寸法 (つづき)

生産終了商品 形A3P、形M2Pシリーズ		推奨代替商品 形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ	
正方形/形A3PA、形M2PA			
分類	マウント・デザインの種類	パネル加工図	
標準取 りつけ	単体取り付け 		
	連続取り付け 		
バリヤ 装着取 りつけ	単体取り付け 		
	連続取り付け 		
丸形/形A3PT、形M2PT			
			

■外形寸法

生産終了商品 形A3Pシリーズ	推奨代替商品 形A3PシリーズLEDタイプ
<p>長方形/形A3PJ</p> 	
<p>正方形/形A3PA</p> 	
<p>丸形/形A3PT</p> 	



■外形寸法 (つづき)

生産終了商品 形M2Pシリーズ	推奨代替商品 形M2PシリーズLEDタイプ
<p>長方形/形M2PJ</p>	
<p>正方形/形M2PA</p>	
<p>丸形/形M2PT</p>	

■ 定格／性能
ランプ定格

生産終了商品 形A3P、形M2Pシリーズ						推奨代替商品 形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ					
セット組み合わせ形式 長方形/形A3PJ、形M2PJ 正方形/形A3PA、形M2PA						セット組み合わせ形式 長方形/形A3PJ、形M2PJ 正方形/形A3PA、形M2PA					
項目		標準ランプ		低電力ランプ		形式		形A3PJ/M2PJ		形A3PA/M2PA	
使用電圧	定格電圧	定格電流	形式	定格電流	形式	使用電圧	定格電圧	定格電流		定格電流	
5V	6V	200mA	形SLL-06	100mA	形SLL-06H	DC5V ±5%	DC 5V	80mA	—	80mA	—
12V	14V	80mA	形SLL-14	40mA	形SLL-14H	DC12V ±5%	DC 12V	40mA	—	40mA	—
24V	28V	40mA	形SLL-28	25mA	形SLL-28H	DC24V ±5%	DC 24V	20mA	15mA×2	20mA	13mA×2
						照光部無分割タイプの青色のみ					
項目		標準ランプ		低電力ランプ		形式		形A3PJ/M2PJ		形A3PA/M2PA	
使用電圧	定格電圧	定格電流	形式	定格電流	形式	使用電圧	定格電圧	定格電流		定格電流	
5V	6V	200mA	形SLL-06	100mA	形SLL-06H	DC5V ±5%	DC 5V	無分割		無分割	
12V	14V	80mA	形SLL-14	40mA	形SLL-14H	AC/DC12V ±5%	AC/DC12V	20mA		10mA	
24V	28V	40mA	形SLL-28	25mA	形SLL-28H	AC/DC24V ±5%	AC/DC24V	10mA			
セット組み合わせ形式 丸形/形A3PT、形M2PT						セット組み合わせ形式照光部2分割タイプ 丸形/形A3PT、形M2PT					
項目		標準ランプ		低電力ランプ		種類		使用電圧	定格電圧	定格電流	形式
使用電圧	定格電圧	定格電流	形式	定格電流	形式	直流専用	DC5V±5%	DC5V	30mA	形SLL-05E□	
5V	6V	200mA	形SLL-06	100mA	形SLL-06H		DC12V±5%	DC12V	15mA	形SLL-12E□	
12V	14V	80mA	形SLL-14	40mA	形SLL-14H		DC24V±5%	DC24V	12.5mA	形SLL-24E□	
24V	28V	40mA	形SLL-28	25mA	形SLL-28H						

■ 操作方法
ランプの交換

生産終了商品 形A3P、形M2Pシリーズ						推奨代替商品 形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ					
セット組み合わせ形式 長方形/形A3PJ、形M2PJ 正方形/形A3PA、形M2PA						セット組み合わせ形式 長方形/形A3PJ、形M2PJ 正方形/形A3PA、形M2PA					
白熱ランプの交換可						LEDを操作部に内蔵しているため交換不可 但し、丸形は交換可					
											

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。