

生産終了商品のお知らせ

センサI/Oコネクタ / センサコントローラ

発行日
2019年4月1日

No. 2019051C

丸型防水コネクタ(M12) 形XS5シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

丸型防水コネクタ(M12)

形XS5□-D421-□A□-P



推奨代替商品

丸型防水コネクタ(M12)

形XS5□-D42B-□8□-PR または
推奨代替商品なし



■最終受注年月

2020年4月末

■最終出荷年月

2020年7月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了商品のオーバーモールドは黒色、ケーブルはダークグレー。
推奨代替商品のオーバーモールドはワームグレー、ケーブルは黒色。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XS5W-D42B-J81-PR	×	○	◎	◎	◎	◎	◎
形XS5W-D42B-G81-PR	×	○	◎	◎	◎	◎	◎
形XS5W-D42B-D81-PR	×	○	◎	◎	◎	◎	◎
形XS5F-D42B-J80-PR	×	○	◎	◎	◎	◎	◎
形XS5F-D42B-G80-PR	×	○	◎	◎	◎	◎	◎
形XS5F-D42B-D80-PR	×	○	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更



×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XS5W-D421-JA1-P	形XS5W-D42B-J81-PR	6,000
形XS5W-D421-GA1-P	形XS5W-D42B-G81-PR	4,500
形XS5W-D421-DA1-P	形XS5W-D42B-D81-PR	3,450
形XS5H-D421-GA0-P	推奨代替商品はありません。	—
形XS5H-D421-DA0-P	推奨代替商品はありません。	—
形XS5H-D421-AA0-P	推奨代替商品はありません。	—
形XS5F-D421-JA0-P	形XS5F-D42B-J80-PR	5,300
形XS5F-D421-GA0-P	形XS5F-D42B-G80-PR	3,200
形XS5F-D421-DA0-P	形XS5F-D42B-D80-PR	1,950

■本体の色

生産終了予定商品 形XS5□-D421-□A□-P	推奨代替商品 形XS5□-D42B-□8□-PR
<p>オーバーモールド部: 黒 ケーブル: ダークグレー</p>  <p>オーバーモールド</p> <p>ケーブル</p>	<p>オーバーモールド部: ワームグレー ケーブル: 黒</p>  <p>オーバーモールド</p> <p>ケーブル</p>

■外形寸法

生産終了予定商品 形XS5□-D421-□A□-P	推奨代替商品 形XS5□-D42B-□8□-PR
<p>ケーブル径: φ6 色: ダークグレー 芯線: 0.3mm² (45/0.08)</p>	<p>ケーブル径: φ4.7 色: 黒 芯線: 0.3mm² (60/0.08)</p>

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。