

## 生産終了商品のお知らせ

無線機器

発行日  
2019年6月3日

No. 2019059C

### FA無線LANユニット 形WE70シリーズ 生産終了のお知らせ

#### 生産終了商品

FA無線LANユニット

#### 形WE70シリーズ



#### 推奨代替商品

弊社の代替商品はありません

MOXA Inc. 様製

#### 形AWKシリーズ



#### ■最終受注年月

2020年6月末

#### ■最終出荷年月

2020年10月末

#### ■修理対応終了年月

2025年10月末

#### ■生産終了商品との相違点

| 推奨代替商品形式 | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 形AWKシリーズ | ×    | ×    | ○    | ×    | ○    | ○    | ○    |

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了商品       | 推奨代替商品             | 標準価格(¥) |
|--------------|--------------------|---------|
| 形WE70-AP     | 形AWK-3131A-JP(KS)  | ※       |
| 形WE70-AP-CA  | 形AWK-3131A-US(KS)  | ※       |
| 形WE70-AP-CN  | 形AWK-3131A-EU(KS)  | ※       |
| 形WE70-AP-EU  | 形AWK-3131A-EU(KS)  | ※       |
| 形WE70-AP-US  | 形AWK-3131A-US(KS)  | ※       |
| 形WE70-AT001  | 形KS-ANT-OMG-245253 | ※       |
| 形WE70-AT001H | 推奨代替商品はありません。      | —       |
| 形WE70-CA5M   | 形C35RSPJ-EXT5M     | ※       |
| 形WE70-CL     | 形AWK-1131A-JP(KS)  | ※       |
| 形WE70-CL-CA  | 形AWK-1131A-US(KS)  | ※       |
| 形WE70-CL-CN  | 形AWK-1131A-EU(KS)  | ※       |
| 形WE70-CL-EU  | 形AWK-1131A-EU(KS)  | ※       |
| 形WE70-CL-US  | 形AWK-1131A-US(KS)  | ※       |
| 形WT30-FT001  | 推奨代替商品はありません。      | —       |
| 形WT30-FT002  | 推奨代替商品はありません。      | —       |

※推奨代替商品の詳細および標準価格につきましては、販売店様へお問い合わせください。

形WE70-AT001H／形WT30-FT□□の推奨代替商品につきましても、販売店様へお問い合わせください。

■本体の色（形WE70-AP-□□、形WE70-CL-□□）

| 生産終了商品<br>形WE70シリーズ   | 推奨代替商品<br>MOXA Inc. 様製 形AWKシリーズ  |
|---|--|
| 形WE70-AP-□□、形WE70-CL-□□<br>黒<br> | 形AWK-3131A(KS)<br>黒・銀<br><br><br>形AWK-1131A(KS)<br>銀<br> |

■外形寸法（形WE70-AP-□□、形WE70-CL-□□）

| 生産終了商品<br>形WE70シリーズ                        | 推奨代替商品<br>MOXA Inc. 様製 形AWKシリーズ  |
|--|--|
| <p><b>形WE70シリーズ(本体)</b></p> <p>(単位：mm)</p> | <p><b>形AWK-3131A(KS)</b><br/>52.7×135×105mm<br/>52.05 [2.049]<br/>135.00 [5.315]<br/>105.00 [4.134]</p> <p>単位:mm[inch]</p> <p><b>形AWK-1131A(KS)</b><br/>58×115×70mm<br/>57.30<br/>115.00<br/>121.90<br/>70.00<br/>80.00</p> <p>単位:mm</p> |

■定格／性能（形WE70-AP-□□、形WE70-CL-□□）

| 項目      | 生産終了商品<br>形WE70シリーズ | 推奨代替商品<br>MOXA Inc.様製 形AWKシリーズ ※1      |
|---------|---------------------|--|
| 規格      | IEEE 802.11a/b/g    | IEEE 802.11a/b/g/n                     |
| 入力電圧    | DC24V               | 12～48VDC                               |
| 動作温度    | 0～+50℃              | 形AWK3131A: -25～60℃<br>形AWK1131A: 0～60℃ |
| ローミング機能 | あり                  | あり(※2)                                 |
| 暗号化機能   | あり(WOC KEY (※3)含む)  | あり(WOC KEY (※3)含まず) (※2)               |

※1: 詳細は販売店様へお問い合わせください。

※2: ローミング機能、暗号化機能の詳細仕様は、形WE70シリーズと形AWKシリーズでは異なります。

※3: WOC KEYはオムロン独自の認証方式です。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。