

生産終了商品のお知らせ

センサI/Oコネクタ / センサコントローラ

発行日
2020年3月2日

No. 2020050C

丸型防水コネクタ(M8/S8) 形XS3シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

丸型防水コネクタ(M8/S8)

形XS3□-M42□-□□□-RG



形XS3□-M42□-□□□□-RG



推奨代替商品

丸型防水コネクタ(M8/S8)

形XS3□-M42□-□□□-PR

または 推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2021年3月末

■最終出荷年月

2021年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ケーブル外径がφ4からφ4.7、芯線サイズが0.2sqから0.3sqに変更となります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XS3□-M42□-□□□-PR	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎

◎ : 互換

○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更

× : 変更大

— : 該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XS3F-M421-401-RG	推奨代替商品はありません。	-
形XS3F-M421-402-RG	形XS3F-M421-402-PR	1,500
形XS3F-M421-403-RG	形XS3F-M421-403-PR	2,100
形XS3F-M421-405-RG	形XS3F-M421-405-PR	2,350
形XS3F-M421-407-RG	推奨代替商品はありません。	-
形XS3F-M421-410-RG	形XS3F-M421-410-PR	3,500
形XS3R-M426-3050-RG	推奨代替商品はありません。	-
形XS3R-M426-4050-RG	推奨代替商品はありません。	-
形XS3W-M421-401-RG	形XS3W-M421-401-PR	1,900
形XS3W-M421-402-RG	形XS3W-M421-402-PR	2,150
形XS3W-M421-403-RG	推奨代替商品はありません。	-

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XS3W-M421-405-RG	形XS3W-M421-405-PR	3,000
形XS3W-M421-407-RG	推奨代替商品はありません。	-
形XS3W-M421-410-RG	推奨代替商品はありません。	-
形XS3W-M421-4C3-RG	推奨代替商品はありません。	-
形XS3W-M421-4C5-RG	推奨代替商品はありません。	-

■外形寸法

生産終了商品 形XS3□-M42□-□□□-RG	推奨代替商品 形XS3□-M42□-□□□-PR
ケーブル外径: φ4	ケーブル外径: φ4.7
芯線サイズ: 0.2sq	芯線サイズ: 0.3sq

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。