

## 生産終了商品のお知らせ

センサI/Oコネクタ / センサコントローラ

発行日  
2020年3月2日

No. 2020053C

### 丸型防水コネクタ(M12) 形XS2シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

#### 生産終了商品

丸型防水コネクタ(M12)

形XS2F-A422-310

形XS2F-D42□-□□□

形XS2F-D421-U□□□

形XS2H-D42□-□□□-□□

形XS2U-□□□□

形XS2Z-□□-□

形XS2W-D421-T02

#### 推奨代替商品

丸型防水コネクタ(M12)

推奨代替商品なし

形XS2F-D421-CD0-F または

推奨代替商品なし

形XS2F-D421-D80-F

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

形XS2Z-31 または

推奨代替商品なし

形XS2W-D421-D81-SA



#### ■最終受注年月

2021年3月末

#### ■最終出荷年月

2021年6月末

#### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形XS2F-D421-CD0-Fに関しては、成形部色と芯線色が変更となります。

形XS2F-D421-D80-Fに関しては、成形部色と端末処理変更となります。

形XS2W-D421-D81-SAに関しては、ケーブル外径、芯線数が変更となります。

#### ■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XS2F-D421-CD0-F	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XS2F-D421-D80-F	×	○	◎	◎	◎	◎	◎
形XS2Z-31	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形XS2W-D421-D81-SA	◎	○	○	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大



—：該当する仕様がありません

## ■生産終了商品と推奨代替商品



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XS2F-A422-310	推奨代替商品はありません。	—
形XS2F-D421-010	推奨代替商品はありません。	—
形XS2F-D421-210	形XS2F-D421-CD0-F	2,200
形XS2F-D421-ND0	推奨代替商品はありません。	—
形XS2F-D421-TD0	推奨代替商品はありません。	—
形XS2F-D421-U002	形XS2F-D421-D80-F	1,150
形XS2F-D421-U003	形XS2F-D421-D80-F	1,150
形XS2F-D422-010	推奨代替商品はありません。	—
形XS2F-D422-210	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D421-A80-AK	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D421-A80-AL	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D421-B80-AK	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D421-B80-AL	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D421-C80-AL	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-A80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-B80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-BA0-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-CA0-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-D80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-E80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-F80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-G80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-H80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-J80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-K80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D422-L80-F	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D423-AC0-A	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D423-BC0-A	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D423-C80-A	推奨代替商品はありません。	—
形XS2H-D423-D80-A	推奨代替商品はありません。	—
形XS2U-1121	推奨代替商品はありません。	—
形XS2U-1122	推奨代替商品はありません。	—
形XS2W-D421-T02	形XS2W-D421-D81-SA	3,400
形XS2Z-17-1	推奨代替商品はありません。	—
形XS2Z-17-2	形XS2Z-31	350
形XS2Z-19	推奨代替商品はありません。	—

■ 本体の色

<p>生産終了商品 形XS2F-D42□-□□□</p>	<p>推奨代替商品 形XS2F-D421-CD0-F</p>
<p>成形部色: 黒</p> 	<p>成形部色: グレー</p> 
<p>芯線色: 黒/白</p> 	<p>芯線色: 青/茶</p> 

<p>生産終了商品 形XS2F-D421-U□□□</p>	<p>推奨代替商品 形XS2F-D421-D80-F</p>
<p>成形部色: 黒</p> 	<p>成形部色: グレー</p> 

■外形寸法

生産終了商品 形XS2F-D421-U□□□	推奨代替商品 形XS2F-D421-D80-F
端末処理:フルストリップ 	端末処理:セミストリップ 

生産終了商品 形 XS2W-D421-T02	推奨代替商品 形 XS2W-D421-D81-SA
ケーブル外径: φ6	ケーブル外径: φ6.6

■配線接続

生産終了商品 形 XS2W-D421-T02	推奨代替商品 形 XS2W-D421-D81-SA
芯線数:2芯	芯線数:4芯

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。