

生産終了商品のお知らせ

リミットスイッチ

発行日
2020年3月2日

No. 2020056C

2回路リミットスイッチ表示灯付きカバー単品 形WL-LW-N 生産終了のお知らせ

生産終了商品

2回路リミットスイッチ表示灯付きカバー単品

形WL-LW-N



推奨代替商品

2回路リミットスイッチ表示灯付きカバー単品

形WL-LD-N



■最終受注年月

2021年3月末

■最終出荷年月

2021年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

表示灯の発光色が黄色から赤色へ変更になります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形WL-LD-N	×	◎	◎	◎	◎	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません


■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形WL-LW-N	形WL-LD-N	1,500


■本体の色

生産終了商品 形WL-LW-N	推奨代替商品 形WL-LD-N
表示灯の発光色:黄色 	表示灯の発光色:赤色 


■端子配置／配線接続

生産終了商品 形WL-LW-N	推奨代替商品 形WL-LD-N
内部回路図 	

■取付寸法

生産終了商品 形WL-LW-N	推奨代替商品 形WL-LD-N
 <p>3-M4 COVER MOUNTING SCREWS [カバー締付ネジ]</p>	

■外形寸法

生産終了商品 形WL-LW-N	推奨代替商品 形WL-LD-N
 <p>3-M4 COVER MOUNTING SCREWS [カバー締付ネジ]</p> <p>61.7 ± 0.8</p> <p>39.4 ± 0.6</p>	

■定格／性能

項目	生産終了商品 形WL-LW-N	推奨代替商品 形WL-LD-N
使用電圧、漏れ電流	AC/DC10～24V、約0.4mA AC/DC115V、約0.5mA	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。