

生産終了商品のお知らせ

温度調節器(デジタル調節計)

発行日
2020年3月2日

No. 2020057C

デジタルサーモ 形E5LCシリーズ、形E5LDシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

デジタルサーモ

形E5LC-1□□

形E5LC-2□□

形E5LC-3□□

形E5LC-4□□

形E5LC-5□□

形E5LC-6□□

形E5LC-7□□

形E5LD-1□□□

形E5LD-2□□□

E5LD-3□□□

推奨代替商品

デジタルサーモ

形E5LC-1

形E5LC-115 5M

形E5LC-2

形E5LC-215

形E5LC-3

形E5LC-315

形E5LC-4

形E5LC-415

形E5LC-5

形E5LC-515

形E5LC-6

形E5LC-615

形E5LC-7

形E5LC-715

形E5LD-1C

形E5LD-115

形E5LD-115C

形E5LD-2

形E5LD-2C

形E5LD-215

形E5LD-215C

形E5LD-3

形E5LD-315

形E5LD-315C



生産終了商品

デジタルサーモ

形E5LD-4□□□**形E5LD-5□□□****形E5LD-6□□□****形E5LD-7□□□**

以下は代替推奨品なし

形E5LD-313C AC100 3M**形E5LD-314C AC100 4M****形E5LD-414C AC100 4M****推奨代替商品**

デジタルサーモ

形E5LD-4**形E5LD-415****形E5LD-5****形E5LD-5C****形E5LD-515****形E5LD-515C****形E5LD-6****形E5LD-6C****形E5LD-615****形E5LD-615C****形E5LD-7****形E5LD-7C****形E5LD-715****形E5LD-715C**

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

**■最終受注年月**

2021年3月末

■最終出荷年月

2021年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

本製品にはサーミスタが付属されています。生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。
その他の相違点はありません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E5LC-1	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-115 5M	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-2	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-215	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-3	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-315	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-4	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-415	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-5	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-515	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-6	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-615	◎	×	◎	◎	○	◎	◎
形E5LC-7	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LC-715	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-1C	◎	×	◎	◎	○	◎	◎
形E5LD-115	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-115C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-2	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-2C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-215	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-215C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-3	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-315	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-315C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-4	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-415	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-5	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-5C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-515	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-515C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-6	◎	×	◎	◎	○	◎	◎
形E5LD-6C	◎	×	◎	◎	○	◎	◎
形E5LD-615	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-615C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-7	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-7C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-715	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形E5LD-715C	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

(外形寸法は、リードの長さが異なります。)

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E5LC-111 -30.0-20.0 1M	形E5LC-1	4,850
形E5LC-113 3M	形E5LC-115 5M	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-114 4M	形E5LC-115 5M	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-211 1M	形E5LC-2	4,850
形E5LC-213	形E5LC-215	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-301 1M	形E5LC-3	4,850
形E5LC-311 1M	形E5LC-3	4,850
形E5LC-313 3M	形E5LC-315	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-314 4M	形E5LC-315	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-411 1M	形E5LC-4	4,850
形E5LC-413 60.0-110.0 3M	形E5LC-415	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-414 60.0-110.0 4M	形E5LC-415	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-511	形E5LC-5	4,850
形E5LC-513 -40.0-40.0 3M	形E5LC-515	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-514	形E5LC-515	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LC-605 5M	形E5LC-615	5,850
形E5LC-611 -20.0-60.0 1M	形E5LC-6	4,850
形E5LC-614	形E5LC-615	5,850
形E5LC-711 1M	形E5LC-7	4,850
形E5LC-714 30.0-110.0 4M	形E5LC-715	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-102C AC100 2M	形E5LD-1C AC100V	11,100
形E5LD-111C AC100 1M	形E5LD-1C AC100V	11,100
形E5LD-111C AC200 1M	形E5LD-1C AC200V	11,100
形E5LD-113C AC100 3M	形E5LD-115C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-113C AC200 3M	形E5LD-115C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-114 AC200 4M	形E5LD-115 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-114C AC100 4M	形E5LD-115C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-114C AC200 4M	形E5LD-115C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-211 AC100 1M	形E5LD-2 AC100V	11,100
形E5LD-211 AC200 1M	形E5LD-2 AC200V	11,100
形E5LD-211C AC100 1M	形E5LD-2C AC100	11,100
形E5LD-213 AC100 3M	形E5LD-215 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-213 AC200 3M	形E5LD-215 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-213C AC200 3M	形E5LD-215C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-214 AC100 4M	形E5LD-215 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-214 AC200 4M	形E5LD-215 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-214C AC100 4M	形E5LD-215C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-214C AC200 4M	形E5LD-215C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-311 AC100 1M	形E5LD-3 AC100V	11,100
形E5LD-311 AC200 1M	形E5LD-3 AC200V	11,100
形E5LD-313 AC100 3M	形E5LD-315 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-313 AC200 3M	形E5LD-315 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-313C AC100 3M	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E5LD-313C AC200 3M	形E5LD-315C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-314 AC100 4M	形E5LD-315 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-314 AC200 4M	形E5LD-315 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-314C AC100 4M	推奨代替商品はありません。	—
形E5LD-314C AC200 4M	形E5LD-315C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-411 AC100 1M	形E5LD-4 AC100V	11,100
形E5LD-411 AC200 1M	形E5LD-4 AC200V	11,100
形E5LD-413 AC100 3M	形E5LD-415 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-413 AC200 3M	形E5LD-415 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-414 AC100 4M	形E5LD-415 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-414 AC200 4M	形E5LD-415 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-414C AC100 4M	推奨代替商品はありません。	—
形E5LD-511 AC100 1M	形E5LD-5 AC100V	11,100
形E5LD-511 AC200 1M	形E5LD-5 AC200V	11,100
形E5LD-511C AC100 1M	形E5LD-5C AC100V	11,100
形E5LD-511C AC200 1M	形E5LD-5C AC200V	11,100
形E5LD-513 AC100 3M	形E5LD-515 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-513 AC200 3M	形E5LD-515 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-513C AC100 3M	形E5LD-515C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-513C AC200 3M	形E5LD-515C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-514 AC100 4M	形E5LD-515 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-514 AC200 4M	形E5LD-515 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-514C AC100 4M	形E5LD-515C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-514C AC200 4M	形E5LD-515C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-602 AC100V	形E5LD-6 AC100V	11,100
形E5LD-602C AC100V	形E5LD-6C AC100V	11,100
形E5LD-611 AC100 1M	形E5LD-6 AC100V	11,100
形E5LD-611 AC200 1M	形E5LD-6 AC200V	11,100
形E5LD-611C AC100 1M	形E5LD-6C AC100V	11,100
形E5LD-611C AC200 1M	形E5LD-6C AC200V	11,100
形E5LD-613 AC100 3M	形E5LD-615 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-613 AC200 3M	形E5LD-615 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-613C AC100 3M	形E5LD-615C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-613C AC200 3M	形E5LD-615C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-614 AC100 4M	形E5LD-615 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-614 AC200 4M	形E5LD-615 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-614C AC100 4M	形E5LD-615C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-614C AC200 4M	形E5LD-615C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-711 AC100 1M	形E5LD-7 AC100V	11,100
形E5LD-711 AC200 1M	形E5LD-7 AC200V	11,100
形E5LD-711C AC100 1M	形E5LD-7C AC100V	11,100
形E5LD-711C AC200 1M	形E5LD-7C AC200V	11,100
形E5LD-713 AC100 3M	形E5LD-715 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-713 AC200 3M	形E5LD-715 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E5LD-713C AC100 3M	形E5LD-715C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-713C AC200 3M	形E5LD-715C AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-714 AC100 4M	形E5LD-715 AC100	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-714 AC200 4M	形E5LD-715 AC200	お取引販売店にお問い合わせください。
形E5LD-714C AC100 4M	形E5LD-715C AC100	お取引販売店にお問い合わせください。

形式ごとの詳細仕様につきましては、下記形式基準をご参照ください。

形E5LC - ① ② ③

- | | |
|-------------|--|
| ①測温範囲 | 1 : -30.0～20.0℃
2 : -10.0～40.0℃
3 : 40.0～90.0℃
4 : 60.0～110.0℃
5 : -40.0～40.0℃
6 : -20.0～60.0℃
7 : 30.0～110.0℃ |
| ②小数点表示 | 0 : 小数点第1位表示なし
1 : 小数点第1位表示あり(標準) |
| ③サーミスタリード線長 | 1 : 1m
2 : 2m(標準)
3 : 3m
4 : 4m
5 : 5m |

※小数点表示があり(標準)かつ リード線 2m(標準)のものについては、② ③は省略し①のみの指定となります。

形E5LD - ① ② ③ ④

- | | |
|-------------|--|
| ①測温範囲 | 1 : -30.0～20.0℃
2 : -10.0～40.0℃
3 : 40.0～90.0℃
4 : 60.0～110.0℃
5 : -40.0～40.0℃
6 : -20.0～60.0℃
7 : 30.0～110.0℃ |
| ②小数点表示 | 0 : 小数点第1位表示なし
1 : 小数点第1位表示あり(標準) |
| ③サーミスタリード線長 | 1 : 1m
2 : 2m(標準)
3 : 3m
4 : 4m
5 : 5m |
| ④制御動作 | 無指示 : 逆動作(加熱用)
C : 正動作(冷却用) |

※小数点表示があり(標準)かつ リード線 2m(標準)のものについては、② ③は省略し① ④のみの指定となります。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。