

生産終了商品のお知らせ

光電センサ、フォト・マイクロセンサ、ロータリエンコーダ

発行日
2020年8月3日

No. 2020074C

以下商品の一部形式 生産終了のお知らせ
AC/DC電源フリータイプ光電センサ 形E3JM、距離設定形光電センサ 形E3S-CL、
耐油・長距離光電センサ 形E3S-C、透明体検出光電センサ 形E3S-DB、
基板センサ 形E3S-LS、アンプ内蔵光電センサ 形E3Z-G/形E3Z/形OAS/形OP、
ステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ 形E3ZM、
光ファイバ式フォト・マイクロセンサ 形EE-SPZ、
ロータリエンコーダ 形E6A2-C/形SF-100/形SF-200、
アクセサリ 形E39/形E3S-ZL3/形S92/形E99/形EE

一部形式 生産終了商品

推奨代替商品

AC/DC電源フリータイプ光電センサ

形E3JM

距離設定形光電センサ

形E3S-CL

耐油・長距離光電センサ

形E3S-C

透明体検出光電センサ

形E3S-DB

基板センサ

形E3S-LS

アンプ内蔵光電センサ

形E3Z-G/形E3Z/形OAS/形OP

ステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ

形E3ZM

光ファイバ式フォト・マイクロセンサ

形EE-SPZ

ロータリエンコーダ

形E6A2-C/形SF-100/形SF-200

アクセサリ

形E39/形E3S-ZL3/形S92/E99/形EE



推奨代替商品なし

■最終受注年月

2021年1月末

■最終出荷年月

2021年4月末

■生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了商品 | 推奨代替商品 |
|-------------------------|---------------|
| 形E3JM-10S4-M1J-NN 0.3M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3S-CL2-C1 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3S-CT61-M3J 0.1M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3S-CD12-2 2M. | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3S-DBN11 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3S-LS3NW-M3J-1 0.3M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3Z-G62-M3J-1 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3Z-R61-1 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3Z-LS81K-P 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3Z-T61K-P-N 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3Z-T61AK-P-N 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3Z-T81K-P-N 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3Z-T62 0.5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形OAS-60-1 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形OAS-70A | 推奨代替商品はありません。 |
| 形OAS-142 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形OAS-142-1 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形OAS-160-N DC12-24 7M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形SCOTCH TAPE FOR OAS-31 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形OP22L | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS61X 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS62X 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS64X 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS61X 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS62X 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS64X 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS67X | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS82X 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS87X | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-R61Y 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-R61Y 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-R81Y 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T61Y 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T61Y 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-R61H 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T61H 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T66H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T86H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T83H 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T83H 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T68H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T88H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS88X | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CT61-G0 2M | 推奨代替商品はありません。 |

| 生産終了商品 | 推奨代替商品 |
|--------------------------------|---------------|
| 形E3ZM-CT61-G0 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CT81-G0 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CT81-G0 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CL66H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CL67H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CL87H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CT62B-G0 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CT62B-G0 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CT82B-G0 2M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-CT82B-G0 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T63-M1TJ 0.3M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T81 DC10-30 10M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-T81H 10M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3ZM-LS81X 10M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形EE-SPZ302-1 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E6A2-CS3E 200P/R 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E6A2-CS3E-9 200P/R 0.5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E6A2-CW3C 100P/R 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E6A2-CW3C 60P/R 0.5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E6A2-CW3C 360P 10M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形SF-100-24C (CW5C-H 100P 0.5M) | 推奨代替商品はありません。 |
| 形SF-200-24C (CW5C-H 200P 0.5M) | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E39-G14 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E39-E6-1 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E39-E6-2 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E39-L155 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E39-ECONW 5M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E39-ECONW 3M | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E3S-ZL3 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形S92-F | 推奨代替商品はありません。 |
| 形E99-H | 推奨代替商品はありません。 |
| 形EE-1006-1 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形EE-1006-5 | 推奨代替商品はありません。 |
| 形EE-1006-8 2M | 推奨代替商品はありません。 |

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。