

## 生産終了商品のお知らせ

発行日  
2020年10月1日

No. 2020082C

画像センサ

### 産業用カメラ ロックネジ付き USB ケーブル 形NU3MBASU3□-□□□M 生産終了のお知らせ

#### 生産終了商品

産業用カメラ ロックネジ付き USB ケーブル  
形NU3MBASU3□-□□□M



#### 推奨代替商品

産業用カメラ ロックネジ付き USB ケーブル  
形CAB-USB3-0□(-RB)



#### ■最終受注年月

2021年10月末

#### ■最終出荷年月

2022年4月末

#### ■修理対応終了年月

2026年10月末

#### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ケーブル外径がφ5.6からφ6.2(ノーマルケーブル)、φ5.6からφ6.9(ロボットケーブル)にそれぞれ変更となります。

#### ■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形CAB-USB3-0□(-RB)	×	○	◎	○	○	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

#### ■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NU3MBASU3S-2M	形CAB-USB3-02	オープン価格
形NU3MBASU3S-3.5M	形CAB-USB3-03	
形NU3MBASU3B-2M	形CAB-USB3-02-RB	
形NU3MBASU3B-3.5M	形CAB-USB3-03-RB	


■ 本体の色

<p>生産終了商品 形NU3MBASU3□-□□□M</p>	<p>推奨代替商品 形CAB-USB3-0□(-RB)</p>
<p>形NU3MBASU3S-2M、形NU3MBASU3S-3.5M 灰</p> 	<p>形CAB-USB3-02、形CAB-USB3-03 黒</p> 
<p>形NU3MBASU3B-2M、形NU3MBASU3B-3.5M 黒</p> 	<p>形CAB-USB3-02-RB、形CAB-USB3-03-RB 黒</p> 

■外形寸法・取付寸法

生産終了商品  
形NU3MBASU3□-□(□□)M


形NU3MBASU3S-2M、形NU3MBASU3S-3.5M



単位: mm

形NU3MBASU3S-2M : L = 2,000 mm +100 / -0 mm  
形NU3MBASU3S-3.5M : L = 3,000 mm +100 / -0 mm

形NU3MBASU3B-2M、形NU3MBASU3B-3.5M




単位: mm


形NU3MBASU3B-2M : L = 2,000 mm +100 / -0 mm  
形NU3MBASU3B-3.5M : L = 3,000 mm +100 / -0 mm

推奨代替商品  
形CAB-USB3-0□(-RB)

形CAB-USB3-02、形CAB-USB3-03



形CAB-USB3-02-RB、形CAB-USB3-03-RB



## ■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形NU3MBASU3□-□□□M	推奨代替商品 形CAB-USB3-0□(-RB)
ケーブル種類	形NU3MBASU3S-□□□M : ノーマル 形NU3MBASU3B-□□□M : ロボット	形CAB-USB3-0□ : ノーマル 形CAB-USB3-0□-RB : ロボット
ケーブル長	形NU3MBASU3□-2M : 2M 形NU3MBASU3□-3.5M : 3.5M	形CAB-USB3-02(-RB) : 2M 形CAB-USB3-03(-RB) : 3.5M
コネクタ	USB3.0 Standard-A / USB3.0 Micro-B	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。