

生産終了商品のお知らせ

セーフティライトカーテン

発行日
2021年2月1日

No. 2021005C

セーフティライトカーテン 形F3SJシリーズ用反射ミラー 形F39-MLGシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

セーフティライトカーテン用反射ミラー

形F39-MLG□□□□



推奨代替商品

セーフティライトカーテン用反射ミラー

形F39-SML□□□□



■最終受注年月

2021年3月末

■最終出荷年月

2021年5月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

主な相違点は、設置方法が生産終了商品は壁面据え付けタイプに対して推奨代替商品は自立スタンドタイプになります。設置場所をご確認のうえご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F39-SML□□□□	○	×	—	×	○	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F39-MLG0406	形F39-SML0990	32,000
形F39-MLG0610	形F39-SML0990	32,000
形F39-MLG0711	形F39-SML0990	32,000
形F39-MLG0914	形F39-SML1310	37,000
形F39-MLG1067	形F39-SML1310	37,000
形F39-MLG1219	形F39-SML1630	49,000
形F39-MLG1422	形F39-SML1630	49,000
形F39-MLG1626	形F39-SML1950	51,000
形F39-MLG1830	推奨代替商品はありません。	—
形F39-MLG2134	推奨代替商品はありません。	—

■本体の色

生産終了商品 形F39-MLG□□□□	推奨代替商品 形F39-SML□□□□
<p>筐体:黄色と黒色</p> 	<p>筐体:黄色と黒色</p> 

■取付寸法

生産終了商品 形F39-MLG□□□□	推奨代替商品 形F39-SML□□□□
<p>壁面据え付けタイプ(寸法は「外形寸法」参照)</p>	<p>自立スタンドタイプ(寸法は「外形寸法」参照)</p>

■外形寸法

生産終了商品 形F39-MLG□□□□	推奨代替商品 形F39-SML□□□□																																																						
<p style="font-size: small;">円柱 (φ42±1) 取り付け金具 (付属品)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>L (mm)</th> <th>M (mm)</th> <th>K (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>形F39-MLG0406</td><td>445</td><td>487</td><td>—</td></tr> <tr><td>形F39-MLG0610</td><td>648</td><td>690</td><td>—</td></tr> <tr><td>形F39-MLG0711</td><td>749</td><td>792</td><td>—</td></tr> <tr><td>形F39-MLG0914</td><td>953</td><td>995</td><td>—</td></tr> <tr><td>形F39-MLG1067</td><td>1,105</td><td>1,148</td><td>—</td></tr> <tr><td>形F39-MLG1219</td><td>1,257</td><td>1,300</td><td>—</td></tr> <tr><td>形F39-MLG1422 *</td><td>1,499</td><td>1,541</td><td>749</td></tr> <tr><td>形F39-MLG1626 *</td><td>1,702</td><td>1,744</td><td>851</td></tr> <tr><td>形F39-MLG1830 *</td><td>1,905</td><td>1,948</td><td>952</td></tr> <tr><td>形F39-MLG2134 *</td><td>2,210</td><td>2,252</td><td>1,054</td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">*2018年5月生産分より、ミラーが2枚構成になっています。 寸法Kはミラーの継ぎ目を示します。</p>	形式	L (mm)	M (mm)	K (mm)	形F39-MLG0406	445	487	—	形F39-MLG0610	648	690	—	形F39-MLG0711	749	792	—	形F39-MLG0914	953	995	—	形F39-MLG1067	1,105	1,148	—	形F39-MLG1219	1,257	1,300	—	形F39-MLG1422 *	1,499	1,541	749	形F39-MLG1626 *	1,702	1,744	851	形F39-MLG1830 *	1,905	1,948	952	形F39-MLG2134 *	2,210	2,252	1,054	<p style="margin-top: 10px;">材質：アルミ合金 (ケース部) 熱間圧延鋼板 (ベース部) PBT樹脂 (キャップ部) ガラスミラー (ミラー部)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>寸法L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>形F39-SML0990</td><td>990</td></tr> <tr><td>形F39-SML1310</td><td>1310</td></tr> <tr><td>形F39-SML1630</td><td>1630</td></tr> <tr><td>形F39-SML1950</td><td>1950</td></tr> </tbody> </table>	形式	寸法L	形F39-SML0990	990	形F39-SML1310	1310	形F39-SML1630	1630	形F39-SML1950	1950
形式	L (mm)	M (mm)	K (mm)																																																				
形F39-MLG0406	445	487	—																																																				
形F39-MLG0610	648	690	—																																																				
形F39-MLG0711	749	792	—																																																				
形F39-MLG0914	953	995	—																																																				
形F39-MLG1067	1,105	1,148	—																																																				
形F39-MLG1219	1,257	1,300	—																																																				
形F39-MLG1422 *	1,499	1,541	749																																																				
形F39-MLG1626 *	1,702	1,744	851																																																				
形F39-MLG1830 *	1,905	1,948	952																																																				
形F39-MLG2134 *	2,210	2,252	1,054																																																				
形式	寸法L																																																						
形F39-SML0990	990																																																						
形F39-SML1310	1310																																																						
形F39-SML1630	1630																																																						
形F39-SML1950	1950																																																						

■定格／性能

項目	生産終了商品 形F39-MLG□□□□	推奨代替商品 形F39-SML□□□□
検出距離減衰率	12%	15%

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。