

生産終了商品のお知らせ

圧カセンサ

発行日
2021年3月1日

No. 2021029C(ON)

圧カスイッチ 形D8B-2シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

圧カスイッチ

形D8B-22
形D8B-24B

推奨代替商品

圧カスイッチ

形D8B-2



■最終受注年月

2022年3月末

■最終出荷年月

2022年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

主な相違点は、リード線の長さです。動作特性については、一部仕様変更がございます。推奨代替商品がご使用環境に適しているか、ご確認ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形D8B-2	◎	×	◎	◎	◎	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D8B-22	形D8B-2	オープン価格
形D8B-24B	形D8B-2	オープン価格

■本体の色

生産終了商品 形D8B-22、形D8B-24B	推奨代替商品 形D8B-2
変更なし	

■外形寸法

生産終了商品 形D8B-22、形D8B-24B	推奨代替商品 形D8B-2
リード線長さ	リード線長さ

■配線接続

生産終了商品 形D8B-22、形D8B-24B	推奨代替商品 形D8B-2
変更なし	

■取付け寸法

生産終了商品 形D8B-22、形D8B-24B	推奨代替商品 形D8B-2
変更なし	

■定格性能／動作特性

項目	生産終了商品 形D8B-22、形D8B-24B	推奨代替商品 形D8B-2
動作圧力	形D8B-22 0.20～0.39kPa 形D8B-24B 0.25～0.49kPa	形D8B-2 0.20～0.39kPa
復帰圧力	形D8B-22 0.49～0.69kPa 形D8B-24B 0.44～0.69kPa	形D8B-2 0.49～0.69kPa

■操作方法

生産終了商品 形D8B-22、形D8B-24B	推奨代替商品 形D8B-2
変更なし	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。