

UV-LED照射器 ヘッドユニット 形ZUV-H□0MCシリーズ、形ZUV-H□5MCシリーズ
生産終了のお知らせ

＜お断りとお願い＞

2022年1月発行のプロダクトニュースNo. 2021063C(2)の最終受注年月と最終出荷年月の変更がありました。
前回との変更点は、最終受注年月を2022年3月末→2022年9月末に変更、最終出荷年月を2022年5月末→2022年11月末に変更です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2021063C(3)(2022年3月1日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了商品		推奨代替商品
UV-LED照射器 ヘッドユニット		UV-LED照射器 ヘッドユニット
形ZUV-H□0MCシリーズ	➡	形ZUV-HN□0MDシリーズ (2022年4月発売予定)
形ZUV-H□5MCシリーズ		形ZUV-HN□5MDシリーズ (2022年4月発売予定)

■最終受注年月
2022年9月末
なお、製品がなくなり次第の受注終了とさせていただきます。

■最終出荷年月
2022年11月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
形ZUV-HN□□MDシリーズをご使用いただく場合は、22年4月発売予定のコントローラ形ZUV-C40Hシリーズ、延長ケーブル形ZUV-XCN□□シリーズに接続してご使用ください。

■生産終了商品との相違点











推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形ZUV-HN□0MDシリーズ	◎	○	◎	◎	◎	○	—
形ZUV-HN□5MDシリーズ	◎	○	◎	◎	◎	○	—

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形ZUV-H10MC 0.3M	形ZUV-HN10MD 0.3M	オープン価格
形ZUV-H10MC 2M	形ZUV-HN10MD 2M	オープン価格
形ZUV-H20MC 2M	形ZUV-HN20MD 2M	オープン価格
形ZUV-H25MC 2M	形ZUV-HN25MD 2M	オープン価格
形ZUV-H30MC 0.3M	形ZUV-HN30MD 0.3M	オープン価格
形ZUV-H30MC 2M	形ZUV-HN30MD 2M	オープン価格
形ZUV-H35MC 0.3M	形ZUV-HN35MD 0.3M	オープン価格

外形寸法

生産終了商品 形ZUV-H□□MCシリーズ	推奨代替商品 形ZUV-HN□□MDシリーズ												
形ZUV-H10MC (0.3m、2m) 	形ZUV-HN10MD (0.3m、2m) 												
形ZUV-H20MC 	形ZUV-HN20MD 												
形ZUV-H25MC 	形ZUV-HN25MD 												
形ZUV-H30MC (0.3m、2m) 	形ZUV-HN30MD (0.3m、2m) 												
形ZUV-H35MC  寸法部:A <table border="1"> <tr><th>仕様</th><th>A</th></tr> <tr><td>0.3m</td><td>300</td></tr> <tr><td>2m</td><td>2000</td></tr> </table>	仕様	A	0.3m	300	2m	2000	形ZUV-HN35MD  寸法部:A <table border="1"> <tr><th>仕様</th><th>A</th></tr> <tr><td>0.3m</td><td>300</td></tr> <tr><td>2m</td><td>2000</td></tr> </table>	仕様	A	0.3m	300	2m	2000
仕様	A												
0.3m	300												
2m	2000												
仕様	A												
0.3m	300												
2m	2000												

■動作特性

生産終了商品 形ZUV-H□□MCシリーズ	推奨代替商品 形ZUV-HN□□MDシリーズ
スポット径/ピーク照度 [代表例] ヘッドユニット形ZUV-H20MC および レンズユニット形ZUV-L3H使用時 スポット径: $\phi 3\text{mm}$ ピーク照度: $8,600\text{mW/cm}^2$	スポット径/ピーク照度 [代表例] ヘッドユニット形ZUV-HN20MD および レンズユニット形ZUV-L3H使用時 スポット径: $\phi 3\text{mm}$ ピーク照度: $8,600\text{mW/cm}^2$ 以上

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。