

生産終了商品のお知らせ

温度調節器(デジタル調節計)

発行日
2021年9月1日

No. 2021067C

温度センサ 形E52シリーズ(一部機種) 生産終了のお知らせ

生産終了商品

温度センサ

形E52シリーズ保護管長、
リード線長変更品



推奨代替商品

温度センサ

形E52シリーズカタログ品



■最終受注年月

2022年3月末

■最終出荷年月

2022年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

保護管長、リード線長がカタログ品と異なります。取付方法、リード線延長に際してはカタログの注意事項を確認ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E52保護管長変更	◎	×	◎	○	◎	◎	—
形E52保護管径変更	◎	×	◎	○	○	◎	—
形E52リード線長変更	◎	×	◎	○	◎	◎	—
形E52保護管長・端子形状変更	○	×	×	○	◎	◎	—
形E52保護管長・リード線長変更	◎	×	◎	○	◎	◎	—
形E52保護管長・保護管径・リード線長変更	◎	×	◎	○	○	◎	—
形E52端子形状変更	○	×	×	○	◎	◎	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

形E52保護管長変更

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA11AY D=4.8 2M	形E52-CA10AY D=4.8 2M
形E52-CA105C-N-1 D=8	形E52-CA100C-N-1 D=8
形E52-CA10AF D=3.2 2M	形E52-CA15AF D=3.2 2M
形E52-CA10AY-7 D=3.2 4M	形E52-CA20AY-7 D=3.2 4M
形E52-CA110C-N D=10	形E52-CA100C-N D=10
形E52-CA110C-N D=6.4	形E52-CA100C-N D=6.4
形E52-CA11AY D=1.6 NETU 4M	形E52-CA10AY D=1.6 NETU 4M
形E52-CA11C-N D=3.2	形E52-CA15C-N D=3.2
形E52-CA120AY D=1.6 2M	形E52-CA100AY D=1.6 2M
形E52-CA120AY D=3.2 4M	形E52-CA100AY D=3.2 4M
形E52-CA120C-N D=15	形E52-CA100C-N D=15
形E52-CA125C-N D=8	形E52-CA100C-N D=8
形E52-CA12AY D=1 NETU 0.5M	形E52-CA15AY D=1 NETU 1M
形E52-CA12AY D=1 NETU 1M	形E52-CA15AY D=1 NETU 1M
形E52-CA12AY D=3.2 1M	形E52-CA15AY D=3.2 1M
形E52-CA12AY D=8 1M	形E52-CA20AY D=8 1M
形E52-CA130AY D=3.2 NETU 2M	形E52-CA100AY D=3.2 NETU 2M
形E52-CA130C-N D=8	形E52-CA100C-N D=8
形E52-CA137C-N D=4.8	形E52-CA100C-N D=4.8
形E52-CA13AY D=1.6 2M	形E52-CA15AY D=1.6 2M
形E52-CA13AY D=1.6 NETU 2M	形E52-CA15AY D=1.6 NETU 2M
形E52-CA14AY D=3.2 NETU 1M	形E52-CA15AY D=3.2 NETU 1M
形E52-CA14C-N D=4.8	形E52-CA15C-N D=4.8
形E52-CA150AY D=1.6 4M	形E52-CA100AY D=1.6 4M
形E52-CA150AY D=1.6 NETU 2M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 2M
形E52-CA150AY D=3.2 2M	形E52-CA100AY D=3.2 2M
形E52-CA150C-N D=8	形E52-CA100C-N D=8
形E52-CA15AF D=4.8 8M	形E52-CA20AF D=4.8 8M
形E52-CA15AY-7 D=3.2 2M	形E52-CA20AY-7 D=3.2 2M
形E52-CA16AY D=1.6 2M	形E52-CA15AY D=1.6 2M
形E52-CA16C-N D=6.4	形E52-CA20C-N D=6.4
形E52-CA17AY D=4.8 NETU 2M	形E52-CA20AY D=4.8 NETU 2M
形E52-CA17AY D=8 NETU 2M	形E52-CA20AY D=8 NETU 2M
形E52-CA18AY D=1 NETU 1M	形E52-CA20AY D=1 NETU 1M
形E52-CA18AY D=6.4 2M	形E52-CA20AY D=6.4 2M
形E52-CA18C-N D=3.2	形E52-CA20C-N D=3.2
形E52-CA18C-N D=8	形E52-CA20C-N D=8
形E52-CA21C-N D=10	形E52-CA30C-N D=10
形E52-CA22AY D=1.6 2M	形E52-CA25AY D=1.6 2M
形E52-CA22AY D=1.6 4M	形E52-CA25AY D=1.6 4M
形E52-CA23AY D=3.2 2M	形E52-CA25AY D=3.2 2M
形E52-CA25AY D=4.8 1M	形E52-CA35AY D=4.8 1M

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA25AY D=4.8 NETU 1M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 1M
形E52-CA25AY D=6.4 2M	形E52-CA35AY D=6.4 2M
形E52-CA25AY D=6.4 NETU 4M	形E52-CA35AY D=6.4 NETU 4M
形E52-CA25C-N D=10	形E52-CA30C-N D=10
形E52-CA26C-N D=8	形E52-CA25C-N D=8
形E52-CA28AY D=3.2 1M	形E52-CA25AY D=3.2 1M
形E52-CA29B-N D=15	形E52-CA35B-N D=15
形E52-CA30AY D=1 1M	形E52-CA35AY D=1 1M
形E52-CA30AY D=1 4M	形E52-CA35AY D=1 4M
形E52-CA30AY D=3.2 1M	形E52-CA35AY D=3.2 1M
形E52-CA30AY D=3.2 4M	形E52-CA35AY D=3.2 4M
形E52-CA30AY D=3.2 NETU 2M	形E52-CA35AY D=3.2 NETU 2M
形E52-CA30AY D=3.2 NETU 4M	形E52-CA35AY D=3.2 NETU 4M
形E52-CA30AY D=4.8 NETU 1M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 1M
形E52-CA30AY D=4.8 NETU 4M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 4M
形E52-CA30AY D=6.4 2M	形E52-CA35AY D=6.4 2M
形E52-CA30AY D=8 NETU 4M	形E52-CA35AY D=8 NETU 4M
形E52-CA30B-N D=8	形E52-CA35B-N D=8
形E52-CA31AY D=1.6 2M	形E52-CA35AY D=1.6 2M
形E52-CA33AY D=1.6 2M	形E52-CA35AY D=1.6 2M
形E52-CA36C-N D=6.4	形E52-CA35C-N D=6.4
形E52-CA39AY D=1.6 2M	形E52-CA50AY D=1.6 2M
形E52-CA39AY D=1.6 8M	形E52-CA50AY D=1.6 8M
形E52-CA3AY D=1 NETU 1M	形E52-CA5AY D=1 NETU 1M
形E52-CA3AY D=1 S1 0.5M	形E52-CA6AY D=1 S1 0.5M
形E52-CA3AY D=1 S2 1M	形E52-CA6AY D=1 S2 1M
形E52-CA3AY D=1.6 1M	形E52-CA5AY D=1.6 1M
形E52-CA3AY D=1.6 2M	形E52-CA5AY D=1.6 2M
形E52-CA3AY D=1.6 NETU 2M	形E52-CA5AY D=1.6 NETU 2M
形E52-CA40AY D=3.2 1M	形E52-CA50AY D=3.2 1M
形E52-CA40AY D=3.2 2M	形E52-CA50AY D=3.2 2M
形E52-CA40AY D=3.2 4M	形E52-CA50AY D=3.2 4M
形E52-CA40AY D=3.2 NETU 1M	形E52-CA50AY D=3.2 NETU 1M
形E52-CA40AY D=4.8 NETU 4M	形E52-CA50AY D=4.8 NETU 4M
形E52-CA40AY D=6.4 1M	形E52-CA50AY D=6.4 1M
形E52-CA40C-N D=10	形E52-CA50C-N D=10
形E52-CA43C-N D=8	形E52-CA50C-N D=8
形E52-CA45B-N D=15	形E52-CA50B-N D=15
形E52-CA45C-N D=10	形E52-CA50C-N D=10
形E52-CA49AY D=1.6 2M	形E52-CA50AY D=1.6 2M
形E52-CA4AY D=1.6 2M	形E52-CA5AY D=1.6 2M
形E52-CA4AY D=1.6 NETU 1M	形E52-CA5AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA4AY D=1.6 NETU 4M	形E52-CA5AY D=1.6 NETU 4M
形E52-CA53AY D=3.2 2M	形E52-CA50AY D=3.2 2M

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA53C-N D=4.8	形E52-CA50C-N D=4.8
形E52-CA53C-N D=6.4	形E52-CA50C-N D=6.4
形E52-CA54C-N D=10	形E52-CA50C-N D=10
形E52-CA5AE-N-2 1M	形E52-CA10AE-N 1M
形E52-CA5AE-N-2 2M	形E52-CA10AE-N 2M
形E52-CA60AY D=1 NETU 4M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 4M
形E52-CA60AY D=1.6 1M	形E52-CA100AY D=1.6 1M
形E52-CA60AY D=1.6 2M	形E52-CA100AY D=1.6 2M
形E52-CA60AY D=1.6 NETU 1M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA60AY D=1.6 NETU 2M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 2M
形E52-CA60AY D=1.6 NETU 4M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 4M
形E52-CA60AY D=1.6 NETU 8M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 8M
形E52-CA60AY D=3.2 2M	形E52-CA100AY D=3.2 2M
形E52-CA60B-N D=4.8	形E52-CA75C-N D=4.8
形E52-CA60C-N D=10	形E52-CA75C-N D=10
形E52-CA60C-N D=8	形E52-CA75C-N D=8
形E52-CA62AY D=1.6 2M	形E52-CA100AY D=1.6 2M
形E52-CA62Y D=1.6 2M	形E52-CA100Y D=1.6 2M
形E52-CA63C-N D=4.8	形E52-CA75C-N D=4.8
形E52-CA66C-N D=10	形E52-CA75C-N D=10
形E52-CA6AY D=1.6 NETU 4M	形E52-CA5AY D=1.6 NETU 4M
形E52-CA6AY D=3.2 4M	形E52-CA5AY D=3.2 4M
形E52-CA6AY D=3.2 NETU 4M	形E52-CA5AY D=3.2 NETU 4M
形E52-CA70AY D=1 2M	形E52-CA100AY D=1.6 2M
形E52-CA70AY D=1.6 NETU 1M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA70AY D=3.2 1M	形E52-CA100AY D=3.2 1M
形E52-CA70AY D=3.2 2M	形E52-CA100AY D=3.2 2M
形E52-CA70AY D=4.8 2M	形E52-CA100AY D=4.8 2M
形E52-CA75AY D=3.2 NETU 4M	形E52-CA100AY D=3.2 NETU 4M
形E52-CA7AE-N-2 1M	形E52-CA10AE-N 1M
形E52-CA7AY D=1 2M	形E52-CA10AY D=1 2M
形E52-CA7AY D=1 NETU 1M	形E52-CA10AY D=1 NETU 1M
形E52-CA7AY D=1.6 1M	形E52-CA10AY D=1.6 1M
形E52-CA7AY D=3.2 2M	形E52-CA10AY D=3.2 2M
形E52-CA7AY D=3.2 4M	形E52-CA10AY D=3.2 4M
形E52-CA7AY D=3.2 NETU 1M	形E52-CA10AY D=3.2 NETU 1M
形E52-CA7AY D=3.2 NETU 2M	形E52-CA10AY D=3.2 NETU 2M
形E52-CA7D-N-2 1M	形E52-CA6D-N 1M
形E52-CA80C-N D=8	形E52-CA100C-N D=8
形E52-CA85AY D=1 NETU 1M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA85C-N D=22	形E52-CA100C-N D=22
形E52-CA85C-N D=8	形E52-CA100C-N D=8
形E52-CA8AY D=1 NETU 4M	形E52-CA10AY D=1 NETU 4M
形E52-CA8AY D=3.2 1M	形E52-CA10AY D=3.2 1M

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA8AY D=3.2 4M	形E52-CA10AY D=3.2 4M
形E52-CA8AY D=3.2 NETU 8M	形E52-CA10AY D=3.2 NETU 8M
形E52-CA8AY D=4.8 2M	形E52-CA10AY D=4.8 2M
形E52-CA8AY D=4.8 NETU 1M	形E52-CA10AY D=4.8 NETU 1M
形E52-CA90AY D=3.2 4M	形E52-CA100AY D=3.2 4M
形E52-CA90C-N D=22	形E52-CA100C-N D=22
形E52-CA90C-N D=4.8	形E52-CA100C-N D=4.8
形E52-CA90C-N D=8	形E52-CA100C-N D=8
形E52-CA95AY D=1.6 1M	形E52-CA100AY D=1.6 1M
形E52-CA95AY D=4.8 NETU 2M	形E52-CA100AY D=4.8 NETU 2M
形E52-CA98C-N D=6.4	形E52-CA100C-N D=6.4
形E52-CA9AE-N-2 1M	形E52-CA10AE-N 1M
形E52-CA9AY D=1.6 2M	形E52-CA10AY D=1.6 2M
形E52-CA9AY D=1.6 NETU 4M	形E52-CA10AY D=1.6 NETU 4M
形E52-IC10AY D=3.2 4M	形E52-IC15AY D=3.2 4M
形E52-IC10AY D=4.8 2M	形E52-IC20AY D=4.8 2M
形E52-IC10AY D=6.4 NETU 2M	形E52-IC20AY D=6.4 NETU 2M
形E52-IC15C-N D=4.8	形E52-IC20C-N D=4.8
形E52-IC20C-N D=8	形E52-IC35C-N D=8
形E52-IC21C-N D=10	形E52-IC35C-N D=10
形E52-IC25C-N D=8	形E52-IC35C-N D=8
形E52-IC40AY D=3.2 2M	形E52-IC50AY D=3.2 2M
形E52-IC40C-N D=3.2	形E52-IC50C-N D=3.2
形E52-IC40C-N D=8	形E52-IC50C-N D=8
形E52-IC65C-N D=10	形E52-IC75C-N D=10
形E52-IC8AY D=1.6 NETU 1M	形E52-IC15AY D=1.6 NETU 1M
形E52-IC8AY D=4.8 NETU 2M	形E52-IC15AY D=4.8 NETU 2M
形E52-P10AY-7 D=4.8 2M	形E52-P20AY-7 D=4.8 2M
形E52-P120C-N D=6.4	形E52-P100C-N D=6.4
形E52-P125C-N D=6.4	形E52-P100C-N D=6.4
形E52-P12AY D=3.2 2M	形E52-P15AY D=3.2 2M
形E52-P12AY D=3.2 NETU 8M	形E52-P15AY D=3.2 NETU 8M
形E52-P12AY D=4.8 10M	形E52-P15AY D=4.8 8M
形E52-P12AY D=4.8 8M	形E52-P15AY D=4.8 8M
形E52-P130AY D=4.8 2M	形E52-P100AY D=4.8 2M
形E52-P130AY D=6.4 4M	形E52-P100AY D=6.4 4M
形E52-P130AY D=6.4 8M	形E52-P100AY D=6.4 8M
形E52-P130C-N D=6.4	形E52-P100C-N D=6.4
形E52-P13AY D=6.4 1M	形E52-P20AY D=6.4 1M
形E52-P13AY D=6.4 NETU 2M	形E52-P20AY D=6.4 NETU 2M
形E52-P15AF D=6.4 NETU 4M	形E52-P15AF D=4.8 NETU 4M
形E52-P15AY D=6.4 1M	形E52-P20AY D=6.4 1M
形E52-P15AY D=6.4 2M	形E52-P20AY D=6.4 2M
形E52-P15AY D=6.4 8M	形E52-P20AY D=6.4 8M

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-P15AY D=6.4 NETU 2M	形E52-P20AY D=6.4 NETU 2M
形E52-P16AY D=3.2 1M	形E52-P15AY D=3.2 1M
形E52-P16AY D=4.8 4M	形E52-P15AY D=4.8 4M
形E52-P16C-N D=3.2	形E52-P15C-N D=3.2
形E52-P17AY D=4.8 1M	形E52-P20AY D=4.8 1M
形E52-P18C-N D=6.4	形E52-P20C-N D=6.4
形E52-P22AY D=3.2 1M	形E52-P20AY D=3.2 1M
形E52-P23AY D=3.2 1M	形E52-P20AY D=3.2 1M
形E52-P24C-N D=6.4	形E52-P25C-N D=6.4
形E52-P25AY D=3.2 4M	形E52-P35AY D=3.2 4M
形E52-P25AY D=6.4 1M	形E52-P35AY D=6.4 1M
形E52-P26AY D=4.8 4M	形E52-P35AY D=4.8 4M
形E52-P26C-N D=10	形E52-P30C-N D=10
形E52-P26C-N D=3.2	形E52-P30C-N D=3.2
形E52-P26C-N D=4.8	形E52-P30C-N D=4.8
形E52-P27AY D=3.2 4M	形E52-P35AY D=3.2 4M
形E52-P27C-N D=8	形E52-P30C-N D=8
形E52-P28C-N D=8	形E52-P35C-N D=8
形E52-P29C-N D=6.4	形E52-P35C-N D=6.4
形E52-P30AY D=3.2 2M	形E52-P35AY D=3.2 2M
形E52-P30AY D=4.8 1M	形E52-P35AY D=4.8 1M
形E52-P30AY D=4.8 NETU 2M	形E52-P35AY D=4.8 NETU 2M
形E52-P30C-N-7 D=4.8	形E52-P20C-N-7 D=4.8
形E52-P30C-N-7 D=6.4	形E52-P20C-N-7 D=6.4
形E52-P36AY D=3.2 1M	形E52-P35AY D=3.2 1M
形E52-P38AY D=3.2 2M	形E52-P35AY D=3.2 2M
形E52-P38C-N D=8	形E52-P35C-N D=8
形E52-P39C-N D=4.8	形E52-P50C-N D=4.8
形E52-P40AY D=4.8 1M	形E52-P50AY D=4.8 1M
形E52-P40C-N D=10	形E52-P50C-N D=10
形E52-P40C-N D=3.2	形E52-P50C-N D=3.2
形E52-P40C-N D=4.8	形E52-P50C-N D=4.8
形E52-P40C-N D=6.4	形E52-P50C-N D=6.4
形E52-P40C-N D=8	形E52-P50C-N D=8
形E52-P42C-N D=4.8	形E52-P50C-N D=4.8
形E52-P43C-N D=3.2	形E52-P50C-N D=3.2
形E52-P45AY D=6.4 NETU 2M	形E52-P50AY D=6.4 NETU 2M
形E52-P45C-N D=10	形E52-P50C-N D=10
形E52-P45C-N D=8	形E52-P50C-N D=8
形E52-P46C-N D=8	形E52-P50C-N D=8
形E52-P47C-N D=8	形E52-P50C-N D=8
形E52-P49AY D=6.4 NETU 2M	形E52-P50AY D=6.4 NETU 2M
形E52-P53C-N D=8	形E52-P50C-N D=8
形E52-P55C-N D=10	形E52-P50C-N D=10

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-P55C-N D=4.8	形E52-P50C-N D=4.8
形E52-P55C-N D=6.4	形E52-P50C-N D=6.4
形E52-P56C-N D=10	形E52-P50C-N D=10
形E52-P57C-N D=10	形E52-P50C-N D=10
形E52-P57C-N D=8	形E52-P50C-N D=8
形E52-P60AY D=4.8 2M	形E52-P50AY D=4.8 2M
形E52-P60AY D=4.8 4M	形E52-P50AY D=4.8 4M
形E52-P60AY D=6.4 4M	形E52-P50AY D=6.4 4M
形E52-P60AY-1 D=6 2M	形E52-P50AY-1 D=6 2M
形E52-P60C-N D=10	形E52-P75C-N D=10
形E52-P60C-N D=4.8	形E52-P75C-N D=4.8
形E52-P60C-N D=6.4	形E52-P75C-N D=6.4
形E52-P60C-N D=8	形E52-P75C-N D=8
形E52-P61C-N D=3.2	形E52-P75C-N D=3.2
形E52-P64C-N D=10	形E52-P75C-N D=10
形E52-P64C-N D=6.4	形E52-P75C-N D=6.4
形E52-P64C-N D=8	形E52-P75C-N D=8
形E52-P65AY D=3.2 NETU 2M	形E52-P100AY D=3.2 NETU 2M
形E52-P65C-N D=10	形E52-P75C-N D=10
形E52-P65C-N D=8	形E52-P75C-N D=8
形E52-P67C-N D=6.4	形E52-P75C-N D=6.4
形E52-P6AEY-2 4M	形E52-P10AEY 4M
形E52-P70AY D=3.2 1M	形E52-P100AY D=3.2 1M
形E52-P70C-N D=10	形E52-P75C-N D=10
形E52-P70C-N D=8	形E52-P75C-N D=8
形E52-P71C-N D=10	形E52-P75C-N D=10
形E52-P75AY D=3.2 2M	形E52-P100AY D=3.2 2M
形E52-P75AY D=6.4 2M	形E52-P100AY D=6.4 2M
形E52-P75AY D=6.4 4M	形E52-P100AY D=6.4 4M
形E52-P7AY D=3.2 1M	形E52-P10AY D=3.2 1M
形E52-P7AY D=3.2 4M	形E52-P10AY D=3.2 4M
形E52-P7AY D=3.2 NETU 1M	形E52-P10AY D=3.2 NETU 1M
形E52-P7AY D=3.2 NETU 2M	形E52-P10AY D=3.2 NETU 2M
形E52-P7AY D=3.2 NETU 4M	形E52-P10AY D=3.2 NETU 4M
形E52-P7AY D=3.2 NETU 8M	形E52-P10AY D=3.2 NETU 8M
形E52-P7DY-2 1M	形E52-P6DY 1M
形E52-P82C-N D=4.8	形E52-P100C-N D=4.8
形E52-P85AY D=4.8 4M	形E52-P100AY D=4.8 4M
形E52-P85C-N D=8	形E52-P100C-N D=8
形E52-P8AY D=3.2 1M	形E52-P10AY D=3.2 1M
形E52-P8AY D=3.2 4M	形E52-P10AY D=3.2 4M
形E52-P90AY D=4.8 4M	形E52-P100AY D=4.8 4M
形E52-P90AY D=4.8 NETU 4M	形E52-P100AY D=4.8 NETU 4M
形E52-P90C-N D=10	形E52-P100C-N D=10

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-P90C-N D=4.8	形E52-P100C-N D=4.8
形E52-P90C-N D=6.4	形E52-P100C-N D=6.4
形E52-P90C-N D=8	形E52-P100C-N D=8
形E52-P9DY-2 4M	形E52-P6DY 4M

形E52保護管径変更

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA100AY D=1 NETU 2M	形E52-CA100AY D=1.6 NETU 2M
形E52-CA100AY D=1 2M	形E52-CA100AY D=1.6 2M
形E52-P20C-N-7 D=3.2	形E52-P20C-N-7 D=4.8

形E52リード線長変更

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA10AY D=1.6 NETU 0.5M	形E52-CA10AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA10AY D=6.4 10M	形E52-CA10AY D=6.4 8M+補償導線
形E52-CA100AY D=1.6 10M	形E52-CA100AY D=1.6 8M+補償導線
形E52-CA10AY D=1 5M	形E52-CA10AY D=1 8M
形E52-CA10AY D=1.6 NETU 12M	形E52-CA10AY D=1.6 NETU 8M+補償導線
形E52-CA10AY D=3.2 NETU 6M	形E52-CA10AY D=3.2 NETU 8M
形E52-CA15AY D=1 0.5M	形E52-CA15AY D=1 1M
形E52-CA15AY D=1 30M	形E52-CA15AY D=1 8M+補償導線
形E52-CA15AY D=1.6 10M	形E52-CA15AY D=1.6 8M+補償導線
形E52-CA15AY D=1.6 20M	形E52-CA15AY D=1.6 8M+補償導線
形E52-CA15AY D=1.6 5M	形E52-CA15AY D=1.6 8M
形E52-CA15AY D=3.2 17M	形E52-CA15AY D=3.2 8M+補償導線
形E52-CA15AY D=3.2 NETU 3M	形E52-CA15AY D=3.2 NETU 4M
形E52-CA15AY D=4.8 20M	形E52-CA15AY D=4.8 8M+補償導線
形E52-CA15AY D=4.8 5M	形E52-CA15AY D=4.8 58M
形E52-CA15AY D=4.8 NETU 20M	形E52-CA15AY D=4.8 NETU 8M+補償導線
形E52-CA15AY D=4.8 NETU 3M	形E52-CA15AY D=4.8 NETU 4M
形E52-CA15AY D=6.4 NETU 3M	形E52-CA15AY D=6.4 NETU 4M
形E52-CA15AY-7 D=3.2 10M	形E52-CA20AY-7 D=3.2 2M+補償導線
形E52-CA1DY M6 10M	形E52-CA1DY M6 8M+補償導線
形E52-CA1DY M6 6M	形E52-CA1DY M6 8M
形E52-CA1DY M8 0.5M	形E52-CA1DY M8 1M
形E52-CA1DY W1/4 3M	形E52-CA1DY W1/4 4M
形E52-CA1DY W1/4 5M	形E52-CA1DY W1/4 8M
形E52-CA1DY-40 M6 0.5M	形E52-CA1DY-40 M6 1M
形E52-CA1GTF 5M	形E52-CA1GTF 2M+補償導線
形E52-CA1GTF 8M	形E52-CA1GTF 2M+補償導線
形E52-CA1GTY-14 3M	形E52-CA1GTY-14 4M
形E52-CA1GTY-14 6M	形E52-CA1GTY-14 8M
形E52-CA20AY D=1 5M	形E52-CA20AY D=1 8M
形E52-CA20AY D=1.6 0.5M	形E52-CA20AY D=1.6 1M
形E52-CA20AY D=1.6 15M	形E52-CA20AY D=1.6 8M+補償導線

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA20AY D=3.2 10M	形E52-CA20AY D=3.2 8M+補償導線
形E52-CA20AY D=3.2 20M	形E52-CA20AY D=3.2 8M+補償導線
形E52-CA20AY D=3.2 3M	形E52-CA20AY D=3.2 4M
形E52-CA20AY D=3.2 6M	形E52-CA20AY D=3.2 8M
形E52-CA20AY D=3.2 NETU 6M	形E52-CA20AY D=3.2 NETU 8M
形E52-CA20AY D=4.8 13M	形E52-CA20AY D=4.8 8M+補償導線
形E52-CA20AY D=8 3M	形E52-CA20AY D=8 4M
形E52-CA20AY-1 D=4.6 5M	形E52-CA20AY-1 D=4.6 2M+補償導線
形E52-CA20AY-1 D=6 5M	形E52-CA20AY-1 D=6 2M
形E52-CA20AY-7 D=4.8 4M	形E52-CA20AY-7 D=4.8 2M+補償導線
形E52-CA20AY-7 D=6.4 1M	形E52-CA20AY-7 D=6.4 2M
形E52-CA25AY D=1.6 5M	形E52-CA25AY D=1.6 8M
形E52-CA25AY D=1.6 NETU 10M	形E52-CA25AY D=1.6 NETU 8M+補償導線
形E52-CA25AY D=3.2 0.5M	形E52-CA25AY D=3.2 1M
形E52-CA25AY D=3.2 NETU 3M	形E52-CA25AY D=3.2 NETU 4M
形E52-CA2GVY 9M	形E52-CA2GVY 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=1.6 12M	形E52-CA35AY D=1.6 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=1.6 6M	形E52-CA35AY D=1.6 8M
形E52-CA35AY D=4.8 10M	形E52-CA35AY D=4.8 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=4.8 NETU 14M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=4.8 NETU 16M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=4.8 NETU 18M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=4.8 NETU 20M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=6.4 NETU 15M	形E52-CA35AY D=6.4 NETU 8M+補償導線
形E52-CA35AY D=8 NETU 10M	形E52-CA35AY D=8 NETU 8M+補償導線
形E52-CA50AY D=1.6 0.5M	形E52-CA50AY D=1.6 1M
形E52-CA50AY D=1.6 NETU 5M	形E52-CA50AY D=1.6 NETU 8M
形E52-CA50AY D=4.8 10M	形E52-CA50AY D=4.8 8M+補償導線
形E52-CA50AY D=4.8 30M	形E52-CA50AY D=4.8 8M+補償導線
形E52-CA50AY D=6.4 10M	形E52-CA50AY D=6.4 8M+補償導線
形E52-CA50AY D=6.4 5M	形E52-CA50AY D=6.4 8M
形E52-CA5AY D=1.6 0.5M	形E52-CA5AY D=1.6 1M
形E52-CA5AY D=1.6 3M	形E52-CA5AY D=1.6 4M
形E52-CA5AY D=3.2 10M	形E52-CA5AY D=3.2 8M+補償導線
形E52-CA5AY D=3.2 3M	形E52-CA5AY D=3.2 4M
形E52-CA5AY D=3.2 NETU 15M	形E52-CA5AY D=3.2 NETU 8M+補償導線
形E52-CA6ASY 10M	形E52-CA6ASY 8M
形E52-CA6AY D=1 S2 3M	形E52-CA6AY D=1 S2 1M+補償導線
形E52-CA6AY D=1 S2 5M	形E52-CA6AY D=1 S2 1M+補償導線
形E52-CA6D-N 20M	形E52-CA6D-N 4M+補償導線
形E52-IC15AY D=1.6 8M	形E52-IC15AY D=1.6 4M+補償導線
形E52-IC15AY D=3.2 3M	形E52-IC15AY D=3.2 4M
形E52-IC15AY D=3.2 6M	形E52-IC15AY D=3.2 4M+補償導線
形E52-IC15AY D=3.2 NETU 5M	形E52-IC15AY D=3.2 NETU 4M+補償導線

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-IC1DY M6 7M	形E52-IC1DY M6 4M+補償導線
形E52-IC1DY M8 5M	形E52-IC1DY M8 4M+補償導線
形E52-IC20AY D=3.2 NETU 3M	形E52-IC20AY D=3.2 NETU 4M
形E52-IC6D-N 10M	形E52-IC6D-N 4M+補償導線
形E52-IC6D-N 8M	形E52-IC6D-N 4M+補償導線
形E52-P100AY D=3.2 10M	形E52-P100AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P100AY D=3.2 5M	形E52-P100AY D=3.2 8M
形E52-P10AEF 5M	形E52-P10AEF 4M+リード線延長
形E52-P10AY D=3.2 20M	形E52-P10AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P10AY D=4.8 NETU 5M	形E52-P10AY D=4.8 NETU 8M
形E52-P10GPY 6M	形E52-P10GPY 4M+リード線延長
形E52-P10GPY 8M	形E52-P10GPY 4M+リード線延長
形E52-P10GRY 10M	形E52-P10GPY 4M+リード線延長
形E52-P10GRY 30M	形E52-P10GPY 4M+リード線延長
形E52-P10GRY 3M	形E52-P10GPY 4M
形E52-P10GRY 5M	形E52-P10GPY 4M+リード線延長
形E52-P10GRY 9M	形E52-P10GPY 4M+リード線延長
形E52-P15AY D=3.2 20M	形E52-P15AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P15AY D=3.2 40M	形E52-P15AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P15AY D=3.2 5M	形E52-P15AY D=3.2 8M
形E52-P15AY D=3.2 NETU 10M	形E52-P15AY D=3.2 NETU 8M+リード線延長
形E52-P15AY D=4.8 3M	形E52-P15AY D=4.8 4M
形E52-P15AY D=4.8 5M	形E52-P15AY D=4.8 8M
形E52-P15AY D=4.8 NETU 3M	形E52-P15AY D=4.8 NETU 4M
形E52-P20AF D=4.8 NETU 10M	形E52-P20AF D=4.8 NETU 8M+リード線延長
形E52-P20AY D=3.2 15M	形E52-P20AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P20AY D=3.2 20M	形E52-P20AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P20AY D=6.4 20M	形E52-P20AY D=6.4 8M+リード線延長
形E52-P20AY D=6.4 NETU 3M	形E52-P20AY D=6.4 NETU 4M
形E52-P20AY-1 D=4.6 12M	形E52-P20AY-1 D=4.6 2M+リード線延長
形E52-P20AY-1 D=4.6 3M	形E52-P20AY-1 D=4.6 2M+リード線延長
形E52-P20AY-1 D=4.6 8M	形E52-P20AY-1 D=4.6 2M+リード線延長
形E52-P20AY-1 D=6 3M	形E52-P20AY-1 D=6 2M+リード線延長
形E52-P20AY-7 D=3.2 4M	形E52-P20AY-7 D=3.2 2M+リード線延長
形E52-P20AY-7 D=4.8 3M	形E52-P20AY-7 D=4.8 2M+リード線延長
形E52-P20AY-7 D=4.8 4M	形E52-P20AY-7 D=4.8 2M+リード線延長
形E52-P20AY-7 D=4.8 5M	形E52-P20AY-7 D=4.8 2M+リード線延長
形E52-P20AY-7 D=6.4 10M	形E52-P20AY-7 D=6.4 2M+リード線延長
形E52-P2GSF 4M	形E52-P2GSF 2M+リード線延長
形E52-P2GSY 20M	形E52-P2GSY 8M+リード線延長
形E52-P35AY D=4.8 NETU 10M	形E52-P35AY D=4.8 8M+リード線延長
形E52-P35AY D=6.4 NETU 10M	形E52-P35AY D=4.8 8M+リード線延長
形E52-P50AY D=4.8 0.5M	形E52-P50AY D=4.8 1M
形E52-P50AY D=4.8 10M	形E52-P50AY D=4.8 8M+リード線延長

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-P50AY D=4.8 5M	形E52-P50AY D=4.8 8M
形E52-P5AY-40 3M	形E52-P5AY-40 4M
形E52-P6DY 3M	形E52-P6DY 4M
形E52-P6DY 8M	形E52-P6DY 4M+リード線延長
形E52-P6FY 10M	形E52-P6FY 4M+リード線延長
形WCAG-N 11M	形WCAG-N 15M
形WCAG-N 12M	形WCAG-N 15M
形WCAG-N 13M	形WCAG-N 15M
形WCAG-N 3M	形WCAG-N 4M
形WCAG-N 6M	形WCAG-N 8M
形WCAH-N 12M	形WCAH-N 15M
形WCAH-N 24M	形WCAH-N 30M
形WCAH-N 40M	形WCAH-N 50M

形E52保護管長・端子形状変更

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA105B-N D=4.8	形E52-CA100C-N D=4.8
形E52-CA11B-N D=3.2	形E52-CA15C-N D=3.2

形E52保護管長・リード線長変更

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA12AY D=8 NETU 3M	形E52-CA20AY D=8 NETU 4M
形E52-CA10AY D=1 S1 4M	形E52-CA12AY D=1 S1 1M+補償導線
形E52-CA12AY D=1 S1 10M	形E52-CA12AY D=1 S1 1M+補償導線
形E52-CA12AY D=1 S1 3M	形E52-CA12AY D=1 S1 1M+補償導線
形E52-CA135AY D=3.2 0.5M	形E52-CA100AY D=3.2 1M
形E52-CA16AY D=1.6 3M	形E52-CA15AY D=1.6 4M
形E52-CA22AY D=1.6 NETU 3M	形E52-CA25AY D=1.6 NETU 4M
形E52-CA25AY D=4.8 5M	形E52-CA35AY D=4.8 8M
形E52-CA28AY D=1.6 0.5M	形E52-CA35AY D=1.6 1M
形E52-CA30AY D=3.2 5M	形E52-CA35AY D=3.2 8M
形E52-CA30AY D=4.8 0.5M	形E52-CA35AY D=4.8 1M
形E52-CA30AY D=4.8 2M	形E52-CA35AY D=4.8 2M
形E52-CA30AY D=4.8 NETU 5M	形E52-CA35AY D=4.8 NETU 8M
形E52-CA31AY D=1.6 6M	形E52-CA35AY D=1.6 8M
形E52-CA32AY D=1.6 NETU 3M	形E52-CA35AY D=1.6 NETU 4M
形E52-CA33AY D=1.6 7M	形E52-CA35AY D=1.6 8M
形E52-CA55AY D=4.8 0.5M	形E52-CA50AY D=4.8 1M
形E52-CA58AY D=3.2 NETU 3M	形E52-CA50AY D=3.2 NETU 4M
形E52-CA5AE-N-2 22M	形E52-CA10AE-N 4M+補償導線
形E52-CA60AY D=1 0.5M	形E52-CA100AY D=1.6 1M
形E52-CA65AY D=4.8 NETU 3M	形E52-CA100AY D=4.8 NETU 4M
形E52-CA6AY D=1.6 0.5M	形E52-CA5AY D=1.6 1M
形E52-CA6AY D=1.6 2M	形E52-CA5AY D=1.6 2M
形E52-CA6AY D=3.2 3M	形E52-CA5AY D=3.2 4M

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA6AY D=3.2 NETU 0.5M	形E52-CA5AY D=3.2 NETU 1M
形E52-CA7AY D=1.6 NETU 0.5M	形E52-CA10AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA7AY D=3.2 0.5M	形E52-CA10AY D=3.2 1M
形E52-CA7AY D=3.2 7M	形E52-CA10AY D=3.2 8M
形E52-CA80AY D=6.4 NETU 5M	形E52-CA100AY D=6.4 NETU 8M
形E52-CA8AY D=1 0.5M	形E52-CA10AY D=1 1M
形E52-CA8AY D=1.6 NETU 0.5M	形E52-CA10AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA8AY D=4.8 5M	形E52-CA10AY D=4.8 8M
形E52-CA8AY D=4.8 NETU 0.5M	形E52-CA10AY D=4.8 NETU 1M
形E52-CA9AY D=1.6 NETU 0.5M	形E52-CA10AY D=1.6 NETU 1M
形E52-CA9AY D=3.2 3M	形E52-CA10AY D=3.2 4M
形E52-CA9AY D=4.8 5M	形E52-CA10AY D=4.8 8M
形E52-IC35AY D=1 5M	形E52-IC35AY D=1 4M+補償導線
形E52-IC35AY D=4.8 6M	形E52-IC35AY D=4.8 4M+補償導線
形E52-P10AY-7 D=4.8 5M	形E52-P20AY-7 D=4.8 2M+リード線延長
形E52-P120AY D=6.4 5M	形E52-P100AY D=6.4 4M
形E52-P12AY D=4.8 NETU 7M	形E52-P15AY D=4.8 NETU 8M
形E52-P130AY D=6.4 3M	形E52-P100AY D=4.8 4M
形E52-P13AY D=6.4 10M	形E52-P20AY D=6.4 8M+リード線延長
形E52-P15AY D=6.4 5M	形E52-P20AY D=6.4 8M
形E52-P25AY D=3.2 NETU 6M	形E52-P35AY D=3.2 NETU 8M
形E52-P28AY D=3.2 3M	形E52-P35AY D=3.2 4M
形E52-P29AY D=3.2 20M	形E52-P35AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P40AY D=3.2 NETU 0.5M	形E52-P50AY D=3.2 NETU 1M
形E52-P40AY D=4.8 3M	形E52-P50AY D=4.8 4M
形E52-P40AY D=4.8 43M	形E52-P50AY D=4.8 8M+リード線延長
形E52-P45AF D=4.8 10M	形E52-P50AF D=4.8 8M+リード線延長
形E52-P45AY D=4.8 6M	形E52-P50AY D=4.8 8M
形E52-P60AY D=3.2 5M	形E52-P50AY D=3.2 8M
形E52-P75AY D=6.4 5M	形E52-P100AY D=6.4 4M
形E52-P7AY D=3.2 15M	形E52-P10AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P7AY D=3.2 3M	形E52-P10AY D=3.2 4M
形E52-P7AY D=3.2 5M	形E52-P10AY D=3.2 8M
形E52-P7AY D=3.2 NETU 5M	形E52-P10AY D=3.2 NETU 8M
形E52-P7DY-2 10M	形E52-P6DY 4M+リード線延長
形E52-P8AY D=3.2 20M	形E52-P10AY D=3.2 8M+リード線延長
形E52-P8AY D=3.2 NETU 10M	形E52-P10AY D=3.2 NETU 8M+リード線延長

形E52保護管長・保護管径・リード線長変更

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-P15AY-7 D=3.2 1M	形E52-P20AY-7 D=4.8 2M

形E52端子形状変更

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA15B-N D=3.2	形E52-CA15C-N D=3.2

推奨代替商品なし

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA200AY D=1.6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA100AY-7 D=3.2 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA100C-N-1 D=8.0	推奨代替商品はありません。
形E52-CA100C-N-6 D=6.4 L2=950	推奨代替商品はありません。
形E52-CA100C-N-7 D=10	推奨代替商品はありません。
形E52-CA100C-N-7 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-CA1100C-N-6 D=6.4 L2=1050	推奨代替商品はありません。
形E52-CA110C-N-6 D=6.4 L2=1050	推奨代替商品はありません。
形E52-CA120AY-7 D=6.4 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA140AY-1 D=6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA140AY-1 D=6 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA155C-N-6 D=6.4 L2=1500	推奨代替商品はありません。
形E52-CA15AY-7 D=3.2 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA15AY-7 D=3.2 NETU 8M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA180C-N D=4.8	推奨代替商品はありません。
形E52-CA200AY D=1 3M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA200AY D=4.8 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA200AY D=4.8 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA200AY D=6.4 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA200C-N D=3.2	推奨代替商品はありません。
形E52-CA20AY D=1 S1 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA20AY D=1 S2 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA20AY-1 D=4.6 NETU 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA20AY-1 D=4.6 NETU 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA20AY-7 D=3.2 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA20D-N-2 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA210AY D=4.8 NETU 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA210C-N D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-CA220AY D=4.8 NETU 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA234C-N D=3.2	推奨代替商品はありません。
形E52-CA250AY D=3.2 NETU 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA250AY D=4.8 NETU 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA25AY-7 D=3.2 NETU 0.5M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA25AY-7 D=3.2 NETU 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA300AY D=8 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA30AE-N-2 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA30AY-1 D=6 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA30AY-7 D=3.2 NETU 8M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA35AY-1 D=6 NETU 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA35AY-1 D=8 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA35AY-7 D=4.8 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA35C-N-19 D=10 D2=10	推奨代替商品はありません。
形E52-CA35C-N-7 D=3.2	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-CA3AE-N-2 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA40AY-1 D=6 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA40C-N-7 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-CA500AY D=1.6 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50AY-1 D=4.6 NETU 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50AY-1 D=6 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50AY-7 D=3.2 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50AY-7 D=3.2 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50AY-7 D=8 3M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50B-N D=22 SUS310	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50C-N D=12 SUS310	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50C-N D=22 SUS310	推奨代替商品はありません。
形E52-CA50C-N-1 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-CA55AY-1 D=6 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA5AF D=3.2 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA5AF D=3.2 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA60AY-1 D=4.6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA65C-N-6 D=6.4 L2=600	推奨代替商品はありません。
形E52-CA6F-N-9 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA70AY-1 D=6 NETU 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA73AY D=1 S1 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA75AY-7 D=4.8 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-CA75C-N-1 D=4.6	推奨代替商品はありません。
形E52-CA75C-N-1 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-CA75C-N-7 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-CA80AY D=1 S1 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-IC100AY D=3.2 NETU 3M	推奨代替商品はありません。
形E52-IC10AE-N 3M	推奨代替商品はありません。
形E52-IC116C-N D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-IC12AY-1 D=4.6 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-IC157C-N D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-IC40C-N-7 D=10	推奨代替商品はありません。
形E52-IC50AY D=1.6 NETU 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-IC60AY D=1.6 NETU 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-P100C-N-7 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-P105C-N-1 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-P10AY-5 D=3.2 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P10DY-2 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P10GRY-5 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-P12DY-2 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P13AY-7 D=6.4 NETU 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P140C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P147C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P14AY-1 D=6 NETU 4M	推奨代替商品はありません。




生産終了商品	推奨代替商品
形E52-P150AY-1 D=6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P150C-N D=4.8	推奨代替商品はありません。
形E52-P150C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P152C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P15AY-24 D=1.6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P15C-N-5 D=3.2	推奨代替商品はありません。
形E52-P160C-N D=4.8	推奨代替商品はありません。
形E52-P160C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P168C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P16C-N-1 D=4.6	推奨代替商品はありません。
形E52-P170C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P17DY-2 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P180C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P200AY D=4.8 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-P200C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P20C-N-5 D=3.2	推奨代替商品はありません。
形E52-P20C-N-5 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-P22DY-9 3M	推奨代替商品はありません。
形E52-P250AY D=6.4 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-P29AY-1 D=6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P2GSY-5 3M	推奨代替商品はありません。
形E52-P30AY-1 D=4.6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P30C-N-19 D=10 D2=12 L1=20	推奨代替商品はありません。
形E52-P35AY-1 D=4.6 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-P35AY-1 D=4.6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P35AY-1 D=4.6 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P35AY-1 D=6 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-P35AY-1 D=6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P35AY-7 D=6.4 8M	推奨代替商品はありません。
形E52-P35C-N-5 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-P35C-N-7 D=10	推奨代替商品はありません。
形E52-P40AY-7 D=4.8 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P410C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P440C-N D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P50AY-1 D=4.6 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P50AY-1 D=4.6 8M	推奨代替商品はありません。
形E52-P50AY-1 D=8 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P52AY-7 D=4.8 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P55AY-1 D=4.6 5M	推奨代替商品はありません。
形E52-P55C-N-19 D=8 D2=22	推奨代替商品はありません。
形E52-P57C-N-7 D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P6DY-5 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P6DY-9 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P6FY-5 2M	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
形E52-P6FY-5 4M	推奨代替商品はありません。
形E52-P6FY-9 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P70AY-1 D=6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P71C-N-7 D=10	推奨代替商品はありません。
形E52-P75AY-1 D=6 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P7AY-5 D=3.2 2M	推奨代替商品はありません。
形E52-P80AF D=6.4 3M	推奨代替商品はありません。
形E52-P80AY D=4.8 1M	推奨代替商品はありません。
形E52-P80AY D=6.4 8M	推奨代替商品はありません。
形E52-P80C-N-7 D=6.4	推奨代替商品はありません。
形E52-P90C-N-1 D=8	推奨代替商品はありません。
形E52-PR72C-N D=15 PT1	推奨代替商品はありません。
形WCAG-N 200M	推奨代替商品はありません。
形WCAH-N 100M	推奨代替商品はありません。
形WCAH-N 60M	推奨代替商品はありません。

■本体の色

生産終了商品	推奨代替商品
対象機種が多数であるため、必要な形式につきまして弊社営業までお問合せいただけますようお願いいたします。	

■端子配置／配線接続

生産終了商品	推奨代替商品
<p>保護管長変更の代表例 形E52-CA11AY D=4.8 2M</p> <p>M3.5用Y型圧着端子</p> <p>マークチューブ(白) 透明</p>  <p>(赤)+ (白)-</p>	<p>保護管長変更の代表例 形E52-CA10AY D=4.8 2M</p> <p>変更なし</p>
<p>保護管径変更の代表例 形E52-CA100AY D=1 NETU 2M</p> <p>M3.5用Y型圧着端子</p> <p>マークチューブ(白) 透明</p>  <p>(赤)+ (白)-</p>	<p>保護管径変更の代表例 形E52-CA100AY D=1.6 NETU 2M</p> <p>変更なし</p>
<p>リード線長変更の代表例 形E52-CA10AY D=1.6 NETU 0.5M</p> <p>M3.5用Y型圧着端子</p> <p>マークチューブ(白) 透明</p>  <p>(赤)+ (白)-</p>	<p>リード線長変更の代表例 形E52-CA10AY D=1.6 NETU 1M</p> <p>変更なし</p>

■端子配置／配線接続（つづき）

生産終了商品	推奨代替商品
<p>保護管長・端子形状変更の代表例 形E52-CA105B-N D=4.8</p>	<p>保護管長・端子形状変更の代表例 形E52-CA100C-N D=4.8</p>
<p>保護管長・リード線長変更の代表例 形E52-CA12AY D=8 NETU 3M</p>	<p>保護管長・リード線長変更の代表例 形E52-CA20AY D=8 NETU 4M</p> <p>変更なし</p>
<p>保護管長・保護管径・リード線長変更の代表例 形E52-P15AY-7 D=3.2 1M</p>	<p>保護管長・保護管径・リード線長変更の代表例 形E52-P20AY-7 D=4.8 2M</p> <p>変更なし</p>
<p>端子形状変更の代表例 形E52-CA15B-N D=3.2</p>	<p>端子形状変更の代表例 形E52-CA15C-N D=3.2</p>




■ 取付寸法

本製品につきましては、製品の形状・寸法に合わせてお客様にて任意の取付をしていただいております。
取付に関する必要な寸法につきましては、弊社営業までお問合せいただけますようお願いいたします。

■ 外形寸法

生産終了商品	推奨代替商品
<p>保護管長変更の代表例 形E52-CA11AY D=4.8 2M L=11</p>	<p>保護管長変更の代表例 形E52-CA10AY D=4.8 2M L=10</p>
<p>保護管径変更の代表例 形E52-CA100AY D=1 NETU 2M D=1</p>	<p>保護管径変更の代表例 形E52-CA100AY D=1.6 NETU 2M D=1.6</p>
<p>リード線長変更の代表例 形E52-CA10AY D=1.6 NETU 0.5M M=0.5</p>	<p>リード線長変更の代表例 形E52-CA10AY D=1.6 NETU 1M M=1</p>

■外形寸法 (つづき)



■外形寸法 (つづき)

生産終了商品	推奨代替商品
<p>保護管長・保護管径・リード線長変更の代表例 形E52-P15AY-7 D=3.2 1M L=15 D=3.2 M=1</p>	<p>保護管長・保護管径・リード線長変更の代表例 形E52-P20AY-7 D=4.8 2M L=20 D=4.8 M=2</p>

生産終了商品
<p>端子形状変更の代表例 形E52-CA15B-N D=3.2</p>

推奨代替商品
<p>端子形状変更の代表例 形E52-CA15C-N D=3.2</p> <p>結線用端子はM3のねじに適合するものを使用してください。</p>

■ 定格／性能／動作特性

項目	生産終了商品 保護管長変更の代表例 形E52-CA11AY D=4.8 2M	推奨代替商品 保護管長変更の代表例 形E52-CA10AY D=4.8 2M
素線の種類	K(CA)	変更なし
階級	JIS クラス2(0.75級)	変更なし
温接点	非接地形	変更なし
シース材質	ASTM316L	変更なし
常用限度	800°C	変更なし

項目	生産終了商品 保護管径変更の代表例 形E52-CA100AY D=1 NETU 2M	推奨代替商品 保護管径変更の代表例 形E52-CA100AY D=1.6 NETU 2M
素線の種類	K(CA)	変更なし
階級	JIS クラス2(0.75級)	変更なし
温接点	非接地形	変更なし
シース材質	ASTM316L	変更なし
常用限度	650°C	変更なし

項目	生産終了商品 リード線長変更の代表例 形E52-CA10AY D=1.6 NETU 0.5M	推奨代替商品 リード線長変更の代表例 形E52-CA10AY D=1.6 NETU 1M
素線の種類	K(CA)	変更なし
階級	JIS クラス2(0.75級)	変更なし
温接点	非接地形	変更なし
シース材質	ASTM316L	変更なし
常用限度	650°C	変更なし

項目	生産終了商品 保護管長・端子形状変更の代表例 形E52-CA105B-N D=4.8	推奨代替商品 保護管長・端子形状変更の代表例 形E52-CA100C-N D=4.8
素線の種類	K(CA)	変更なし
階級	JIS クラス2(0.75級)	変更なし
温接点	非接地形	変更なし
シース材質	ASTM316L	変更なし
常用限度	800°C	変更なし

項目	生産終了商品 保護管長・リード線長変更の代表例 形E52-CA12AY D=8 NETU 3M	推奨代替商品 保護管長・リード線長変更の代表例 形E52-CA20AY D=8 NETU 4M
素線の種類	K(CA)	変更なし
階級	JIS クラス2(0.75級)	変更なし
温接点	非接地形	変更なし
シース材質	ASTM316L	変更なし
常用限度	900°C	変更なし

■ 定格／性能／動作特性（つづき）

項目	生産終了商品 保護管長・保護管径・リード線長変更の 代表例 形E52-P15AY-7 D=3.2 1M	推奨代替商品 保護管長・保護管径・リード線長変更の 代表例 形E52-P20AY-7 D=4.8 2M
素線の種類	K(CA)	変更なし
階級	JIS クラス2(0.75級)	変更なし
温接点	非接地形	変更なし
シース材質	ASTM316L	変更なし
常用限度	750°C	800°C

項目	生産終了商品 端子形状変更の代表例 形E52-CA15B-N D=3.2	推奨代替商品 端子形状変更の代表例 形E52-CA15C-N D=3.2
素線の種類	K(CA)	変更なし
階級	JIS クラス2(0.75級)	変更なし
温接点	非接地形	変更なし
シース材質	ASTM316L	変更なし
常用限度	750°C	変更なし

■ 操作方法

本製品に該当する項目はありません。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。